

EU-Konformitätserklärung **EU Declaration of Conformity**

Dokument-Nr. / Document No. **DE PA5200 160310 001 ISS 08**

Hersteller / Manufacturer **Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Anschrift / Address **Klingenbergstr. 26
32758 Detmold, Germany**

Gegenstand der Erklärung / Object of the declaration **PROmax Series**

☒ Fortsetzung auf Seite 2 / Continued on page 2

Der Hersteller erklärt in alleiniger Verantwortung, dass der oben beschriebene Gegenstand mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinien übereinstimmt: / The manufacturer attests, in sole-responsibility, that the object of the declaration described above is in conformity with the essential requirements of directive(s):

	Richtlinie / Directive	Bezug Amtsblatt / Reference OJ
☒ Niederspannungsrichtlinie (NSR) / Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	L 96/357-374
☒ Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) / Electromagnetic Compatibility (EMC)	2014/30/EU	L 96/79-106
☐ Maschinenrichtlinie (MRL) / Mechanical Equipment – Machinery (MAD)	2006/42/EG 2006/42/EC	L 157/24-86
☐ Funkanlagenrichtlinie / Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	L 153/62-106
☒ RoHS Richtlinie (RoHS) / RoHS directive (RoHS)	2011/65/EU	L 174/88-110
☐ ATEX-Richtlinie (ATEX) / ATEX Directive (ATEX) Kennzeichnung (Gerätegruppe, Kategorie, Atmosphäre) / Marking (Equipment Group, Category, Atmosphere)	2014/34/EU	L 96/ 309-356

EU-Konformitätserklärung **EU Declaration of Conformity**

Dokument-Nr.
Document No.

DE PA5200 160310 001 ISS 08

Verweis auf die angewandten relevanten harmonisierten Normen oder Bestimmungen aufgrund derer die Konformität erklärt wird: / References to the relevant harmonised standards used, or references to the specifications in relation to which conformity is declared:

NSR / LVD
EN 62368-1:2014+A11:2017

EMV / EMC:
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55024:2010+A1:2015
EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021

RoHS:
EN IEC 63000:2018

Gegenstand der Erklärung (Fortsetzung von Seite 1)/
Object of the declaration (continued from page 1)

Art.Bez.	Best.-Nr.
Typ	Order No.
PRO MAX 120W 12V 10A	1478230000
PRO MAX 120W 24V 5A	1478110000
PRO MAX 180W 24V 7,5A	1478120000
PRO MAX 240W 24V 10A	1478130000
PRO MAX 240W 48V 5A	1478240000
PRO MAX 480W 24V 20A	1478140000
PRO MAX 480W 48V 10A	1478250000
PRO MAX 70W 5V 14A	1478210000
PRO MAX 72W 12V 6A	1478220000
PRO MAX 72W 24V 3A	1478100000
PRO MAX 960W 24V 40A	1478150000
PRO MAX 960W 48V 20A	1478270000
PRO MAX3 120W 24V 5A	1478170000
PRO MAX3 240W 24V 10A	1478180000
PRO MAX3 480W 24V 20A	1478190000
PRO MAX3 960W 24V 40A	1478200000

Detmold, 02.05.2023

Ort, Datum / place, date

Name und Funktion / name and function

Rechtsverbindliche Unterschrift / legally binding signature

Sascha Dreifert

Leiter BU Power Supplies & Interface Electronics /

Vice President BU Power Supplies & Interface Electronics

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit der genannten Richtlinie, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten. / This declaration certifies compliance with the indicated directive but no warranty of properties. The safety instructions of the accompanying product documentation shall be observe.