

VPU AC II+III 1+1 275/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für einphasige TN-S / TT- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter I_n 10 kA und I_{max} 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,2$ kV.

Typ: VPU AC II+III 1+1 275/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:	Typ 2+3
Nennspannung (AC):	230 V
Ableitstrom I_{max} (8/20 μ s) Ader-PE:	20 kA
Ableitstrom I_{max} (8/20 μ s) N-PE:	40 kA
Ableitstrom I_n (8/20 μ s) Ader-PE:	10 kA
Ableitstrom I_n (8/20 μ s) N-PE:	20 kA
Höchste Dauerspannung, U_c (AC):	275 V AC
Schutzpegel U_p bei I_n (L/N-PE):	$\leq 1,2$ kV
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR} :	25 kA
Kombinierter Stoß U_{OC}	6kV
Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) I_{cw}	3kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 100 A
Optische Funktionsanzeige:	gG grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Breite:	18 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC II+III 1+1 275/20 S
Art-Nr:	2907930000

Produktlink: <https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907930000>

Produktlink eShop: <https://eshop.weidmueller.com/p/2907930000>

VPU AC II+III 1+1 R 275/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für einphasige TN-S / TT- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter I_n 10 kA und I_{max} 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,2$ kV.

Typ: VPU AC II+III 1+1 R 275/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:	Typ 2+3
Nennspannung (AC):	230 V
Ableitstrom I_{max} (8/20 μ s) Ader-PE:	20 kA
Ableitstrom I_{max} (8/20 μ s) N-PE:	40 kA
Ableitstrom I_n (8/20 μ s) Ader-PE:	10 kA
Ableitstrom I_n (8/20 μ s) N-PE:	20 kA
Höchste Dauerspannung, U_c (AC):	275 V AC
Schutzpegel U_p bei I_n (L/N-PE):	$\leq 1,2$ kV
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR} :	25 kA
Kombinierter Stoß U_{OC}	6kV
Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) I_{cw}	3kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 100 A gG
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Breite:	18 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC II+III 1+1 R 275/20 S
Art-Nr:	2907940000

Produktlink: <https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907940000>

Produktlink eShop: <https://eshop.weidmueller.com/p/2907940000>

VPU AC II+III 1+1 440/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für einphasige TN-S / TT / IT- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter I_n 10 kA und I_{max} 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,7$ kV.

Typ: VPU AC II+III 1+1 440/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:	Typ 2+3
Nennspannung (AC):	230 V
Höchste Dauerspannung, U_c (AC)	440 V
Ableitstrom I_{max} (8/20 μ s) Ader-PE:	20 kA
Ableitstrom I_{max} (8/20 μ s) N-PE:	40 kA
Ableitstrom I_n (8/20 μ s) Ader-PE:	10 kA
Ableitstrom I_n (8/20 μ s) N-PE:	20 kA
Schutzpegel U_p bei I_n (L/N-PE):	$\leq 1,7$ kV
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR} :	25 kA
Kombinierter Stoß U_{OC}	6kV
Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) I_{cw}	3kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 100 A gG
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Breite:	18 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC II+III 1+1 440/20 S
Art-Nr:	2908500000

Produktlink: <https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2908500000>

Produktlink eShop: <https://eshop.weidmueller.com/p/2908500000>

VPU AC II+III 1+1 R 440/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für einphasige TN-S / TT / IT- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter I_n 10 kA und I_{max} 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,7$ kV.

Typ: VPU AC II+III 1+1 R 440/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:	Typ 2+3
Nennspannung (AC):	230 V
Höchste Dauerspannung, U_c (AC)	440 V
Ableitstrom I_{max} (8/20 μ s) Ader-PE:	20 kA
Ableitstrom I_{max} (8/20 μ s) N-PE:	40 kA
Ableitstrom I_n (8/20 μ s) Ader-PE:	10 kA
Ableitstrom I_n (8/20 μ s) N-PE:	20 kA
Schutzpegel U_p bei I_n (L/N-PE):	$\leq 1,7$ kV
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR} :	25 kA
Kombinierter Stoß U_{OC}	6kV
Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) I_{cw}	3kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 100 A gG
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Breite:	18 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC II+III 1+1 R 440/20 S
Art-Nr:	2908510000

Produktlink: <https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2908510000>

Produktlink eShop: <https://eshop.weidmueller.com/p/2908510000>

VPU AC II+III 2 275/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für einphasige TN- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter I_n 10 kA und I_{max} 20 kA. Ableiter sind steck-und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,2$ kV.

Typ: VPU AC II+III 2 275/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:	Typ 2+3
Nennspannung (AC):	230 V
Ableitstrom I_{max} (8/20 μ s) Ader-PE:	20 kA
Ableitstrom I_n (8/20 μ s) Ader-PE:	10 kA
Höchste Dauerspannung, U_c (AC):	275 V AC
Schutzpegel U_p bei I_n (L/N-PE):	$\leq 1,2$ kV
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR} :	25 kA
Kombinierter Stoß U_{OC}	6kV
Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) I_{cw}	3kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 100 A gG
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Breite:	18 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC II+III 2 275/20 S
Art-Nr:	2907830000

Produktlink: <https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907830000>

Produktlink eShop: <https://eshop.weidmueller.com/p/2907830000>

VPU AC II+III 2 R 275/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für einphasige TN- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter I_n 10 kA und I_{max} 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,2$ kV.

Typ: VPU AC II+III 2 R 275/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:	Typ 2+3
Nennspannung (AC):	230 V
Ableitstrom I_{max} (8/20 μ s) Ader-PE:	20 kA
Ableitstrom I_n (8/20 μ s) Ader-PE:	10 kA
Höchste Dauerspannung, U_c (AC):	275 V AC
Schutzpegel U_p bei I_n (L/N-PE):	$\leq 1,2$ kV
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR} :	25 kA
Kombinierter Stoß U_{oc}	6kV
Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) I_{cw}	3kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 100 A gG
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Breite:	18 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC II+III 2 R 275/20 S
Art-Nr:	2907840000

Produktlink: <https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907840000>

Produktlink eShop: <https://eshop.weidmueller.com/p/2907840000>

VPU AC II+III 2 440/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für einphasige TN- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter I_n 10 kA und I_{max} 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,7$ kV.

Typ: VPU AC II+III 2 440/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:	Typ 2+3
Nennspannung (AC):	230 V
Höchste Dauerspannung, U_c (AC)	440 V
Ableitstrom I_{max} (8/20 μ s) Ader-PE:	20 kA
Ableitstrom I_n (8/20 μ s) Ader-PE:	10 kA
Schutzpegel U_p bei I_n (L/N-PE):	$\leq 1,7$ kV
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR} :	25 kA
Kombinierter Stoß U_{oc}	6kV
Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) I_{cw}	3kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 100 A gG
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Breite:	18 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC II+III 2 440/20 S
Art-Nr:	2908440000

Produktlink: <https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2908440000>

Produktlink eShop: <https://eshop.weidmueller.com/p/2908440000>

VPU AC II+III 2 R 440/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für einphasige TN- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter I_n 10 kA und I_{max} 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,7$ kV.

Typ: VPU AC II+III 2 R 440/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:	Typ 2+3
Nennspannung (AC):	230 V
Höchste Dauerspannung, U_c (AC)	440 V
Ableitstrom I_{max} (8/20 μ s) Ader-PE:	20 kA
Ableitstrom I_n (8/20 μ s) Ader-PE:	10 kA
Schutzpegel U_p bei I_n (L/N-PE):	$\leq 1,7$ kV
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR} :	25 kA
Kombinierter Stoß U_{oc}	6kV
Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) I_{cw}	3kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 100 A gG
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Breite:	18 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC II+III 2 R 440/20 S
Art-Nr:	2908450000

Produktlink: <https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2908450000>

Produktlink eShop: <https://eshop.weidmueller.com/p/2908450000>

VPU AC II+III 3 275/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 4-Leiter TN-C- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter I_n 10 kA und I_{max} 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,2$ kV.

Typ: VPU AC II+III 3 275/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:	Typ 2+3
Nennspannung (AC):	230 V
Ableitstrom I_{max} (8/20 μ s) Ader-PE:	20 kA
Ableitstrom I_n (8/20 μ s) Ader-PE:	10 kA
Höchste Dauerspannung, U_c (AC):	275 V AC
Schutzpegel U_p bei I_n (L/N-PE):	$\leq 1,2$ kV
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR} :	25 kA
Kombinierter Stoß U_{OC}	6kV
Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) I_{cw}	3kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 100 A
gG,	
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Breite:	36 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC II+III 3 275/20 S
Art-Nr:	2907870000

Produktlink: <https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907870000>

Produktlink eShop: <https://eshop.weidmueller.com/p/2907870000>

VPU AC II+III 3 R 275/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 4-Leiter TN-C- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter I_n 10 kA und I_{max} 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,2$ kV.

Typ: VPU AC II+III 3 R 275/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:	Typ 2+3
Nennspannung (AC):	230 V
Ableitstrom I_{max} (8/20 μ s) Ader-PE:	20 kA
Ableitstrom I_n (8/20 μ s) Ader-PE:	10 kA
Höchste Dauerspannung, U_c (AC):	275 V AC
Schutzpegel U_p bei I_n (L/N-PE):	$\leq 1,2$ kV
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR} :	25 kA
Kombinierter Stoß U_{OC}	6kV
Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) I_{cw}	3kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 100 A gG
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Breite:	36 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC II+III 3 R 275/20 S
Art-Nr:	2907880000

Produktlink: <https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907880000>

Produktlink eShop: <https://eshop.weidmueller.com/p/2907880000>

VPU AC II+III 3+1 275/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 5-Leiter TN-S / TT- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Max. Ableitstrom je Ableiter I_n 10 kA und I_{max} 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,2$ kV.

Typ: VPU AC II+III 3+1 275/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:	Typ 2+3
Nennspannung (AC):	230 V
Ableitstrom I_{max} (8/20 μ s) Ader-PE:	20 kA
Ableitstrom I_{max} (8/20 μ s) N-PE:	40 kA
Ableitstrom I_n (8/20 μ s) Ader-PE:	10 kA
Ableitstrom I_n (8/20 μ s) N-PE:	20 kA
Höchste Dauerspannung, U_c (AC):	275 V AC
Schutzpegel U_p bei I_n (L/N-PE):	$\leq 1,2$ kV
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR} :	25 kA
Kombinierter Stoß U_{oc}	6kV
Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) I_{cw}	3kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 100 A gG
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Breite:	36 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC II+III 3+1 275/20 S
Art-Nr:	2907950000

Produktlink: <https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907950000>

Produktlink eShop: <https://eshop.weidmueller.com/p/2907950000>

VPU AC II+III 3+1 R 275/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 5-Leiter TNS / TT- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter I_n 10 kA und I_{max} 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,2$ kV.

Typ: VPU AC II+III 3+1 R 275/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:	Typ 2+3
Nennspannung (AC):	230 V
Ableitstrom I_{max} (8/20 μ s) Ader-PE:	20 kA
Ableitstrom I_{max} (8/20 μ s) N-PE:	40 kA
Ableitstrom I_n (8/20 μ s) Ader-PE:	10 kA
Ableitstrom I_n (8/20 μ s) N-PE:	20 kA
Höchste Dauerspannung, U_c (AC):	275 V AC
Schutzpegel U_p bei I_n (L/N-PE):	$\leq 1,2$ kV
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR} :	25 kA
Kombinierter Stoß U_{OC}	6kV
Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) I_{cw}	3kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 100 A gG
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Breite:	36 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC II+III 3+1 R 275/20 S
Art-Nr:	2907970000

Produktlink: <https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907970000>

Produktlink eShop: <https://eshop.weidmueller.com/p/2907970000>

VPU AC II+III 3 440/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 4-Leiter TN-C / IT- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter I_n 10 kA und I_{max} 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,7$ kV.

Typ: VPU AC II+III 3 440/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:	Typ 2+3
Nennspannung (AC):	230 V
Höchste Dauerspannung, U_c (AC)	440 V
Ableitstrom I_{max} (8/20 μ s) Ader-PE:	20 kA
Ableitstrom I_n (8/20 μ s) Ader-PE:	10 kA
Schutzpegel U_p bei I_n (L/N-PE):	$\leq 1,7$ kV
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR} :	25 kA
Kombinierter Stoß U_{oc}	6kV
Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) I_{cw}	3kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 100 A gG
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Breite:	36 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC II+III 3 440/20 S
Art-Nr:	2908460000

Produktlink: <https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2908460000>

Produktlink eShop: <https://eshop.weidmueller.com/p/2908460000>

VPU AC II+III 3 R 440/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 4-Leiter TN-C / IT- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite *pro* Pol, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter I_n 10 kA und I_{max} 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,7$ kV.

Typ: VPU AC II+III 3 R 440/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:	Typ 2+3
Nennspannung (AC):	230 V
Höchste Dauerspannung, U_c (AC)	440 V
Ableitstrom I_{max} (8/20 μ s) Ader-PE:	20 kA
Ableitstrom I_n (8/20 μ s) Ader-PE:	10 kA
Schutzpegel U_p bei I_n (L/N-PE):	$\leq 1,7$ kV
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR} :	25 kA
Kombinierter Stoß U_{OC}	6kV
Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) I_{cw}	3kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 100 A gG
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Breite:	36 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC II+III 3 R 440/20 S
Art-Nr:	2908470000

Produktlink: <https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2908470000>

Produktlink eShop: <https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2908470000>

VPU AC II+III 3+1 440/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 5-Leiter TN-S / TT / IT- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite *pro* Pol, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Max. Ableitstrom je Ableiter I_n 10 kA und I_{max} 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,7$ kV.

Typ: VPU AC II+III 3+1 440/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:	Typ 2+3
Nennspannung (AC):	230 V
Höchste Dauerspannung, U_c (AC)	440 V
Ableitstrom I_{max} (8/20 μ s) Ader-PE:	20 kA
Ableitstrom I_{max} (8/20 μ s) N-PE:	40 kA
Ableitstrom I_n (8/20 μ s) Ader-PE:	10 kA
Ableitstrom I_n (8/20 μ s) N-PE:	20 kA
Schutzpegel U_p bei I_n (L/N-PE):	$\leq 1,7$ kV
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR} :	25 kA
Kombinierter Stoß U_{OC}	6kV
Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) I_{cw}	3kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 100 A gG,
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Breite:	36 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC II+III 3+1 440/20 S
Art-Nr:	2908520000

Produktlink <https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2908520000>

Produktlink eShop: <https://eshop.weidmueller.com/p/2908520000>

VPU AC II+III 3+1 R 440/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 5-Leiter TNS / TT / IT- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter I_n 10 kA und I_{max} 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,7$ kV.

Typ: VPU AC II+III 3+1 R 440/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:	Typ 2+3
Nennspannung (AC):	230 V
Höchste Dauerspannung, U_c (AC)	440 V
Ableitstrom I_{max} (8/20 μ s) Ader-PE:	20 kA
Ableitstrom I_{max} (8/20 μ s) N-PE:	40 kA
Ableitstrom I_n (8/20 μ s) Ader-PE:	10 kA
Ableitstrom I_n (8/20 μ s) N-PE:	20 kA
Schutzpegel U_p bei I_n (L/N-PE):	$\leq 1,7$ kV
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR} :	25 kA
Kombinierter Stoß U_{OC}	6kV
Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) I_{cw}	3kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 100 A gG
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Breite:	36 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC II+III 3+1 R 440/20 S
Art-Nr:	2908530000

Produktlink: <https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2908530000>

Produktlink eShop: <https://eshop.weidmueller.com/p/2908530000>

VPU AC II+III 4 275/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 5-Leiter TN-S- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter I_n 10 kA und I_{max} 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,2$ kV.

Typ: VPU AC II+III 4 275/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:	Typ 2+3
Nennspannung (AC):	230 V
Ableitstrom I_{max} (8/20 μ s) Ader-PE:	20 kA
Ableitstrom I_{max} (8/20 μ s) N-PE:	40 kA
Ableitstrom I_n (8/20 μ s) Ader-PE:	10 kA
Ableitstrom I_n (8/20 μ s) N-PE:	20 kA
Höchste Dauerspannung, U_c (AC):	275 V AC
Schutzpegel U_p bei I_n (L/N-PE):	$\leq 1,2$ kV
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR} :	25 kA
Kombinierter Stoß U_{oc}	6kV
Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) I_{cw}	3kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 100 A gG,
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Breite:	36 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC II+III 4 275/20 S
Art-Nr:	2907890000

Produktlink: <https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907890000>

Produktlink eShop: <https://eshop.weidmueller.com/p/2907890000>

VPU AC II+III 4 R 275/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 5-Leiter TN-S- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite *pro* Pol, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter I_n 10 kA und I_{max} 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,2$ kV.

Typ: VPU AC II+III 4 R 275/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:	Typ 2+3
Nennspannung (AC):	230 V
Ableitstrom I_{max} (8/20 μ s) Ader-PE:	20 kA
Ableitstrom I_{max} (8/20 μ s) N-PE:	40 kA
Ableitstrom I_n (8/20 μ s) Ader-PE:	10 kA
Ableitstrom I_n (8/20 μ s) N-PE:	20 kA
Höchste Dauerspannung, U_c (AC):	275 V AC
Schutzpegel U_p bei I_n (L/N-PE):	$\leq 1,2$ kV
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR} :	25 kA
Kombinierter Stoß U_{OC}	6kV
Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) I_{cw}	3kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 100 A gG,
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Breite:	36 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC II+III 4 R 275/20 S
Art-Nr:	2907920000

Produktlink: <https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907920000>

Produktlink eShop: <https://eshop.weidmueller.com/p/2907920000>

VPU AC II+III 4 440/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 5-Leiter TN-S- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter I_n 10 kA und I_{max} 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,7$ kV.

Typ: VPU AC II+III 4 440/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:	Typ 2+3
Nennspannung (AC):	230 V
Höchste Dauerspannung, U_c (AC)	440 V
Ableitstrom I_{max} (8/20 μ s) Ader-PE:	20 kA
Ableitstrom I_n (8/20 μ s) Ader-PE:	10 kA
Schutzpegel U_p bei I_n (L/N-PE):	$\leq 1,7$ kV
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR} :	25 kA
Kombinierter Stoß U_{oc}	6kV
Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) I_{cw}	3kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 100 A gG,
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Breite:	36 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC II+III 4 440/20 S
Art-Nr:	2908480000

Produktlink: <https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2908480000>

Produktlink eShop: <https://eshop.weidmueller.com/p/2908480000>

VPU AC II+III 4 R 440/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 5-Leiter TN-S- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter I_n 10 kA und I_{max} 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,7$ kV.

Typ: VPU AC II+III 4 R 275/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:	Typ 2+3
Nennspannung (AC):	230 V
Höchste Dauerspannung, U_c (AC)	440 V
Ableitstrom I_{max} (8/20 μ s) Ader-PE:	20 kA
Ableitstrom I_n (8/20 μ s) Ader-PE:	10 kA
Schutzpegel U_p bei I_n (L/N-PE):	$\leq 1,7$ kV
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR} :	25 kA
Kombinierter Stoß U_{oc}	6kV
Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) I_{cw}	3kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 100 A gG,
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Breite:	36 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC II+III 4 R 440/20 S
Art-Nr:	2908490000

Produktlink: <https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2908490000>

Produktlink eShop: <https://eshop.weidmueller.com/p/2908490000>