




WEITER CA SOWIE VIELFACHFACH DIESES DOCUMENTS, VERWERTUNG UND MITTELUNG SINES INHALTS SIND VERBOTEN, SOWEIT NICHT AUSDRUECKLICH GESTATET.
ZUSAMMENHANGENDE VERPFLICHTUNG ZU SCHADENSERZATZ, ALLE RECHTE FUEHR DER PATENT, GEBRAUCHSMUSTER, ODER GESCHMACKSMUSTERREGISTUNG, VORBEHALTEN.
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILISATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED.
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. WEIDMUELLER EXCLUSIVELY RESERVES THE RIGHT TO FILE FOR PATENTS, UTILITY MODELS OR DESIGNS

WEIDMUELLER INTERFACE GmbH & Co. KG



Additional product documents				1.				Tolerances: ISO 2768-mK 		
				2.						
					Date	Name				
				Drawn	02/06/2020	wes0283				
				Checked						
				Criterion for print			Description:			
				1 : 1		A3	PV 232S0F4CXXV003TXPX15PWW			
				Customer:						
				Customer-No:						
0		02/06/2020	wes0283				8000060710		0	1 / 2
Index	Brief Description		Date	Name	Customer Description:					