魏德米勒

接线盒及电缆接头产品

详细目录



Weidmüller

魏德米勒——智能工业联接专家

作为经验丰富的智能工业联接专家，魏德米勒为全球客户和合作伙伴提供关于工业环境中的电力、信号和数据方面的产品、解决方案和服务。魏德米勒始终致力于工业联接，以推动工业技术发展为目标，拥有先进的技术和丰富的经验。成立170余年来，魏德米勒集团公司至今已在全球设立多家分支机构，包括研发中心、生产基地和销售公司，并利用全球化网络的优势，不断创新，持续提供满足不同客户及合作伙伴需求的产品，解决方案和服务。目前，魏德米勒可提供4万多种满足各种级别需求的电气柜、自动化和数字化技术的产品，并广泛应用于机械与工厂自动化、能源、过程控制、交通、装置制造、基础设施建设等领域，满足工业环境下的各种需求。

魏德米勒自1994年进入中国市场以来，始终坚持以本土客户为本，在全国各地设有18个销售联络处，并有上百家合作经销商。魏德米勒电联接(苏州)有限公司于2019年升级扩建，通过高度自动化及数字化生产，确保了生产的高效和产品的卓越品质。在上海和苏州设有两大卓越研发中心，进行电子产品和电气联接产品的研发和技术创新。位于上海的亚太物流中心，上万品种的库存及时满足客户及合作伙伴需求。从研发、生产到销售，从技术支持，到物流和售后服务，魏德米勒为本土客户提供全方位的便捷服务。

魏德米勒的坚持

智能化解决方案提供者




创新是魏德米勒的DNA，魏德米勒始终贯彻创新理念。无论是快捷简便、拥有捕鼠原理的SNAP IN创新鼠笼式联接技术，还是拥有完整集成系统的u-remote远程I/O、快速高效的OMNIMATE 4.0接插件、满足不同应用类型的Klippon®Connect接线端子等产品创新，魏德米勒一直都在不断地推进技术与产品的创新。此外，通过高度自动化的生产创新，确保高效生产和卓越品质；以快速交付服务、联接顾问服务、工业大数据分析服务等创新服务，满足客户及合作伙伴不同需求！从技术、产品、生产到服务，魏德米勒的创新从未间断，持续引领行业发展。

进入工业4.0时代，魏德米勒作为智能化解决方案提供者，更致力于为客户及合作伙伴提供高效解决方案和服务，助力客户及合作伙伴数字化转型。魏德米勒的工业分析解决方案，可以提前预警，降低成本；能源管理解决方案助力节能减排；高效简单的机柜解决方案，满足机柜定制化需求；工业自动化解决方案实现远程高效管理……魏德米勒为客户及合作伙伴赋能大步迈向工业4.0和数字化时代。

魏德米勒将继续创新研发可持续发展的产品、解决方案和服务，不断满足市场的个性化需求，与客户及合作伙伴共塑数字化未来。

创新无处不在



技术创新

- 第一个塑料绝缘端子
- 直插式联接技术 PUSH IN
- 鼠笼专利联接技术 SNAP IN
- 非接触式技术



产品创新

- Klippon®Connect SNAP IN系列
- Klippon®Connect 接线端子
- PROtop电源
- OMNIMATE 第四代接插件
- u-remote远程I/O模块
- 非接触式无线传输系统
- 防开路重载接插件
- TERMSERIES-compact系列
- 集成IoT功能的电涌保护器



生产创新

- 快速交付
- 高度自动化
- 生产研发
- 自主模具制造



服务创新

- 联接顾问团队
- 工业大数据分析团队服务
- 在线应用指南AppGuide
- 快速交付服务
- 全球72小时免费样品服务
- 产品选型在线配置

以本土客户为本



- 覆盖全国的销售网络及服务
- 位于上海自由贸易试验区的亚太物流中心
- 中国制造，德国品质的苏州生产基地
- 位于上海及苏州的研发中心
- 本土化客户支持服务
- 与协会、科研院紧密合作
- 丰富多彩的线上、线下活动

魏德米勒网站中文产品在线样本已经发布，
您可直接登陆：https://catalog.weidmueller.com.cn
随时查阅魏德米勒的详细产品信息。

扫一扫
查看魏德米勒3D电子样本

扫一扫
关注魏德米勒官方微信

扫一扫
关注魏德米勒京东自营旗舰店

魏德米勒提供从产品到服务的全面解决方案

一个电联接的世界

魏德米勒可提供4万多种满足各种级别需求的电气柜、自动化和数字化技术的产品，满足不同客户及合作伙伴需求，提供全面的解决方案及服务。

云服务

现场服务

应用


光伏



风能


监控系统


机械

机柜 IP20

电力


接线端子



电源



电涌保护器



测量和监控系统

信号


接线端子


PLC接口板和迁移解决方案


模拟信号隔离器


继电器模块与固态继电器

数据


传感器


控制器


I/O系统


触摸屏


工业以太网


工作场所


全自动化机器


半自动化机器


工具


打印机




远程维护


工业分析



半导体


锂电


物流

装置


电源PCB接线端子和接插件


信号PCB接线端子和接插件


数据类PCB插座

现场 > IP20 ... IP69K



重载接插件


分线盒


非接触式联接


接线盒系统


电缆接头系统


现场总线分线盒


服务接口


芯线套装、接插线和电缆


IP67 I/O 系统

软件与云


工业分析与工业物联网服务


工程和可视化工具


魏德米勒WMC配置软件


标记号


线槽


工业照明


标记软件

接线盒及电缆接头产品

章节

A

B

C

D

E

目录

概述

接线盒

电缆引入系统

电缆接头

防爆型接线端子

扫码查看电子样本
在电子样本中，点击目录及黑色订货号，可查看详情。

接线盒总览
B.2页



Klippon® EBx
B.6页



Klippon® TB
B.56页



Klippon® STB - 系列
B.80页



Klippon® K自然色和喷漆
B.89页



Klippon® POK
B.109页



TBF - 系列
B.127页



MPC - 系列
B.132页



FPC - 系列
B.137页



电缆引入系统
C.2页



标准电缆接头 - 塑料
D.5页




标准电缆接头 - 黄铜(镀镍)
D.7页



防爆电缆接头 - A2L系列

D.9页



防爆电缆接头 - 塑料

D.13页



EMC(电磁屏蔽)电缆接头

D.14页



电缆接头附件

D.15页



呼吸阀

D.21页



防爆型接线端子

E.2页



电气设备 – 用于潜在燃炸性气体环境：可燃性气体、可燃性蒸气与薄雾(G)

标记	防爆类型	防爆电气设备类别	欧洲电工标准	基本防爆内容
e nA	增安型 无火花型	M2 & 2 3	EN 50019 EN 50021	无电弧、火花和热表面产生
d nC q	防火焰型 隔爆型 充砂型	M2 & 2 3 2	EN 50018 EN 50021 EN 50017	隔离爆炸源，阻止 火焰向外传播
ia ib nL	本质安全型 本质安全型 限能型	M1 & 1 M2 & 2 3	EN 50020/39 EN 50020/39 EN 50021	限制火花能量和表面温升
p nR nP m o	正压型 限制呼吸型 简正压型 浇注型 油浸型	2 3 3 2 2	EN 50016 EN 50021 EN 50021 EN 50028 EN 50015	阻止火焰外延


电气设备 – 用于潜在燃炸性粉尘环境(D)

防爆类型	标记	欧洲电工标准	基本防爆内容
防尘外壳保护 正压型 浇注型	tD pD mD	EN 50281-1-1 (IEC 61241-1*) IEC61241-4 IEC 61241-18*	防止可燃性粉尘进入，避免热表面
本质安全型	iD	IEC 61241-11	限制火花能量和表面温升

非电气设备与机械装置

防爆类型	标记	欧洲电工标准	基本防爆内容
结构安全保护 固有安全保护	c g	EN 13463-5* EN 13463-4*	限制点燃能源的上升
限流外壳fr保护 正压保护 液浸保护	fr p k	EN 13463-2* EN 13463-7* EN 13463-8*	阻止爆炸气体进入
防火焰保护	d	EN 13463-3*	隔离爆炸源，阻止火焰向外传播
限能保护	b	EN 13463-6*	限制点燃源的激活

*该标准在起草中



仅适合潜在燃炸性粉尘环境

表面温升T100 °C
基于最大环境温度60 °C

制造商质量体系认证机构(举例)

认证机构	国家	编号
PTB	D	0102
DMT (BVS)	D	0158
LCIE	F	0081
LOM	E	0163
KEMA	NL	0344
SIRA	UK	0518

防爆设备选型(ATEX)

设备类别		环境类别		防爆等级	防爆性能	区域划分		
M1	I类设备	甲烷，粉尘		很高	具有两种独立的保护方法； 或是施加两个故障仍能安全工作	-		
M2		甲烷，粉尘		高	施加最不利运行条件仍能正常工作	-		
1	II类设备	G	燃炸性气体环境	很高	具有两种独立的保护方法； 或是施加两个故障仍能安全工作	0区 20区	存在易燃气体/粉尘长期连续释放 或频繁释放的区域	G D
2		G	燃炸性气体环境	高	干扰频繁发生或施加1个故障条件下， 仍能正常工作	1区 21区	正常运行时，存在易燃气体/粉尘 周期或偶尔释放的区域	G D
3		G	燃炸性气体环境	一般	适合通常的工作环境	2区 22区	正常运行时，不会释放或仅偶尔 短时释放易燃气体/粉尘的区域	G D
		D	燃炸性粉尘环境					

设备分类：


I类设备 为煤矿井下用设备

II类设备 为地面工作环境用设备
根据不同的燃炸气体环境，细分为
IIA，IIB，IIC类设备













II类设备：燃炸性气体分级.....

...按气体自燃温度		...按点燃所需能量		
表面温升组别	电气设备最大表面温升	II A (180 mJ)	II B (60 mJ)	II C (20 mJ)
T1	450 °C	丙酮	民用燃气	氢气
T2	300 °C	丁烷	乙烷	乙炔
T3	200 °C	燃油	乙烷	-
T4	135 °C	乙醛	乙烯	-
T5	100 °C	-	-	-
T6	85 °C	-	-	二硫化碳

危险区域划分实例 – 加油站



接线盒外壳防护等级说明 – 按照EN60529(IP)，EN50102(K)

第一个数字			第二个数字		
IP	接触保护和外来物保护等级		IP	防水保护等级	
0		无防护	0		无防护
1		能防护直径50 mm或是更大的固体外来物，比如防护手的意外接触	1		水滴防护。垂直落下的水滴不应引起损害
2		能防护直径12 mm或是更大的固体外来物，比如手指的接触	2		柜体倾斜15°时(向任一侧)，防护水滴
3		能防护直径2.5 mm或是更大的固体外来物，如工具或导线等的进入	3		防护溅出的水。60°范围溅出的水，不应引起损害
4		能防护直径1.0 mm或是更大的固体外来物，如精细的工具和导线等的进入	4		防护喷水。从每个方向对准柜体喷水都不应引起损害
5		灰尘防护，但不完全(进入灰尘的数量不会对设备造成伤害)	5		防护射水。从每个方向对准柜体射水都不应引起损害
6		灰尘封闭(柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘)	6		防护强射水。从每个方向对准柜体强射水都不应引起损害
			7		防护短时浸水。柜体在标准压力下短时浸入水中，不应有能引起损害的水量浸入
			8		防护长期浸水。可在特定条件下浸入水中，不应有能引起损害的水量浸入

美国NEMA防护等级与IP国际防护等级的转换

NEMA等级	IP等级
3	IP54
3R	IP14
3S	IP54
4 and 4X	IP56
6 and 6P	IP67

NEMA美国电气设备标准防护等级

NEMA等级	说明
1	柜体主要用于室内，防护固体外来物
2	柜体主要用于室内，防护固体外来物和水
3	柜体主要用于室内，防护水滴和灰尘，同时水结冰情况下不应引起损害
3R	柜体主要用于室内，防护雨、雪，同时水结冰情况下不应引起损害
3S	柜体主要用于室内，防护雨、雪和外来物进入，外部装置在积冰情况下应能正常工作
4	室内和户外使用，防护雨、外来物、喷水和射水，同时柜体外部积冰不应引起损害
4X	室内和户外使用，防腐蚀，防护雨水、外来物、喷水和射水，同时柜体外部积冰不应引起损害
6	室内和户外使用，防射水，浸没水中不应有水的进入；同时柜体外部积冰不应引起损害
12	柜体主要用于室内，防护灰尘、外来物和无腐蚀性的液滴
13	柜体主要用于室内，防护溅水、油和无腐蚀性的冷却液

设备制造商声明文件(ATEX)

名称	文件要求
合格声明[1]	制造商应声明其提供的零件符合94/9/EC指令条款，且有如何将零件或防爆系统安装到设备中的详细说明。
EC合格声明[1]	制造商应声明其提供的设备符合94/9/EC指令的EHSR安全、健康、环境方面的要求和符合任何其他相关的适用指令
使用说明[2]	• 关于设备安全使用、安装、调试和维修等详细的操作说明 • 操作说明应应用一种社区语言 • 对投入应用的设备，应将操作说明书翻译成该设备或系统使用国的语言。

(1) 每一个产品或相同产品的每一批次，应配有"合格声明"文件
(2) 每件设备或每个防爆系统应配有"使用说明"。

ATEX 95
94/9/EC指令

ATEX 137
1999/92/EC指令

工装设备和工作场地 – 1999/92/EC指令条款

范围	说明	适用指令 *RA – 危险评估
工装设备	2003.6.30以前，已经使用或可投入第一次应用	如果RA(危险评估)显示是安全，则可以继续使用
工装设备	2003.7.1以后，投入使用	应用ATEX95防爆指令(应基于设备类别选型)
工作场地	2003.7.1以后首次投入使用，或2003.7.1以后进行改建、扩建或重建	应用ATEX137防爆指令
工作场地	2003.6.30日以前，已经投入使用	应对危险区域进行区域划分、标识，提供防护工作服，承担协调义务，直至2006.6.30日

备注：矿井挖掘矿厂不适用ATEX137指令，但适用ATEX95指令。化学物 98/24/EC指令适用于挖掘矿井。CAD化学物指令和ATEX指令两者都涵盖大量对设备使用方的通用要求，比如：危险性评估、预防和保护措施，提供培训和应急安排。ATEX137指令和CAD化学物指令的安全性要求，应在DSEAR危险物与潜在爆炸环境管理条例实施过程中体现。

设备使用方责任 – 1999/92/EC指令

1. 应预防爆炸性环境的形成和避免其引燃，控制爆炸发生的影响

2. 应对爆炸危险性进行评估：
   • 出现爆炸环境的可能性和持续性
   • 点燃(爆炸源)能量存在的可能性
   • 发生爆炸可能影响的范围和程度

3. 应协调各设备使用者


4. 应对危险区域进行划分

5. 在危险区域的入口处，必要的地方，进行危险标识

6. 首次应用前，应(对以上要求)进行确认

7. 危险性评估记录(MHSW记录补充 – 无额外EPD记录要求)
   • 爆炸危险性评估和确定记录
   • 为消除或减小爆炸危险而采取的安全措施记录
   • 危险区域分区划分记录
   • 设备的选型记录(与ATEX95指令相关的防爆设备)
   • 发生事故和紧急事件的处理方案
   • 对员工的告知、指导和培训措施

对潜在的爆炸性环境的警告标识。




接线盒定制装配服务：包括工业接线盒和危险区域防爆接线盒装配。我们可以按照客户要求开孔、安装端子和电缆接头，也可安装其它元件如HDC。

不锈钢防爆接线盒



聚酯防爆接线盒



工业聚酯接线盒



工业铸铝接线盒(喷漆)



铸铝接线盒(自然色)



注：上面只是部分系列接线盒装配件样品图片。(如需要实物样品请联系魏德米勒客户服务)

在危险区域的应用

魏德米勒的接线盒符合国际通行标准并有相关认证，这其中包括最新的欧洲ATEX认证。魏德米勒不仅提供单独的接线盒防爆增安Exe、本安Exia认证，而且取得了组装防爆箱的国际认证，可以提供组装防爆接线盒的整体防爆认证。





- 炼油、石油化工、输油管线等的过程控制
- 石油化工设备(设备系统)上，如压缩机、汽轮机和检测密封系统等



在普通工业区域的应用

魏德米勒的工业用接线盒有不锈钢、铸铝、聚酯和普通塑料接线盒多种系列，选择宽泛，防护等级高，具有多种国际认证如GL、LR船级社认证。魏德米勒的接线盒通过客户定制装配，满足各种应用场合的要求。





- 钢铁冶金
- 水泥
- 污水处理
- 机械设备，如包装机械、矿山机械、挖掘机等
- 船舶
- 机车车辆

接线盒

目录

接线盒性能表	B.2 - B.5
高品质防爆不锈钢接线盒Klippon® EBx	B.6 - B.55
高端不锈钢防爆接线盒Klippon® TB MH	B.56 - B.79
小尺寸钢板接线盒Klippon® STB	B.80 - B.88
铸铝接线盒Klippon® K	B.89 - B.108
聚酯接线盒Klippon® POK	B.109 - B.126
大号聚酯接线盒TBF	B.127 - B.131
小号聚酯接线盒MPC	B.132 - B.136
中号碳酸聚酯接线盒FPC	B.137 - B.140

扫码查看电子样本
在电子样本中，点击目录及黑色订货号，可查看详情。

NEW



Klippon® EBx



Klippon® TB MH



Klippon® STB



Klippon® K

材料	不锈钢		不锈钢	铸铝
表面处理	机械拉丝	电抛光	聚酯粉末喷漆(烘烤)	自然色或喷漆
环境	室内 室外 石油,食品行业 高温场合	室内 室外 石油,食品行业 高温场合	室内 室外	室内 室外 造船 (经铬化处理)
优势	免维护 强度高	免维护 强度高	免维护 强度高	免维护 重量轻 抗扭 易于安装
防化学腐蚀	很好	很好	好	好
防海水腐蚀	好	好	不足	好
防紫外线	很好	很好	很好	很好
不含卤素	是	是	是	是
不含镉	是	是	是	是
特点	**Klippon® EBx**	**Klippon® TB MH**	**Klippon® STB**	**Klippon® K**
最低温度	-55 °C	-60 °C	-60 °C	- 40 °C(-50 °C)*
最高持续温度	+135 °C	+135 °C	+120 °C	+85 °C(+135 °C)*
抗冲击力	10焦耳	10焦耳	10焦耳	7焦耳
IP防护等级	66	66+67	66	66+67
ATEX防爆认证	是	是	否	是
GL船级社认证	不是	是	暂无	是
尺寸				
高x宽x深(最小) mm	200x200x150	229x152x130	120x120x80	45x50x30
高x宽x深(最大) mm	800x600x300	914x610x200	250x400x130	280x230x111
配备				
	单独的可拆卸的固定脚 盒盖带铰链 盒盖可卸掉 一个密封板	盒盖带铰链 盒盖可卸掉 可选多个密封板面 固定焊接式安装脚	盒内带 C型轨	盒内接地螺栓

附件				
	安装轨 挂锁锁扣	安装轨 汇流排 安装板 升高支撑柱		安装轨 汇流排 安装板 升高支撑柱 铰链 固定脚



Klippon® POK



TBF



MPC



FPC

材料


	玻纤增强聚酯		碳酸聚酯	
环境	室内 室外		室内 室外	
优势	免维护 高电气绝缘性		免维护 高电气绝缘性 重量轻 抗弱酸及化学物质腐蚀	
防化学腐蚀	好		好	
防海水腐蚀	很好		很好	
防紫外线	好		好	
不含卤素	是		是	
不含镉	是		是	
特点	**Klippon® POK**	**TBF**	**MPC**	**FPC**
最低温度	-40 °C(-55 °C)*	- 55*	- 50 °C	- 20 °C - 50 °C - 50 °C
最高持续温度	+90 °C(+100 °C)*	+130 °C	+130 °C	+130 °C
阻燃等级	V 0	H B/V 2	V 2	V 2
抗表面力	10^{12}	10^{12}	10^{16}	10^{16}
抗冲击力	7焦耳	4/7焦耳	7焦耳	7焦耳
IP防护等级	66	66/67	66+67	66+67
ATEX防爆认证	是	-	-	-
尺寸				
高x宽x深(最小) mm	75x80x55	186x151x139	75x125x75	200x200x130
高x宽x深(最大) mm	250x400x160	603x603x210	175x250x100	400x600x130
配备				
	盒内带接地螺栓	灰色或透明盒盖	灰色或透明盒盖	灰色或透明盒盖

附件

	安装轨 汇流排 接地连续板 安装板 升高支撑柱 铰链 固定脚	安装板	安装板 固定脚 铰链	安装板 固定脚


Klippon® EBx

高x宽x深(单位：毫米)




Klippon® KTB MH

高x宽x深(单位：毫米)




Klippon® STB

高x宽x深(单位：毫米)




Klippon® K

高x宽x深(单位：毫米)




Klippon® POK

高x宽x深(单位：毫米)




TBF

高x宽x深(单位：毫米)




MPC

高x宽x深(单位：毫米)



FPC

高x宽x深(单位：毫米)



魏德米勒Klippon® 品牌接线盒，应用于在石油、化工行业危险爆炸性场所和苛刻环境，是高端卓越品质的代名词。Klippon®EBx系列接线箱，能应用于极端高温和极端低温的环境，拥有国内和国际认证。



产品特点：

- 有两种材质选择
  - 不锈钢1.4301(SUS304)
  - 不锈钢1.4404(SUS316L)
- 盒盖固定有两种形式：
  - QL(铰链和转舌锁)
  - HS(铰链和螺钉)
- 更加合理的尺寸设计
- 高品质和高性价比
- 提供额外的附件选择(需要单独订购)
  - 外部安装角(一套4件)
  - 内部安装板
  - 底部格兰板(格兰板，是针对深度为200mm及以上尺寸的接线箱)

技术参数

接线盒材料	不锈钢1.4301(SUS304)或不锈钢1.4404(SUS316L)，板厚1.5mm 盒盖1.5mm(2.0mm只针对长宽600x400mm及以上尺寸)
表面处理	机械拉丝
密封圈	硅橡胶
外部接地	黄铜M10贯穿式螺柱(根据客户需要，可提供不锈钢材)
内部接地	M6不锈钢螺钉
盒内元件安装	通过TAS20/TS35导轨式安装 ；或安装板螺钉式安装
接线盒安装	背部4个M6(接线箱高度300mm及以下的，包括300x400x200mm) 或4个M8(接线箱高度400mm及以上的，包括400x300x150mm)
防护等级	IP66
抗冲击力	10J
温度范围	-55°C 到 +135°C

防爆认证

空箱防爆认证:	
中国CCC认证	NEPSI GYJ19.1123U Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
IEC Ex认证	IECEx NEP 19.0014U Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
ATEX 认证	CML 19ATEX 3334U II 2G Ex eb IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db
装配整箱防爆认证:	
中国CCC认证	NEPSI GYJ19.1122 Ex eb IIC T6...T4 Gb Ex ia IIC T6...T4 Ga Ex tb IIIC T85°C...T135°C Db
IEC Ex认证	IECEx NEP 19.0018X Ex eb IIC T6...T4 Gb Ex ia IIC T6...T4 Ga Ex tb IIIC T85°C...T135°C Db
ATEX 认证	CML 19ATEX 3335X II 2G Ex eb IIC T6...T4 Gb II 1G Ex ia IIC T6...T4 Ga II 2D Ex tb IIIC T85°C...T135°C Db

接线盒总览

订货号


TYPE 型号	高 x 宽 x 深(mm)	SUS304,0GP	SUS304,1GP	SUS316,0GP	SUS316,1GP
KEBx QL 202015 S*B*	200 x 200 x 150	2660200000		2660200039	
KEBx QL 202615 S*B*	200 x 260 x 150	2660200001		2660200040	
KEBx QL 203015 S*B*	200 x 300 x 150	2660200002		2660200041	
KEBx QL 203020 S*B*	200 x 300 x 200	2660200003	2660200004	2660200042	2660200043
KEBx QL 262615 S*B*	260 x 260 x 150	2660200005		2660200044	
KEBx QL 262620 S*B*	260 x 260 x 200	2660200006	2660200007	2660200045	2660200046
KEBx QL 263015 S*B*	260 x 300 x 150	2660200008		2660200047	
KEBx QL 263020 S*B*	260 x 300 x 200	2660200009	2660200010	2660200048	2660200049
KEBx QL 302615 S*B*	300 x 260 x 150	2660200011		2660200050	
KEBx QL 302620 S*B*	300 x 260 x 200	2660200012	2660200013	2660200051	2660200052
KEBx QL 303215 S*B*	300 x 320 x 150	2660200014		2660200053	
KEBx QL 303220 S*B*	300 x 320 x 200	2660200015	2660200016	2660200054	2660200055
KEBx QL 304015 S*B*	300 x 400 x 150	2660200017		2660200056	
KEBx QL 304020 S*B*	300 x 400 x 200	2660200018	2660200019	2660200057	2660200058
KEBx QL 403015 S*B*	400 x 300 x 150	2660200020		2660200059	
KEBx QL 403020 S*B*	400 x 300 x 200	2660200021	2660200022	2660200060	2660200061
KEBx QL 504022 S*B*	500 x 400 x 220	2660200023	2660200024	2660200062	2660200063
KEBx QL 504030 S*B*	500 x 400 x 300	2660200025	2660200026	2660200064	2660200065
KEBx QL 405022 S*B*	400 x 500 x 220	2660200027	2660200028	2660200066	2660200067
KEBx QL 405030 S*B*	400 x 500 x 300	2660200029	2660200030	2660200068	2660200069
KEBx QL 604022 S*B*	600 x 400 x 220	2660200031	2660200032	2660200070	2660200071
KEBx QL 604030 S*B*	600 x 400 x 300	2660200033	2660200034	2660200072	2660200073
KEBx QL 806030 S*B*	800 x 600 x 300	2660200035	2660200036	2660200074	2660200075
KEBx QL 383821 S*B0	380 x380 x210	2660200037		2660200076	
KEBx QL 383021 S*B0	380 x300 x210	2660200038		2660200077	

TYPE 型号 (盒盖 螺钉固定)	高 x 宽 x 深(mm)	SUS304,0GP	SUS304,1GP	SUS316,0GP	SUS316,1GP
KEBx HS 202015 S*B*	200 x 200 x 150	2660200078		2660200117	
KEBx HS 202615 S*B*	200 x 260 x 150	2660200079		2660200118	
KEBx HS 203015 S*B*	200 x 300 x 150	2660200080		2660200119	
KEBx HS 203020 S*B*	200 x 300 x 200	2660200081	2660200082	2660200120	2660200121
KEBx HS 262615 S*B*	260 x 260 x 150	2660200083		2660200122	
KEBx HS 262620 S*B*	260 x 260 x 200	2660200084	2660200085	2660200123	2660200124
KEBx HS 263015 S*B*	260 x 300 x 150	2660200086		2660200125	
KEBx HS 263020 S*B*	260 x 300 x 200	2660200087	2660200088	2660200126	2660200127
KEBx HS 302615 S*B*	300 x 260 x 150	2660200089		2660200128	
KEBx HS 302620 S*B*	300 x 260 x 200	2660200090	2660200091	2660200129	2660200130
KEBx HS 303215 S*B*	300 x 320 x 150	2660200092		2660200131	
KEBx HS 303220 S*B*	300 x 320 x 200	2660200093	2660200094	2660200132	2660200133
KEBx HS 304015 S*B*	300 x 400 x 150	2660200095		2660200134	
KEBx HS 304020 S*B*	300 x 400 x 200	2660200096	2660200097	2660200135	2660200136
KEBx HS 403015 S*B*	400 x 300 x 150	2660200098		2660200137	
KEBx HS 403020 S*B*	400 x 300 x 200	2660200099	2660200100	2660200138	2660200139
KEBx HS 504022 S*B*	500 x 400 x 220	2660200101	2660200102	2660200140	2660200141
KEBx HS 504030 S*B*	500 x 400 x 300	2660200103	2660200104	2660200142	2660200143
KEBx HS 405022 S*B*	400 x 500 x 220	2660200105	2660200106	2660200144	2660200145
KEBx HS 405030 S*B*	400 x 500 x 300	2660200107	2660200108	2660200146	2660200147
KEBx HS 604022 S*B*	600 x 400 x 220	2660200109	2660200110	2660200148	2660200149
KEBx HS 604030 S*B*	600 x 400 x 300	2660200111	2660200112	2660200150	2660200151
KEBx HS 806030 S*B*	800 x 600 x 300	2660200113	2660200114	2660200152	2660200153
KEBx HS 383821 S*B0	380 x380 x210	2660200115		2660200154	
KEBx HS 383021 S*B0	380 x300 x210	2660200116		2660200155	

Klippon® EBx QL 202015

深度 150 mm





高 x 宽 x 深(mm)	200 x 200 x 150

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx QL 202015 S2B0	2660200000
	1GP 一块格兰板		
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx QL 202015 S4B0	2660200039
	1GP 一块格兰板		

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 2020 MSZN	2660200156
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 2020 S2	2660200190
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 2020 S4	2660200173
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT SMALL S2	2660200171
	镀锌钢	KEB MOFT SMALL MSZN	2660200205
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT SMALL S4	2660200188

接线端子(WDU系列，参考端子数量)



最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
2.5 mm	18	18
4 mm	15	15
6 mm	12	12
10 mm	8	8
16 mm	7	7
35 mm		

备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。


接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)



	A/B	C/D
M20	8	6/8
M25	6	4/6
M32	2	1/2
M40	2	1/2
M50	1	1

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx QL 202615

深度 150 mm





高 x 宽 x 深(mm)	200 x 260 x 150

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx QL 202615 S2B0	2660200001
	1GP 一块格兰板		
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx QL 202615 S4B0	2660200040
	1GP 一块格兰板		

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 2026 MSZN	2660200157
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 2026 S2	2660200191
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 2026 S4	2660200174
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT SMALL S2	2660200171
	镀锌钢	KEB MOFT SMALL MSZN	2660200205
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT SMALL S4	2660200188

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	2x18	30
4 mm	2x15	25
6 mm	2x12	19
10 mm	8	15
16 mm	7	12
35 mm	2	/


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	10	6/8
M25	8	4/6
M32	2	1/2
M40	2	1/2
M50	1	1

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx QL 203015

深度 150 mm





高 x 宽 x 深(mm)	200 x 300 x 150

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx QL 203015 S2B0	2660200002
	1GP 一块格兰板		
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx QL 203015 S4B0	2660200041
	1GP 一块格兰板		

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 2030 MSZN	2660200158
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 2030 S2	2660200192
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 2030 S4	2660200175
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT SMALL S2	2660200171
	镀锌钢	KEB MOFT SMALL MSZN	2660200205
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT SMALL S4	2660200188

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	2x18	38
4 mm	2x15	32
6 mm	2x12	24
10 mm	2x8	19
16 mm	7	15
35 mm	2	/


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	12	6/8
M25	10	4/6
M32	4	1/2
M40	3	1/2
M50	2	1

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx QL 203020

深度 200 mm





高 x 宽 x 深(mm)	200 x 300 x 200

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx QL 203020 S2B0	2660200003
	1GP 一块格兰板	KEBx QL 203020 S2B1	2660200004
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx QL 203020 S4B0	2660200042
	1GP 一块格兰板	KEBx QL 203020 S4B1	2660200043

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 2030 MSZN	2660200158
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 2030 S2	2660200192
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 2030 S4	2660200175
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT SMALL S2	2660200171
	镀锌钢	KEB MOFT SMALL MSZN	2660200205
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT SMALL S4	2660200188
格兰板GP			
		KEBx GP 203020 S2 t3	2660200217
		KEBx GP 203020 S4 t3	2660200231

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	2x18	38
4 mm	2x15	32
6 mm	2x12	24
10 mm	2x8	19
16 mm	7	15
35 mm	2	/


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	18	10/12
M25	15	7/9
M32	8	1/4
M40	6	1/4
M50	2	1

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx QL 262615

深度 150 mm





高 x 宽 x 深(mm)	260 x 260 x 150

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx QL 262615 S2B0	2660200005
	1GP 一块格兰板		
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx QL 262615 S4B0	2660200044
	1GP 一块格兰板		

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 2626 MSZN	2660200159
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 2626 S2	2660200193
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 2626 S4	2660200176
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT SMALL S2	2660200171
	镀锌钢	KEB MOFT SMALL MSZN	2660200205
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT SMALL S4	2660200188

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	2x30	2x30
4 mm	2x25	2x25
6 mm	2x19	2x19
10 mm	15	15
16 mm	12	12
35 mm	6	6


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	10	8/10
M25	8	6/8
M32	3	1/3
M40	3	1/3
M50	2	1/2

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx QL 262620

深度 200 mm





高 x 宽 x 深(mm)	260 x 260 x 200

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx QL 262620 S2B0	2660200006
	1GP 一块格兰板	KEBx QL 262620 S2B1	2660200007
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx QL 262620 S4B0	2660200045
	1GP 一块格兰板	KEBx QL 262620 S4B1	2660200046

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 2626 MSZN	2660200159
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 2626 S2	2660200193
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 2626 S4	2660200176
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT SMALL S2	2660200171
	镀锌钢	KEB MOFT SMALL MSZN	2660200205
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT SMALL S4	2660200188
格兰板			
		KEBx GP 262620 S2 t3	2660200218
		KEBx GP 262620 S4 t3	2660200232

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	2x30	2x30
4 mm	2x25	2x25
6 mm	2x19	2x19
10 mm	15	15
16 mm	12	12
35 mm	6	6


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	15	13/15
M25	12	10/12
M32	6	5/6
M40	6	5/6
M50	2	1/2

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx QL 263015

深度 150 mm





高 x 宽 x 深(mm)	260 x 300 x 150

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx QL 263015 S2B0	2660200008
	1GP 一块格兰板		
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx QL 263015 S4B0	2660200047
	1GP 一块格兰板		

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 2630 MSZN	2660200160
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 2630 S2	2660200194
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 2630 S4	2660200177
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT SMALL S2	2660200171
	镀锌钢	KEB MOFT SMALL MSZN	2660200205
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT SMALL S4	2660200188

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	2x30	2x38
4 mm	2x25	2x32
6 mm	2x19	2x24
10 mm	2x15	19
16 mm	12	15
35 mm	6	9


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	12	8/10
M25	10	6/8
M32	4	1/3
M40	3	1/3
M50	2	1/2

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx QL 263020

深度 200 mm





高 x 宽 x 深(mm)	260 x 300 x 200

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx QL 263020 S2B0	2660200009
	1GP 一块格兰板	KEBx QL 263020 S2B1	2660200010
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx QL 263020 S4B0	2660200048
	1GP 一块格兰板	KEBx QL 263020 S4B1	2660200049

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 2630 MSZN	2660200160
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 2630 S2	2660200194
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 2630 S4	2660200177
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT SMALL S2	2660200171
	镀锌钢	KEB MOFT SMALL MSZN	2660200205
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT SMALL S4	2660200188
格兰板			
		KEBx GP 263020 S2 t3	2660200219
		KEBx GP 263020 S4 t3	2660200233

接线端子(WDU系列，参考端子数量)



最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
2.5 mm	2x30	2x38
4 mm	2x25	2x32
6 mm	2x19	2x24
10 mm	2x15	19
16 mm	12	15
35 mm	6	9

备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。


接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)



	A/B	C/D
M20	18	13/15
M25	15	10/12
M32	8	5/6
M40	6	5/6
M50	2	1/2

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx QL 302615

深度 150 mm





高 x 宽 x 深(mm)	300 x 260 x 150

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx QL 302615 S2B0	2660200011
	1GP 一块格兰板		
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx QL 302615 S4B0	2660200050
	1GP 一块格兰板		

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 3026 MSZN	2660200161
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 3026 S2	2660200195
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 3026 S4	2660200178
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT SMALL S2	2660200171
	镀锌钢	KEB MOFT SMALL MSZN	2660200205
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT SMALL S4	2660200188

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	2x38	2x30
4 mm	2x32	2x25
6 mm	2x24	2x19
10 mm	19	2x15
16 mm	15	12
35 mm	9	6


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	10	10/12
M25	8	8/10
M32	3	3/4
M40	3	2/3
M50	2	1/2

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx QL 302620

深度 200 mm





高 x 宽 x 深(mm)	300 x 260 x 200

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx QL 302620 S2B0	2660200012
	1GP 一块格兰板	KEBx QL 302620 S2B1	2660200013
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx QL 302620 S4B0	2660200051
	1GP 一块格兰板	KEBx QL 302620 S4B1	2660200052

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 3026 MSZN	2660200161
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 3026 S2	2660200195
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 3026 S4	2660200178
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT SMALL S2	2660200171
	镀锌钢	KEB MOFT SMALL MSZN	2660200205
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT SMALL S4	2660200188
格兰板			
		KEBx GP 302620 S2 t3	2660200220
		KEBx GP 302620 S4 t3	2660200234

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	2x38	2x30
4 mm	2x32	2x25
6 mm	2x24	2x19
10 mm	19	2x15
16 mm	15	12
35 mm	9	6


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	15	16/18
M25	12	12/15
M32	6	7/8
M40	6	5/6
M50	2	1/2

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx QL 303215

深度 150 mm





高 x 宽 x 深(mm)	300 x 320 x 150

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx QL 303215 S2B0	2660200014
	1GP 一块格兰板		
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx QL 303215 S4B0	2660200053
	1GP 一块格兰板		

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 3032 MSZN	2660200162
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 3032 S2	2660200196
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 3032 S4	2660200179
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT SMALL S2	2660200171
	镀锌钢	KEB MOFT SMALL MSZN	2660200205
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT SMALL S4	2660200188

接线端子(WDU系列，参考端子数量)



最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
2.5 mm	2x38	2x42
4 mm	2x32	2x35
6 mm	2x24	2x27
10 mm	2x19	2x21
16 mm	2x15	17
35 mm	9	10

备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。


接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)



	A/B	C/D
M20	12	10/12
M25	10	8/10
M32	4	3/4
M40	3	2/3
M50	3	1/2

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx QL 303220

深度 200 mm





高 x 宽 x 深(mm)	300 x 320 x 200

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx QL 303220 S2B0	2660200015
	1GP 一块格兰板	KEBx QL 303220 S2B1	2660200016
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx QL 303220 S4B0	2660200054
	1GP 一块格兰板	KEBx QL 303220 S4B1	2660200055

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 3032 MSZN	2660200162
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 3032 S2	2660200196
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 3032 S4	2660200179
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT SMALL S2	2660200171
	镀锌钢	KEB MOFT SMALL MSZN	2660200205
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT SMALL S4	2660200188
格兰板			
		KEBx GP 303220 S2 t3	2660200221
		KEBx GP 303220 S4 t3	2660200235

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	2x38	2x42
4 mm	2x32	2x35
6 mm	2x24	2x27
10 mm	2x19	2x21
16 mm	2x15	17
35 mm	9	10


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	18	16/18
M25	15	13/15
M32	8	7/8
M40	6	5/6
M50	3	1/2

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx QL 304015

深度 150 mm





高 x 宽 x 深(mm)	300 x 400 x 150

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx QL 304015 S2B0	2660200017
	1GP 一块格兰板		
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx QL 304015 S4B0	2660200056
	1GP 一块格兰板		

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 3040 MSZN	2660200163
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 3040 S2	2660200197
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 3040 S4	2660200180
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT SMALL S2	2660200171
	镀锌钢	KEB MOFT SMALL MSZN	2660200205
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT SMALL S4	2660200188

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	3x38	2x58
4 mm	3x32	2x48
6 mm	3x24	2x37
10 mm	2x19	2x29
16 mm	2x15	24
35 mm	9	15


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	16	10/12
M25	12	8/10
M32	5	3/4
M40	4	2/3
M50	4	1/2

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx QL 304020

深度 200 mm





高 x 宽 x 深(mm)	300 x 400 x 200

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx QL 304020 S2B0	2660200018
	1GP 一块格兰板	KEBx QL 304020 S2B1	2660200019
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx QL 304020 S4B0	2660200057
	1GP 一块格兰板	KEBx QL 304020 S4B1	2660200058

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 3040 MSZN	2660200163
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 3040 S2	2660200197
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 3040 S4	2660200180
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT SMALL S2	2660200171
	镀锌钢	KEB MOFT SMALL MSZN	2660200205
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT SMALL S4	2660200188
格兰板			
		KEBx GP 304020 S2 t3	2660200222
		KEBx GP 304020 S4 t3	2660200236

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	3x38	2x58
4 mm	3x32	2x48
6 mm	3x24	2x37
10 mm	2x19	2x29
16 mm	2x15	24
35 mm	9	15


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	24	15/18
M25	18	12/15
M32	10	7/8
M40	8	5/6
M50	4	1/2

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx QL 403015

深度 150 mm





高 x 宽 x 深(mm)	400 x 300 x 150

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx QL 403015 S2B0	2660200020
	1GP 一块格兰板		
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx QL 403015 S4B0	2660200059
	1GP 一块格兰板		

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 4030 MSZN	2660200164
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 4030 S2	2660200198
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 4030 S4	2660200181
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT LARGE S2	2660200172
	镀锌钢	KEB MOFT LARGE MSZN	2660200206
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT LARGE S4	2660200189

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	2x58	3x38
4 mm	2x48	3x32
6 mm	2x37	3x24
10 mm	2x29	2x19
16 mm	24	2x15
35 mm	15	9


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	12	14/16
M25	10	10/12
M32	4	4/5
M40	3	3/4
M50	2	3/4

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx QL 403020

深度 200 mm





高 x 宽 x 深(mm)	400 x 300 x 200

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx QL 403020 S2B0	2660200021
	1GP 一块格兰板	KEBx QL 403020 S2B1	2660200022
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx QL 403020 S4B0	2660200060
	1GP 一块格兰板	KEBx QL 403020 S4B1	2660200061

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 4030 MSZN	2660200164
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 4030 S2	2660200198
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 4030 S4	2660200181
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT LARGE S2	2660200172
	镀锌钢	KEB MOFT LARGE MSZN	2660200206
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT LARGE S4	2660200189
格兰板			
		KEBx GP 403020 S2 t3	2660200223
		KEBx GP 403020 S4 t3	2660200237

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	2x58	3x38
4 mm	2x48	3x32
6 mm	2x37	3x24
10 mm	2x29	2x19
16 mm	24	2x15
35 mm	15	9


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	18	22/24
M25	15	1518
M32	8	9/10
M40	6	7/8
M50	2	3/4

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx QL 504022

深度 220 mm





高 x 宽 x 深(mm)	500 x 400 x 220

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx QL 504022 S2B0	2660200023
	1GP 一块格兰板	KEBx QL 504022 S2B1	2660200024
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx QL 504022 S4B0	2660200062
	1GP 一块格兰板	KEBx QL 504022 S4B1	2660200063

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 5040 MSZN	2660200165
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 5040 S2	2660200199
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 5040 S4	2660200182
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT LARGE S2	2660200172
	镀锌钢	KEB MOFT LARGE MSZN	2660200206
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT LARGE S4	2660200189
格兰板			
		KEBx GP 504022 S2 t3	2660200226
		KEBx GP 504022 S4 t3	2660200240

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	3x77	4x58
4 mm	3x65	4x48
6 mm	3x50	4x37
10 mm	2x39	3x29
16 mm	2x32	3x24
35 mm	21	2x15


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	32	38/40
M25	18	22/24
M32	15	20/21
M40	8	11/12
M50	8	9/10

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx QL 504030

深度 300 mm





高 x 宽 x 深(mm)	500 x 400 x 300

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx QL 504030 S2B0	2660200025
	1GP 一块格兰板	KEBx QL 504030 S2B1	2660200026
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx QL 504030 S4B0	2660200064
	1GP 一块格兰板	KEBx QL 504030 S4B1	2660200065

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 5040 MSZN	2660200165
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 5040 S2	2660200199
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 5040 S4	2660200182
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT LARGE S2	2660200172
	镀锌钢	KEB MOFT LARGE MSZN	2660200206
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT LARGE S4	2660200189
格兰板			
		KEBx GP 504030 S2 t3	2660200227
		KEBx GP 504030 S4 t3	2660200241

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	3x77	4x58
4 mm	3x65	4x48
6 mm	3x50	4x37
10 mm	2x39	3x29
16 mm	2x32	3x24
35 mm	21	2x15


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	48	58/60
M25	30	38/40
M32	20	27/28
M40	12	17/18
M50	12	14/15

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx QL 405022

深度 220 mm





高 x 宽 x 深(mm)	400 x 500 x 220

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx QL 405022 S2B0	2660200027
	1GP 一块格兰板	KEBx QL 405022 S2B1	2660200028
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx QL 405022 S4B0	2660200066
	1GP 一块格兰板	KEBx QL 405022 S4B1	2660200067

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 4050 MSZN	2660200166
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 4050 S2	2660200200
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 4050 S4	2660200183
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT LARGE S2	2660200172
	镀锌钢	KEB MOFT LARGE MSZN	2660200206
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT LARGE S4	2660200189
格兰板			
		KEBx GP 405022 S2 t3	2660200224
		KEBx GP 405022 S4 t3	2660200238

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	4x58	3x77
4 mm	4x48	3x65
6 mm	4x37	3x50
10 mm	3x29	2x39
16 mm	3x24	2x32
35 mm	2x15	21


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	40	30/32
M25	24	16/18
M32	21	14/15
M40	12	7/8
M50	10	7/8

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx QL 405030

深度 300 mm





高 x 宽 x 深(mm)	400 x 500 x 300

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx QL 405030 S2B0	2660200029
	1GP 一块格兰板	KEBx QL 405030 S2B1	2660200030
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx QL 405030 S4B0	2660200068
	1GP 一块格兰板	KEBx QL 405030 S4B1	2660200069

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 4050 MSZN	2660200166
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 4050 S2	2660200200
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 4050 S4	2660200183
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT LARGE S2	2660200172
	镀锌钢	KEB MOFT LARGE MSZN	2660200206
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT LARGE S4	2660200189
格兰板			
		KEBx GP 405030 S2 t3	2660200225
		KEBx GP 405030 S4 t3	2660200239

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	4x58	3x77
4 mm	4x48	3x65
6 mm	4x37	3x50
10 mm	3x29	2x39
16 mm	3x24	2x32
35 mm	2x15	21


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	60	46/48
M25	40	28/30
M32	28	19/20
M40	18	10/12
M50	15	10/12

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx QL 604022

深度 220 mm





高 x 宽 x 深(mm)	600 x 400 x 220

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx QL 604022 S2B0	2660200031
	1GP 一块格兰板	KEBx QL 604022 S2B1	2660200032
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx QL 604022 S4B0	2660200070
	1GP 一块格兰板	KEBx QL 604022 S4B1	2660200071

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 6040 MSZN	2660200167
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 6040 S2	2660200201
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 6040 S4	2660200184
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT LARGE S2	2660200172
	镀锌钢	KEB MOFT LARGE MSZN	2660200206
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT LARGE S4	2660200189
格兰板			
		KEBx GP 604022 S2 t3	2660200228
		KEBx GP 604022 S4 t3	2660200242

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	3x97	5x58
4 mm	3x81	5x48
6 mm	3x62	4x37
10 mm	2x49	4x29
16 mm	2x41	3x24
35 mm	27	2x15


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	32	46/48
M25	18	28/30
M32	15	23/24
M40	8	12/14
M50	8	10/12

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx QL 604030

深度 300 mm





高 x 宽 x 深(mm)	600 x 400 x 300

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx QL 604030 S2B0	2660200033
	1GP 一块格兰板	KEBx QL 604030 S2B1	2660200034
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx QL 604030 S4B0	2660200072
	1GP 一块格兰板	KEBx QL 604030 S4B1	2660200073

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 6040 MSZN	2660200167
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 6040 S2	2660200201
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 6040 S4	2660200184
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT LARGE S2	2660200172
	镀锌钢	KEB MOFT LARGE MSZN	2660200206
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT LARGE S4	2660200189
格兰板			
		KEBx GP 604030 S2 t3	2660200229
		KEBx GP 604030 S4 t3	2660200243

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	3x97	5x58
4 mm	3x81	5x48
6 mm	3x62	4x37
10 mm	2x49	4x29
16 mm	2x41	3x24
35 mm	27	2x15


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	48	70/72
M25	30	48/50
M32	20	30/32
M40	12	19/21
M50	12	15/18

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx QL 806030

深度 300 mm





高 x 宽 x 深(mm)	800 x 600 x 300

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx QL 806030 S2B0	2660200035
	1GP 一块格兰板	KEBx QL 806030 S2B1	2660200036
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx QL 806030 S4B0	2660200074
	1GP 一块格兰板	KEBx QL 806030 S4B1	2660200075

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 8060 MSZN	2660200168
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 8060 S2	2660200202
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 8060 S4	2660200185
安装角(需要单独订购，6件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT LARGE S2(6PCS)	2660200245
	镀锌钢	KEB MOFT LARGE MSZN(6PCS)	2660200247
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT LARGE S4(6PCS)	2660200246
格兰板			
		KEBx GP 806030 S2 t3	2660200230
		KEBx GP 806030 S4 t3	2660200244

接线端子(WDU系列，参考端子数量)



最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
2.5 mm	5x136	7x97
4 mm	5x114	7x81
6 mm	4x88	6x62
10 mm	4x69	5x49
16 mm	3x57	5x41
35 mm	2x40	3x27

备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。


接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)



	A/B	C/D
M20	72	100/102
M25	50	68/70
M32	32	46/48
M40	21	25/27
M50	18	22/24

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx HS 202015

深度 150 mm





高 x 宽 x 深(mm)	200 x 200 x 150

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx HS 202015 S2B0	2660200078
	1GP 一块格兰板		
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx HS 202015 S4B0	2660200117
	1GP 一块格兰板		

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 2020 MSZN	2660200156
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 2020 S2	2660200190
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 2020 S4	2660200173
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT SMALL S2	2660200171
	镀锌钢	KEB MOFT SMALL MSZN	2660200205
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT SMALL S4	2660200188

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	18	18
4 mm	15	15
6 mm	12	12
10 mm	8	8
16 mm	7	7
35 mm		


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	8	6/8
M25	6	4/6
M32	2	1/2
M40	2	1/2
M50	1	1

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx HS 202615

深度 150 mm





高 x 宽 x 深(mm)	200 x 260 x 150

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx HS 202615 S2B0	2660200079
	1GP 一块格兰板		
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx HS 202615 S4B0	2660200118
	1GP 一块格兰板		

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 2026 MSZN	2660200157
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 2026 S2	2660200191
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 2026 S4	2660200174
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT SMALL S2	2660200171
	镀锌钢	KEB MOFT SMALL MSZN	2660200205
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT SMALL S4	2660200188

接线端子(WDU系列，参考端子数量)



最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
2.5 mm	2x18	30
4 mm	2x15	25
6 mm	2x12	19
10 mm	8	15
16 mm	7	12
35 mm	2	/

备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。


接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)



	A/B	C/D
M20	10	6/8
M25	8	4/6
M32	2	1/2
M40	2	1/2
M50	1	1

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx HS 203015

深度 150 mm





高 x 宽 x 深(mm)	200 x 300 x 150

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx HS 203015 S2B0	2660200080
	1GP 一块格兰板		
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx HS 203015 S4B0	2660200119
	1GP 一块格兰板		

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 2030 MSZN	2660200158
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 2030 S2	2660200192
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 2030 S4	2660200175
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT SMALL S2	2660200171
	镀锌钢	KEB MOFT SMALL MSZN	2660200205
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT SMALL S4	2660200188

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	2x18	38
4 mm	2x15	32
6 mm	2x12	24
10 mm	2x8	19
16 mm	7	15
35 mm	2	/


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	12	6/8
M25	10	4/6
M32	4	1/2
M40	3	1/2
M50	2	1

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx HS 203020

深度 200 mm





高 x 宽 x 深(mm)	200 x 300 x 200

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx HS 203020 S2B0	2660200081
	1GP 一块格兰板	KEBx HS 203020 S2B1	2660200082
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx HS 203020 S4B0	2660200120
	1GP 一块格兰板	KEBx HS 203020 S4B1	2660200121

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 2030 MSZN	2660200158
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 2030 S2	2660200192
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 2030 S4	2660200175
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT SMALL S2	2660200171
	镀锌钢	KEB MOFT SMALL MSZN	2660200205
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT SMALL S4	2660200188
格兰板GP			
		KEBx GP 203020 S2 t3	2660200217
		KEBx GP 203020 S4 t3	2660200231

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	2x18	38
4 mm	2x15	32
6 mm	2x12	24
10 mm	2x8	19
16 mm	7	15
35 mm	2	/


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	18	10/12
M25	15	7/9
M32	8	1/4
M40	6	1/4
M50	2	1

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx HS 262615

深度 150 mm





高 x 宽 x 深(mm)	260 x 260 x 150

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx HS 262615 S2B0	2660200083
	1GP 一块格兰板		
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx HS 262615 S4B0	2660200122
	1GP 一块格兰板		

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 2626 MSZN	2660200159
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 2626 S2	2660200193
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 2626 S4	2660200176
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT SMALL S2	2660200171
	镀锌钢	KEB MOFT SMALL MSZN	2660200205
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT SMALL S4	2660200188

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	2x30	2x30
4 mm	2x25	2x25
6 mm	2x19	2x19
10 mm	15	15
16 mm	12	12
35 mm	6	6


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	10	8/10
M25	8	6/8
M32	3	1/3
M40	3	1/3
M50	2	1/2

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx HS 262620

深度 200 mm





高 x 宽 x 深(mm)	260 x 260 x 200

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx HS 262620 S2B0	2660200084
	1GP 一块格兰板	KEBx HS 262620 S2B1	2660200085
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx HS 262620 S4B0	2660200123
	1GP 一块格兰板	KEBx HS 262620 S4B1	2660200124

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 2626 MSZN	2660200159
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 2626 S2	2660200193
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 2626 S4	2660200176
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT SMALL S2	2660200171
	镀锌钢	KEB MOFT SMALL MSZN	2660200205
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT SMALL S4	2660200188
格兰板			
		KEBx GP 262620 S2 t3	2660200218
		KEBx GP 262620 S4 t3	2660200232

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	2x30	2x30
4 mm	2x25	2x25
6 mm	2x19	2x19
10 mm	15	15
16 mm	12	12
35 mm	6	6


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	15	13/15
M25	12	10/12
M32	6	5/6
M40	6	5/6
M50	2	1/2

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx HS 263015

深度 150 mm





高 x 宽 x 深(mm)	260 x 300 x 150

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx HS 263015 S2B0	2660200086
	1GP 一块格兰板		
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx HS 263015 S4B0	2660200125
	1GP 一块格兰板		

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 2630 MSZN	2660200160
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 2630 S2	2660200194
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 2630 S4	2660200177
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT SMALL S2	2660200171
	镀锌钢	KEB MOFT SMALL MSZN	2660200205
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT SMALL S4	2660200188

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	2x30	2x38
4 mm	2x25	2x32
6 mm	2x19	2x24
10 mm	2x15	19
16 mm	12	15
35 mm	6	9


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	12	8/10
M25	10	6/8
M32	4	1/3
M40	3	1/3
M50	2	1/2

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx HS 263020

深度 200 mm





高 x 宽 x 深(mm)	260 x 300 x 200

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx HS 263020 S2B0	2660200087
	1GP 一块格兰板	KEBx HS 263020 S2B1	2660200088
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx HS 263020 S4B0	2660200126
	1GP 一块格兰板	KEBx HS 263020 S4B1	2660200127

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 2630 MSZN	2660200160
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 2630 S2	2660200194
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 2630 S4	2660200177
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT SMALL S2	2660200171
	镀锌钢	KEB MOFT SMALL MSZN	2660200205
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT SMALL S4	2660200188
格兰板			
		KEBx GP 263020 S2 t3	2660200219
		KEBx GP 263020 S4 t3	2660200233

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	2x30	2x38
4 mm	2x25	2x32
6 mm	2x19	2x24
10 mm	2x15	19
16 mm	12	15
35 mm	6	9


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	18	13/15
M25	15	10/12
M32	8	5/6
M40	6	5/6
M50	2	1/2

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx HS 302615

深度 150 mm





高 x 宽 x 深(mm)	300 x 260 x 150

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx HS 302615 S2B0	2660200089
	1GP 一块格兰板		
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx HS 302615 S4B0	2660200128
	1GP 一块格兰板		

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 3026 MSZN	2660200161
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 3026 S2	2660200195
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 3026 S4	2660200178
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT SMALL S2	2660200171
	镀锌钢	KEB MOFT SMALL MSZN	2660200205
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT SMALL S4	2660200188

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	2x38	2x30
4 mm	2x32	2x25
6 mm	2x24	2x19
10 mm	19	2x15
16 mm	15	12
35 mm	9	6


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	10	10/12
M25	8	8/10
M32	3	3/4
M40	3	2/3
M50	2	1/2

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx HS 302620

深度 200 mm





高 x 宽 x 深(mm)	300 x 260 x 200

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx HS 302620 S2B0	2660200090
	1GP 一块格兰板	KEBx HS 302620 S2B1	2660200091
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx HS 302620 S4B0	2660200129
	1GP 一块格兰板	KEBx HS 302620 S4B1	2660200130

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 3026 MSZN	2660200161
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 3026 S2	2660200195
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 3026 S4	2660200178
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT SMALL S2	2660200171
	镀锌钢	KEB MOFT SMALL MSZN	2660200205
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT SMALL S4	2660200188
格兰板			
		KEBx GP 302620 S2 t3	2660200220
		KEBx GP 302620 S4 t3	2660200234

接线端子(WDU系列，参考端子数量)



最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
2.5 mm	2x38	2x30
4 mm	2x32	2x25
6 mm	2x24	2x19
10 mm	19	2x15
16 mm	15	12
35 mm	9	6

备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。


接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)



	A/B	C/D
M20	15	16/18
M25	12	12/15
M32	6	7/8
M40	6	5/6
M50	2	1/2

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx HS 303215

深度 150 mm





高 x 宽 x 深(mm)	300 x 320 x 150

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx HS 303215 S2B0	2660200092
	1GP 一块格兰板		
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx HS 303215 S4B0	2660200131
	1GP 一块格兰板		

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 3032 MSZN	2660200162
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 3032 S2	2660200196
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 3032 S4	2660200179
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT SMALL S2	2660200171
	镀锌钢	KEB MOFT SMALL MSZN	2660200205
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT SMALL S4	2660200188

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	2x38	2x42
4 mm	2x32	2x35
6 mm	2x24	2x27
10 mm	2x19	2x21
16 mm	2x15	17
35 mm	9	10


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	12	10/12
M25	10	8/10
M32	4	3/4
M40	3	2/3
M50	3	1/2

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx HS 303220

深度 200 mm





高 x 宽 x 深(mm)	300 x 320 x 200

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx HS 303220 S2B0	2660200093
	1GP 一块格兰板	KEBx HS 303220 S2B1	2660200094
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx HS 303220 S4B0	2660200132
	1GP 一块格兰板	KEBx HS 303220 S4B1	2660200133

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 3032 MSZN	2660200162
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 3032 S2	2660200196
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 3032 S4	2660200179
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT SMALL S2	2660200171
	镀锌钢	KEB MOFT SMALL MSZN	2660200205
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT SMALL S4	2660200188
格兰板			
		KEBx GP 303220 S2 t3	2660200221
		KEBx GP 303220 S4 t3	2660200235

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	2x38	2x42
4 mm	2x32	2x35
6 mm	2x24	2x27
10 mm	2x19	2x21
16 mm	2x15	17
35 mm	9	10


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	18	16/18
M25	15	13/15
M32	8	7/8
M40	6	5/6
M50	3	1/2

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx HS 304015

深度 150 mm





高 x 宽 x 深(mm)	300 x 400 x 150

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx HS 304015 S2B0	2660200095
	1GP 一块格兰板		
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx HS 304015 S4B0	2660200134
	1GP 一块格兰板		

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 3040 MSZN	2660200163
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 3040 S2	2660200197
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 3040 S4	2660200180
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT SMALL S2	2660200171
	镀锌钢	KEB MOFT SMALL MSZN	2660200205
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT SMALL S4	2660200188

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	3x38	2x58
4 mm	3x32	2x48
6 mm	3x24	2x37
10 mm	2x19	2x29
16 mm	2x15	24
35 mm	9	15


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	16	10/12
M25	12	8/10
M32	5	3/4
M40	4	2/3
M50	4	1/2

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx HS 304020

深度 200 mm





高 x 宽 x 深(mm)	300 x 400 x 200

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx HS 304020 S2B0	2660200096
	1GP 一块格兰板	KEBx HS 304020 S2B1	2660200097
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx HS 304020 S4B0	2660200135
	1GP 一块格兰板	KEBx HS 304020 S4B1	2660200136

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 3040 MSZN	2660200163
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 3040 S2	2660200197
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 3040 S4	2660200180
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT SMALL S2	2660200171
	镀锌钢	KEB MOFT SMALL MSZN	2660200205
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT SMALL S4	2660200188
格兰板			
		KEBx GP 304020 S2 t3	2660200222
		KEBx GP 304020 S4 t3	2660200236

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	3x38	2x58
4 mm	3x32	2x48
6 mm	3x24	2x37
10 mm	2x19	2x29
16 mm	2x15	24
35 mm	9	15


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	24	15/18
M25	18	12/15
M32	10	7/8
M40	8	5/6
M50	4	1/2

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx HS 403015

深度 150 mm





高 x 宽 x 深(mm)	400 x 300 x 150

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx HS 403015 S2B0	2660200098
	1GP 一块格兰板		
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx HS 403015 S4B0	2660200137
	1GP 一块格兰板		

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 4030 MSZN	2660200164
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 4030 S2	2660200198
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 4030 S4	2660200181
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT LARGE S2	2660200172
	镀锌钢	KEB MOFT LARGE MSZN	2660200206
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT LARGE S4	2660200189

接线端子(WDU系列，参考端子数量)



最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
2.5 mm	2x58	3x38
4 mm	2x48	3x32
6 mm	2x37	3x24
10 mm	2x29	2x19
16 mm	24	2x15
35 mm	15	9

备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。


接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)



	A/B	C/D
M20	12	14/16
M25	10	10/12
M32	4	4/5
M40	3	3/4
M50	2	3/4

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx HS 403020

深度 200 mm





高 x 宽 x 深(mm)	400 x 300 x 200

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx HS 403020 S2B0	2660200099
	1GP 一块格兰板	KEBx HS 403020 S2B1	2660200100
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx HS 403020 S4B0	2660200138
	1GP 一块格兰板	KEBx HS 403020 S4B1	2660200139

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 4030 MSZN	2660200164
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 4030 S2	2660200198
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 4030 S4	2660200181
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT LARGE S2	2660200172
	镀锌钢	KEB MOFT LARGE MSZN	2660200206
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT LARGE S4	2660200189
格兰板			
		KEBx GP 403020 S2 t3	2660200223
		KEBx GP 403020 S4 t3	2660200237

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	2x58	3x38
4 mm	2x48	3x32
6 mm	2x37	3x24
10 mm	2x29	2x19
16 mm	24	2x15
35 mm	15	9


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	18	22/24
M25	15	1518
M32	8	9/10
M40	6	7/8
M50	2	3/4

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx HS 504022

深度 220 mm





高 x 宽 x 深(mm)	500 x 400 x 220

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx HS 504022 S2B0	2660200101
	1GP 一块格兰板	KEBx HS 504022 S2B1	2660200102
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx HS 504022 S4B0	2660200140
	1GP 一块格兰板	KEBx HS 504022 S4B1	2660200141

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 5040 MSZN	2660200165
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 5040 S2	2660200199
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 5040 S4	2660200182
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT LARGE S2	2660200172
	镀锌钢	KEB MOFT LARGE MSZN	2660200206
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT LARGE S4	2660200189
格兰板			
		KEBx GP 504022 S2 t3	2660200226
		KEBx GP 504022 S4 t3	2660200240

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	3x77	4x58
4 mm	3x65	4x48
6 mm	3x50	4x37
10 mm	2x39	3x29
16 mm	2x32	3x24
35 mm	21	2x15


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	32	38/40
M25	18	22/24
M32	15	20/21
M40	8	11/12
M50	8	9/10

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx HS 504030

深度 300 mm





高 x 宽 x 深(mm)	500 x 400 x 300

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx HS 504030 S2B0	2660200103
	1GP 一块格兰板	KEBx HS 504030 S2B1	2660200104
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx HS 504030 S4B0	2660200142
	1GP 一块格兰板	KEBx HS 504030 S4B1	2660200143

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 5040 MSZN	2660200165
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 5040 S2	2660200199
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 5040 S4	2660200182
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT LARGE S2	2660200172
	镀锌钢	KEB MOFT LARGE MSZN	2660200206
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT LARGE S4	2660200189
格兰板			
		KEBx GP 504030 S2 t3	2660200227
		KEBx GP 504030 S4 t3	2660200241

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	3x77	4x58
4 mm	3x65	4x48
6 mm	3x50	4x37
10 mm	2x39	3x29
16 mm	2x32	3x24
35 mm	21	2x15


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	48	58/60
M25	30	38/40
M32	20	27/28
M40	12	17/18
M50	12	14/15

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx HS 405022

深度 220 mm





高 x 宽 x 深(mm)	400 x 500 x 220

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx HS 405022 S2B0	2660200105
	1GP 一块格兰板	KEBx HS 405022 S2B1	2660200106
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx HS 405022 S4B0	2660200144
	1GP 一块格兰板	KEBx HS 405022 S4B1	2660200145

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 4050 MSZN	2660200166
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 4050 S2	2660200200
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 4050 S4	2660200183
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT LARGE S2	2660200172
	镀锌钢	KEB MOFT LARGE MSZN	2660200206
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT LARGE S4	2660200189
格兰板			
		KEBx GP 405022 S2 t3	2660200224
		KEBx GP 405022 S4 t3	2660200238

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	4x58	3x77
4 mm	4x48	3x65
6 mm	4x37	3x50
10 mm	3x29	2x39
16 mm	3x24	2x32
35 mm	2x15	21


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	40	30/32
M25	24	16/18
M32	21	14/15
M40	12	7/8
M50	10	7/8

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx HS 405030

深度 300 mm





高 x 宽 x 深(mm)	400 x 500 x 300

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx HS 405030 S2B0	2660200107
	1GP 一块格兰板	KEBx HS 405030 S2B1	2660200108
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx HS 405030 S4B0	2660200146
	1GP 一块格兰板	KEBx HS 405030 S4B1	2660200147

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 4050 MSZN	2660200166
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 4050 S2	2660200200
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 4050 S4	2660200183
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT LARGE S2	2660200172
	镀锌钢	KEB MOFT LARGE MSZN	2660200206
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT LARGE S4	2660200189
格兰板			
		KEBx GP 405030 S2 t3	2660200225
		KEBx GP 405030 S4 t3	2660200239

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	4x58	3x77
4 mm	4x48	3x65
6 mm	4x37	3x50
10 mm	3x29	2x39
16 mm	3x24	2x32
35 mm	2x15	21


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	60	46/48
M25	40	28/30
M32	28	19/20
M40	18	10/12
M50	15	10/12

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx HS 604022

深度 220 mm





高 x 宽 x 深(mm)	600 x 400 x 220

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx HS 604022 S2B0	2660200109
	1GP 一块格兰板	KEBx HS 604022 S2B1	2660200110
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx HS 604022 S4B0	2660200148
	1GP 一块格兰板	KEBx HS 604022 S4B1	2660200149

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 6040 MSZN	2660200167
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 6040 S2	2660200201
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 6040 S4	2660200184
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT LARGE S2	2660200172
	镀锌钢	KEB MOFT LARGE MSZN	2660200206
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT LARGE S4	2660200189
格兰板			
		KEBx GP 604022 S2 t3	2660200228
		KEBx GP 604022 S4 t3	2660200242

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	3x97	5x58
4 mm	3x81	5x48
6 mm	3x62	4x37
10 mm	2x49	4x29
16 mm	2x41	3x24
35 mm	27	2x15


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	32	46/48
M25	18	28/30
M32	15	23/24
M40	8	12/14
M50	8	10/12

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx HS 604030

深度 300 mm





高 x 宽 x 深(mm)	600 x 400 x 300

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx HS 604030 S2B0	2660200111
	1GP 一块格兰板	KEBx HS 604030 S2B1	2660200112
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx HS 604030 S4B0	2660200150
	1GP 一块格兰板	KEBx HS 604030 S4B1	2660200151

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 6040 MSZN	2660200167
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 6040 S2	2660200201
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 6040 S4	2660200184
安装角(需要单独订购，4件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT LARGE S2	2660200172
	镀锌钢	KEB MOFT LARGE MSZN	2660200206
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT LARGE S4	2660200189
格兰板			
		KEBx GP 604030 S2 t3	2660200229
		KEBx GP 604030 S4 t3	2660200243

接线端子(WDU系列，参考端子数量)

最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
 2.5 mm	3x97	5x58
4 mm	3x81	5x48
6 mm	3x62	4x37
10 mm	2x49	4x29
16 mm	2x41	3x24
35 mm	27	2x15


备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。

接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)

	A/B	C/D
 M20	48	70/72
M25	30	48/50
M32	20	30/32
M40	12	19/21
M50	12	15/18

备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。


安装板尺寸



Klippon® EBx HS 806030

深度 300 mm





高 x 宽 x 深(mm)	800 x 600 x 300

订货数据

			订货号
不锈钢14301 SUS304	0GP无格兰板	KEBx HS 806030 S2B0	2660200113
	1GP 一块格兰板	KEBx HS 806030 S2B1	2660200114
不锈钢14404 SUS316L	0GP无格兰板	KEBx HS 806030 S4B0	2660200152
	1GP 一块格兰板	KEBx HS 806030 S4B1	2660200153

附件

安装板(t3 mm 需要单独订购)			订货号
	镀锌钢	KEB MOPL 8060 MSZN	2660200168
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOPL 8060 S2	2660200202
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOPL 8060 S4	2660200185
安装角(需要单独订购，6件/套)			
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT LARGE S2(6PCS)	2660200245
	镀锌钢	KEB MOFT LARGE MSZN(6PCS)	2660200247
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT LARGE S4(6PCS)	2660200246
格兰板			
		KEBx GP 806030 S2 t3	2660200230
		KEBx GP 806030 S4 t3	2660200244

接线端子(WDU系列，参考端子数量)



最大端子数量(工业应用)	竖直	水平
2.5 mm	5x136	7x97
4 mm	5x114	7x81
6 mm	4x88	6x62
10 mm	4x69	5x49
16 mm	3x57	5x41
35 mm	2x40	3x27

备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。


接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)



	A/B	C/D
M20	72	100/102
M25	50	68/70
M32	32	46/48
M40	21	25/27
M50	18	22/24


备注：上面表里的开孔数量，是基于Exe/Exd防爆黄铜接头计算得出，仅供设计选型参考。

安装板尺寸




KEBx接线箱的安装，可以通过背部带螺纹的盲孔直接安装，
或通过安装角固定。
安装螺栓的长度，要看现场安装机架的情况。
安装角属于附件，如需要请另外订购。

KEBx安装尺寸 (1)



下面型号接线箱，标配安装角：KEB MOFT SMALL单孔小号


		H1(mm)	W1	H2	W2
KEBx 202015	200 x 200 x 150	160	230	230	160
KEBx 202615	200 x 260 x 150	160	290	230	220
KEBx 203015	200 x 300 x 150	160	330	230	260
KEBx 203020	200 x 300 x 200	160	330	230	260
KEBx 262615	260 x 260 x 150	220	290	290	220
KEBx 262620	260 x 260 x 200	220	290	290	220
KEBx 263015	260 x 300 x 150	220	330	290	260
KEBx 263020	260 x 300 x 200	220	330	290	260
KEBx 302615	300 x 260 x 150	260	290	330	220
KEBx 302620	300 x 260 x 200	260	290	330	220
KEBx 303215	300 x 320 x 150	260	350	330	280
KEBx 303220	300 x 320 x 200	260	350	330	280
KEBx 304015	300 x 400 x 150	260	430	330	360
KEBx 304020	300 x 400 x 200	260	430	330	360
KEBx 383021	380 x 300 x210	340	330	410	260
KEBx 383821	380 x 380 x210	340	410	410	340




附件

安装角(需要单独订购，4件/套)			订货号
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT SMALL S2	2660200171
	镀锌钢	KEB MOFT SMALL MSZN	2660200205
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT SMALL S4	2660200188

KEBx安装尺寸 (2)






下面型号接线箱，标配安装角：KEB MOFT LARGE 双孔大号

		H1	W1	H2	W2
KEBx 403015	400 x 300 x 150	340	330	430	240
KEBx 403020	400 x 300 x 200	340	330	430	240
KEBx 504022	500 x 400 x 220	440	430	530	340
KEBx 504030	500 x 400 x 300	440	430	530	340
KEBx 405022	400 x 500 x 220	340	530	430	440
KEBx 405030	400 x 500 x 300	340	530	430	440
KEBx 604022	600 x 400 x 220	540	430	630	340
KEBx 604030	600 x 400 x 300	540	430	630	340

附件

安装角(需要单独订购，4件/套)			订货号
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT LARGE S2	2660200172
	镀锌钢	KEB MOFT LARGE MSZN	2660200206
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT LARGE S4	2660200189



附件(接线箱KEBx 806030，适配的安装角)

安装角(需要单独订购，6件/套)			订货号
	不锈钢 14301 SUS304	KEB MOFT LARGE S2(6PCS)	2660200245
	镀锌钢	KEB MOFT LARGE MSZN(6PCS)	2660200247
	不锈钢 14404 SUS316	KEB MOFT LARGE S4(6PCS)	2660200246

Klippon® TB MH - 铰链式

Klippon® TB不锈钢接线盒性能卓越，具有防腐蚀的表面，绝对密封和防爆认证，强的抗冲击和抗振动的性能，是化工、食品、石油钻井平台和码头上使用的理想选择。

为保证接线盒的密封性达到最佳，我们使用高品质硅橡胶密封圈，并与接线盒形状完美贴合。此外由于接线箱周边的固定螺钉，使得四周压紧力均衡，保证接线盒的绝对密封性。

铰链定位块，也确保在密封圈上压力固定。长时间使用后，密封圈依旧完好无损，并能弹回原始位置。重新关上接线盒，密封的效果仍然极佳。过压保护就是为了保证密封性能持久有效。"

格兰板安装，是通过焊接在接线箱侧凸缘上的带内螺纹的盲螺母上实现的，即使在极端环境条件下，仍能保证密封

魏德米勒还提供产品定制服务，让客户尽可能减少使用的接线箱规格数量，这是非常关键的因素。

所有的Klippon® TB不锈钢接线盒都是按照EN60079最新的国际标准测试，其中包括ATEX和IECEx防爆认证。



接线盒总览

订货号

型号	长x宽x高(mm)	1 GP (底面)	2 GP (上面+底面)	3 GP (两侧+底面)	4 GP (四个侧面)	替代老型号
KTB MH 221513 S4E_*	229x152x133	1194560000	1194570000	1194580000	1194590000	Klippon® TB10
KTB MH 262615 S4E_*	260x260x150	1194610000	1194620000	1194630000	1194640000	Klippon® TB10A
KTB MH 262620 S4E_*	260x260x200	1194660000	1194670000	1194680000	1194690000	Klippon® TB10A
KTB MH 303015 S4E_*	306x306x150	1194710000	1194720000	1194730000	1194740000	Klippon® TB11
KTB MH 303020 S4E_*	306x306x200	1194760000	1194770000	1194780000	1194790000	Klippon® TB11
KTB MH 352615 S4E_*	350x260x150	1194810000	1194820000	1194830000	1194840000	Klippon® TB11A
KTB MH 352620 S4E_*	350x260x200	1194860000	1194870000	1194880000	1194890000	Klippon® TB11A
KTB MH 403015 S4E_*	400x300x150	1194910000	1194920000	1194930000	1194940000	-
KTB MH 403020 S4E_*	400x300x200	1194960000	1194970000	1194980000	1194990000	-
KTB MH 453815 S4E_*	458x382x150	1195010000	1195020000	1195030000	1195040000	Klippon® TB12
KTB MH 453820 S4E_*	458x382x200	1195060000	1195070000	1195080000	1195090000	Klippon® TB12
KTB MH 484815 S4E_*	480x480x150	1195110000	1195120000	1195130000	1195140000	Klippon® TB12A
KTB MH 484820 S4E_*	480x480x200	1195160000	1195170000	1195180000	1195190000	Klippon® TB12A
KTB MH 553515 S4E_*	550x350x150	1195210000	1195220000	1195230000	1195240000	Klippon® TB12B
KTB MH 553520 S4E_*	550x350x200	1195260000	1195270000	1195280000	1195290000	Klippon® TB12B
KTB MH 624515 S4E_*	620x450x150	1195310000	1195320000	1195330000	1195340000	Klippon® TB12D
KTB MH 624520 S4E_*	620x450x200	1195360000	1195370000	1195380000	1195390000	Klippon® TB12D
KTB MH 765015 S4E_*	762x508x150	1195410000	1195420000	1195430000	1195440000	Klippon® TB13
KTB MH 765020 S4E_*	762x508x200	1195460000	1195470000	1195480000	1195490000	Klippon® TB13
KTB MH 916115 S4E_*	914x610x150	1195510000	1195520000	1195530000	1195540000	Klippon® TB14
KTB MH 916120 S4E_*	914x610x200	1195560000	1195570000	1195580000	1195590000	Klippon® TB14
KTB MH 987420 S4E_*	980x740x200	1195610000	1195620000	1195630000	1195640000	-

特点

- 12个尺寸，3种深度
- 最多可配4个格兰板
- 门密封圈防过压设计
- 门锁可完全拆卸
- 门锁位于密封圈外部
- 单越的耐温性能
- IP66/IP67
- 盒盖拆卸不用工具
- 盒盖和盒体上带接地螺钉
- 具备各项国际认证

技术数据

接线箱材质***	不锈钢1.4404 (316L) 1.5 mm
表面处理	电抛光
IP等级	IP66/IP67
NEMA 防护等级	3, 4x, 12
格兰板厚度	3 mm
内接地	盒盖和箱内：M6不锈钢螺钉
外接地	M10黄铜接地螺柱
元件固定	M6内螺纹支柱，4或6个用以固定导轨或安装板
接线盒安装	4个焊接固定脚，带Φ11mm槽
盒盖打开	盒盖不用工具可完全拆卸，盒盖可左开门，可右侧开门，角度130°
盒盖固定	4个铰链和M6不锈钢螺钉
门锁	门挂锁，可拆脱
冲击强度	防爆7 J，工业环境10 J
密封材料	硅橡胶
温度范围	-60 °C...+135 °C
扭矩 - 盒盖和格兰板固定螺钉**	2.5 Nm

空箱认证

ATEX防爆认证	KEMA 10ATEX0046 U
	II 2 G Ex e IIC Gb
	II 2 D Ex tb IIIC Db IP66/67
IECEx防爆认证	IECEx KEM 10.0015U
	Ex e IIC Gb
	Ex tb IIIC Db IP66/67
cULus	E243298
Germanischer Lloyd	11533 - 10 HH


整体认证(防爆)

ATEX防爆认证	KEMA 10ATEX0050
	II 2 G Ex eb IIC T6...T4
	II 1 G Ex ia IIC T6...T4
	II 2(1) G Ex eb ia IIC T6...T4
	II 2 D Ex tb IIIC T85 °C...T135 °C IP66/67
IECEx防爆认证	IECEx KEM 10.0019
	Ex eb IIC T...
	Ex ia IIC T...
	Ex eb ia IIC T...
	Ex tb IIIC T85 °C...T135 °C IP66/67

Klippon® TB MH 221513

深度 133 mm





高/宽/深	229/152/133mm

订货数据

不锈钢1.4404 316L	订货号
1格兰板(底部)	1194560000
2格兰板(顶部 - 底部)	1194570000
3格兰板(左边 - 右边 - 底部)	1194580000
4格兰板(周围四边)	1194590000

附件

安装板	订货号
镀锌板	1193930000
不锈钢, 1.4301	1193810000



不锈钢升高支柱M6x8, 每套4个	
10mm长	0935110000
15mm长	0935120000
20mm长	0935130000
30mm长	0935140000



碳钢镀镍升高支柱M6x8, 每套2个	
15mm长	3896100000
20mm长	3896200000
30mm长	3896300000



挂锁(带2把钥匙)	
不锈钢, 1.4301	0905680000



最大端子数量(普通工业环境)



最大端子数量	竖直	水平
2.5mm²	1x29	1x15
4mm²		1x13
6mm²		1x9
10mm²		1x7
16mm²		1x6
35mm²		

备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。


推荐使用：
螺钉端子WDU 2.5：1020000000
弹片端子ZDU 2.5：1608510000



接线盒各边可安装的电缆接头数量**	A/B	C/D
M12	6	8
M16	5	6
M20	2	3
M25	2	2
M32	1	2
M40	1	2
M50	0	0
M63	0	0
M75	0	0

备注：图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用

安装板尺寸




Klippon® TB MH 262615

深度 150 mm



高/宽/深	260/260/150mm



订货数据

不锈钢1.4404 316L	订货号
1格兰板(底部)	1194610000
2格兰板(顶部 - 底部)	1194620000
3格兰板(左边 - 右边 - 底部)	1194630000
4格兰板(周围四边)	1194640000

附件

安装板	订货号
镀锌板	1193950000
不锈钢, 1.4301	1193820000

不锈钢升高支柱M6x8, 每套4个	订货号
10mm长	0935110000
15mm长	0935120000
20mm长	0935130000
30mm长	0935140000

碳钢镀镍升高支柱M6x8, 每套2个	订货号
15mm长	3896100000
20mm长	3896200000
30mm长	3896300000

挂锁(带2把钥匙)	订货号
不锈钢, 1.4301	0905680000

最大端子数量(普通工业环境)



最大端子数量	竖直	水平
2.5mm²	2x35	2x34
4mm²	1x30	1x29
6mm²	1x22	1x22
10mm²	1x18	1x17
16mm²	1x15	1x14
35mm²		

备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。


推荐使用：
螺钉端子WDU 2.5：1020000000
弹片端子ZDU 2.5：1608510000



接线盒各边可安装的电缆接头数量**	A/B	C/D
M12	20	15
M16	11	8
M20	9	7
M25	4	3
M32	3	2
M40	3	2
M50	2	2
M63	0	0
M75	0	0

备注：图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用


安装板尺寸



Klippon® TB MH 262620

深度 200 mm





高/宽/深	260/260/200mm

订货数据

不锈钢1.4404 316L	订货号
1格兰板(底部)	1194660000
2格兰板(顶部 - 底部)	1194670000
3格兰板(左边 - 右边 - 底部)	1194680000
4格兰板(周围四边)	1194690000

附件

安装板	订货号
镀锌板	1193950000
不锈钢, 1.4301	1193820000



不锈钢升高支柱M6x8, 每套4个	
10mm长	0935110000
15mm长	0935120000
20mm长	0935130000
30mm长	0935140000



碳钢镀镍升高支柱M6x8, 每套2个	
15mm长	3896100000
20mm长	3896200000
30mm长	3896300000



挂锁(带2把钥匙)	
不锈钢, 1.4301	0905680000



最大端子数量(普通工业环境)



最大端子数量	竖直	水平
2.5mm²	2x35	2x34
4mm²	1x30	1x29
6mm²	1x22	1x22
10mm²	1x18	1x17
16mm²	1x15	1x14
35mm²		

备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。


推荐使用：
螺钉端子WDU 2.5：1020000000
弹片端子ZDU 2.5：1608510000



接线盒各边可安装的电缆接头数量**	A/B	C/D
M12	33	25
M16	22	16
M20	14	11
M25	12	9
M32	6	4
M40	5	4
M50	2	2
M63	2	1
M75	1	1

备注：图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用


安装板尺寸



Klippon® TB MH 303015

深度 150 mm





高/宽/深	306/306/150 mm

订货数据

不锈钢1.4404 316L	订货号
1格兰板(底部)	1194710000
2格兰板(顶部 - 底部)	1194720000
3格兰板(左边 - 右边 - 底部)	1194730000
4格兰板(周围四边)	1194740000

附件

安装板	订货号
镀锌板	1193960000
不锈钢, 1.4301	1193830000
不锈钢升高支柱M6x8, 每套4个	
10mm长	0935110000
15mm长	0935120000
20mm长	0935130000
30mm长	0935140000
碳钢镀镍升高支柱M6x8, 每套2个	
15mm长	3896100000
20mm长	3896200000
30mm长	3896300000
挂锁(带2把钥匙)	
不锈钢, 1.4301	0905680000

最大端子数量(普通工业环境)



最大端子数量	竖直	水平
2.5mm²	2x44	2x43
4mm²	2x37	2x36
6mm²	2x28	2x27
10mm²	1x22	1x22
16mm²	1x19	1x18
35mm²	1x14	1x13

备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。


推荐使用：
螺钉端子WDU 2.5：1020000000
弹片端子ZDU 2.5：1608510000



接线盒各边可安装的电缆接头数量**	A/B	C/D
M12	24	20
M16	13	11
M20	11	9
M25	5	4
M32	4	3
M40	3	3
M50	3	2
M63	0	0
M75	0	0

备注：图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用


安装板尺寸



Klippon® TB MH 303020

深度 200 mm





高/宽/深	306/306/200 mm

订货数据

不锈钢1.4404 316L	订货号
1格兰板(底部)	1194760000
2格兰板(顶部 - 底部)	1194770000
3格兰板(左边 - 右边 - 底部)	1194780000
4格兰板(周围四边)	1194790000

附件

安装板	订货号
镀锌板	1193960000
不锈钢, 1.4301	1193830000
不锈钢升高支柱M6x8, 每套4个	
10mm长	0935110000
15mm长	0935120000
20mm长	0935130000
30mm长	0935140000
碳钢镀镍升高支柱M6x8, 每套2个	
15mm长	3896100000
20mm长	3896200000
30mm长	3896300000
挂锁(带2把钥匙)	
不锈钢, 1.4301	0905680000

最大端子数量(普通工业环境)



最大端子数量	竖直	水平
2.5mm²	2x44	2x43
4mm²	2x37	2x36
6mm²	2x28	2x27
10mm²	1x22	1x22
16mm²	1x19	1x18
35mm²	1x14	1x13

备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。


推荐使用：
螺钉端子WDU 2.5：1020000000
弹片端子ZDU 2.5：1608510000



接线盒各边可安装的电缆接头数量**	A/B	C/D
M12	40	33
M16	26	22
M20	17	14
M25	14	12
M32	8	6
M40	6	5
M50	3	2
M63	2	2
M75	2	1

备注：图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用

安装板尺寸




Klippon® TB MH 352615

深度 150 mm



高/宽/深	350/260/150mm



订货数据

不锈钢1.4404 316L	订货号
1格兰板(底部)	1194810000
2格兰板(顶部 - 底部)	1194820000
3格兰板(左边 - 右边 - 底部)	1194830000
4格兰板(周围四边)	1194840000

附件

安装板	订货号
镀锌板	1193970000
不锈钢, 1.4301	1193840000

不锈钢升高支柱M6x8, 每套4个	订货号
10mm长	0935110000
15mm长	0935120000
20mm长	0935130000
30mm长	0935140000

碳钢镀镍升高支柱M6x8, 每套2个	订货号
15mm长	3896100000
20mm长	3896200000
30mm长	3896300000

挂锁(带2把钥匙)	订货号
不锈钢, 1.4301	0905680000

最大端子数量(普通工业环境)



最大端子数量	竖直	水平
2.5mm²	2x53	2x34
4mm²	1x44	2x29
6mm²	1x33	2x22
10mm²	1x27	2x17
16mm²	1x22	1x14
35mm²		1x11

备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。


推荐使用：
螺钉端子WDU 2.5：1020000000
弹片端子ZDU 2.5：1608510000



接线盒各边可安装的电缆接头数量**	A/B	C/D
M12	20	23
M16	11	13
M20	9	11
M25	4	5
M32	3	4
M40	3	3
M50	2	3
M63	0	0
M75	0	0

备注：图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用


安装板尺寸



Klippon® TB MH 352620

深度 200 mm





高/宽/深	350/260/200mm

订货数据

不锈钢1.4404 316L	订货号
1格兰板(底部)	1194860000
2格兰板(顶部 - 底部)	1194870000
3格兰板(左边 - 右边 - 底部)	1194880000
4格兰板(周围四边)	1194890000

附件

安装板	订货号
镀锌板	1193970000
不锈钢, 1.4301	1193840000
不锈钢升高支柱M6x8, 每套4个	
10mm长	0935110000
15mm长	0935120000
20mm长	0935130000
30mm长	0935140000
碳钢镀镍升高支柱M6x8, 每套2个	
15mm长	3896100000
20mm长	3896200000
30mm长	3896300000
挂锁(带2把钥匙)	
不锈钢, 1.4301	0905680000

最大端子数量(普通工业环境)



最大端子数量	竖直	水平
2.5mm²	2x53	2x34
4mm²	1x44	2x29
6mm²	1x33	2x22
10mm²	1x27	2x17
16mm²	1x22	1x14
35mm²		1x11

备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。


推荐使用：
螺钉端子WDU 2.5：1020000000
弹片端子ZDU 2.5：1608510000



接线盒各边可安装的电缆接头数量**	A/B	C/D
M12	33	38
M16	22	26
M20	14	17
M25	12	14
M32	6	7
M40	5	6
M50	2	3
M63	2	2
M75	1	2

备注：图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用


安装板尺寸



Klippon® TB MH 403015

深度 150 mm





高/宽/深	400/300/150mm

订货数据

不锈钢1.4404 316L	订货号
1格兰板(底部)	1194910000
2格兰板(顶部 - 底部)	1194920000
3格兰板(左边 - 右边 - 底部)	1194930000
4格兰板(周围四边)	1194940000

附件

安装板	订货号
镀锌板	1193980000
不锈钢, 1.4301	1193850000
不锈钢升高支柱M6x8, 每套4个	
10 mm长	0935110000
15 mm长	0935120000
20 mm长	0935130000
30 mm长	0935140000
碳钢镀镍升高支柱M6x8, 每套2个	
15 mm长	3896100000
20 mm长	3896200000
30 mm长	3896300000
挂锁(带2把钥匙)	
不锈钢, 1.4301	0905680000

最大端子数量(普通工业环境)



最大端子数量	竖直	水平
2.5 mm²	2x62	3x42
4 mm²	2x52	3x35
6 mm²	1x39	2x26
10 mm²	1x32	2x21
16 mm²	1x26	2x18
35 mm²	1x20	1x13

备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。


推荐使用：
螺钉端子WDU 2.5：1020000000
弹片端子ZDU 2.5：1608510000



接线盒各边可安装的电缆接头数量**	A/B	C/D
M12	23	29
M16	13	16
M20	11	13
M25	5	6
M32	4	5
M40	3	4
M50	3	3
M63	0	0
M75	0	0

备注：图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用


安装板尺寸



Klippon® TB MH 403020

深度 200 mm





高/宽/深	400/300/200mm

订货数据

不锈钢1.4404 316L	订货号
1格兰板(底部)	1194960000
2格兰板(顶部 - 底部)	1194970000
3格兰板(左边 - 右边 - 底部)	1194980000
4格兰板(周围四边)	1194990000

附件

安装板	订货号
镀锌板	1193980000
不锈钢, 1.4301	1193850000
不锈钢升高支柱M6x8, 每套4个	
10mm长	0935110000
15mm长	0935120000
20mm长	0935130000
30mm长	0935140000
碳钢镀镍升高支柱M6x8, 每套2个	
15mm长	3896100000
20mm长	3896200000
30mm长	3896300000
挂锁(带2把钥匙)	
不锈钢, 1.4301	0905680000

最大端子数量(普通工业环境)



最大端子数量	竖直	水平
2.5mm²	2x62	3x42
4mm²	2x52	3x35
6mm²	1x39	2x26
10mm²	1x32	2x21
16mm²	1x26	2x18
35mm²	1x20	1x13

备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。


推荐使用：
螺钉端子WDU 2.5：1020000000
弹片端子ZDU 2.5：1608510000



接线盒各边可安装的电缆接头数量**	A/B	C/D
M12	38	48
M16	26	32
M20	17	20
M25	14	17
M32	7	9
M40	6	7
M50	3	3
M63	2	3
M75	2	2

备注：图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用


安装板尺寸



Klippon® TB MH 453815

深度 150 mm





高/宽/深	458/382/150mm

订货数据

不锈钢1.4404 316L	订货号
1格兰板(底部)	1195010000
2格兰板(顶部 - 底部)	1195020000
3格兰板(左边 - 右边 - 底部)	1195030000
4格兰板(周围四边)	1195040000

附件

安装板	订货号
镀锌板	1193990000
不锈钢, 1.4301	1193860000
不锈钢升高支柱M6x8, 每套4个	
10mm长	0935110000
15mm长	0935120000
20mm长	0935130000
30mm长	0935140000
碳钢镀镍升高支柱M6x8, 每套2个	
15mm长	3896100000
20mm长	3896200000
30mm长	3896300000
挂锁(带2把钥匙)	
不锈钢, 1.4301	0905680000

最大端子数量(普通工业环境)



最大端子数量	竖直	水平
2.5mm²	3x73	4x58
4mm²	2x62	3x48
6mm²	2x46	3x36
10mm²	2x37	2x29
16mm²	2x31	2x24
35mm²	1x23	1x18

备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。


推荐使用：
螺钉端子WDU 2.5 ：1020000000
弹片端子ZDU 2.5 ：1608510000



接线盒各边可安装的电缆接头数量**	A/B	C/D
M12	30	33
M16	17	19
M20	15	16
M25	6	7
M32	5	6
M40	4	5
M50	4	4
M63	0	0
M75	0	0

备注：图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用


安装板尺寸



Klippon® TB MH 453820

深度 200 mm





高/宽/深	458/382/200mm

订货数据

不锈钢1.4404 316L	订货号
1格兰板(底部)	1195060000
2格兰板(顶部 - 底部)	1195070000
3格兰板(左边 - 右边 - 底部)	1195080000
4格兰板(周围四边)	1195090000

附件

安装板	订货号
镀锌板	1193990000
不锈钢, 1.4301	1193860000
不锈钢升高支柱M6x8, 每套4个	
10mm长	0935110000
15mm长	0935120000
20mm长	0935130000
30mm长	0935140000
碳钢镀镍升高支柱M6x8, 每套2个	
15mm长	3896100000
20mm长	3896200000
30mm长	3896300000
挂锁(带2把钥匙)	
不锈钢, 1.4301	0905680000

最大端子数量(普通工业环境)



最大端子数量	竖直	水平
2.5mm²	3x73	4x58
4mm²	2x62	3x48
6mm²	2x46	3x36
10mm²	2x37	2x29
16mm²	2x31	2x24
35mm²	1x23	1x18

备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。


推荐使用：
螺钉端子WDU 2.5：1020000000
弹片端子ZDU 2.5：1608510000



接线盒各边可安装的电缆接头数量**	A/B	C/D
M12	50	55
M16	34	38
M20	23	24
M25	18	21
M32	10	11
M40	8	9
M50	4	4
M63	3	3
M75	2	3

备注：图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用


安装板尺寸



Klippon® TB MH 484815

深度 150 mm





高/宽/深	480/480/150mm

订货数据

不锈钢1.4404 316L	订货号
1格兰板(底部)	1195110000
2格兰板(顶部 - 底部)	1195120000
3格兰板(左边 - 右边 - 底部)	1195130000
4格兰板(周围四边)	1195140000

附件

安装板	订货号
镀锌板	1194000000
不锈钢, 1.4301	1193870000
不锈钢升高支柱M6x8, 每套4个	
10mm长	0935110000
15mm长	0935120000
20mm长	0935130000
30mm长	0935140000
碳钢镀镍升高支柱M6x8, 每套2个	
15mm长	3896100000
20mm长	3896200000
30mm长	3896300000
挂锁(带2把钥匙)	
不锈钢, 1.4301	0905680000

最大端子数量(普通工业环境)



最大端子数量	竖直	水平
2.5mm²	4x78	4x77
4mm²	3x65	3x64
6mm²	3x49	3x48
10mm²	2x39	3x39
16mm²	2x33	2x32
35mm²	1x25	2x24

备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。


推荐使用：
螺钉端子WDU 2.5：1020000000
弹片端子ZDU 2.5：1608510000



接线盒各边可安装的电缆接头数量**	A/B	C/D
M12	39	36
M16	22	20
M20	19	17
M25	8	7
M32	7	6
M40	6	5
M50	5	4
M63	0	0
M75	0	0

备注：图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用


安装板尺寸



Klippon® TB MH 484820

深度 200 mm





高/宽/深	480/480/200mm

订货数据

不锈钢1.4404 316L	订货号
1格兰板(底部)	1195160000
2格兰板(顶部 - 底部)	1195170000
3格兰板(左边 - 右边 - 底部)	1195180000
4格兰板(周围四边)	1195190000

附件

安装板	订货号
镀锌板	1194000000
不锈钢, 1.4301	1193870000
不锈钢升高支柱M6x8, 每套4个	
10mm长	0935110000
15mm长	0935120000
20mm长	0935130000
30mm长	0935140000
碳钢镀镍升高支柱M6x8, 每套2个	
15mm长	3896100000
20mm长	3896200000
30mm长	3896300000
挂锁(带2把钥匙)	
不锈钢, 1.4301	0905680000

最大端子数量(普通工业环境)



最大端子数量	竖直	水平
2.5mm²	4x78	4x77
4mm²	3x65	3x64
6mm²	3x49	3x48
10mm²	2x39	3x39
16mm²	2x33	2x32
35mm²	1x25	2x24

备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。


推荐使用：
螺钉端子WDU 2.5：1020000000
弹片端子ZDU 2.5：1608510000



接线盒各边可安装的电缆接头数量**	A/B	C/D
M12	65	60
M16	44	40
M20	29	26
M25	24	21
M32	13	12
M40	11	10
M50	5	4
M63	4	4
M75	3	3

备注：图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用


安装板尺寸



Klippon® TB MH 553515

深度 150 mm





高/宽/深	550 / 350 / 150 mm

订货数据

不锈钢1.4404 316L	订货号
1格兰板(底部)	1195210000
2格兰板(顶部 - 底部)	1195220000
3格兰板(左边 - 右边 - 底部)	1195230000
4格兰板(周围四边)	1195240000

附件

安装板	订货号
镀锌板	1194010000
不锈钢, 1.4301	1193880000
不锈钢升高支柱M6x8, 每套 4个	
10 mm长	0935110000
15 mm长	0935120000
20 mm长	0935130000
30 mm长	0935140000
碳钢镀镍升高支柱M6x8, 每套2个	
15 mm长	3896100000
20 mm长	3896200000
30 mm长	3896300000
挂锁(带2把钥匙)	
不锈钢, 1.4301	0905680000

最大端子数量(普通工业环境)



最大端子数量	竖直	水平
2.5mm²	3x91	4x52
4mm²	3x76	4x43
6mm²	3x58	4x32
10mm²	2x46	3x26
16mm²	2x39	3x22
35mm²	1x29	2x16

备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。


推荐使用：
螺钉端子WDU 2.5：1020000000
弹片端子ZDU 2.5：1608510000



接线盒各边可安装的电缆接头数量**	A/B	C/D
M12	27	42
M16	15	24
M20	13	20
M25	6	9
M32	5	7
M40	4	6
M50	3	5
M63	0	0
M75	0	0

备注：图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用


安装板尺寸



Klippon® TB MH 553520

深度 200 mm





高/宽/深	550/350/200mm

订货数据

不锈钢1.4404 316L	订货号
1格兰板(底部)	1195260000
2格兰板(顶部 - 底部)	1195270000
3格兰板(左边 - 右边 - 底部)	1195280000
4格兰板(周围四边)	1195290000

附件

安装板	订货号
镀锌板	1194010000
不锈钢, 1.4301	1193880000
不锈钢升高支柱M6x8, 每套4个	
10mm长	0935110000
15mm长	0935120000
20mm长	0935130000
30mm长	0935140000
碳钢镀镍升高支柱M6x8, 每套2个	
15mm长	3896100000
20mm长	3896200000
30mm长	3896300000
挂锁(带2把钥匙)	
不锈钢, 1.4301	0905680000

最大端子数量(普通工业环境)



最大端子数量	竖直	水平
2.5mm²	2x91	4x52
4mm²	2x76	4x43
6mm²	2x58	4x32
10mm²	2x46	3x26
16mm²	1x39	3x22
35mm²	1x29	2x16

备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。


推荐使用：
螺钉端子WDU 2.5：1020000000
弹片端子ZDU 2.5：1608510000



接线盒各边可安装的电缆接头数量**	A/B	C/D
M12	45	70
M16	30	48
M20	20	30
M25	17	26
M32	9	14
M40	7	12
M50	3	5
M63	3	4
M75	2	3

备注：图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用


安装板尺寸



Klippon® TB MH 624515

深度 150 mm





高/宽/深	620/450/150 mm

订货数据

不锈钢1.4404 316L	订货号
1格兰板(底部)	1195310000
2格兰板(顶部 - 底部)	1195320000
3格兰板(左边 - 右边 - 底部)	1195330000
4格兰板(周围四边)	1195340000

附件

安装板	订货号
镀锌板	1194020000
不锈钢, 1.4301	1193890000
不锈钢升高支柱M6x8, 每套 4个	
10mm长	0935110000
15mm长	0935120000
20mm长	0935130000
30mm长	0935140000
碳钢镀镍升高支柱M6x8, 每套2个	
15mm长	3896100000
20mm长	3896200000
30mm长	3896300000
挂锁(带2把钥匙)	
不锈钢, 1.4301	0905680000

最大端子数量(普通工业环境)



最大端子数量	竖直	水平
2.5mm²	3x105	5x71
4mm²	3x88	5x59
6mm²	3x66	4x45
10mm²	2x53	4x36
16mm²	2x44	3x30
35mm²	1x33	2x22

备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。


推荐使用：
螺钉端子WDU 2.5：1020000000
弹片端子ZDU 2.5：1608510000



接线盒各边可安装的电缆接头数量**	A/B	C/D
M12	38	48
M16	21	27
M20	18	24
M25	8	10
M32	6	9
M40	5	7
M50	4	6
M63	0	0
M75	0	0

备注：图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用


安装板尺寸



Klippon® TB MH 624520

深度 200 mm





高/宽/深	620/450/200mm

订货数据

不锈钢1.4404 316L	订货号
1格兰板(底部)	1195360000
2格兰板(顶部 - 底部)	1195370000
3格兰板(左边 - 右边 - 底部)	1195380000
4格兰板(周围四边)	1195390000

附件

安装板	订货号
镀锌板	1194020000
不锈钢, 1.4301	1193890000
不锈钢升高支柱M6x8, 每套4个	
10mm长	0935110000
15mm长	0935120000
20mm长	0935130000
30mm长	0935140000
碳钢镀镍升高支柱M6x8, 每套2个	
15mm长	3896100000
20mm长	3896200000
30mm长	3896300000
挂锁(带2把钥匙)	
不锈钢, 1.4301	0905680000

最大端子数量(普通工业环境)



最大端子数量	竖直	水平
2.5mm²	3x105	5x71
4mm²	3x88	5x59
6mm²	3x66	4x45
10mm²	2x53	4x36
16mm²	2x44	3x30
35mm²	1x33	2x22

备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。


推荐使用：
螺钉端子WDU 2.5：1020000000
弹片端子ZDU 2.5：1608510000



接线盒各边可安装的电缆接头数量**	A/B	C/D
M12	63	80
M16	42	54
M20	27	36
M25	23	30
M32	12	17
M40	10	14
M50	4	6
M63	4	5
M75	3	4

备注：图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用

安装板尺寸




Klippon® TB MH 765015

深度 150 mm



高/宽/深 762/508/150mm



订货数据

不锈钢1.4404 316L	订货号
1格兰板(底部)	1195410000
2格兰板(顶部 - 底部)	1195420000
3格兰板(左边 - 右边 - 底部)	1195430000
4格兰板(周围四边)	1195440000

附件

安装板	订货号
镀锌板	1194030000
不锈钢, 1.4301	1193900000
不锈钢升高支柱M6x8, 每套4个	
10mm长	0935110000
15mm长	0935120000
20mm长	0935130000
30mm长	0935140000
碳钢镀镍升高支柱M6x8, 每套2个	
15mm长	3896100000
20mm长	3896200000
30mm长	3896300000
挂锁(带2把钥匙)	
不锈钢, 1.4301	0905680000

最大端子数量(普通工业环境)



最大端子数量	竖直	水平
2.5mm²	4x132	7x82
4mm²	4x111	6x69
6mm²	3x83	5x52
10mm²	3x67	5x42
16mm²	2x56	4x35
35mm²	2x42	3x26

备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。


推荐使用：
螺钉端子WDU 2.5：1020000000
弹片端子ZDU 2.5：1608510000



接线盒各边可安装的电缆接头数量**	A/B	C/D
M12	42	58
M16	24	32
M20	21	26
M25	9	12
M32	7	10
M40	6	8
M50	5	6
M63	0	0
M75	0	0

备注：图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用


安装板尺寸



Klippon® TB MH 765020

深度 200 mm





高/宽/深	762/508/200mm

订货数据

不锈钢1.4404 316L	订货号
1格兰板(底部)	1195460000
2格兰板(顶部 - 底部)	1195470000
3格兰板(左边 - 右边 - 底部)	1195480000
4格兰板(周围四边)	1195490000

附件

安装板	订货号
镀锌板	1194030000
不锈钢, 1.4301	1193900000
不锈钢升高支柱M6x8, 每套4个	
10mm长	0935110000
15mm长	0935120000
20mm长	0935130000
30mm长	0935140000
碳钢镀镍升高支柱M6x8, 每套2个	
15mm长	3896100000
20mm长	3896200000
30mm长	3896300000
挂锁(带2把钥匙)	
不锈钢, 1.4301	0905680000

最大端子数量(普通工业环境)



最大端子数量	竖直	水平
2.5mm²	4x132	7x82
4mm²	4x111	6x69
6mm²	3x83	5x52
10mm²	3x67	5x42
16mm²	2x56	4x35
35mm²	2x42	3x26

备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。


推荐使用：
螺钉端子WDU 2.5：1020000000
弹片端子ZDU 2.5：1608510000



接线盒各边可安装的电缆接头数量**	A/B	C/D
M12	70	96
M16	48	64
M20	32	40
M25	26	34
M32	14	18
M40	12	14
M50	5	6
M63	4	6
M75	3	4

备注：图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用


安装板尺寸



Klippon® TB MH 916115

深度 150 mm





高/宽/深	914/610/150mm

订货数据

不锈钢1.4404 316L	订货号
1格兰板(底部)	1195510000
2格兰板(顶部 - 底部)	1195520000
3格兰板(左边 - 右边 - 底部)	1195530000
4格兰板(周围四边)	1195540000

附件

安装板	订货号
镀锌板	1194040000
不锈钢, 1.4301	1193910000
不锈钢升高支柱M6x8, 每套4个	
10mm长	0935110000
15mm长	0935120000
20mm长	0935130000
30mm长	0935140000
碳钢镀镍升高支柱M6x8, 每套2个	
15mm长	3896100000
20mm长	3896200000
30mm长	3896300000
挂锁(带2把钥匙)	
不锈钢, 1.4301	0905680000

最大端子数量(普通工业环境)



最大端子数量	竖直	水平
2.5mm²	5x161	8x102
4mm²	4x135	7x85
6mm²	4x102	7x64
10mm²	3x82	6x52
16mm²	3x68	5x43
35mm²	2x51	4x32

备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。


推荐使用：
螺钉端子WDU 2.5：1020000000
弹片端子ZDU 2.5：1608510000



接线盒各边可安装的电缆接头数量**	A/B	C/D
M12	53	70
M16	29	40
M20	25	34
M25	11	14
M32	9	12
M40	8	10
M50	6	8
M63	0	0
M75	0	0

备注：图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用


安装板尺寸



Klippon® TB MH 916120

深度 200 mm





高/宽/深	914/610/200mm

订货数据

不锈钢1.4404 316L	订货号
1格兰板(底部)	1195560000
2格兰板(顶部 - 底部)	1195570000
3格兰板(左边 - 右边 - 底部)	1195580000
4格兰板(周围四边)	1195590000

附件

安装板	订货号
镀锌板	1194040000
不锈钢, 1.4301	1193910000



不锈钢升高支柱M6x8, 每套4个	
10mm长	0935110000
15mm长	0935120000
20mm长	0935130000
30mm长	0935140000



碳钢镀镍升高支柱M6x8, 每套2个	
15mm长	3896100000
20mm长	3896200000
30mm长	3896300000



挂锁(带2把钥匙)	
不锈钢, 1.4301	0905680000



最大端子数量(普通工业环境)



最大端子数量	竖直	水平
2.5mm²	5x161	8x102
4mm²	4x135	7x85
6mm²	4x102	7x64
10mm²	3x82	6x52
16mm²	3x68	5x43
35mm²	2x51	4x32

备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。


推荐使用：
螺钉端子WDU 2.5：1020000000
弹片端子ZDU 2.5：1608510000



接线盒各边可安装的电缆接头数量**	A/B	C/D
M12	88	116
M16	58	80
M20	38	52
M25	33	42
M32	18	24
M40	15	20
M50	6	8
M63	5	6
M75	4	6

备注：图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用


安装板尺寸



Klippon® TB MH 987420

深度 200 mm





高/宽/深	980/740/200mm

订货数据

不锈钢1.4404 316L	订货号
1格兰板(底部)	1195610000
2格兰板(顶部 - 底部)	1195620000
3格兰板(左边 - 右边 - 底部)	1195630000
4格兰板(周围四边)	1195640000

附件

安装板	订货号
镀锌板	1194050000
不锈钢, 1.4301	1193920000
不锈钢升高支柱M6x8, 每套4个	
10mm长	0935110000
15mm长	0935120000
20mm长	0935130000
30mm长	0935140000
碳钢镀镍升高支柱M6x8, 每套2个	
15mm长	3896100000
20mm长	3896200000
30mm长	3896300000
挂锁(带2把钥匙)	
不锈钢, 1.4301	0905680000

最大端子数量(普通工业环境)



最大端子数量	竖直	水平
2.5mm²	6x174	9x127
4mm²	6x146	8x106
6mm²	5x110	7x80
10mm²	4x88	6x64
16mm²	4x74	5x54
35mm²	3x55	4x40

备注：
端子条不可以直接安装，但可用TAS20支撑轨或安装板固定。
装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。


推荐使用：
螺钉端子WDU 2.5：1020000000
弹片端子ZDU 2.5：1608510000



接线盒各边可安装的电缆接头数量**	A/B	C/D
M12	96	126
M16	64	84
M20	42	54
M25	36	48
M32	20	26
M40	16	22
M50	6	10
M63	6	8
M75	4	6

备注：图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用

安装板尺寸



适用于能源和自动化控制以及交通行业，尺寸小。

推荐在化工、食品等有特殊要求的行业，使用此系列的不锈钢接线盒。



- 8个尺寸，2种材料
- 盖子带4个M6六角螺母
- 内部/外部接地螺钉
- 内部焊接有导轨固定用的C型轨

我们的装配服务可按照客户要求装入接线座和电缆接头。

技术数据

材料	不锈钢316L 1.50mm	碳钢喷漆:1.0330 1.50mm
表面处理	化学抛光	颜色RAL7032
垫圈5-6尺寸	硅橡胶	硅橡胶
盒盖的固定	4个M6带槽防脱落六角螺钉	4个M6带槽防脱落六角螺钉
接地	M6不锈钢螺柱	M6不锈钢螺柱
接线盒固定	带外部安装脚，上有2个直径为8mm孔	带外部安装脚，上有2个直径为8mm孔
器件固定	在盒内底部有C型导轨	在盒内底部有C型导轨
防护等级	IP 66	
抗冲击力	7焦耳	10 J
温度范围	-60 °C到+120 °C	-60 °C到+120 °C

认证

空箱防爆认证：		
ATEX认证号:	IBExU 07ATEX1147U	
ATEX标志:	⟨Ex⟩ II 2 G Ex ell	
	⟨Ex⟩ II 2 D Ex tD A21 IP66	
组装防爆认证：		
ATEX认证号：	IBExU 07ATEX1148	
ATEX标志：	⟨Ex⟩ II 2 GD Ex e II Tx Ex tD A21 IP6x Tx	
	⟨Ex⟩ II 1 GD Ex ia IIC Tx Ex tD A20 IP6x Tx	
	⟨Ex⟩ II 2(1) GD Ex e [ia] IIC Tx Ex tD A21 IP6x Tx	
cULus:	E 197061	
Lloyds Register:	08/20032	
Germanischer Lloyd:	5935808 HH	注：碳钢喷塑的STB，暂无防爆等相关认证

接线盒概览

型号	高x宽x深(mm)	SUS316L 镜面处理	碳钢喷塑(无防爆认证) (RAL 7032)
Klippon STB 1	**120x120x80**	**1002690000**	**1024970000**
Klippon STB 1.1	**150x120x80**	**1002750000**	**1024980000**
Klippon STB 2	**150x150x90**	**1002740000**	**1024990000**
Klippon STB 2.1	**190x150x90**	**1002730000**	**1025010000**
Klippon STB 3	**190x190x100**	**1002720000**	**1025020000**
Klippon STB 4	**250x250x120**	**1002710000**	**1025030000**
Klippon STB 5	**160x380x120**	**1002700000**	**1025040000**
Klippon STB 6	**250x400x130**	**1002760000**	**1025050000**

STB 1



高x宽x深	mm	120x120x80
重量	g	1400

技术数据

接线座



	垂直	水平
2.5mm	1x7	1x11
4mm	1x6	1x9
6mm	1x5	1x7
10mm	1x4	1x6
16mm	1x3	1x5

备注：
端子条通过随箱配带的M5方形螺母直接固定到TAS20支撑导轨上。

推荐使用：
螺钉端子WDU 2.5：1020000000
弹片端子ZDU 2.5：1608510000

订货数据

	订货号
不锈钢	**1002690000**
碳钢喷塑(非防爆)RAL7032	**1024970000**

备注：用于固定TS35/TS32导轨到TAS20支撑轨上的1套M5方形螺母和螺钉，将随箱标配提供，无需单独订购。


接线盒各边可安装的电缆接头数量**



	A顶/B底	C左/D右
M16	8	9
M20	6	6
M25	3	4
M32	2	2
M40	1	1
M50		1
M63		

备注

**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用



STB 1.1



高x宽x深	mm	150x120x80
重量	g	1550

技术数据

接线座		垂直	水平
	2.5mm	1x13	1x11
	4mm	1x11	1x9
	6mm	1x8	1x7
	10mm	1x7	1x6
	16mm	1x5	1x5

备注：
端子条通过随箱配带的M5方形螺母直接固定到TAS20支撑导轨上。

推荐使用：
螺钉端子WDU 2.5：1020000000
弹片端子ZDU 2.5：1608510000

订货数据

	订货号
不锈钢	**1002750000**
碳钢喷塑(非防爆)RAL7032	**1024980000**


备注： 用于固定TS35/TS32导轨到TAS20支撑轨上的1套M5方形螺母和螺钉，将随箱标配提供，无需单独订购。

接线盒各边可安装的电缆接头数量**

		A顶/B底	C左/D右
	M12	11	14
	M16	6	8
	M20	5	6
	M25	2	3
	M32	1	2
	M40	1	1
	M50		
	M63		

备注

**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用



STB 2



高x宽x深	mm	150x150x90
重量	g	1900

技术数据

接线座



	垂直	水平
2.5 mm	1x13	1x11
4 mm	1x11	1x9
6 mm	1x8	1x7
10 mm	1x7	1x6
16 mm	1x5	1x5

备注：
端子条通过随箱配带的M5方形螺母直接固定到TAS20支撑导轨上。

推荐使用：
螺钉端子WDU 2.5：1020000000
弹片端子ZDU 2.5：1608510000

订货数据

	订货号
不锈钢	**1002740000**
碳钢喷塑(非防爆)RAL7032	**1024990000**

备注：用于固定TS35/TS32导轨到TAS20支撑轨上的1套M5方形螺母和螺钉，将随箱标配提供，无需单独订购。


接线盒各边可安装的电缆接头数量**



	A顶/B底	C左/D右
M12	10	14
M16	10	8
M20	4	6
M25	3	3
M32	2	2
M40		1
M50		
M63		

备注

**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用



STB 2.1



高x宽x深	mm	190x150x90
重量	g	1960

技术数据

接线座	垂直	水平
2.5mm	1x21	1x11
4mm	1x17	1x9
6mm	1x13	1x7
10mm	1x10	1x6
16mm	1x9	1x5

备注：
端子条通过随箱配带的M5方形螺母直接固定到TAS20支撑导轨上。

推荐使用：
螺钉端子WDU 2.5：1020000000
弹片端子ZDU 2.5：1608510000

订货数据

	订货号
不锈钢	**1002730000**
碳钢喷塑(非防爆)RAL7032	**1025010000**

备注： 用于固定TS35/TS32导轨到TAS20支撑轨上的1套M5方形螺母和螺钉，将随箱标配提供，无需单独订购。


接线盒各边可安装的电缆接头数量**



	A顶/B底	C左/D右
M12	10	20
M16	10	12
M20	4	8
M25	3	4
M32	2	3
M40		2
M50		
M63		

备注

**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用



STB 3



高x宽x深	mm	190x190x100
重量	g	3000

技术数据

接线座



	垂直	水平
2.5mm	1x21	1x11
4mm	1x17	1x9
6mm	1x13	1x7
10mm	1x10	1x6
16mm	1x9	1x5

备注：
端子条通过随箱配带的M5方形螺母直接固定到TAS20支撑导轨上。

推荐使用：
螺钉端子WDU 2.5：1020000000
弹片端子ZDU 2.5：1608510000

订货数据

	订货号
不锈钢	**1002720000**
碳钢喷塑(非防爆)RAL7032	**1025020000**

备注：用于固定TS35/TS32导轨到TAS20支撑轨上的1套M5方形螺母和螺钉，将随箱标配提供，无需单独订购。


接线盒各边可安装的电缆接头数量**



	A顶/B底	C左/D右
M12	21	21
M16	12	19
M20	10	8
M25	4	7
M32	3	3
M40	2	2
M50		
M63		

备注

**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用



STB 4



高x宽x深	mm	250x250x120
重量	g	3700

技术数据

接线座	垂直	水平
2.5mm	2x31	1x32
4mm	2x26	1x27
6mm	2x19	1x20
10mm	2x15	1x16
16mm	2x13	1x14



备注：
端子条通过随箱配带的M5方形螺母直接固定到TAS20支撑导轨上。

推荐使用：
螺钉端子WDU 2.5：1020000000
弹片端子ZDU 2.5：1608510000

订货数据

	订货号
不锈钢	**1002710000**
碳钢喷塑(非防爆)RAL7032	**1025030000**

备注： 用于固定TS35/TS32导轨到TAS20支撑轨上的1套M5方形螺母和螺钉，将随箱标配提供，无需单独订购。


接线盒各边可安装的电缆接头数量**


	A顶/B底	C左/D右
M12	44	38
M16	30	32
M20	23	20
M25	12	10
M32	5	7
M40	4	3
M50	3	2
M63		1



备注

**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用





STB 5



高x宽x深	mm	160x380x120
重量	g	3000

技术数据

接线座



	垂直	水平
2.5mm	3x15	1x54
4mm	3x13	1x45
6mm	3x9	1x34
10mm	3x7	1x27
16mm	3x6	1x23

备注：
端子条通过随箱配带的M5方形螺母直接固定到TAS20支撑导轨上。

推荐使用：
螺钉端子WDU 2.5：1020000000
弹片端子ZDU 2.5：1608510000

订货数据

	订货号
不锈钢	**1002700000**
碳钢喷塑(非防爆)RAL7032	**1025040000**

备注：用于固定TS35/TS32导轨到TAS20支撑轨上的1套M5方形螺母和螺钉，将随箱标配提供，无需单独订购。


接线盒各边可安装的电缆接头数量**




	A顶/B底	C左/D右
M12	64	20
M16	42	18
M20	33	11
M25	18	6
M32	7	4
M40	6	2
M50	4	1
M63		1

备注


**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用



底部图



去掉外壳内部尺寸图



外部安装尺寸图

STB 6



高x宽x深	mm	250x400x130
重量	g	5400

技术数据

接线座		垂直	水平
	2.5mm	3x31	1x61
	4mm	3x26	1x51
	6mm	3x19	1x39
	10mm	3x15	1x31
	16mm	3x13	1x26

备注：
端子条通过随箱配带的M5方形螺母直接固定到TAS20支撑导轨上。

推荐使用：
螺钉端子WDU 2.5：1020000000
弹片端子ZDU 2.5：1608510000

订货数据

	订货号
不锈钢	**1002760000**
碳钢喷塑(非防爆)RAL7032	**1025050000**


备注： 用于固定TS35/TS32导轨到TAS20支撑轨上的1套M5方形螺母和螺钉，将随箱标配提供，无需单独订购。

接线盒各边可安装的电缆接头数量**


		A顶/B底	C左/D右
	M12	85	48
	M16	60	32
	M20	35	20
	M25	18	10
	M32	14	8
	M40	6	3
	M50	5	2
	M63	4	2

备注


**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用



底部图



去掉盒盖内部尺寸图



外部安装尺寸图

K系列接线盒适用范围很宽,可用于安装接线座、开关、电源、工作和显示元件和电子器件等。



特性：

- 19个尺寸，2种样式
- 表面两种处理自然色和喷塑表面
- 安装孔位于密封区以外
- 内部螺纹孔，用于安装板或导轨的固定
- 整体密封圈(无胶、无接缝)

我们的装配服务可按照客户要求装入接线座和电缆接头。

技术数据

技术数据	标准	ATEX
材料	高质量铝合金(Al-Si12)	高质量铝合金(Al-Si12)
自然表面	光滑原色	光滑原色
喷漆表面	银灰，半皱纹漆，近似于RAL 7001 喷40µm漆厚度	
密封圈	氯丁橡胶(可选用硅橡胶)	硅橡胶
盒盖固定	不锈钢螺钉	不锈钢螺钉
外部接地	无	M4接地螺钉
防护等级	IP 66和IP 67	IP 66和IP 67
抗冲击力	10J	7J
温度范围	-40°C至+80°C(硅橡胶-50°C至+135°C)	-50°C至+135°C
备注：可按客户要求提供螺旋插件和铝质螺钉		

空箱防爆认证

	Ex
ATEX证书	IBExU12ATEX1144 U
ATEX防爆标记	II 2G Ex e IIC Gb or II 2G Ex eb IIC II 2D Ex t IIIC Db or II 2D Ex tb IIIC
IECx证书	IECEx IBE 13.0001U
IECx防爆标记	Ex e IIC Gb or Ex eb IIC Ex tb IIIC Db or Ex tb IIIC
cULus认证	
GL船级社	TAE00002SM

装配防爆认证

	Ex	Standard
ATEX证书	IBExU12ATEX1145 X	
ATEX防爆标记	II 2G Ex e IIC T6...T4 Gb or II 2G Ex eb IIC T6...T4 II 2G Ex ia IIC T6...T4 Gb or II 2 Ex ia IIC T6...T4 II 2D Ex t IIIC T85°C...135°C Db or II 2 D Ex tb IIIC T85°C...135°C	
IECx证书	IECEx IBE 13.0002X	
IECx防爆标记	Ex e IIC T6...T4 Gb or Ex eb IIC T6...T4 Ex ia IIC T6...T4 Gb Ex tb IIIC T85°C...135°C Db or Ex tb IIIC T85°C...135°C	
cULus认证	E197061	
GL船级社	TAE00002SM	

接线盒总览

型号	外形尺寸(长x宽x高)	外表喷塑(RAL 7001)	自然色	Ex防爆型
Klippon® K 0	45x50x30	9529090000	0573200000	
Klippon® K 01	64x58x34	9529100000	1565240000	
Klippon® K 02	64x98x34	9529110000	1565250000	
Klippon® K 1	70x70x45	9529120000	0342000000	9526840000
Klippon® K 11	80x75x57	9529130000	0573300000	9526850000
Klippon® K 2	70x100x45	9529140000	0342100000	9526860000
Klippon® K 21	80x125x57	9529150000	0573400000	9526870000
Klippon® K 3	70x165x45	9529160000	0342200000	9526880000
Klippon® K 31	80x175x57	9529170000	0573500000	9526890000
Klippon® K 32	80x250x55	9529180000	1565260000	9526900000
Klippon® K 4	82x130x72	9529190000	0342300000	9526910000
Klippon® K 41	120x122x81	9529200000	1565270000	9526920000
Klippon® K 5	130x170x90	9529210000	0342400000	9526930000
Klippon® K 51	120x220x81	9529220000	1565280000	9526940000
Klippon® K 52	160x160x91	9529230000	1565290000	9526950000
Klippon® K 6	160x200x100	9529240000	0342500000	9526960000
Klippon® K 61	160x260x91	9529250000	0573600000	9526970000
Klippon® K 7	160x350x100	9529260000	0342600000	9526980000
Klippon® K 71	230x280x111	9529270000	0573700000	9526990000
备注： * Delivery time on request				

K O



高x宽x深	mm	45x50x30
重量	g	65

技术数据

接线座	垂直	水平
2.5mm		
4mm		
6mm		
10mm		
16mm		



备注：
该接线盒请使用BK端子，也请参见端子样本。

订货数据


表面未处理	订货号
标准型	0573200000
ATEX防爆型	
喷漆近似于RAL 7001	**订货号**
	9529090000

接线盒各边可安装的电缆接头数量**

	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	1	1
M16	1	1
M20		
M25		
M32		
M40		
M50		
M63		




接线盒方向标识 - ID



备注

**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用



K 01



高x宽x深	mm	58x64x34
重量	g	120

技术数据

接线座	垂直	水平
	2.5mm	
	4mm	
	6mm	
	10mm	
	16mm	

备注：
该接线盒请使用BK端子，也请参见端子样本。

订货数据


表面未处理	订货号
标准型	**1565240000**
ATEX防爆型	
喷漆近似于RAL 7001	**订货号**
	9529100000

接线盒各边可安装的电缆接头数量**




	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	1	1
M16	1	1
M20		
M25		
M32		
M40		
M50		
M63		


接线盒方向标识 - ID



备注

**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用





K 02



高x宽x深	mm	64x98x34
重量	g	200

技术数据

接线座	垂直	水平
2.5mm	-	
4mm		
6mm		
10mm		
16mm		



备注：
该接线盒请使用BK端子，也请参见端子样本。

订货数据


表面未处理	订货号
标准型	1565250000
ATEX防爆型	
喷漆近似于RAL 7001	**订货号**
	9529110000

接线盒各边可安装的电缆接头数量**

	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	1	1
M16	1	1
M20		
M25		
M32		
M40		
M50		
M63		





接线盒方向标识 - ID



备注

**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用





K 1



高x宽x深	mm	70x70x45
重量	g	220

技术数据

接线座	垂直	水平
2.5mm	*	
4mm		
6mm		
10mm		
16mm		



备注：
该接线盒请使用AKZ或者BK端子，也请参见端子样本

订货数据

表面未处理	订货号
标准型	0342000000
ATEX防爆型	9526840000
喷漆近似于RAL 7001	**订货号**
	9529120000

附件

安装轨	订货号
15mm宽	1909980000



安装板	
镀锌钢板	1905280000




备注

接线盒各边可安装的电缆接头数量**

	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	2	1
M16	2	1
M20	1	
M25		
M32		
M40		
M50		
M63		





接线盒方向标识 - ID



A = 上
B = 下
C = 左
D = 右
E = 底

**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用





K 11



高x宽x深	mm	80x75x57
重量	g	280

技术数据

接线座	垂直	水平
2.5mm	*	
4mm		
6mm		
10mm		
16mm		



备注：
该接线盒请使用AKZ或者BK端子，也请参见端子样本

订货数据

表面未处理	订货号
标准型	0573300000
ATEX防爆型	9526850000
喷漆近似于RAL 7001	**订货号**
	9529130000

附件

安装轨		订货号
	15mm宽	1909990000
安装板		
	镀锌钢板	3073000000
铸铝铰链		
	15mm高	1580360000


备注

接线盒各边可安装的电缆接头数量**


	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	2	2
M16	2	2
M20	1	1
M25	1	
M32		
M40		
M50		
M63		



接线盒方向标识 - ID



**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用



K 2



高x宽x深	mm	70x100x45
重量	g	280

技术数据

接线座	垂直	水平
2.5mm	*	
4mm		
6mm		
10mm		
16mm		



备注：
该接线盒请使用AKZ或者BK端子，也请参见端子样本

订货数据

表面未处理	订货号
标准型	0342100000
ATEX防爆型	9526860000
喷漆近似于RAL 7001	**订货号**
	9529140000

附件

安装轨	订货号
15mm宽	1910010000



安装板	
镀锌钢板	1905270000




备注

接线盒各边可安装的电缆接头数量**


	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	3	1
M16	3	1
M20	2	
M25		
M32		
M40		
M50		
M63		



接线盒方向标识 - ID



**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用



K 21



高x宽x深	mm	80x125x57
重量	g	400

技术数据

接线座	垂直	水平
2.5mm	*	
4mm		
6mm		
10mm		
16mm		



备注：
该接线盒请使用AKZ或者BK端子，也请参见端子样本

订货数据

表面未处理	订货号
标准型	0573400000
ATEX防爆型	9526870000
喷漆近似于RAL 7001	**订货号**
	9529150000

附件

安装轨		订货号
	15mm宽	1910020000
安装板		
	镀锌钢板	3073020000
铸铝铰链		
		1580360000


备注

接线盒各边可安装的电缆接头数量**


	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	6	2
M16	4	2
M20	3	1
M25	2	
M32		
M40		
M50		
M63		



接线盒方向标识 - ID



**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用



K 3



高x宽x深	mm	70x165x45
重量	g	400

技术数据

接线座	垂直	水平
2.5mm	*	
4mm		
6mm		
10mm		
16mm		



备注：
该接线盒请使用AKZ或者BK端子，也请参见端子样本

订货数据


表面未处理	订货号
标准型	0342200000
ATEX防爆型	9526880000
喷漆近似于RAL 7001	**订货号**
	9529160000

接线盒各边可安装的电缆接头数量**

	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	6	
M16	5	
M20	4	
M25		
M32		
M40		
M50		
M63		



接线盒方向标识 - ID



A = 上
B = 下
C = 左
D = 右
E = 底

**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用

附件


安装轨	订货号
15mm宽	1910030000



安装板	
镀锌钢板	1898210000
加深型	1899630000



备注



K 31



高x宽x深	mm	80x175x57
重量	g	520

技术数据

接线座	垂直	水平
2.5mm	*	
4mm		
6mm		
10mm		
16mm		



备注：
该接线盒请使用AKZ或者BK端子，也请参见端子样本

订货数据

表面未处理	订货号
标准型	0573500000
ATEX防爆型	9526890000
喷漆近似于RAL 7001	**订货号**
	9529170000

附件

安装轨		订货号
	35mm宽	1910040000
安装板		
	镀锌钢板	3073040000
铸铝铰链		
		1580360000


备注

接线盒各边可安装的电缆接头数量**


	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	9	2
M16	6	2
M20	4	1
M25	3	
M32		
M40		
M50		
M63		




接线盒方向标识 - ID



**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用





K 32



高x宽x深	mm	80x250x55
重量	g	710

技术数据

接线座	垂直	水平
2.5mm	*	
4mm		
6mm		
10mm		
16mm		



备注：
该接线盒请使用AKZ或者BK端子，也请参见端子样本

订货数据

表面未处理	订货号
标准型	1565260000
ATEX防爆型	9526900000
喷漆近似于RAL 7001	**订货号**
	9529180000

附件

安装轨	订货号
35mm宽	1910050000

安装板	
镀锌钢板	3073050000




备注

接线盒各边可安装的电缆接头数量**

	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	15	2
M16	9	2
M20	7	1
M25	6	
M32		
M40		
M50		
M63		





接线盒方向标识 - ID



A = 上
B = 下
C = 左
D = 右
E = 底

**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用





K 4



高x宽x深	mm	82x130x72
重量	g	620

技术数据

接线座	垂直	水平
2.5mm	1x10	
4mm	1x8	
6mm	1x6	
10mm	1x5	
16mm		



备注：
端子导轨应配合准备。
组装端子模块应保证每根导轨两段留有10mm的间距。


推荐使用：
螺旋端子WDU 2.5：1020000000
压力夹紧端子ZDU 2.5：1608510000

接线盒各边可安装的电缆接头数量**

	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	2	5
M16	2	3
M20	1	2
M25	1	2
M32	1	
M40		
M50		
M63		



接线盒方向标识 - ID



A = 上
B = 下
C = 左
D = 右
E = 底

**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用


订货数据


表面未处理	订货号
标准型	0342300000
ATEX防爆型	9526910000
喷漆近似于RAL 7001	**订货号**
	9529190000

附件

安装轨		订货号
	35mm长	1910060000
安装板		
	镀锌钢板	3073060000
铸铝铰链		
		1580360000
安装脚，4件一套		
		9529080000

备注





K 41



高x宽x深	mm	120x122x81
重量	g	840

订货数据

表面未处理	订货号
标准型	1565270000
ATEX防爆型	9526920000
喷漆近似于RAL 7001	**订货号**
	9529200000

附件

安装轨	订货号
35mm宽	1910070000
汇流排	
	9511200000
安装板	
镀锌钢板	3073070000
铸铝铰链	
	1580360000
安装脚，4件一套	
	9527590000
备注	

技术数据

接线座	垂直	水平
2.5mm	*	
4mm		
6mm		
10mm		
16mm		




备注：
该接线盒请使用AKZ或者BK端子，也请参见端子样本

接线盒各边可安装的电缆接头数量**


	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	6	4
M16	6	4
M20	3	2
M25	2	1
M32	1	1
M40		
M50		
M63		




接线盒方向标识 - ID



**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用





K 5



高x宽x深	mm	130x170x90
重量	g	1540

订货数据

表面未处理	订货号
标准型	0342400000
ATEX防爆型	9526930000
喷漆近似于RAL 7001	**订货号**
	9529210000

附件

安装轨	订货号
35mm宽	1910080000
汇流排	
	9511220000
安装板	
镀锌钢板	3073080000
铸铝铰链	
	1580360000
安装脚，4件一套	
	9529080000
备注	

技术数据

接线座	垂直	水平
2.5mm	1x4	1x16
4mm	1x4	1x14
6mm	1x3	1x10
10mm	1x2	1x8
16mm	1x2	1x7


备注：
端子导轨应配合准备。
组装端子模块应保证每根导轨两段留有10mm的间距。

推荐使用：
螺旋端子WDU 2.5：1020000000
压力夹紧端子ZDU 2.5：1608510000


接线盒各边可安装的电缆接头数量**


	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	11	4
M16	8	2
M20	4	1
M25	3	1
M32	2	1
M40		
M50		
M63		

接线盒方向标识 - ID



**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用





K 51



高x宽x深	mm	120x220x81
重量	g	1280

订货数据

表面未处理	订货号
标准型	1565280000
ATEX防爆型	9526940000
喷漆近似于RAL 7001	**订货号**
	9529220000

附件

安装轨	订货号
 35mm宽	1910090000
汇流排	
	9511210000
安装板	
 镀锌钢板	3073090000
铸铝铰链	
	1580360000
安装脚，4件一套	
	9527590000
备注	

技术数据

接线座



	垂直	水平
2.5mm	1x5	1x28
4mm	1x5	1x24
6mm	1x3	1x18
10mm	1x3	1x14
16mm		

备注：
端子导轨应配合准备。
组装端子模块应保证每根导轨两段留有10mm的间距。


推荐使用：
螺旋端子WDU 2.5：1020000000
压力夹紧端子ZDU 2.5：1608510000

接线盒各边可安装的电缆接头数量**




	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	23	6
M16	14	3
M20	8	2
M25	5	1
M32	3	1
M40	3	
M50		
M63		

接线盒方向标识-ID



**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用



K 52



高x宽x深	mm	160x160x91
重量	g	1480

订货数据

表面未处理	订货号
标准型	1565290000
ATEX防爆型	9526950000
喷漆近似于RAL 7001	**订货号**
	9529230000

附件

安装轨	订货号
35mm宽	1910100000
汇流排	
	9511220000
安装板	
镀锌钢板	3073100000
铸铝铰链	
	1580360000
安装脚，4件一套	
	9527590000
备注	

技术数据

接线座	垂直	水平
2.5mm	1x10	1x15
4mm	1x8	1x12
6mm	1x6	1x9
10mm	1x5	1x7
16 mm	1x4	1x6


备注：
端子导轨应配合准备。
组装端子模块应保证每根导轨两段留有10mm的间距。

推荐使用：
螺旋端子WDU 2.5：1020000000
压力夹紧端子ZDU 2.5：1608510000


接线盒各边可安装的电缆接头数量**

	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	14	8
M16	8	5
M20	5	3
M25	3	2
M32	2	1
M40	1	
M50		
M63		

接线盒方向标识-ID



**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用



K 6



高x宽x深	mm	160x200x100
重量	g	2000

订货数据

表面未处理	订货号
标准型	0342500000
ATEX防爆型	9526960000
喷漆近似于RAL 7001	**订货号**
	9529240000

附件

安装轨	订货号
35mm宽	1910110000
汇流排	
	9525020000
安装板	
镀锌钢板	3073110000
铸铝铰链	
	1580360000
安装脚，4件一套	
	9529080000
备注	

技术数据

接线座	垂直	水平
2.5mm	1x10	1x22
4mm	1x8	1x19
6mm	1x6	1x14
10mm	1x5	1x11
16mm	1x4	1x9


备注：
端子导轨应配合准备。
组装端子模块应保证每根导轨两段留有10mm的间距。

推荐使用：
螺旋端子WDU 2.5：1020000000
压力夹紧端子ZDU 2.5：1608510000

接线盒各边可安装的电缆接头数量**


	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	17	6
M16	12	6
M20	7	3
M25	4	2
M32	3	2
M40	2	1
M50		
M63		


接线盒方向标识-ID



A = 上
B = 下
C = 左
D = 右
E = 底

**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用





K 61



高x宽x深	mm	160x260x91
重量	g	2060

订货数据

表面未处理	订货号
标准型	0573600000
ATEX防爆型	9526970000
喷漆近似于RAL 7001	**订货号**
	9529250000

附件

安装轨	订货号
35mm宽	1910120000
汇流排	
	9511230000
安装板	
镀锌钢板	3073120000
铸铝铰链	
	1580360000
安装脚，4件一套	
	9527590000
备注	

技术数据

接线座	垂直	水平
2.5mm	2x10	1x34
4mm	2x8	1x29
6mm	2x6	1x21
10mm	2x5	1x17
16mm	2x4	1x14


备注：
端子导轨应配合准备。
组装端子模块应保证每根导轨两段留有10mm的间距。

推荐使用：
螺旋端子WDU 2.5：1020000000
压力夹紧端子ZDU 2.5：1608510000


接线盒各边可安装的电缆接头数量**

	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	27	8
M16	23	6
M20	13	3
M25	8	2
M32	4	1
M40	3	1
M50		
M63		

接线盒方向标识 - ID



**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用



K 7



高x宽x深	mm	160x350x100
重量	g	2870

订货数据

表面未处理	订货号
标准型	0342600000
ATEX防爆型	9526980000
喷漆近似于RAL 7001	**订货号**
	9529260000

附件

安装轨	订货号
35mm宽	1910130000
汇流排	
	9525030000
安装板	
镀锌钢板	3073130000
铸铝铰链	
	1580360000
安装脚，4件一套	
	9529080000
备注	

技术数据

接线座	垂直	水平
2.5mm	2x10	1x51
4mm	2x8	1x43
6mm	2x6	1x32
10mm	2x5	1x26
16mm	2x4	1x21




备注：
端子导轨应配合准备。
组装端子模块应保证每根导轨两段留有10mm的间距。

推荐使用：
螺旋端子WDU 2.5：1020000000
压力夹紧端子ZDU 2.5：1608510000

接线盒各边可安装的电缆接头数量**	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	42	8
M16	26	6
M20	17	3
M25	10	2
M32	6	2
M40	5	1
M50		
M63		





接线盒方向标识 - ID



A = 上
B = 下
C = 左
D = 右
E = 底

**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用





K 71



高x宽x深	mm	230x280x111
重量	g	2925

订货数据

表面未处理	订货号
标准型	0573700000
ATEX防爆型	9526990000
喷漆近似于RAL 7001	**订货号**
	9529270000

附件

安装轨	订货号
35mm宽	1910140000
汇流排	
	9511190000
安装板	
镀锌钢板	3073140000
铸铝铰链	
	1580360000
安装脚，4件一套	
	9527590000
备注	

技术数据

接线座	垂直	水平
2.5mm	2x25	1x40
4mm	2x21	1x34
6mm	2x16	1x25
10mm	2x12	1x20
16mm	2x10	1x17


备注：
端子导轨应配合准备。
组装端子模块应保证每根导轨两段留有10mm的间距。

推荐使用：
螺旋端子WDU 2.5：1020000000
压力夹紧端子ZDU 2.5：1608510000


接线盒各边可安装的电缆接头数量**

	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	42	28
M16	30	18
M20	21	10
M25	12	8
M32	10	3
M40	4	2
M50	3	2
M63		

接线盒方向标识 - ID



**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用



POK系列玻纤增强型聚酯接线盒为电气接线提供了高质而经济的解决方案。

NEW



在对防腐性、抗撞击力、防护等级方面有较高要求时，POK系列接线是您理想的选择。

特性：

- 17种尺寸
- 盒盖用不锈钢螺钉固定
- 安装孔位于安装板或导轨的固定
- 内部螺纹也用于安装板或导轨的固定

我们的装配服务可按照客户要求装入接线座和电缆接头。

LISTED

技术数据	标准	ATEX
材料	玻纤增强型聚酯(玻纤符合DIN16913)	玻纤增强型聚酯(玻纤符合DIN16913并加入石墨)
表面处理	灰色,近似RAL 7001	黑色,近似 RAL9001
密封圈	氯丁二烯及聚氨酯	硅胶
盒盖螺钉	不锈钢	不锈钢
防护等级	IP 66	IP 66
抗撞击力	7焦耳	7焦耳
温度范围	-40°C至+90°C	Ex 硅胶-55°C至+100°C
阻燃性能	V0级(UL 94)	V0级(UL 94)
毒性	无卤素和镉	无卤素

空箱防爆认证

	Ex
ATEX证书	IBExU13ATEX1003 U
ATEX防爆标记	Ex II 2G Ex e IIC Gb or Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 2D Ex tb IIIC Db or Ex II 2D Ex tb IIIC
IECx证书	IECEx IBE 13.0003U
IECx防爆标记	Ex e IIC Gb or Ex eb IIC Ex tb IIIC Db or Ex tb IIIC

装配防爆认证

	Ex	Standard
ATEX证书	IBExU13ATEX1004 X	
ATEX防爆标记	Ex II 2G Ex e IIC T6...T5 Gb or Ex II 2G Ex eb IIC T6...T5 Ex II 1G Ex ia IIC T6...T5 Ga or Ex II 1G Ex ia IIC T6...T5 Ex II 2D Ex tb IIIC T 85 °C...100 °C Db or Ex II 2D Ex tb IIIC T 85 °C...100 °C	
IECx证书	IECEx IBE 13.0004X	
IECx防爆标记	Ex e IIC T6...T5 Gb or Ex eb IIC T6...T5 Ex ia IIC T6...T5 Ga or Ex ia IIC T6...T5 Ex tb IIIC T 85 °C...100 °C Db or Ex tb IIIC T 85 °C...100 °C	
cULus认证	E 256877	E 256877
LR船级社	14/20001	14/20001
Russian船级社	19.00109.272	
GL船级社	TAE00002R2	TAE00002R2

接线盒总览

型号	尺寸(长x宽x高)	灰色	黑色	替代型号
Klippon® POK 080806	75x80x55	1305810000	1306000000	Klippon® POK 1
Klippon® POK 081106	75x110x56	1305820000	1306010000	Klippon® POK 2
Klippon® POK 081606	75x160x56	1305830000	1306020000	Klippon® POK 3
Klippon® POK 081906	75x190x55	1305840000	1306030000	Klippon® POK 31
Klippon® POK 082306	75x230x56	1305850000	1306040000	Klippon® POK 32
Klippon® POK 121209	120x122x90	1305870000	1306050000	Klippon® POK 4
Klippon® POK 122209	120x220x90	1305880000	1306070000	Klippon® POK 5
Klippon® POK 161609	160x160x90	1305890000	1306080000	Klippon® POK 51
Klippon® POK 162609	160x260x90	1305900000	1306090000	Klippon® POK 6
Klippon® POK 163609	160x360x90	1305910000	1306100000	Klippon® POK 7
Klippon® POK 165609	160x560x90	1305920000	1306110000	Klippon® POK 71
Klippon® POK 252512	250x255x120	1305930000	1306120000	Klippon® POK 8
Klippon® POK 252516	250x255x160.5	1305980000	1306170000	Klippon® POK 11
Klippon® POK 254012	250x400x120	1305940000	1306130000	Klippon® POK 9
Klippon® POK 254016	250x400 x160.5	1305990000	1306180000	Klippon® POK 12
Klippon® POK 256012	250x600x120	1305950000	1306140000	Klippon® POK 91
Klippon® POK 404012	405x400x120	1305970000	1306150000	Klippon® POK 10

注意

Klippon® POK 080806



高x宽x深	mm	75x80x55
重量	g	230

订货数据

RAL 7001灰色	订货号
标准	1305810000
RAL 9011黑色	**订货号**
用于危险环境(Ex)	1306000000

附件

安装导轨	订货号
15mm宽	1928060000
安装板	
镀锌钢板	9510570000
铸铝铰链，一套	
	1580360000
十字型接地连续板	
	1390910000
安装脚，4件一套	
	9510900000

备注

技术数据


接线座	垂直	水平
2.5mm	*	
4mm		
6mm		
10mm		
16mm		

备注：
该接线盒请使用AKZ或BZ端子，也请参见端子样本。


接线盒各边可安装的电缆接头数量**


	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	4	1
M16	2	1
M20	1	1
M25	1	
M32		
M40		
M50		
M63		

接线盒方向标识 - ID



**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用





Klippon® POK 081106



高x宽x深	mm	75x110x55
重量	g	295

订货数据

RAL 7001灰色	订货号
标准	1305820000
RAL 9011黑色	**订货号**
用于危险环境(Ex)	1306010000

附件

安装导轨	订货号
 15mm宽	1928070000
安装板	
 镀锌钢板	9510580000
铸铝铰链，一套	
	1580360000
十字型接地连续板	
	1390920000
安装脚，4件一套	
	9510900000
备注	

技术数据


接线座	垂直	水平
 2.5mm	*	
4mm		
6mm		
10mm		
16mm		

备注：
该接线盒请使用AKZ或BZ端子，也请参见端子样本。

接线盒各边可安装的电缆接头数量**


	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
 M12	7	1
M16	3	1
M20	2	1
M25	2	
M32		
M40		
M50		
M63		


接线盒方向标识 - ID



A = 上
B = 下
C = 左
D = 右
E = 底

**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用





Klippon® POK 081606



高x宽x深	mm	75x160x55
重量	g	405

订货数据

RAL 7001灰色	订货号
标准	1305830000
RAL 9011黑色	**订货号**
用于危险环境(Ex)	1306020000

附件

安装导轨	订货号
15mm宽	1928080000
安装板	
镀锌钢板	9510680000
铸铝铰链，一套	
	1580360000
十字型接地连续板	
	1390930000
安装脚，4件一套	
	9510900000

备注

技术数据

接线座	垂直	水平
2.5mm	*	
4mm		
6mm		
10mm		
16mm		




备注：
该接线盒请使用AKZ或BZ端子，也请参见端子样本。

接线盒各边可安装的电缆接头数量**


	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	11	1
M16	5	1
M20	4	1
M25	3	
M32		
M40		
M50		
M63		




接线盒方向标识 - ID



**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用





Klippon® POK 081906



高x宽x深	mm	75x190x55
重量	g	450

订货数据

RAL 7001灰色	订货号
标准	1305840000
RAL 9011黑色	**订货号**
用于危险环境(Ex)	1306030000

附件

安装导轨	订货号
15mm宽	1928090000
安装板	
镀锌钢板	9510690000
铸铝铰链，一套	
	1580360000
十字型接地连续板	
	1390940000
安装脚，4件一套	
	9510900000
备注	

技术数据


接线座	垂直	水平
2.5mm	*	
4mm		
6mm		
10mm		
16mm		

备注：
该接线盒请使用AKZ或BZ端子，也请参见端子样本。


接线盒各边可安装的电缆接头数量**


	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	14	1
M16	6	1
M20	5	1
M25	4	
M32		
M40		
M50		
M63		

接线盒方向标识 - ID



**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用





Klippon® POK 082306



高x宽x深	mm	75x230x55
重量	g	575

订货数据

RAL 7001灰色	订货号
标准	1305850000
RAL 9011黑色	**订货号**
用于危险环境(Ex)	1306040000

附件

安装导轨	订货号
 15mm宽	1928100000
安装板	
 镀锌钢板	9510700000
铸铝铰链，一套	
	1580360000
十字型接地连续板	
	1390950000
安装脚，4件一套	
	9510900000
备注	

技术数据


接线座	垂直	水平
 2.5mm	*	
4mm		
6mm		
10mm		
16mm		

备注：
该接线盒请使用AKZ或BZ端子，也请参见端子样本。


接线盒各边可安装的电缆接头数量**


	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
 M12	16	1
M16	6	1
M20	6	1
M25	4	
M32		
M40		
M50		
M63		

接线盒方向标识 - ID



**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用





Klippon® POK 121209



高x宽x深	mm	120x122x91
重量	g	750

订货数据

RAL 7001灰色	订货号
标准	1305870000
RAL 9011黑色	**订货号**
用于危险环境(Ex)	1306050000

附件

安装导轨	订货号
35mm宽	1928110000
安装板	
镀锌钢板	9510590000
盒内升高支撑柱，M6x8, 3件一套	
15mm高	3896100000
20mm高	3896200000
30mm高	3896300000
铸铝铰链，一套	
	1580360000
十字型接地连续板	
	1390970000
安装脚，4件一套	
	9510910000
备注	

技术数据

接线座	垂直	水平
2.5mm	1x7	1x12
4mm	1x6	1x10
6mm	1x4	1x7
10mm	1x3	1x8
16mm		



备注：
导轨的两端应各有10mm的空隙。


推荐使用：
螺旋端子WDU 2.5：1020000000
压力夹紧端子ZDU 2.5：1608510000

接线盒各边可安装的电缆接头数量**


	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	12	8
M16	6	4
M20	4	3
M25	5	1
M32	4	1
M40		
M50		
M63		




接线盒方向标识 - ID



**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用





Klippon® POK 122209



高x宽x深	mm	120x220x91
重量	g	1060

订货数据

RAL 7001灰色	订货号
标准	1305880000
RAL 9011黑色	**订货号**
用于危险环境(Ex)	1306070000

附件

安装导轨	订货号
35mm宽	1928120000
安装板	
镀锌钢板	9510600000
盒内升高支撑柱，M6x8, 3件一套	
15mm高	3896100000
20mm高	3896200000
30mm高	3896300000
铸铝铰链，一套	
	1580360000
十字型接地连续板	
	1390980000
安装脚，4件一套	
	9510910000
备注	

技术数据

接线座	垂直	水平
2.5mm	1x7	1x31
4mm	1x6	1x26
6mm	1x4	1x19
10mm	1x3	1x13
16mm		


备注：
导轨的两端应各有10mm的空隙。

推荐使用：
螺旋端子WDU 2.5：1020000000
压力夹紧端子ZDU 2.5：1608510000


接线盒各边可安装的电缆接头数量**


	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	24	8
M16	14	4
M20	12	3
M25	5	1
M32	4	1
M40	3	
M50		
M63		

接线盒方向标识 - ID



**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用





Klippon® POK 161609



高x宽x深	mm	160x160x90
重量	g	1290

订货数据

RAL 7001灰色	订货号
标准	1305890000
RAL 9011黑色	**订货号**
用于危险环境(Ex)	1306080000

附件

安装导轨	订货号
35mm宽	1928130000
安装板	
镀锌钢板	9510610000
盒内升高支撑柱，M6x8, 3件一套	
15mm高	3896100000
20mm高	3896200000
30mm高	3896300000
铸铝铰链，一套	
	1580360000
十字型接地连续板	
	1390990000
安装脚，4件一套	
	9510910000
备注	

技术数据

接线座



	垂直	水平
2.5mm	1x11	1x17
4mm	1x10	1x14
6mm	1x7	1x11
10mm	1x6	1x9
16mm		

备注：
导轨的两端应各有10mm的空隙。


推荐使用：
螺旋端子WDU 2.5：1020000000
压力夹紧端子ZDU 2.5：1608510000

接线盒各边可安装的电缆接头数量**




	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	15	11
M16	12	6
M20	6	4
M25	3	2
M32	2	2
M40	2	1
M50		
M63		


接线盒方向标识 - ID



A = 上
B = 下
C = 左
D = 右
E = 底

**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用





Klippon® POK 162609



高x宽x深	mm	160x260x90
重量	g	1710

订货数据

RAL 7001灰色	订货号
标准	1305900000
RAL 9011黑色	**订货号**
用于危险环境(Ex)	1306090000

附件

安装导轨	订货号
35mm宽	1928140000
安装板	
镀锌钢板	9510620000
盒内升高支撑柱，M6x8, 3件一套	
15mm高	3896100000
20mm高	3896200000
30mm高	3896300000
铸铝铰链，一套	
	1580360000
十字型接地连续板	
	1391000000
安装脚，4件一套	
	9510910000
备注	

技术数据

接线座	垂直	水平
2.5mm	2x11	1x36
4mm	2x10	1x30
6mm	2x7	1x23
10mm	2x6	1x18
16mm		

备注：
导轨的两端应各有10mm的空隙。


推荐使用：
螺旋端子WDU 2.5：1020000000
压力夹紧端子ZDU 2.5：1608510000

接线盒各边可安装的电缆接头数量**





	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	30	11
M16	24	6
M20	14	4
M25	5	2
M32	4	2
M40	3	1
M50		
M63		

接线盒方向标识-ID



**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用





Klippon® POK 163609



高x宽x深	mm	160x360x90
重量	g	2150

订货数据

RAL 7001灰色	订货号
标准	1305910000
RAL 9011黑色	**订货号**
用于危险环境(Ex)	1306100000

附件

安装导轨	订货号
35mm宽	1928150000
安装板	
镀锌钢板	9510630000
盒内升高支撑柱，M6x8, 3件一套	
15mm高	3896100000
20mm高	3896200000
30mm高	3896300000
铸铝铰链，一套	
	1580360000
十字型接地连续板	
	1391010000
安装脚，4件一套	
	9510910000
备注	

技术数据

接线座	垂直	水平
2.5mm	3x11	1x56
4mm	3x10	1x47
6mm	3x7	1x35
10mm	3x6	1x28
16mm		




备注：
导轨的两端应各有10mm的空隙。

推荐使用：
螺旋端子WDU 2.5：1020000000
压力夹紧端子ZDU 2.5：1608510000


接线盒各边可安装的电缆接头数量**	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	45	11
M16	36	6
M20	20	4
M25	8	2
M32	6	2
M40	5	1
M50		
M63		




接线盒方向标识 - ID



**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用





Klippon® POK 165609



高x宽x深	mm	160x560x90
重量	g	3185

订货数据

RAL 7001灰色	订货号
标准	1305920000
RAL 9011黑色	**订货号**
用于危险环境(Ex)	1306110000

附件

安装导轨	订货号
35mm宽	1928160000
安装板	
镀锌钢板	9510710000
盒内升高支撑柱，M6x8, 3件一套	
15mm高	3896100000
20mm高	3896200000
30mm高	3896300000
铸铝铰链，一套	
	1580360000
十字型接地连续板	
	1391020000
安装脚，4件一套	
	9510910000

备注

技术数据

接线座	垂直	水平
2.5mm	5x11	1x94
4mm	5x10	1x79
6mm	5x7	1x60
10mm	5x6	1x48
16mm		


备注：
导轨的两端应各有10mm的空隙。

推荐使用：
螺旋端子WDU 2.5：1020000000
压力夹紧端子ZDU 2.5：1608510000


接线盒各边可安装的电缆接头数量**


	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	66	11
M16	58	6
M20	32	4
M25	12	2
M32	10	2
M40	8	1
M50		
M63		

接线盒方向标识 - ID



**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用





Klippon® POK 252512



高x宽x深	mm	250x255x120
重量	g	2650

订货数据

RAL 7001灰色	订货号
标准	1305930000
RAL 9011黑色	**订货号**
用于危险环境(Ex)	1306120000

附件

安装导轨	订货号
35mm宽	1928170000
安装板	
镀锌钢板	9510640000
盒内升高支撑柱，M6x8, 3件一套	
15mm高	3896100000
20mm高	3896200000
30mm高	3896300000
铸铝铰链，一套	
	1580360000
十字型接地连续板	
	1391030000
安装脚，4件一套	
	9510910000
备注	

技术数据

接线座	垂直	水平
2.5mm	2x29	1x35
4mm	2x24	1x30
6mm	2x18	1x22
10mm	2x14	1x18
16mm	2x12	1x15


备注：
导轨的两端应各有10mm的空隙。

推荐使用：
螺旋端子WDU 2.5：1020000000
压力夹紧端子ZDU 2.5：1608510000


接线盒各边可安装的电缆接头数量**


	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	36	32
M16	32	21
M20	18	15
M25	10	8
M32	8	3
M40	3	3
M50	2	2
M63		

接线盒方向标识 - ID



**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用





Klippon® POK 252516



高x宽x深	mm	250x255x160
重量	g	3275

订货数据

RAL 7001灰色	订货号
标准	1305980000
RAL 9011黑色	**订货号**
用于危险环境(Ex)	1306170000

附件

安装导轨	订货号
35mm宽	1928170000
安装板	
镀锌钢板	9510640000
盒内升高支撑柱，M6x8, 3件一套	
15mm高	3896100000
20mm高	3896200000
30mm高	3896300000
铸铝铰链，一套	
	1580360000
十字型接地连续板	
	1391030000
安装脚，4件一套	
	9510910000

备注

技术数据

接线座	垂直	水平
2.5mm	2x29	1x35
4mm	2x24	1x30
6mm	2x18	1x22
10mm	2x14	1x18
16mm	2x12	1x15


备注：
导轨的两端应各有10mm的空隙。

推荐使用：
螺旋端子WDU 2.5：1020000000
压力夹紧端子ZDU 2.5：1608510000


接线盒各边可安装的电缆接头数量**


	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	36	32
M16	32	21
M20	18	15
M25	10	8
M32	8	3
M40	3	3
M50	2	2
M63		

接线盒方向标识 - ID



**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用





Klippon® POK 254012



高x宽x深	mm	250x400x120
重量	g	3650

订货数据

RAL 7001灰色	订货号
标准	1305940000
RAL 9011黑色	**订货号**
用于危险环境(Ex)	1306130000

附件

安装导轨	订货号
35mm宽	1928180000
安装板	
镀锌钢板	9510650000
盒内升高支撑柱，M6x8, 3件一套	
15mm高	3896100000
20mm高	3896200000
30mm高	3896300000
铸铝铰链，一套	
	1580360000
十字型接地连续板	
	1391040000
安装脚，4件一套	
	9510910000
备注	

技术数据

接线座	垂直	水平
2.5mm	3x29	1x63
4mm	3x24	1x53
6mm	3x18	1x40
10mm	3x14	1x32
16mm	3x12	1x27


备注：
导轨的两端应各有10mm的空隙。

推荐使用：
螺旋端子WDU 2.5：1020000000
压力夹紧端子ZDU 2.5：1608510000


接线盒各边可安装的电缆接头数量**


	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	62	32
M16	54	21
M20	33	15
M25	18	8
M32	14	3
M40	6	3
M50	4	2
M63		

接线盒方向标识 - ID



**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用





Klippon® POK 254016



高x宽x深	mm	250x400x160
重量	g	4800

订货数据

RAL 7001灰色	订货号
标准	1305990000
RAL 9011黑色	**订货号**
用于危险环境(Ex)	1306180000

附件

安装导轨	订货号
35mm宽	1928180000
安装板	
镀锌钢板	9510650000
盒内升高支撑柱，M6x8, 3件一套	
15mm高	3896100000
20mm高	3896200000
30mm高	3896300000
铸铝铰链，一套	
	1580360000
十字型接地连续板	
	1391040000
安装脚，4件一套	
	9510910000
备注	

技术数据

接线座	垂直	水平
2.5mm	3x29	1x63
4mm	3x24	1x53
6mm	3x18	1x40
10mm	3x14	1x32
16mm	3x12	1x27


备注：
导轨的两端应各有10mm的空隙。

推荐使用：
螺旋端子WDU 2.5：1020000000
压力夹紧端子ZDU 2.5：1608510000


接线盒各边可安装的电缆接头数量**

	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	62	32
M16	54	21
M20	33	15
M25	18	8
M32	14	3
M40	6	3
M50	4	2
M63		

接线盒方向标识 - ID



**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用



Klippon® POK 404012



高x宽x深	mm	405x400x 120
重量	g	5580

订货数据

RAL 7001灰色	订货号
标准	1305970000
RAL 9011黑色	**订货号**
用于危险环境(Ex)	1306150000

附件

安装导轨	订货号
35mm宽	1928180000
安装板	
镀锌钢板	9510670000
盒内升高支撑柱，M6x8, 3件一套	
15mm高	3896100000
20mm高	3896200000
30mm高	3896300000
铸铝铰链，一套	
	1580360000
十字型接地连续板	
	1391070000
安装脚，4件一套	
	9510910000
备注	

技术数据

接线座	垂直	水平
2.5 mm	3x60	2x63
4 mm	3x50	2x53
6 mm	3x38	2x40
10 mm	3x30	2x32
16 mm	3x25	2x27


备注：
导轨的两端应各有10mm的空隙。

推荐使用：
螺旋端子WDU 2.5：1020000000
压力夹紧端子ZDU 2.5：1608510000


接线盒各边可安装的电缆接头数量**

	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	62	60
M16	54	39
M20	33	30
M25	18	18
M32	14	7
M40	6	5
M50	4	4
M63		

接线盒方向标识 - ID



**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用



Klippon® POK 256012



高x宽x深	mm	250x600x120
重量	g	5235

技术数据

接线座	垂直	水平
2.5mm	5x29	1x102
4mm	5x24	1x85
6mm	5x18	1x64
10mm	5x14	1x52
16mm	5x12	1x43



备注：
导轨的两端应各有10mm的空隙。

推荐使用：
螺旋端子WDU 2.5：1020000000
压力夹紧端子ZDU 2.5：1608510000

订货数据

RAL 7001灰色	订货号
标准	1305950000
RAL 9011黑色	**订货号**
用于危险环境(Ex)	1306140000

附件


安装导轨	订货号
35mm宽	1928190000
安装板	
镀锌钢板	9510660000
盒内升高支撑柱，M6x8, 3件一套	
15mm高	3896100000
20mm高	3896200000
30mm高	3896300000
铸铝铰链，一套	
	1580360000
十字型接地连续板	
	1391050000
安装脚，4件一套	
	9510910000
备注	

接线盒各边可安装的电缆接头数量**




	A(顶)/B(底)	C(左)/D(右)
M12	96	32
M16	80	21
M20	24	15
M25	20	8
M32	20	3
M40	8	3
M50	6	2
M63		


接线盒方向标识 - ID



A = 上
B = 下
C = 左
D = 右
E = 底

**图中显示的IP68黄铜电缆接头，仅在建议电缆接头数量时起参考作用





TBF系列聚碳酸酯接线盒是标准仪，检测仪表和阀等元件的通用防护外壳。



特性：

- 9种尺寸2种样式
- 盒盖通过尼龙螺钉固定
- 安装孔位于密封区外
- 内部螺丝孔用于安装板或导轨的固定

我们的装配服务可按照客户要求装入接线座和电缆接头。

技术数据

材料	灰色盒盖	盒体和盒盖均为玻璃纤维增强聚酯(GRP)
	透明盒盖	盒体为玻璃纤维增强聚酯(GRP) 盒盖为碳酸酯(PC)
表面处理		灰色近似RAL 7036
密封圈		聚安酯
盒盖固定		4或6个十字头系留尼尔螺钉
接线盒安装		4或6个十字头紧固螺钉mm
防护等级	灰色盒盖	IP67
	透明盒盖	IP66
抗冲击强度	灰色盒盖	4焦耳
	透明盒盖	7焦耳
温度范围	灰色盒盖	-50°C ~ + 150°C
	透明盒盖	-50°C ~ +130°C
可燃性	灰色盒盖	UL 94 HB
	透明盒盖	V2
毒性		无卤素

接线盒概览


高 x 宽 x 深	186x151x139	302x186x175	302x302x175	372x302x175	488x302x175/210	558x302x175/210
灰色盒盖	**0360100000**	**0360200000**	**0360300000**	**0360400000**	**9502800000**	**9502810000**
透明盒盖	**0500500000**	**0500600000**	**0500700000**	**0500800000**	**9502840000**	**9502850000**

高 x 宽 x 深	603x302x175/210	603x372x175/210	603x603x175/210
灰色盒盖	**0360500000**	**9502820000**	**9502830000**
透明盒盖	**0500900000**	**9502860000**	**9502870000**


多用聚酯接线盒



TBF 19/15



TBF 30/19



高x宽x深	mm	186x151x139	302x186x175

技术数据

尺寸					
内部高度	mm	85		130	
重量	g	1055		1750	
进出线口		**顶/底面**	**左/右侧**	**顶/底面**	**左/右侧**
M16		6	6	14	30
M20		2	2	11	22
M25		2	2	6	10
M32		1	1	3	5
M40		1	1	1	3
M50				1	3
端子容量					
WDU 2.5/ZDU 2.5		1x18		1x44	
WDU 4/ZDU 4		1x15		1x37	
WDU 6/ZDU 6		1x11		1x28	
WDU 10/ZDU 10		1x9		1x22	
备注					

订货数据



		型号	**订货号**	**型号**	**订货号**
灰色盒盖型		TBF 19/15/14 7035	**0360100000**	TBF 30/19/18 7035	**0360200000**
透明盒盖型		TBF 19/15/14 trsp	**0500500000**	TBF 30/19/18 trsp	**0500600000**
备注					

附件

安装板		**型号**	**包装数**	**订货号**	**型号**	**包装数**	**订货号**
2mm	镀锌钢板	MP TBF 19/15	1	**9502720000**	MP TBF 30/19	1	**3018950000**
外部安装附件							
每套4件	尼龙	MF TBF	1	**0360800000**	MF TBF	1	**0360800000**
接地螺柱							
M6	黄铜	ES TBF M6 brass	1	**9502700000**	ES TBF M6 brass	1	**9502700000**
M6	不锈钢	ES TBF M6 ss	1	**9505240000**	ES TBF M6 ss	1	**9505240000**
M10	黄铜	ES TBF M10 brass	1	**9502710000**	ES TBF M10 brass	1	**9502710000**
M10	不锈钢	ES TBF M10 ss	1	**9500870000**	ES TBF M10 ss	1	**9500870000**
备注							

多用聚酯接线盒



	TBF 30/30	TBF 37/30
		
高x宽x深 mm	302x302x175	372x302x175

技术数据

尺寸				
内部高度	mm	130		130
重量	g	2270		2900
进出线口		**顶/底面**	**左/右侧**	**顶/底面**	**左/右侧**
M16		24	24	24	30
M20		20	20	20	27
M25		10	10	10	12
M32		4	4	4	5
M40		3	3	3	4
M50		3	3	3	4
端子容量				
WDU 2.5/ZDU 2.5		1x44		2x44	
WDU 4/ZDU 4		1x37		2x37	
WDU 6/ZDU 6		1x28		2x28	
WDU 10/ZDU 10		1x22		2x22	
备注					


订货数据

	型号	**订货号**	**型号**	**订货号**
灰色盒盖型	TBF 30/30/18 7036	**0360300000**	TBF 37/30/18 7036	**0360400000**
透明盒盖型	TBF 30/30/18 trsp	**0500700000**	TBF 37/30/18 trsp	**0500800000**
备注				

附件

		型号	**包装数**	**订货号**	**型号**	**包装数**	**订货号**
安装板							
2mm	镀锌钢板	MP TBF 30/30	1	**9502730000**	MP TBF 37/30	1	**9502740000**
外部安装附件							
每套4件	尼龙	MF TBF	1	**0360800000**	MF TBF	1	**0360800000**
接地螺柱							
M6	黄铜	ES TBF M6 brass	1	**9502700000**	ES TBF M6 brass	1	**9502700000**
M6	不锈钢	ES TBF M6 ss	1	**9505240000**	ES TBF M6 ss	1	**9505240000**
M10	黄铜	ES TBF M10 brass	1	**9502710000**	ES TBF M10 brass	1	**9502710000**
M10	不锈钢	ES TBF M10 ss	1	**9500870000**	ES TBF M10 ss	1	**9500870000**
备注							

TBF 49/30



488x302x175/210


130	
3760	
顶/底面	**左/右侧**
24	42
20	36
10	18
4	7
3	5
3	5
3x44	
3x37	
3x28	
3x22	

灰色盒盖接线盒: 130mm内高, 175mm总高
透明盒盖接线盒: 160mm内高, 210mm总高

型号	订货号
TBF 49/30/18 7035	**9502800000**
TBF 49/30/21 trsp	**9502840000**

型号	包装数	订货号
MP TBF 49/30	1	**9500960000**
MF TBF	1	**0360800000**
ES TBF M6 brass	1	**9502700000**
ES TBF M6 ss	1	**9505240000**
ES TBF M10 brass	1	**9502710000**
ES TBF M10 ss	1	**9500870000**

TBF 56/30



558x302x175/210


140	
3970	
顶/底面	**左/右侧**
24	46
20	40
10	18
4	8
3	6
3	4
4x44	
4x37	
4x28	
4x22	

灰色盒盖接线盒: 130mm内高, 175mm总高
透明盒盖接线盒: 160mm内高, 210mm总高

型号	订货号
TBF 56/30/18 7035	**9502810000**
TBF 56/30/21 trsp	**9502850000**

型号	包装数	订货号
MP TBF 56/30	1	**9500950000**
MF TBF	1	**0360800000**
ES TBF M6 brass	1	**9502700000**
ES TBF M6 ss	1	**9505240000**
ES TBF M10 brass	1	**9502710000**
ES TBF M10 ss	1	**9500870000**

TBF 60/30



603x302x175/210

140	
4380	
顶/底面	**左/右侧**
24	48
20	40
10	20
4	8
3	6
3	6
1x101	
1x85	
1x64	
1x51	

灰色盒盖接线盒: 130mm内高, 175mm总高
透明盒盖接线盒: 160mm内高, 210mm总高


型号	订货号
TBF 60/30/18 7035	**0360500000**
TBF 60/30/21 trsp	**0500900000**


型号	包装数	订货号
MP TBF 60/30	1	**9502750000**
MF TBF	1	**0360800000**
ES TBF M6 brass	1	**9502700000**
ES TBF M6 ss	1	**9505240000**
ES TBF M10 brass	1	**9502710000**
ES TBF M10 ss	1	**9500870000**

多用聚酯接线盒



		TBF 60/37	TBF 60/60
高x宽x深	mm	603x372x175/210	603x603x175/210





技术数据

尺寸				
内部高度	mm	140		140
重量	g	5350		7400
进出线口		**顶/底面**	**左/右侧**	**顶/底面**	**左/右侧**
M16		30	48	48	48
M20		26	40	40	40
M25		12	20	20	20
M32		5	8	8	8
M40		4	6	6	6
M50		4	6	6	6
端子容量				
WDU 2.5/ZDU 2.5		2x101		4x101	
WDU 4/ZDU 4		2x85		4x85	
WDU 6/ZDU 6		2x64		4x64	
WDU 10/ZDU 10		2x51		4x51	
备注					

订货数据

	TBF 60/37	TBF 60/60
型号		
灰色盒盖型	TBF 60/37/18 7035	TBF 60/60/18 7035
透明盒盖型	TBF 60/37/21 trsp	TBF 60/60/21 trsp
订货号		
灰色盒盖型	**9502820000**	**9502830000**
透明盒盖型	**9502860000**	**9502870000**
备注		

附件

安装板							
2mm	镀锌钢板	MP TBF 60/37	1	**9502910000**	MP TBF 60/60	1	**9502920000**
外部安装附件							
每套4件	尼龙	MF TBF	1	**0360800000**	MF TBF	1	**0360800000**
接地螺柱							
M6	黄铜	ES TBF M6 brass	1	**9502700000**	ES TBF M6 brass	1	**9502700000**
M6	不锈钢	ES TBF M6 ss	1	**9505240000**	ES TBF M6 ss	1	**9505240000**
M10	黄铜	ES TBF M10 brass	1	**9502710000**	ES TBF M10 brass	1	**9502710000**
M10	不锈钢	ES TBF M10 ss	1	**9500870000**	ES TBF M10 ss	1	**9500870000**
备注							

MPC系列聚碳酸酯接线盒特别适合安装电气、机电及气动装置和PCB板。



特性：

- 9种尺寸，2种样式
- 灰色或透明盖
- 盖子带铅密封
- 内部螺丝孔用于安装板或导轨的固定
- 很多有用的附件

我们的装配服务可按照客户要求装入接线座和电缆接头。

技术数据

材料	聚碳酸酯
盒盖	透明或灰色
表面处理	灰色，近似于RAL 7035
密封圈	聚酰胺泡沫橡胶
盒盖固定	4个带凹孔螺钉(聚酰胺)
接线盒安装	4个Ø4.5孔或加装外部固定脚(附件)
元器件安装	自攻螺钉
防护等级	IP 66及IP 67
温度范围	-50 °C to +130 °C

接线盒概览


高x宽x深	75x125x75	75x125x125	125x125x75	125x175x75	125x175x100	125x175x125
灰色盒盖	**9535170000**	**9535210000**	**9535230000**	**9535290000**	**9535310000**	**9535330000**
透明盒盖	**9535180000**	**9535220000**	**9535240000**	**9535300000**	**9535320000**	**9535340000**

高x宽x深	175x175x75	175x175x150	175x250x100
灰色盒盖	**9535370000**	**9535430000**	**9535470000**
透明盒盖	**9535380000**	**9535440000**	**9535480000**


小号碳酸聚酯接线盒



MPC 07/12/07



MPC 07/12/12



高x宽x深	mm	125x75x75	125x75x125

技术数据

尺寸					
内部高度	mm	55		105	
重量	g	209		300	
进出线口		**顶/底面**	**左/右侧**	**顶/底面**	**左/右侧**
M16		1	3	1	3
M20		1	3	1	3
M25					
端子容量					
WDU 2.5/ZDU 2.5				1x13	
WDU 4/ZDU 4				1x11	
WDU 6/ZDU 6				1x8	
WDU 10/ZDU 10				1x6	
备注					

订货数据

	型号	**订货号**	**型号**	**订货号**
灰色盒盖型	MPC 07/12/07 7035	**9535170000**	MPC 07/12/12 7035	**9535210000**
透明盒盖型	MPC 07/12/07 trsp	**9535180000**	MPC 07/12/12 trsp	**9535220000**
备注				


附件

		型号	**包装数**	**订货号**	**型号**	**包装数**	**订货号**
安装板							
2mm	镀锌钢板	MP MPC 07/12	10	**9535540000**	MP MPC 07/12	10	**9535540000**
外部安装附件							
	每套4件	MF MPC	1	**9535600000**	MF MPC	1	**9535600000**
备注							


小号碳酸聚酯接线盒



MPC 12/12/07



MPC 12/17/07



高x宽x深 mm	125x125x75	175x125x75

技术数据

尺寸		
内部高度 mm	55	55
重量 g	283	381
进出线口	**顶/底面 左/右侧**	**顶/底面 左/右侧**
M16	3 3	3 4
M20	3 3	3 4
M25		

端子容量		
WDU 2.5/ZDU 2.5		
WDU 4/ZDU 4		
WDU 6/ZDU 6		
WDU 10/ZDU 10		
备注		


订货数据

	型号	订货号	型号	订货号
灰色盒盖型	MPC 12/12/07 7035	**9535230000**	MPC 12/17/07 7035	**9535290000**
透明盒盖型	MPC 12/12/07 trsp	**9535240000**	MPC 12/17/07 trsp	**9535300000**
备注				

附件

安装板	型号	包装数	订货号	型号	包装数	订货号
2mm 镀锌钢板	MP MPC 12/12	10	**9535550000**	MP MPC 12/17	10	**9535560000**
外部安装附件						
每套4件	MF MPC	1	**9535600000**	MF MPC	1	**9535600000**
备注						

MPC 12/17/10



175x125x100


80	
465	
顶/底面	**左/右侧**
3	4
3	4

1x22
1x19
1x14
1x11

型号	订货号
MPC 12/17/10 7035	**9535310000**
MPC 12/17/10 trsp	**9535320000**

型号	包装数	订货号
MP MPC 12/17	10	**9535560000**
MF MPC	1	**9535600000**

MPC 12/17/12



175x125x125


105	
530	
顶/底面	**左/右侧**
3	4
3	4

1x22
1x19
1x14
1x11

型号	订货号
MPC 12/17/12 7035	**9535330000**
MPC 12/17/12 trsp	**9535340000**

型号	包装数	订货号
MP MPC 12/17	10	**9535560000**
MF MPC	1	**9535600000**

MPC 17/17/07




175x175x75

55	
461	
顶/底面	**左/右侧**
4	4
4	4

型号	订货号
MPC 17/17/07 7035	**9535370000**
MPC 17/17/07 trsp	**9535380000**

型号	包装数	订货号
MP MPC 17/17	10	**9535570000**
MF MPC	1	**9535600000**

小号碳酸聚酯接线盒

	MPC 17/17/15	MPC 17/25/10
		
高x宽x深 mm	175x175x150	250x175x100

技术数据

尺寸				
内部高度	mm	130		80
重量	g	717		743
进出线口		**顶/底面**	**左/右侧**	**顶/底面**	**左/右侧**
M16		4	4	4	7
M20		4	4	4	6
M25					
端子容量				
WDU 2.5/ZDU 2.5		1x22		1x37	
WDU 4/ZDU 4		1x19		1x31	
WDU 6/ZDU 6		1x14		1x23	
WDU 10/ZDU 10		1x11		1x19	
备注				

订货数据

	型号	订货号	型号	订货号
灰色盒盖型	MPC 17/17/15 7035	**9535430000**	MPC 17/25/10 7035	**9535470000**
透明盒盖型	MPC 17/17/15 trsp	**9535440000**	MPC 17/25/10 trsp	**9535480000**
备注				

附件

安装板		型号	包装数	订货号	型号	包装数	订货号
2mm	镀锌钢板	MP MPC 17/17	10	**9535570000**	MP MPC 17/25	10	**9535580000**
外部安装附件							
	每套4件	MF MPC	1	**9535600000**	MF MPC	1	**9535600000**
备注							

FPC系列接线盒的设计是基于MPC系列。其材料特性与MPC系列一样，附件有所增加。因而其用途也有所扩展。



特性：

- 6种尺寸，2种样式
- 灰色或透明盖
- 盖子带铅密封
- 内部螺丝孔用于安装板或导轨的固定
- 很多有用的附件

我们的装配服务可按照客户要求装入接线座和电缆接头。

技术数据



材料	聚碳酸酯
盒盖	透明或灰色
表面处理	灰色，近似于RAL 7035
密封圈	聚酰胺泡沫橡胶
盒盖固定	4个带凹孔螺钉(聚酰胺)
接线盒安装	4个Ø4.5孔或加装外部固定脚(附件)
元器件安装	自攻螺钉
防护等级	IP 66及IP 67
温度范围	-50 °C to +130 °C

接线盒概览

高x宽x深	200x200x130	200x300x130	200x400x130	300x300x130	300x400x130	400x600x130
灰色盒盖	**9535690000**	**9535710000**	**9535730000**	**9535750000**	**9535770000**	**9535810000**
透明盒盖	**9535680000**	**9535700000**	**9535720000**	**9535740000**	**9535760000**	**9535820000**

中号碳酸聚酯接线盒



	FPC 20/20/13	FPC 20/30/13
		
高x宽x深 mm	200x200x130	300x200x130

技术数据

尺寸			
内部高度 mm	110		110
重量 g	1039		1349
进出线口	**顶/底面**	**左/右侧**	**顶/底面** **左/右侧**
M16	11	11	21 11
M20	6	6	12 6
M25	4	4	8 4
M32	2	2	3 2
M40	1	1	3 1
M50	1	1	2 1
端子容量			
WDU 2.5/ZDU 2.5	1x17		2x20
WDU 4/ZDU 4	1x14		2x17
WDU 6/ZDU 6	1x10		2x13
WDU 10/ZDU 10	1x8		2x10
备注			

订货数据

	型号	订货号	型号	订货号
灰色盒盖型	FPC 20/20/13 7035	**9535690000**	FPC 20/30/13 7035	**9535710000**
透明盒盖型	FPC 20/20/13 trsp	**9535680000**	FPC 20/30/13 trsp	**9535700000**
备注				


附件

安装板		型号	包装数	订货号	型号	包装数	订货号
1.5mm	镀锌钢板	MP FPC 20/20	1	**9535920000**	MP FPC 20/30	10	**9535930000**
其它附件							
外部安装附件	每套4件	MF FPC	1	**9536040000**	MF FPC	1	**9536040000**
铰链	每套2件	HG FPC	1	**9535990000**	HG FPC	1	**9535990000**
备注							


中号碳酸聚酯接线盒



FPC 20/40/13



FPC 30/30/13



高x宽x深 mm	400x200x130	300x300x130

技术数据

尺寸				
内部高度 mm	110		110	
重量 g	1674		1738	
进出线口	**顶/底面**	**左/右侧**	**顶/底面**	**左/右侧**
M16	30	11	21	21
M20	18	6	12	12
M25	12	4	8	8
M32	5	2	3	3
M40	4	1	3	3
M50	4	1	2	2
端子容量				
WDU 2,5/ZDU 2,5	3x20		2x40	
WDU 4/ZDU 4	3x17		2x33	
WDU 6/ZDU 6	3x13		2x25	
WDU 10/ZDU 10	3x10		2x20	
备注				


订货数据

	型号	订货号	型号	订货号
灰色盒盖型	FPC 20/40/13 7035	**9535730000**	FPC 30/30/13 7035	**9535750000**
透明盒盖型	FPC 20/40/13 trsp	**9535720000**	FPC 30/30/13 trsp	**9535740000**
备注				

附件

安装板							
1.5mm	镀锌钢板	MP FPC 20/40	1	**9535940000**	MP FPC 30/30	1	**9535950000**
其它附件							
外部安装附件	每套4件	MF FPC	1	**9536040000**	MF FPC	1	**9536040000**
铰链	每套2件	HG FPC	1	**9535990000**	HG FPC	1	**9535990000**
备注							

FPC 30/40/13




400x300x130

110	
2199	
顶/底面	**左/右侧**
30	21
18	12
12	8
5	3
4	3
4	2
3x40	
3x33	
3x25	
3x20	

型号	订货号
FPC 30/40/13 7035	**9535770000**
FPC 30/40/13 trsp	**9535760000**

型号	包装数	订货号
MP FPC 30/40	1	**9535960000**
MF FPC	1	**9536040000**
HG FPC	1	**9535990000**

FPC 40/60/13



600x400x130

110	
3964	
顶/底面	**左/右侧**
42	30
24	18
16	12
6	5
6	4
4	4
5x59	
5x49	
5x37	
5x30	

型号	订货号
FPC 40/60/13 7035	**9535810000**
FPC 40/60/13 trsp	**9535820000**

型号	包装数	订货号
MP FPC 40/60	1	**9535980000**
MF FPC	1	**9536040000**
HG FPC	1	**9535990000**

电缆引入系统

目录		
	电缆引入系统(电缆穿墙板)	C.2 - C.9

扫码查看电子样本
在电子样本中，点击目录及黑色订货号，可查看详情。

Cabtite II-模块化电缆进线系统，适合预接元件的电缆引入，除电缆进线模块外，还有堵头模块。



Cabtite II-模块化进线系统，给控制柜、接线箱和设备，提供最灵活的电缆引入布置方案，节约安装时间，同时确保电缆的密封和紧固。
模块化设计由一个安装框或格兰框，若干分隔栅，若干密封嵌块组成。这些模块可以快速地配置和组合，不需要工具，且满足DIN EN60529标准规定的IP66防护等级

模块中上述三个基本元件，确保了配置组合的最高灵活性可变性和多样性。

产品特点:

- 当系统需要调整或服务和维修时，可以快速调整电缆布置
- 具有防拆保护，通过内部一个可选的自锁设计
- 适合元件预装的电缆进线
- 带一个附着式的发泡密封材料，防护等级达到IP66和NEMA4X、12
- 对电缆的抱紧力，满足DIN EN62444
- 工作温度范围：-40°C 到 +120°C，应用环境宽泛
- 安装简单且安全，有大量市场好评

矩形安装框(套件) – Cabtite CR

“一片式”安装框，其材料为玻璃聚酯纤维，具有尺寸稳定、装配快速等特点。有4个不同的尺寸可供选择。
附着式发泡密封圈,确保了IP66防护等级(DIN EN60529)和NEMA4X和12，不受表面喷塑或粗糙而影响。安装框套件包括安装框、分隔栅，分隔栅必须与大号或小号的独立密封嵌件适配，而密封嵌件需要根据实际电缆的外径，单独选型和订购，不包含在此密封框的订货号套件里。




技术数据


材质	PA66，玻璃增强聚TPE
	无卤素/不含硅
颜色	黑色RAL9005
可燃性	UL94 V0
温度范围	-40°C 至 120°C
拧紧力矩	3 Nm

尺寸


CABTITE FR 4-1 BK SET




CABTITE FR 10/6 BK SET



CABTITE FR 16/8 BK SET




CABTITE FR 24/10 BK SET



订货数据

型号	套件包含	数量	订货号
CABTITE FR 4-1 BK SET	1x CABTITE FR 4-1 BK, 1x CABTITE GI X BK	1	2583780000


组合方式 (套件) +适配的密封嵌件



订货数据

型号	套件包含	数量	订货号
CABTITE FR 10/6 BK SET	1x CABTITE FR 10/6 BK, 1x CABTITE GI H BK, 1x CABTITE GI T BK	1	2583760000

组合方式 (套件) +适配的密封嵌件




订货数据

型号	套件包含	数量	订货号
CABTITE FR 16/8 BK SET	1x CABTITE FR 16/8 BK, 1x CABTITE GI I BK, 2x CABTITE GI X BK	1	**2583740000**

组合方式

(套件) **+适配的密封嵌件**




订货数据

型号	套件包含	数量	订货号
CABTITE FR 24/10 BK SET	1x CABTITE FR 24/10 BK, 1x CABTITE GI T BK, 1x CABTITE GI X BK, 1x CABTITE GI H BK	1	**2583720000**

组合方式

(套件) **+适配的密封嵌件**




密封嵌件 – Cabtite SE


带锥度的密封嵌件，安装容易，能可靠地密封间隙，确保压紧力符合DIN EN62444标准。

材料的可燃性等级为UL94 V0(灰色)或HB(黑色)。

安装时，把密封嵌件压入安装框里面的分格栅。由于密封嵌件带波浪形的插槽设计，适合元件预安装的电缆进线。密封嵌件和密封框一起紧固，确保IP66的防护等级。对于不同的电缆线径，要选择对应的不同密封嵌件。



小号密封嵌件，灰色
其压接范围在1.5-16mm不等




大号密封嵌件，灰色
其压接范围在14-35mm不等

技术数据


材质	TPE
	无卤素/不含硅
颜色	灰色RAL9035
可燃性	UL94 V0
温度范围	-40°C 至 90°C(静态)
防护等级	IP66

订货数据

型号	压接线径(mm)	尺寸	数量	订货号
CABTITE BSE SML GY	盲堵	small	10	**2583350000**
CABTITE SE 1.5-2 SML GY	1,5-2	small	10	**2583360000**
CABTITE SE 1.5 SML GY	1,25-1,75	small	10	**2583370000**
CABTITE SE 2-3 SML GY	2-3	small	10	**2583380000**
CABTITE SE 2 SML GY	1,75-2,25	small	10	**2583390000**
CABTITE SE 3-4 SML GY	3-4	small	10	**2583400000**
CABTITE SE 3 SML GY	2,75-3,25	small	10	**2583410000**
CABTITE SE 4-5 SML GY	4-5	small	10	**2583440000**
CABTITE SE 5-6 SML GY	5-6	small	10	**2583450000**
CABTITE SE 6-7 SML GY	6-7	small	10	**2583460000**
CABTITE SE 7-8 SML GY	7-8	small	10	**2584660000**
CABTITE SE 8-9 SML GY	8-9	small	10	**2584650000**
CABTITE SE 9-10 SML GY	9-10	small	10	**2584630000**
CABTITE SE 10-11 SML GY	10-11	small	10	**2584610000**
CABTITE SE 11-12 SML GY	11-12	small	10	**2584600000**
CABTITE SE 12-13 SML GY	12-13	small	10	**2584590000**
CABTITE SE 13-14 SML GY	13-14	small	10	**2584570000**
CABTITE SE 14-15 SML GY	14-15	small	10	**2584560000**
CABTITE SE 15-16 SML GY	15-16	small	10	**2584550000**
CABTITE BSE LRG GY	盲堵	large	10	**2584520000**
CABTITE SE 14-15 LRG GY	14-15	large	10	**2584510000**
CABTITE SE 15-16 LRG GY	15-16	large	10	**2584500000**
CABTITE SE 16-17 LRG GY	16-17	large	10	**2584490000**
CABTITE SE 17-18 LRG GY	17-18	large	10	**2584480000**
CABTITE SE 18-19 LRG GY	18-19	large	10	**2584470000**
CABTITE SE 19-20 LRG GY	19-20	large	10	**2584460000**
CABTITE SE 20-21 LRG GY	20-21	large	10	**2584450000**
CABTITE SE 21-22 LRG GY	21-22	large	10	**2584440000**
CABTITE SE 22-23 LRG GY	22-23	large	10	**2584430000**
CABTITE SE 23-24 LRG GY	23-24	large	10	**2584420000**
CABTITE SE 24-25 LRG GY	24-25	large	10	**2584410000**
CABTITE SE 25-26 LRG GY	25-26	large	10	**2584400000**
CABTITE SE 26-27 LRG GY	26-27	large	10	**2584390000**
CABTITE SE 27-28 LRG GY	27-28	large	10	**2584370000**
CABTITE SE 28-29 LRG GY	28-29	large	10	**2584350000**
CABTITE SE 29-30 LRG GY	29-30	large	10	**2584380000**
CABTITE SE 30-31 LRG GY	30-31	large	10	**2584360000**
CABTITE SE 31-32 LRG GY	31-32	large	10	**2584340000**
CABTITE SE 32-33 LRG GY	32-33	large	10	**2584920000**
CABTITE SE 33-34 LRG GY	33-34	large	10	**2584910000**
CABTITE SE 34-35 LRG GY	34-35	large	10	**2595530000**
多孔密封嵌件，灰色，小号				
CABTITE SE 2/4-5 SML GY	4-5	small	10	**2584900000**
CABTITE SE 2/5-6 SML GY	5-6	small	10	**2584890000**
CABTITE SE 2/6.5 SML GY	6,5	small	10	**2584880000**
CABTITE SE 4/2-3 SML GY	2-3	small	10	**2584870000**
CABTITE SE 4/3-4 SML GY	3-4	small	10	**2584860000**
CABTITE SE 4/4-5 SML GY	4-5	small	10	**2584840000**
CABTITE SE 2/7 SML GY	6.75 - 7.25	small	10	**2584830000**
CABTITE SE 2/8 SML GY	7.75 - 8.25	small	10	**2584820000**
特殊型密封嵌件(适用ASI电缆)，灰色，小号				
CABTITE SE 1/ASI SML GY	ASI cable	small	10	**2584810000**
CABTITE SE 2/ASI SML GY	ASI cable	small	10	**2584800000**



小号密封嵌件，黑色
其压接范围在1.5-16mm不等



大号密封嵌件，黑色
其压接范围在14-35mm不等

技术数据

材质	TPE
	无卤素/不含硅，抗紫外线
颜色	黑色RAL9005
可燃性	UL94 HB
温度范围	-40°C 至 120°C(静态)
防护等级	IP66

订货数据

型号	压接线径(mm)	尺寸	数量	订货号
CABTITE BSE SML BK	盲堵	small	10	2584790000
CABTITE SE 1.5-2 SML BK	1,5-2	small	10	2584780000
CABTITE SE 1.5 SML BK	1,25-1,75	small	10	2584770000
CABTITE SE 2-3 SML BK	2-3	small	10	2584760000
CABTITE SE 2 SML BK	1,75-2,25	small	10	2584750000
CABTITE SE 3-4 SML BK	3-4	small	10	2584730000
CABTITE SE 3 SML BK	2,75-3,25	small	10	2584720000
CABTITE SE 4-5 SML BK	4-5	small	10	2584680000
CABTITE SE 5-6 SML BK	5-6	small	10	2584710000
CABTITE SE 6-7 SML BK	6-7	small	10	2584690000
CABTITE SE 7-8 SML BK	7-8	small	10	2584670000
CABTITE SE 8-9 SML BK	8-9	small	10	2584330000
CABTITE SE 9-10 SML BK	9-10	small	10	2584080000
CABTITE SE 10-11 SML BK	10-11	small	10	2584060000
CABTITE SE 11-12 SML BK	11-12	small	10	2584040000
CABTITE SE 12-13 SML BK	12-13	small	10	2584020000
CABTITE SE 13-14 SML BK	13-14	small	10	2584000000
CABTITE SE 14-15 SML BK	14-15	small	10	2583980000
CABTITE SE 15-16 SML BK	15-16	small	10	2583960000
			10	
CABTITE BSE LRG BK	盲堵	large	10	2583900000
CABTITE SE 14-15 LRG BK	14-15	large	10	2583880000
CABTITE SE 15-16 LRG BK	15-16	large	10	2583860000
CABTITE SE 16-17 LRG BK	16-17	larg	10	2583850000
CABTITE SE 17-18 LRG BK	17-18	large	10	2583840000
CABTITE SE 18-19 LRG BK	18-19	large	10	2583830000
CABTITE SE 19-20 LRG BK	19-20	large	10	2583810000
CABTITE SE 20-21 LRG BK	20-21	large	10	2583790000
CABTITE SE 21-22 LRG BK	21-22	large	10	2583770000
CABTITE SE 22-23 LRG BK	22-23	large	10	2583750000
CABTITE SE 23-24 LRG BK	23-24	large	10	2583730000
CABTITE SE 24-25 LRG BK	24-25	large	10	2583710000
CABTITE SE 25-26 LRG BK	25-26	large	10	2583700000
CABTITE SE 26-27 LRG BK	26-27	large	10	2583690000
CABTITE SE 27-28 LRG BK	27-28	large	10	2583680000
CABTITE SE 28-29 LRG BK	28-29	large	10	2583670000
CABTITE SE 29-30 LRG BK	29-30	large	10	2583660000
CABTITE SE 30-31 LRG BK	30-31	large	10	2583650000
CABTITE SE 31-32 LRG BK	31-32	large	10	2583640000
CABTITE SE 32-33 LRG BK	32-33	large	10	2583630000
CABTITE SE 33-34 LRG BK	33-34	large	10	2595510000
CABTITE SE 34-35 LRG BK	34-35	large	10	2595520000
多孔密封嵌件，黑色，小号				
CABTITE SE 2/4-5 SML BK	4-5	small	10	2583620000
CABTITE SE 2/5-6 SML BK	5-6	small	10	2583610000
CABTITE SE 2/6.5 SML BK	6,5	small	10	2583600000
CABTITE SE 4/2-3 SML BK	2-3	small	10	2583590000
CABTITE SE 4/3-4 SML BK	3-4	small	10	2583580000
CABTITE SE 4/4-5 SML BK	4-5	small	10	2583560000
CABTITE SE 2/7 SML BK	6,75 - 7,25	small	10	2583550000
CABTITE SE 2/8 SML BK	7,75 - 8,25	small	10	2583540000
特殊型密封嵌件(适用ASI电缆)，黑色，小号				
CABTITE SE 1/ASI SML BK	ASI cable	small	10	2583530000
CABTITE SE 2/ASI SML BK	ASI cable	small	10	2583520000

锥形密封嵌件 – Cabtite CSE

CSE密封嵌件比较特殊，适用于实际电缆外径无法确切得知的应用情况。

CSE密封嵌件封闭的不含裂口，不适合预装元件的电缆进线。

安装时，根据实际电缆外径大小，用一把刀或剪刀在CSE密封嵌件上，切去部分打开一个口子，以满足客户电缆外径尺寸个性化的要求。



技术数据

材质	TPE
	无卤素/不含硅，抗紫外线
颜色	黑色RAL9005
可燃性	UL94 HB
温度范围	-40°C 至 120°C(静态)
高的抗化学反应	
不可分隔，锥形初必须依照电缆大小切开	

订货数据

型号	压接线径(mm)	尺寸	数量	订货号
CABTITE CSE 2-11 SML BK	2-11	small	10	**2583510000**
CABTITE CSE 7-24 LRG BK	7-24	large	10	**2583500000**

半分式电缆接头 – Cabtite SCG

半分式电缆接头，材质为玻纤增强塑料，尺寸稳定，安装轻易快捷(圆形公制，规格从M20到M63)。
密封嵌件上带一个波浪形的开口，装好电缆后，插入一个分体卡槽式的外框，到位后“按”一下，就卡进了。该接头适用于直径从1.5mm到35mm预接好元件的电缆，能快速安装到接线箱或控制柜上。可靠的IP66防护等级(按DIN EN60529标准)和安全足够的压紧力(按照DIN EN62444标准)螺母也是分体式的，装在柜内侧，提供可靠的紧固。卡入式分隔栅GI X，可以把电缆接头分隔嵌入多个小号密封嵌件。该产品发货时包含螺母。



技术数据

材质	聚酰胺PA66，玻璃增强TPE
	无卤素/不含硅，抗紫外线
颜色	黑色RAL9005
可燃性	UL94 HB
温度范围	-40°C 至 120°C(静态)
防护等级	IP66

订货数据

型号	规格尺寸	数量	订货号
CABTITE CGS M20 BK	适于安装1个小号密封嵌件	10	**2584200000**
CABTITE CGS M25 BK	适于安装1个小号密封嵌件	10	**2584180000**
CABTITE CGS M32 BK	适于安装1个小号密封嵌件	10	**2584160000**
CABTITE CGS M40 BK*	适于安装1个大号或4个小号密封嵌件	5	**2584150000**
CABTITE CGS M50 BK*	适于安装1个大号或4个小号密封嵌件	5	**2584130000**
CABTITE CGS M63 BK*	适于安装1个大号或4个小号密封嵌件	5	**2584120000**

* 用Cabtite GIX BK-258429000分隔栅，可以安装4个小号密封嵌件

Cabtite – 附件

除了前面所述的那些标准的元件外，还提供密封框、螺母和电缆紧固件。



Click分隔栅 – Cabtite GI

可插式的分隔栅所匹配的密封框，是根据选配的密封嵌件大小数量而定的。安装到位时，会有一"咔哒"声。由此可见Cabtite电缆进线系统配置，可以根据不同的应用要求而变化调整，其中应用变化包括电缆、导线、管和气体或液体管线。

技术数据

材质	聚酰胺PA66，玻璃增强TPE
	无卤素/不含硅，抗紫外线
颜色	黑色RAL9005
可燃性	UL94 V0
温度范围	-40°C 至 120°C


订货数据

型号	规格尺寸		数量	订货号
CABTITE GI X BK	"4-折" 隔栅	"X" 型	5	**2584290000**

备注： 根据需要，可提供其他的型号


尺寸

CABTITE GI X BK



分离式自锁安装框 – Cabtite FRL

使用这个安装框，密封嵌件不需要工具就可以紧锁，且防止意外挤出去。因而此种应用不能从外侧操作。



技术数据

材质	聚酰胺PA66，玻璃增强TPE
颜色	黑色RAL9005
可燃性	UL94 V0
温度范围	-40°C 至 120°C

订货数据

型号	规格尺寸	数量	订货号
CABTITE FRL 4-1 BK	for CABTITE FR 4-1 BK	10	**2584260000**
CABTITE FRL 10/6 BK	for CABTITE FR 10/6 BK	10	**2584240000**
CABTITE FRL 16/8 BK	for CABTITE FR 16/8 BK	10	**2584220000**
CABTITE FRL 24/10 BK	for CABTITE FR 24/10 BK	10	**2584210000**

半分式螺母 – Cabtite

半分式螺母能快速轻易地拼装在一起，并拧到格兰上。半分式电缆接头的订货号已经包含配套的螺母，因此此物料是单独的备用的附件。



技术数据

材质	聚酰胺PA66，玻璃增强TPE
颜色	黑色RAL9005
可燃性	UL94 V0
温度范围	-40°C 至 120°C

订货数据

型号	对边尺寸x厚度	螺纹	最小包装数	订货号
CABTITE LNS M20 BK	SW 28 x 7mm	M20x1,5	10	**2584110000**
CABTITE LNS M25 BK	SW 33 x 7mm	M25x1,5	10	**2584090000**
CABTITE LNS M32 BK	SW 40 x 7mm	M32x1,5	10	**2584070000**
CABTITE LNS M40 BK	SW 48 x 7mm	M40x1,5	5	**2584050000**
CABTITE LNS M50 BK	SW 58 x 7mm	M50x1,5	5	**2584030000**
CABTITE LNS M63 BK	SW 72 x 7mm	M63x1,5	5	**2584010000**

接地保护汇流轨 – Cabtite CR

在此汇流轨上，安装一定数量的屏蔽压线框(KLBÜ)，可以实现电缆的汇流屏蔽，易于操作且不繁琐。



技术数据


材质	镀锌钢

订货数据


型号	最小包装数	订货号
CABTITE CR 4-1 EMV	10	**2583950000**
CABTITE CR 10/6 EMV	10	**2583930000**
CABTITE CR 16/8 EMV	10	**2583910000**
CABTITE CR 24/10 EMV	10	**2583890000**

尺寸


CABTITE CR 4-1 EMV 适合 CABTITE FR 4-1 BK




CABTITE CR 16/8 EMV 适合 CABTITE FR 16/8 BK



CABTITE CR 10/6 EMV 适合 CABTITE FR 10/6 BK



CABTITE CR 24/10 EMV 适合 CABTITE FR 24/10 BK



电缆接头

目录

电缆接头	D.2 - D.3
螺纹介绍	D.4
电缆接头	D.5 - D.16
螺母	D.17
密封圈	D.18
堵头	D.19 - D.20
呼吸阀	D.21 - D.22
转接头	D.23
电缆接头扳手	D.24

扫码查看电子样本
在电子样本中，点击目录及黑色订货号，可查看详情。



我们提供很多应用场合所需电缆接头

- 塑料和黄铜电缆接头
- EMC(电磁兼容)电缆接头
- 防爆型电缆接头(符合EN 50014、EN 50019和ATEX)
- 经VDE，CSA和UL认证

电缆要进入接线盒箱体或重载接插件都能依靠电缆接头进行可靠密封。

防爆认证机构：
L.C.I.E=Laboratoire central des industries electriques.(法国工业电气试验中心)

危险区域电接接头安装必须符合
CENECEC EN 50014
CENECEC EN 50018
CENECEC EN 50019

- 增安型接头，按照EN50019，必须通过螺纹按入壳体或通过螺母锁紧
- 隔爆型接头，按照EN50018，必须通过螺纹按入(至少8mm5个螺纹扣密封)，闲置的孔必须用经认证的都头密封

电缆敷设完毕以后，必须将各段连接起来，使其成为一个连续的线路，这些起到连续作用的接点叫做电缆接头。每条电缆线路首端或末端用一个盒子来保护电缆芯的绝缘，并把电缆内导线与外面的电气设备相连接，这个盒子叫端子接线箱。电缆接头常与接线箱和端子配成套使用。

电缆出厂时，两段都是密封的。使用时，电缆与电缆的连接，电缆与设备的连接都是要把电缆芯剥开，这就完全破坏了原来的密封性。电缆接头和端子接线箱不单起电气连接作用，其另一个主要作用就是把电缆连接处密封起来，以保持原有的绝缘水平，使其能安全可靠的运行。

选型简图

选材质 *(黄铜镀镍或塑料，特殊场合：不锈钢)*

↓

铠装、非铠？是否防爆？*(根据电缆类型和是否防爆，选择合适的接头型号)*

↓

螺纹制式 *(有Metric公制、PG制和厚壁用椎管螺纹：NPT制)*

↓

根据电缆线径，选择合适的规格尺寸

备注
电缆压接范围：实际电缆的外径，必须在所选接头的压接范围里面。
螺纹长度(L)：连接厚壁柜体时，要注意螺纹长度是否够长。
六角对边尺寸(SW)：六角对边尺寸是扳手旋紧接头的开口尺寸。

螺纹介绍


平行螺纹

以螺距P和螺牙角度是平行螺纹最重要的参数。

M公制螺纹

螺纹规格	螺距P	公称直径	底径	开通孔直径
10	1	10	9	10.5
12	1.5	12	10.5	12.5
16	1.5	16	14.5	16.5
20	1.5	20	18.5	20.5
25	1.5	25	23.5	25.5
32	1.5	32	30.5	32.5
40	1.5	40	38.5	40.5
50	1.5	50	48.5	50.5
63	1.5	63	61.5	63.5
75	1.5	75	73.5	75.5
80	2.0	80	78	80.5
100	2.0	100	88	100.5


图例：M20螺纹



Pg制螺纹(节选)，德制螺纹

螺纹规格	螺距P	公称直径	底径	开通孔直径
7	1.27	12.5	11.28	12.7
9	1.41	15.2	13.88	15.4
11	1.41	18.6	17.26	18.8
13	1.41	20.4	19.06	20.7
16	1.41	22.5	21.16	22.8
21	1.578	28.3	26.78	28.6
29	1.578	37	35.48	37.4
36	1.578	47	45.48	47.5
42	1.578	54	52.48	54.5
48 Metp	2.309	60	57.78	60.5
4B DIN	1.588	59.3	57.78	59.8


图例：PG 13.5螺纹



G管螺纹(节选)，英制螺纹

螺纹规格	螺距P	公称直径	底径	开通孔直径
1/4	1.337	13.167	11.145	13.4
3/8	1.337	16.662	14.950	17.0
1/2	1.814	20.955	18.631	21.3
5/8	1.814	20.911	20.587	23.3
3/4	1.814	26.441	24.117	26.8
1"	2.309	33.249	30.291	33.7
1"1/4	2.309	41.910	38.952	42.4
1"1/2	2.309	47.803	44.845	48.3
2"	2.309	59.614	56.656	60.2
G2" 1/2	2.309	75.184	72.226	75.7
G 3"	2.309	87.884	84.926	88.5
G 3"1/2"	2.309	100.330	97.372	101
G 4"	2.309	113.030	110.072	114

图例：G 1/2 " 螺纹



备注：

- PG制螺纹 德国DIN 40430标准，主要用于电缆接头
- G螺纹 英制，55度非螺纹密封管螺纹，要用来进行管道的连接
- 公制螺纹 用螺距来表示，美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示，这是它们最大的区别。公制螺纹是60度等边牙型，英制螺纹是等腰55度牙型，美制螺纹60度。
- 公制螺纹用公制单位，美英制螺纹用英制单位。

NPT管锥螺纹

National (American) Pipe Thread的缩写, 是美制60度锥管螺纹。


NPT是锥形的，锥度为1:16或0.75英寸：英尺，是沿着轴线测取的径向差值。

因为NPT是锥形的，直径将随着位置的不同而发生变化，所以测量时，需要规定基准面和基准距离。外螺纹的小端为螺纹基准面，内螺纹以大端为螺纹基准面。


美国国家标准锥管螺纹NPT基本尺寸(摘录)

公称规格	管外径D (mm)	螺牙数 (p)	螺距p (mm)	手工旋合长度L1 mm	手工旋合长度L1 牙(圈)数	正常扳手紧定间距L2-L1 mm	正常扳手紧定间距L2-L1 牙(圈)数
3/8	17.15	18	1.4112	6.1	4.32	4.26	3.02
1/2	21.34	14	1.8143	8.13	4.48	5.43	2.99
3/4	26.67	14	1.8143	8.61	4.75	5.25	2.89
1	33.40	11.5	2.2088	10.16	4.60	7.18	3.25
$1^{1/4}$	42.16	11.5	2.2088	10.67	4.83	7.28	3.30
$1^{1/2}$	48.26	11.5	2.2088	10.67	4.83	7.71	3.49
2	60.33	11.5	2.2088	11.07	5.01	8.14	3.69
$2^{1/2}$	73.03	8	3.175	17.32	5.46	11.57	3.64
3	88.90	8	3.175	19.46	6.13	11.02	3.47


注：上面参数，根据1英寸=25.4mm转达换出来的数据，以方便理解



注：NPT螺纹接头一般用在仪表上，仪表厚壁上带内螺纹。(见下图)



塑料(防护级IP67)





工业用塑料接头

技术数据


材料/颜色：	尼龙/RAL 7035
密封圈：	TPE热塑性橡胶
工作温度：	-20 °C...+80 °C
防护级别：	IP67
阻燃等级：	V2

订货数据

型号	螺纹	适用电缆外径	L/L1	SW	包装数	订货号
公制						
VG M12 - K67	M12x1.5	3 - 6.5	23.9/8	15	100	**1909660000**
VG M16 - K67	M16x1.5	4 - 8	27.7/8	19	50	**1909670000**
VG M16 - K67	M16x1.5	5 - 10	29/10	22	50	**1909680000**
VG M20 - K67	M20x1.5	6 - 12	29.2/10	24	50	**1909690000**
VG M20 - K67	M20x1.5	10 - 14	32.8/10	27	50	**1909700000**
VG M25 - K67	M25x1.5	13 - 18	37.9/10	33	25	**1909710000**
VG M32 - K67	M32x1.5	18 - 25	40.7/15	42	20	**1909720000**
VG M40 - K67	M40x1.5	22 - 32	51.3/18	53	10	**1909730000**
VG M50 - K67	M50x1.5	30 - 38	53.5/18	60	10	**1909740000**
VG M63 - K67	M63x1.5	34 - 44	55/18	65	10	**1909750000**
PG制						
VG PG7 - K67	PG 7	3 - 6.5	23.9/8	15	100	**1909760000**
VG PG9 - K67	PG 9	4 - 8	27.7/8	19	50	**1909770000**
VG PG11 - K67	PG 11	5 - 10	29/ 8	22	50	**1909780000**
VG PG13,5 - K67	PG 13.5	6 - 12	29.2/9	24	50	**1909790000**
VG PG16 - K67	PG 16	10 - 14	32.8/9	27	50	**1909800000**
VG PG21 - K67	PG 21	13 - 18	37.9/11	33	25	**1909810000**
VG PG29 - K67	PG 29	18 - 25	40.7/11	42	20	**1909820000**
VG PG36 - K67	PG 36	22 - 32	51.3/13	53	10	**1909830000**
VG PG42 - K67	PG 42	30 - 38	53.5/13	60	10	**1909840000**
VG PG48 - K67	PG 48	34 - 44	55/14	65	10	**1909850000**

所有尺寸以mm计

塑料(防护级IP68)





工业用塑料电缆接头，要求IP68的场合

技术数据

材料/颜色：	尼龙/RAL 7035
密封圈：	氯丁橡胶
工作温度：	-30 °C...+80 °C
防护级别：	在给定的联接范围内带GWDR型密封圈为IP68-5巴
阻燃等级：	V2

订货数据

型号	螺纹	适用电缆外径	L/L1	SW	包装数	订货号
公制						
VG M12-1/K68	M 12	3 - 6.5	30.5/8	15	100	**1772280000**
VG M16-1/K68	M 16	4 - 8	34.5/8	19	50	**1909860000**
VG M16 - K 68	M 16	5 - 10	40/10	22	50	**1772290000**
VG M20-1/K68	M 20	6 - 12	39.5/10	24	50	**1772300000**
VG M25-1/K68	M 25	11 - 17	43/8	29	50	**1909870000**
VG M25 - K 68	M 25	13 - 18	47/10	33	25	**1772310000**
VG M32-1/K68	M 32	15 - 21	52/10	36	20	**1909880000**
VG M32 - K 68	M 32	18 - 25	56/15	42	20	**1772320000**
VG M40-1/K68	M 40	19 - 28	57/10	46	10	**1909890000**
VG M40 - K 68	M 40	22 - 32	69.5/18	53	10	**1772330000**
VG M50 - K 68	M 50	30 - 38	71/18	60	10	**1772340000**
VG M63-1/K68	M 63	34 - 44	71/18	65	10	**1772350000**
PG制						
VG 7-K68	PG 7	3 - 6.5	30/8	15	100	**1568970000**
VG 9-K68	PG 9	4 - 8	34.5/8	19	50	**1568980000**
VG 11-K68	PG 11	5 - 10	37/8	22	50	**1568990000**
VG 13.5-K68	PG 13.5	6 - 12	39/10	24	50	**1569000000**
VG 16-K68	PG 16	10 - 14	41/10	27	50	**1569010000**
VG 21-K68	PG 21	13 - 18	48/11	33	25	**1569020000**
VG 29-K68	PG 29	18 - 25	52/11	42	20	**1569030000**
VG 36-K68	PG 36	22 - 32	64.5/13	53	10	**1569040000**
VG 42-K68	PG 42	30 - 38	66.5/13	60	10	**1569050000**
VG 48-K68	PG 48	34 - 44	67.5/14	65	10	**1718770000**

塑料 - SKS



塑料接头，具有螺旋防纽纹保护，特别适于易曲电缆连接

技术数据

材料/颜色：	尼龙/RAL 7035
密封圈：	氯丁橡胶
工作温度：	-30 °C...+80 °C
防护级别：	IP68 - 5 bar (30分钟)
阻燃等级：	V2


订货数据

型号	螺纹	KB	L/L1	SW	包装数	订货号
VG M12 - K68 SKS	M12x1.5	3 - 6.5	66.5/8	15	100	**1776700000**
VG M16 - K68 SKS	M16x1.5	5 - 10	80/10	22	50	**1776710000**
VG M20 - K68 SKS	M20x1.5	6 - 12	106/11	24	50	**1778860000**
VG M20 - K68 SKS	M20x1.5	10 - 14	106/15	27	50	**1776720000**
VG M25 - K68 SKS	M25x1.5	13 - 18	129/15	33	25	**1776730000**
PG制						
VG 9 - K68 SKS	PG 9	4 - 8	78/8	19	50	**1720480000**
VG 11 - K68 SKS	PG 11	5 - 10	84/8	22	100	**1720490000**
VG 13,5 - K68 SKS	PG 13.5	6 - 12	105/9	24	50	**1720500000**
VG 16 - K68 SKS	PG 16	10 - 14	117/10	27	25	**1720510000**
VG 21 - K68 SKS	PG 21	13 - 18	130/11	33	20	**1720520000**

对于公制接头VDE认证

电缆接头 – 不锈钢材质

NEW



适合于IP68防护要求的工业场合，和严酷的环境条件。

技术数据


材料：	不锈钢
O型圈/内密封：	NBR/CR
工作温度：	-40 °C..+100 °C
防护级别：	IP68-5巴 (30分)，IP69K

订货数据

型号	螺纹	KB	L/L1	SW1/SW2	包装数	订货号
公制						
VGM12-SS 68 KB 3-6.5	M 12 / 1.5	3-6.5	28 / 6	14 / 14	50	**1009840000**
VGM16-SS 68 KB 4-8	M 16 / 1.5	4-8	33 / 7	17 / 19	50	**1009850000**
VGM20-SS 68 KB 6-12	M 20 / 1.5	6-12	38 / 8	22 / 22	50	**1009860000**
VGM25-SS 68 KB 10-14	M 25 / 1.5	10-14	42 / 8	24 / 27	25	**1009870000**
VGM32-SS 68 KB 13-18	M 32 / 1.5	13-18	48 / 9	30 / 36	20	**1009880000**
VGM40-SS 68 KB 18-25	M 40 / 1.5	18-25	53 / 9	41 / 46	20	**1009890000**
VGM50-SS 68 KB 22-32	M 50 / 1.5	22-32	57 / 9	50 / 55	12	**1009900000**
VGM63-SS 68 KB 34-44	M 63 / 1.5	34-44	65 / 14	65 / 70	10	**1009910000**
PG制						
VG 7-SS 68 KB 3-6.5	PG 7	3-6.5	28 / 6	14 / 14	50	**1009740000**
VG 9-SS 68 KB 4-8	PG 9	4-8	28 / 6	17 / 17	50	**1009750000**
VG 11-SS 68 KB 5-10	PG 11	5-10	31 / 6	22 / 22	50	**1009760000**
VG 16-SS 68 KB 10-14	PG 16	10-14	34 / 6.5	24 / 24	25	**1009780000**
VG 21-SS 68 KB 13-18	PG 21	13-18	39 / 7.5	30 / 30	25	**1009790000**
VG 29-SS 68 KB 18-25	PG 29	18-25	47 / 8	41 / 41	20	**1009800000**
VG 36-SS 68 KB 22-32	PG 36	22-32	57 / 9	50 / 50	15	**1009810000**
VG 42-SS 68 KB 30-38	PG 42	30-38	60 / 12	60 / 60	12	**1009820000**
VG 48-SS 68 KB 34-44	PG 48	34-44	63 / 14	65 / 65	10	**1009830000**

所有尺寸以mm计

黄铜(防护级别IP54)





黄铜电缆接头，带GWDR...-PO型螺纹密封圈时防护级为IP65

技术数据


材料：	黄铜、镀镍
密封圈：	软橡胶
温度：	-20°C...+60°C
防护级别：	IP54

订货数据

型号	螺纹	适用电缆外径	L	L1	SW1/SW2	包装数	订货号
公制							
VGM12 - MS54	M12x1.5	5.0 - 7.0	21.50	6	14/13	100	1778410000
VGM12 - MS54	M12x1.5	6.0 - 8.0	22	6	17/15	100	1778400000
VGM16 - MS54	M16x1.5	8.0 - 10.0	26	6	20/18	100	1778390000
VGM20 - MS54	M20x1.5	8.0 - 10.0	26.50	6.50	22/18	50	1778380000
VGM20 - MS54	M20x1.5	10.0 - 12.0	26.50	6.50	22/20	50	1778370000
VGM25 - MS54	M25x1.5	12.0 - 14.0	27.50	7	27/22	50	1778360000
VGM25 - MS54	M25x1.5	15.0 - 17.0	29.50	7	30/28	50	1778350000
VGM32 - MS54	M32x1.5	24.0 - 26.0	33	8	40/38	25	1778340000
VGM50 - MS54	M50x1.5	31.0 - 33.0	39	9	55/47	10	1778320000
VGM50 - MS54	M50x1.5	39.0 - 41.0	43	9	57/54	5	1778310000
VGM63 - MS54	M63x1.5	45.0 - 47.0	45	10	68/60	5	1778300000
PG制							
VG 7 - MS54	PG7	5.0 - 7.0	20.5	5	14/13	50	0521500000
VG 9 - MS54	PG9	6.0 - 8.0	22	6	17/15	50	0261500000
VG 11 - MS54	PG11	8.0 - 10.0	26	6	20/18	50	0260700000
VG 13.5 - MS54	PG13.5	10.0 - 12.0	26	6.5	22/20	50	0260800000
VG 16 - MS54	PG16	12.0 - 14.0	27	6.5	24/22	25	0261400000
VG 21 - MS54	PG21	15.0 - 17.0	29.5	7	30/28	20	0260900000
VG 29 - MS54	PG29	24.0 - 26.0	33	8	40/37	20	0261000000
VG 36 - MS54	PG36	33.0 - 35.0	39	9	50/47	10	0497600000
VG 42 - MS54	PG42	41.0 - 43.0	44	10	57/54	10	0497700000
VG 48 - MS54	PG48	45.0 - 47.0	45	10	64/60	5	1718780000

所有尺寸以mm计

黄铜(防护级别IP68)





黄铜电缆接头，带应力消除机构

技术数据


材料：	黄铜、镀镍
密封圈：	氯丁橡胶
压线环 ：	PA尼龙
工作温度：	-40°C...+100°C
防护级别：	IP68/5巴

订货数据

型号	螺纹	适用电缆外径	L/L1	SW1/SW2	包装数	订货号
公制						
VG M12 - MS 68	M 12	3 - 6.5	28/6	14/14	50	1772200000
VG M16 - MS 68	M 16	4 - 8	30/7	17/18	50	1772210000
VG M16-1/MS68	M 16	5 - 10	35.5/7	20/20	50	1909910000
VG M20 - MS 68	M 20	6 - 12	34.5/8	22/22	50	1772220000
VG M25 - MS 68	M 25	10 - 14	35.7/8	24/27	25	1772230000
VG M25-1/MS68	M 25	11 - 17	40.5/8	27/27	25	1909920000
VG M32 - MS 68	M 32	13 - 18	42/9	30/34	10	1772240000
VG M32-1/MS68	M 32	15 - 21	44/8	34/34	10	1909930000
VG M40 - MS 68	M 40	18 - 25	47/9	40/43	10	1772250000
VG M40-1/MS68	M 40	19 - 28	52.5/9	43/43	10	1909940000
VG M50 - MS 68	M 50	22 - 32	57/9	50/55	5	1772260000
VG M50-1/MS68	M 50	27 - 38	61/9	58/58	5	1909950000
VG M63 - MS 68	M 63	34 - 44	67/14	64/68	5	1772270000
PG制						
VG 7-MS68	PG 7	3 - 6.5	28/6	14/14	50	1569060000
VG 9-MS68	PG 9	4 - 8	29.5/6	17/17	50	1569070000
VG 11-MS68	PG 11	5 - 10	32/6	20/20	50	1569080000
VG 13,5-MS68	PG 13.5	6 - 12	31/6.5	22/22	50	1569090000
VG 16-MS68	PG 16	10 - 14	34.5/6.5	24/24	25	1569100000
VG 21-MS68	PG 21	13 - 18	39.7/7.2	30/30	25	1569110000
PG制						
VG 29-MS68	PG 29	18 - 25	46.5/8	40/40	10	1569120000
VG 36-MS68	PG 36	22 - 32	57/9	50/50	5	1569130000
VG 42-MS68	PG 42	30 - 38	60.5/12	58/58	5	1569140000
VG 48-MS68	PG 48	34 - 44	69/14	64/64	5	1718790000

黄铜，防护级别 IP54，带线夹





带电缆夹紧线夹

技术数据

材料：	黄铜、镀镍
密封圈：	氯丁橡胶，多层结构(可剥)
工作温度：	-30 °C..+80 °C
防护级别：	IP54 (带GWDR...-PO型螺纹密封圈时防护级为IP65)

订货数据

型号	螺纹	适用电缆外径	L	L1	SW1/SW2	包装数	订货号
公制							
VG M12 - MS54ZE	M12x1.5	5.0 - 7.0	21.50	6	14	100	**1778420000**
VG M16 - MS54ZE	M16x1.5	4.0 - 9.5	26	6	18	100	**1778440000**
VG M20 - MS54ZE	M20x1.5	6.0 - 11.5	26.50	6.50	22	50	**1778450000**
VG M20 - MS54ZE	M20x1.5	6.0 - 13.5	26.50	6.50	22	50	**1778460000**
VG M25 - MS54ZE	M25x1.5	9.0 - 21.5	29.50	7	30	50	**1778480000**
VG M32 - MS54ZE	M32x1.5	17.0 - 29.5	33	8	39	25	**1778490000**
VG M40 - MS54ZE	M40x1.5	23.0 - 36.5	33	8	43	25	**1778500000**
VG M50 - MS54ZE	M50x1.5	29.0 - 42.5	43	9	57	5	**1778520000**
VG M63 - MS54ZE	M63x1.5	35.0 - 46.5	45	10	68	5	**1778530000**
PG制							
VG 7 - MS54-ZE	PG7	5.0 - 7.0	27	5	14/16	50	**1718800000**
VG 9 - MS54-ZE	PG9	4.0 - 11.0	30.5	6	17/19	50	**1718810000**
VG 11 - MS54-ZE	PG11	6.0 - 13.0	31.5	6	20/22	50	**1718820000**
VG 13.5 - MS54-ZE	PG13.5	6.0 - 13.0	32	6.5	22/24	50	**1718830000**
VG 16 - MS54-ZE	PG16	6.0 - 16.0	33	6.5	24/27	25	**1718840000**
VG 21 - MS54-ZE	PG21	9.0 - 20.0	38	7	30/34	20	**1718850000**
VG 29 - MS54-ZE	PG29	17.0 - 28.0	43	8	40/42	20	**1718860000**
VG 36 - MS54-ZE	PG36	23.0 - 34.0	49.5	9	50/52	10	**1718870000**
VG 42 - MS54-ZE	PG42	29.0 - 40.0	53.5	10	57/62	10	**1718880000**
VG 48 - MS54-ZE	PG48	35.0 - 46.0	55	10	64/68	5	**1718890000**

所有尺寸以mm计

防爆电缆接头 - A2L系列

NEW






A2L系列电缆接头，为防爆非铠装电缆接头，具有隔爆和增安双重防爆认证，适合非铠装普通电缆。

技术数据

CCC证书号：	2020322313000069
CCC防爆组别：	Ex db IIC Gb; Ex eb IIC Gb; Ex ta IIIC Da
GB标准：	GB/T 3836.1-2021; GB/T 3836.2-2021; GB/T 3836.3-2021; GB/T 3836.31-2021
ATEX 证书号：	TÜV IT 16 ATEX 059 X
ATEX防爆组别：	Ex II 2G Ex db IIC Gb; Ex eb IIC Gb Ex 1D Ex ta IIIC Da
EN欧盟标准：	EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-1:2014 EN IEC 60079-7:2015/A1:2018 EN 60079-31:2014
IEC Ex证书号：	IECEx TPS 16.0004X
IEC防爆组别：	Ex db IIC Gb: Ex eb IIC Gb: Ex ta IIIC Da
IEC标准：	IEC 60079-0:2017 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-7:2017 IEC 60079-31:2013
温度范围：	-50 °C - 120 °C
密封材料：	硅橡胶
防护等级：	IP66/IP68

注：其它螺纹接头，订货号请另外咨询



订货数据

电缆接头型号	格兰尺寸	进线螺纹B	电缆外径范围	螺纹/外延长度L1/L2	对角/对边尺寸W1/W2	订货号
公制螺纹M						
A2L/16/M16 - WM	16	M16	4.5 - 8.7	16/35.8	26.0/24.0	1186880000
A2L/20S/M20 - WM	20s	M20	8.0 - 11.7	16/35.8	28.5/26.0	1186890000
A2L/20/M20 - WM	20	M20	10.0 - 14.0	16/35.8	30.5/28.0	1186900000
A2L/25/M25 - WM	25	M25	13.5 - 20.0	16/37.8	39.5/36.0	1186910000
A2L/32/M32 - WM	32	M32	19.5 - 26.3	16/38.8	46.0/42.0	1186920000
A2L/40/M40 - WM	40	M40	25.5 - 32.2	16/40.8	55.0/50.0	1186930000
A2L/50S/M50 - WM	50s	M50	31.5 - 38.2	16/43.3	66.0/60.0	1186940000
A2L/50/M50 - WM	50	M50	37.5 - 44.1	16/42.3	71.5/65.0	1186950000
NPT制						
A2L/16/NPT1/2 - WM	16	NPT 1/2"	4.5 - 8.7	20/35.8	26.0/24.0	1186990000
A2L/20S/NPT1/2 - WM	20s	NPT 1/2"	8.0 - 11.7	20/35.8	28.5/26.0	1187000000
A2L/20/NPT1/2 - WM	20	NPT 1/2"	10.0 - 14.0	20/35.8	30.5/28.0	1187010000
A2L/25/NPT3/4 - WM	25	NPT 3/4"	13.5 - 20.0	20.5/37.8	39.5/36.0	1187020000
A2L/32/NPT1 - WM	32	NPT 1"	19.5 - 26.3	25/38.8	46.0/42.0	1187030000
A2L/40/NPT1 - 1/4 - WM	40	NPT 1-1/4"	25.5 - 32.2	26/40.8	55.0/50.0	1187040000
A2L/40/NPT1-1/2-WM	40	NPT 1-1/2"	25.5 - 32.2	26/40.8	55.0/50.0	1187150000
A2L/50S/NPT1 - 1/2 - WM	50s	NPT 1-1/2"	31.5 - 38.2	26/43.3	66.0/60.0	1187050000
A2L/50/NPT2 - WM	50	NPT 2"	37.5 - 44.1	27/42.3	71.5/65.0	1187070000

订货数据(SUS316不锈钢)

电缆接头型号	格兰尺寸	进线螺纹B	电缆外径范围	螺纹/外延长度L1/L2	对角/对边尺寸W1/W2	订货号
公制螺纹M						
A2LS/16/M16-WM	16	M16	4.5 - 8.7	16/35.8	26.0/24.0	1185280000
A2LS/20S/M20-WM	20s	M20	8.0 - 11.7	16/35.8	28.5/26.0	1185290000
A2LS/20/M20-WM	20	M20	10.0 - 14.0	16/35.8	30.5/28.0	1185300000
A2LS/25/M25-WM	25	M25	13.5 - 20.0	16/37.8	39.5/36.0	1185310000
A2LS/32/M32-WM	32	M32	19.5 - 26.3	16/38.8	46.0/42.0	1185320000
A2LS/40/M40-WM	40	M40	25.5 - 32.2	16/40.8	55.0/50.0	1185330000
A2LS/50S/M50-WM	50s	M50	31.5 - 38.2	16/43.3	66.0/60.0	1185340000
A2LS/50/M50-WM	50	M50	37.5 - 44.1	16/42.3	71.5/65.0	1185350000
NPT制						
A2LS/16/NPT1/2-WM	16	NPT 1/2"	4.5 - 8.7	20/35.8	26.0/24.0	1185390000
A2LS/20S/NPT1/2-WM	20s	NPT 1/2"	8.0 - 11.7	20/35.8	28.5/26.0	1185400000
A2LS/20/NPT1/2-WM	20	NPT 1/2"	10.0 - 14.0	20/35.8	30.5/28.0	1185410000
A2LS/25/NPT3/4-WM	25	NPT 3/4"	13.5 - 20.0	20.5/37.8	39.5/36.0	1185420000
A2LS/32/NPT1-WM	32	NPT 1"	19.5 - 26.3	25/38.8	46.0/42.0	1185430000
A2LS/40/NPT1-1/4-WM	40	NPT 1-1/4"	25.5 - 32.2	26/40.8	55.0/50.0	1185440000
A2LS/40/NPT1-1/2-WM	40	NPT 1-1/2"	25.5 - 32.2	26/40.8	55.0/50.0	1185550000
A2LS/50S/NPT1-1/2-WM	50s	NPT 1-1/2"	31.5 - 38.2	26/43.3	66.0/60.0	1185450000
A2LS/50/NPT2-WM	50	NPT 2"	37.5 - 44.1	27/42.3	71.5/65.0	1185470000

防爆电缆接头 - E1W系列

NEW






E1W系列电缆接头，为防爆铠装电缆接头，具有隔爆和增安双重防爆认证，适合钢丝电缆的压接。

注：钢带和编织铠接头订货号，请另咨询。

技术数据

CCC证书号：	2020322313000069
CCC防爆组别：	Ex db IIC Gb; Ex eb IIC Gb; Ex ta IIIC Da
GB标准：	GB/T 3836.1-2021; GB/T 3836.2-2021; GB/T 3836.3-2021; GB/T 3836.31-2021
ATEX 证书号：	TÜV IT 16 ATEX 059 X
ATEX防爆组别：	Ex II 2G Ex db IIC Gb; Ex eb IIC Gb Ex 1D Ex ta IIIC Da
EN欧盟标准：	EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-1:2014 EN IEC 60079-7:2015/A1:2018 EN 60079-31:2014
IEC Ex证书号：	IECEx TPS 16.0004X
IEC防爆组别：	Ex db IIC Gb: Ex eb IIC Gb: Ex ta IIIC Da
IEC标准：	IEC 60079-0:2017 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-7:2017 IEC 60079-31:2013
温度范围：	-50 °C - 120 °C
密封材料：	硅橡胶
防护等级：	IP66/IP68

注：其它螺纹接头，订货号请另外咨询



订货数据

电缆接头型号	格兰尺寸	进线螺纹B	内护套线径	电缆外径范围	铠装层钢丝直径	螺纹/外延长度L/L2	对角/对边尺寸W1/W2	订货号
公制M								
E1W/16/M16 - WM	16	M16	4.5-8.7	8.0-13.5	0.90	16/62	26.0/24.0	1184650000
E1W/20S/M20 - WM	20s	M20	8.0-11.7	12.5-16.0	0.90-1.25	16/62.5	28.5/26.0	1184670000
E1W/20/M20 - WM	20	M20	10.0-14.0	15.0-21.0	0.90-1.25	16/62.5	33.0/30.0	1184680000
E1W/25/M25 - WM	25	M25	13.5-20.0	20.0-27.5	1.25-1.60	16/64.0	42.0/38.0	1184690000
E1W/32/M32 - WM	32	M32	19.5-26.3	26.0-34.0	1.60-2.00	16/67.0	50.6/46.0	1184700000
E1W/40/M40 - WM	40	M40	25.5-32.2	30.5-40.5	1.60-2.00	16/77.5	60.5/55.0	1184710000
E1W/50S/M50 - WM	50s	M50	31.5-38.2	38.5-46.5	2.00-2.50	16/77.5	71.5/65.0	1184720000
E1W/50/M50 - WM	50	M50	37.5-44.1	45.5-53.0	2.00-2.50	16/76.5	71.5/65.0	1184730000
NPT制								
E1W/16/NPT1/2 - WM	16	NPT 1/2"	4.5-8.7	8.0-13.5	0.90	20/62	26.0/24.0	1184770000
E1W/20S/NPT1/2 - WM	20s	NPT 1/2"	8.0-11.7	12.5-16.0	0.90-1.25	20/62.5	28.5/26.0	1184780000
E1W/20S/NPT3/4-WM	20s	NPT 3/4"	8.0-11.7	12.5-16.0	0.90-1.25	20.5/62.5	30.5/28.0	1184890000
E1W/20/NPT1/2 - WM	20	NPT 1/2"	10.0-14.0	15.0-21.0	0.90-1.25	20/62.5	33.0/30.0	1184790000
E1W/20/NPT3/4-WM	20	NPT 3/4"	10.0-14.0	15.0-21.0	0.90-1.25	20.5/62.5	33.0/30.0	1184900000
E1W/25/NPT3/4 - WM	25	NPT 3/4"	13.5-20.0	20.0-27.5	1.25-1.60	20.5/64.0	42.0/38.0	1184800000
E1W/32/NPT1 - WM	32	NPT 1"	19.5-26.3	26.0-34.0	1.60-2.00	25/67.0	50.6/46.0	1184810000
E1W/40/NPT1 - 1/4 - WM	40	NPT1-1/4"	25.5-32.2	30.5-40.5	1.60-2.00	26/77.5	60.5/55.0	1184820000
E1W/50S/NPT1 - 1/2 - WM	50s	NPT1-1/2"	31.5-38.2	38.5-46.5	2.00-2.50	26/77.5	71.5/65.0	1184830000
E1W/50/NPT2 - WM	50	NPT 2"	37.5-44.1	45.5-53.0	2.00-2.50	27/76.5	71.5/65.0	1184840000

订货数据(SUS316不锈钢)

电缆接头型号	格兰尺寸	进线螺纹B	内护套线径	电缆外径范围	铠装层钢丝直径	螺纹/外延长度L/L2	对角/对边尺寸W1/W2	订货号
公制M								
E1WS/16/M16-WM	16	M16	4.5-8.7	8.0-13.5	0.90	16/62	26.0/24.0	1188840000
E1WS/20S/M20-WM	20s	M20	8.0-11.7	12.5-16.0	0.90-1.25	16/62.5	28.5/26.0	1188850000
E1WS/20/M20-WM	20	M20	10.0-14.0	15.0-21.0	0.90-1.25	16/62.5	33.0/30.0	1188860000
E1WS/25/M25-WM	25	M25	13.5-20.0	20.0-27.5	1.25-1.60	16/64.0	42.0/38.0	1188870000
E1WS/32/M32-WM	32	M32	19.5-26.3	26.0-34.0	1.60-2.00	16/67.0	50.6/46.0	1188880000
E1WS/40/M40-WM	40	M40	25.5-32.2	30.5-40.5	1.60-2.00	16/77.5	60.5/55.0	1188890000
E1WS/50S/M50-WM	50s	M50	31.5-38.2	38.5-46.5	2.00-2.50	16/77.5	71.5/65.0	1188900000
E1WS/50/M50-WM	50	M50	37.5-44.1	45.5-53.0	2.00-2.50	16/76.5	71.5/65.0	1188910000
NPT制								
E1WS/16/NPT1/2-WM	16	NPT 1/2"	4.5-8.7	8.0-13.5	0.90	20/62	26.0/24.0	1188940000
E1WS/20S/NPT1/2-WM	20s	NPT 1/2"	8.0-11.7	12.5-16.0	0.90-1.25	20/62.5	28.5/26.0	1188950000
E1WS/20S/NPT3/4-WM	20s	NPT 3/4"	8.0-11.7	12.5-16.0	0.90-1.25	20.5/62.5	30.5/28.0	1189050000
E1WS/20/NPT1/2-WM	20	NPT 1/2"	10.0-14.0	15.0-21.0	0.90-1.25	20/62.5	33.0/30.0	1188960000
E1WS/20/NPT3/4-WM	20	NPT 3/4"	10.0-14.0	15.0-21.0	0.90-1.25	20.5/62.5	33.0/30.0	1189060000
E1WS/25/NPT3/4-WM	25	NPT 3/4"	13.5-20.0	20.0-27.5	1.25-1.60	20.5/64.0	42.0/38.0	1188970000
E1WS/32/NPT1-WM	32	NPT 1"	19.5-26.3	26.0-34.0	1.60-2.00	25/67.0	50.6/46.0	1188980000
E1WS/40/NPT1-1/4-WM	40	NPT1-1/4"	25.5-32.2	30.5-40.5	1.60-2.00	26/77.5	60.5/55.0	1188990000
E1WS/50S/NPT1-1/2-WM	50s	NPT1-1/2"	31.5-38.2	38.5-46.5	2.00-2.50	26/77.5	71.5/65.0	1189000000
E1WS/50/NPT2-WM	50	NPT 2"	37.5-44.1	45.5-53.0	2.00-2.50	27/76.5	71.5/65.0	1189010000

防爆电缆接头 - A2LC系列

NEW






A2LC系列电缆接头，为防爆非铠装电缆接头，具有隔爆和增安双重防爆认证，适合非铠装普通电缆，挠性管或钢管布线安装。

技术数据

CCC证书号：	2020322313000069
CCC防爆组别：	Ex db IIC Gb; Ex eb IIC Gb; Ex ta IIIC Da
GB标准：	GB/T 3836.1-2021; GB/T 3836.2-2021; GB/T 3836.3-2021; GB/T 3836.31-2021
ATEX 证书号：	TÜV IT 16 ATEX 059 X
ATEX防爆组别：	Ex II 2G Ex db IIC Gb; Ex eb IIC Gb Ex 1D Ex ta IIIC Da
EN欧盟标准：	EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-1:2014 EN IEC 60079-7:2015/A1:2018 EN 60079-31:2014
IEC Ex证书号：	IECEx TPS 16.0004X
IEC防爆组别：	Ex db IIC Gb: Ex eb IIC Gb: Ex ta IIIC Da
IEC标准：	IEC 60079-0:2017 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-7:2017 IEC 60079-31:2013
温度范围：	-50 °C - 120 °C
密封材料：	硅橡胶
防护等级：	IP66/IP68

注：其它螺纹接头，订货号请另外咨询



订货数据


电缆接头型号	格兰尺寸	进线螺纹B	电缆外径范围	螺纹/外延长度L1/L2	对角/对边尺寸W1/W2	尾部管接内螺纹A	订货号
M公制接头							
A2LC/16/M16-M20F-WM	16	M16	4.5-8.7	16/35.8	26.0/24.0	M20	1205080000
A2LC/20S/M20-M20F-WM	20s	M20	8.0-11.7	16/35.8	28.5/26.0	M20	1205090000
A2LC/20/M20-M20F-WM	20	M20	10.0-14.0	16/35.8	30.5/28.0	M20	1205110000
A2LC/25/M25-M25F-WM	25	M25	13.5-20.0	16/37.8	39.5/36.0	M25	1205120000
A2LC/32/M32-M32F-WM	32	M32	19.5-26.3	16/38.8	46.0/42.0	M32	1205130000
A2LC/40/M40-M40F-WM	40	M40	25.5-32.2	16/40.8	55.0/50.0	M40	1205140000
A2LC/50S/M50-M50F-WM	50s	M50	31.5-38.2	16/43.3	66.0/60.0	M50	1205150000
A2LC/50/M50-M50F-WM	50	M50	37.5-44.1	16/42.3	71.5/65.0	M50	1205160000
NPT制							
A2LC/16/M16-NPT1/2F-WM	16s	M16	4.5-8.7	16/52.8	26.0/24.0	NPT 1/2"	1205190000
A2LC/20S/M20-NPT1/2F-WM	20s	M20	8.0-11.7	16/51.8	28.5/26.0	NPT 1/2"	1205210000
A2LC/20S/M20-NPT3/4F-WM	20s	M20	8.0-11.7	16/51.8	33.0/30.0	NPT 3/4"	1205280000
A2LC/20/M20-NPT1/2F-WM	20	M20	10.0-14.0	16/51.8	30.5/28.0	NPT 1/2"	1205220000
A2LC/20/M20-NPT3/4F-WM	20	M20	10.0-14.0	16/51.8	33.0/30.0	NPT 3/4"	1205290000
A2LC/25/M25-NPT3/4F-WM	25	M25	13.5-20.0	16/52.8	39.5/36.0	NPT 3/4"	1205230000
A2LC/32/M32-NPT1F-WM	32	M32	19.5-26.3	16/54.8	46.0/42.0	NPT 1"	1205240000
A2LC/40/M40-NPT1-1/4F	40	M40	25.5-32.2	16/56.8	55.0/50.0	NPT 1-1/4"	1205550000
A2LC/40/M40-NPT1-1/2F-WM	40	M40	25.5-32.2	16/56.8	60.5/55.0	NPT 1-1/2"	1205070000
A2LC/50S/M50-NPT1-1/2F-WM	50s	M50	31.5-38.2	16/58.3	66.0/60.0	NPT 1-1/2"	1205560000
A2LC/50S/M50-NPT2F-WM	50s	M50	31.5-38.2	16/58.3	71.5/65.0	NPT 2"	1205320000
A2LC/50/M50-NPT2F-WM	50	M50	37.5-44.1	16/57.3	71.5/65.0	NPT 2"	1205250000

订货数据(SUS316不锈钢)

电缆接头型号	格兰尺寸	进线螺纹B	电缆外径范围	螺纹/外延长度L1/L2	对角/对边尺寸W1/W2	尾部管接内螺纹A	订货号
M公制接头							
A2LCS/16/M16-M20F-WM	16	M16	4.5-8.7	16/35.8	26.0/24.0	M20	1187180000
A2LCS/20S/M20-M20F-WM	20s	M20	8.0-11.7	16/35.8	28.5/26.0	M20	1187190000
A2LCS/20/M20-M20F-WM	20	M20	10.0-14.0	16/35.8	30.5/28.0	M20	1187200000
A2LCS/25/M25-M25F-WM	25	M25	13.5-20.0	16/37.8	39.5/36.0	M25	1187210000
A2LCS/32/M32-M32F-WM	32	M32	19.5-26.3	16/38.8	46.0/42.0	M32	1187220000
A2LCS/40/M40-M40F-WM	40	M40	25.5-32.2	16/40.8	55.0/50.0	M40	1187230000
A2LCS/50S/M50-M50F-WM	50s	M50	31.5-38.2	16/43.3	66.0/60.0	M50	1187240000
A2LCS/50/M50-M50F-WM	50	M50	37.5-44.1	16/42.3	71.5/65.0	M50	1187250000
NPT制							
A2LCS/16/M16-NPT1/2F-WM	16s	M16	4.5-8.7	16/52.8	26.0/24.0	NPT 1/2"	1187280000
A2LCS/20S/M20-NPT1/2F	20s	M20	8.0-11.7	16/51.8	28.5/26.0	NPT 1/2"	1187290000
A2LCS/20S/M20-NPT3/4F	20s	M20	8.0-11.7	16/51.8	33.0/30.0	NPT 3/4"	1187390000
A2LCS/20/M20-NPT1/2F-WM	20	M20	10.0-14.0	16/51.8	30.5/28.0	NPT 1/2"	1187300000
A2LCS/20/M20-NPT3/4F-WM	20	M20	10.0-14.0	16/51.8	33.0/30.0	NPT 3/4"	1187400000
A2LCS/25/M25-NPT3/4F-WM	25	M25	13.5-20.0	16/52.8	39.5/36.0	NPT 3/4"	1187310000
A2LCS/32/M32-NPT1F-WM	32	M32	19.5-26.3	16/54.8	46.0/42.0	NPT 1"	1187320000
A2LCS/40/M40-NPT1-1/4F	40	M40	25.5-32.2	16/56.8	55.0/50.0	NPT 1-1/4"	1187330000
A2LCS/40/M40-NPT1-1/2F	40	M40	25.5-32.2	16/56.8	60.5/55.0	NPT 1-1/2"	1187430000
A2LCS/50S/M50-NPT1-1/2F	50s	M50	31.5-38.2	16/58.3	66.0/60.0	NPT 1-1/2"	1187340000
A2LCS/50S/M50-NPT2F-WM	50s	M50	31.5-38.2	16/58.3	71.5/65.0	NPT 2"	1187440000
A2LCS/50/M50-NPT2F-WM	50	M50	37.5-44.1	16/57.3	71.5/65.0	NPT 2"	1187350000


外六角堵头防爆VP

NEW





蘑菇头防爆堵头





技术数据

CCC证书号：	2020322313000069
CCC防爆组别：	Ex db IIC Gb; Ex eb IIC Gb; Ex ta IIIC Da
GB标准：	GB/T 3836.1-2021; GB/T 3836.2-2021; GB/T 3836.3-2021; GB/T 3836.31-2021
ATEX 证书号：	TÜV IT 16 ATEX 059 X
ATEX防爆组别：	Ex II 2G Ex db IIC Gb; Ex eb IIC Gb Ex 1D Ex ta IIIC Da
EN欧盟标准：	EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-1:2014 EN IEC 60079-7:2015/A1:2018 EN 60079-31:2014
IEC Ex证书号：	IECEx TPS 16.0004X
IEC防爆组别：	Ex db IIC Gb: Ex eb IIC Gb: Ex ta IIIC Da
IEC标准：	IEC 60079-0:2017 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-7:2017 IEC 60079-31:2013
温度范围：	-50°C - 120°C
密封材料：	硅橡胶

注：其它螺纹接头，订货号请另外咨询

用于永久或临时性，堵封电气设备的电缆引入装置未使用的通孔。

订货数据

堵头型号	螺纹尺寸 B	螺纹长度 L1	外延长度 L2	对角/对边尺寸W1/W2	订货号
VP-HEX M16-Ex W	M16	16	4	25.5/23	1218940000
VP-HEX M20-Ex W	M20	16	4	30.5/27	1218950000
VP-HEX M25-Ex W	M25	16	5	36.55/33	1218960000
VP-HEX M32-Ex W	M32	16	5	44.5/40	1218970000
VP-HEX M40-Ex W	M40	16	6	55.5/50	1218980000
VP-HEX M50-Ex W	M50	16	6	66.5/60	1218990000
VP-HEX M63-Ex W	M63	16	6	83.5/75	1219010000

订货数据

型号	螺纹尺寸 A	螺纹长度 L1	外延长度 L2	蘑菇头外径D	内六角 E	订货号
VP NPT1/2-Ex W	NPT 1/2"	16	5.5	25	M10	1188540000
VP NPT3/4-Ex W	NPT 3/4"	16	5.5	30	M10	1188550000
VP NPT1-Ex W	NPT 1"	20	5.5	36	M10	1188560000
VP NPT1-1/4-Ex W	NPT 1-1/4"	20	5.5	45	M10	1188570000
VP NPT1-1/2-Ex W	NPT 1-1/2"	20	5.5	52	M10	1188580000
VP NPT2-Ex W	NPT 2"	20	5.5	65	M10	1188590000
VP NPT2-1/2-Ex W	NPT 2-1/2"	30	5.5	75	M19	1188600000


订货数据(SUS316不锈钢)

堵头型号	螺纹尺寸 B	螺纹长度 L1	外延长度 L2	对角/对边尺寸W1/W2	订货号
VPS-HEX M16-Ex W	M16	16	4	25.5/23	1219020000
VPS-HEX M20-Ex W	M20	16	4	30.5/27	1219030000
VPS-HEX M25-Ex W	M25	16	5	36.55/33	1219040000
VPS-HEX M32-Ex W	M32	16	5	44.5/40	1219050000
VPS-HEX M40-Ex W	M40	16	6	55.5/50	1219060000
VPS-HEX M50-Ex W	M50	16	6	66.5/60	1219070000
VPS-HEX M63-Ex W	M63	16	6	83.5/75	1219080000

订货数据(SUS316不锈钢)

型号	螺纹尺寸 A	螺纹长度 L1	外延长度 L2	蘑菇头外径D	内六角 E	订货号
VPS NPT1/2-EX W	NPT 1/2"	16	5.5	25	M10	1188760000
VPS NPT3/4-EX W	NPT 3/4"	16	5.5	30	M10	1188770000
VPS NPT1-EX W	NPT 1"	20	5.5	36	M10	1188780000
VPS NPT1-1/4-EX W	NPT 1-1/4"	20	5.5	45	M10	1188790000
VPS NPT1-1/2-EX W	NPT 1-1/2"	20	5.5	52	M10	1188800000
VPS NPT2-EX W	NPT 2"	20	5.5	65	M10	1188810000
VPS NPT2-1/2-EX W	NPT 2-1/2"	30	5.5	75	M19	1188820000

塑料防爆接头



Ex 塑料防爆接头，能有效避免应力集中导致电缆变形，适合Ex e和Ex i防爆应用，氯丁CR密封圈。
配一个临时封堵，有助于运输和存储的防护。

技术数据


材质：	尼龙PA6
温度范围：	-40°C+70°C
密封材质：	氯丁CR
防护等级：	IP66/IP67/IP68-5bar(30分钟)
冲击强度：	7焦

订货数据

型号	螺纹	线径范围 KB	L/L1	对角SW	最小包装	订货号
Exe 深黑色						
VG M12 EXE 4-6,5 CR7J G4	M 12	4-6.5 mm	22 / 10 mm	15 mm	100	2721930000
VG M16 EXE 5-8 CR7J G4	M 16	5-8 mm	26 / 10 mm	19 mm	50	2721940000
VG M16 EXE 6-10 CR7J G4	M 16	6-10 mm	29.5 / 10 mm	22 mm	50	2721950000
VG M20 EXE 7-12 CR7J G4	M 20	7-12 mm	30 / 10 mm	24 mm	50	2721960000
VG M20 EXE 7-13 CR7J G4	M 20	7-13 mm	33 / 10 mm	25 mm	50	2721970000
VG M20 EXE 11-14 CR7J G4	M 20	11-14 mm	30 / 10 mm	27 mm	50	2721980000
VG M25 EXE 12-17 CR7J G4	M 25	12-17 mm	34 / 10 mm	29 mm	50	2721990000
VG M25 EXE 14-18 CR7J G4	M 25	14-18 mm	35 / 10 mm	33 mm	25	2722000000
VG M32 EXE 16-21 CR7J G4	M 32	16-21 mm	42 / 10 mm	36 mm	25	2722010000
VG M32 EXE 19-25 CR7J G4	M 32	19-25 mm	40.5 / 15 mm	42 mm	20	2722020000
VG M40 EXE 20-28 CR7J G4	M 40	20-28 mm	46 / 10 mm	46 mm	15	2722030000
VG M40 EXE 23-32 CR7J G4	M 40	23-32 mm	50 / 18 mm	53 mm	10	2722040000
VG M50 EXE 31-38 CR7J G4	M 50	31-38 mm	54 / 18 mm	60 mm	10	2722050000
VG M63 EXE 35-44 CR7J G4	M 63	35-44 mm	54 / 18 mm	65 mm	10	2722060000
Exl 冒头浅蓝和主体深黑						
VG M12 EXI 4-6,5 CR7J G4	M 12	4-6.5 mm	22 / 10 mm	15 mm	100	2722210000
VG M16 EXI 5-8 CR7J G4	M 16	5-8 mm	26 / 10 mm	19 mm	50	2722220000
VG M16 EXI 6-10 CR7J G4	M 16	6-10 mm	29.5 / 10 mm	22 mm	50	2722230000
VG M20 EXI 7-12 CR7J G4	M 20	7-12 mm	30 / 10 mm	24 mm	50	2722240000
VG M20 EXI 7-13 CR7J G4	M 20	7-13 mm	33 / 10 mm	25 mm	50	2722250000
VG M20 EXI 11-14 CR7J G4	M 20	11-14 mm	30 / 10 mm	27 mm	50	2722260000
VG M25 EXI 12-17 CR7J G4	M 25	12-17 mm	34 / 10 mm	29 mm	50	2722270000
VG M25 EXI 14-18 CR7J G4	M 25	14-18 mm	35 / 10 mm	33 mm	25	2722280000
VG M32 EXI 16-21 CR7J G4	M 32	16-21 mm	42 / 10 mm	36 mm	25	2722290000
VG M32 EXI 19-25 CR7J G4	M 32	19-25 mm	40.5 / 15 mm	42 mm	20	2722300000
VG M40 EXI 20-28 CR7J G4	M 40	20-28 mm	46 / 10 mm	46 mm	15	2722310000
VG M40 EXI 23-32 CR7J G4	M 40	23-32 mm	50 / 18 mm	53 mm	10	2722320000
VG M50 EXI 31-38 CR7J G4	M 50	31-38 mm	54 / 18 mm	60 mm	10	2722330000
VG M63 EXI 35-44 CR7J G4	M 63	35-44 mm	54 / 18 mm	65 mm	10	2722340000

备注：安装指导和拧紧力参见安装说明书。更多信息，请使用我们的在线样本：catalog.weidm ueller.com

塑料防爆接头



Ex 塑料防爆接头，能有效避免应力集中导致电缆变形，适合Ex e和Ex i防爆应用，硅橡胶密封圈。
配一个临时封堵，有助于运输和存储的防护。


技术数据

材质：	尼龙PA6
温度范围：	-60°C+70°C
密封材质：	硅胶
防护等级：	IP66/IP67/IP68-5bar(30分钟)
冲击强度：	7焦

订货数据

型号	螺纹	线径范围 KB	L/L1	对角SW	最小包装	订货号
Exe 深黑色						
VG M12 EXE 4-6,5 SI7J G4	M 12	4-6.5 mm	22 / 10 mm	15 mm	100	2722070000
VG M16 EXE 5-8 SI7J G4	M 16	5-8 mm	26 / 10 mm	19 mm	50	2722080000
VG M16 EXE 6-10 SI7J G4	M 16	6-10 mm	29.5 / 10 mm	22 mm	50	2722090000
VG M20 EXE 7-12 SI7J G4	M 20	7-12 mm	30 / 10 mm	24 mm	50	2722100000
VG M20 EXE 7-13 SI7J G4	M 20	7-13 mm	33 / 10 mm	25 mm	50	2722110000
VG M20 EXE 11-14 SI7J G4	M 20	11-14 mm	30 / 10 mm	27 mm	50	2722120000
VG M25 EXE 12-17 SI7J G4	M 25	12-17 mm	34 / 10 mm	29 mm	50	2722130000
VG M25 EXE 14-18 SI7J G4	M 25	14-18 mm	35 / 10 mm	33 mm	25	2722140000
VG M32 EXE 16-21 SI7J G4	M 32	16-21 mm	42 / 10 mm	36 mm	25	2722150000
VG M32 EXE 19-25 SI7J G4	M 32	19-25 mm	40.5 / 15 mm	42 mm	20	2722160000
VG M40 EXE 20-28 SI7J G4	M 40	20-28 mm	46 / 10 mm	46 mm	15	2722170000
VG M40 EXE 23-32 SI7J G4	M 40	23-32 mm	50 / 18 mm	53 mm	10	2722180000
VG M50 EXE 31-38 SI7J G4	M 50	31-38 mm	54 / 18 mm	60 mm	10	2722190000
VG M63 EXE 35-44 SI7J G4	M 63	35-44 mm	54 / 18 mm	65 mm	10	2722200000
Exl 冒头浅蓝和主体深黑						
VG M12 EXI 4-6,5 SI7J G4	M 12	4-6.5 mm	22 / 10 mm	15 mm	100	2722350000
VG M16 EXI 5-8 SI7J G4	M 16	5-8 mm	26 / 10 mm	19 mm	50	2722360000
VG M16 EXI 6-10 SI7J G4	M 16	6-10 mm	29.5 / 10 mm	22 mm	50	2722370000
VG M20 EXI 7-12 SI7J G4	M 20	7-12 mm	30 / 10 mm	24 mm	50	2722380000
VG M20 EXI 7-13 SI7J G4	M 20	7-13 mm	33 / 10 mm	25 mm	50	2722390000
VG M20 EXI 11-14 SI7J G4	M 20	11-14 mm	30 / 10 mm	27 mm	50	2722400000
VG M25 EXI 12-17 SI7J G4	M 25	12-17 mm	34 / 10 mm	29 mm	50	2722410000
VG M25 EXI 14-18 SI7J G4	M 25	14-18 mm	35 / 10 mm	33 mm	25	2722420000
VG M32 EXI 16-21 SI7J G4	M 32	16-21 mm	42 / 10 mm	36 mm	25	2722430000
VG M32 EXI 19-25 SI7J G4	M 32	19-25 mm	40.5 / 15 mm	42 mm	20	2722440000
VG M40 EXI 20-28 SI7J G4	M 40	20-28 mm	46 / 10 mm	46 mm	15	2722450000
VG M40 EXI 23-32 SI7J G4	M 40	23-32 mm	50 / 18 mm	53 mm	10	2722460000
VG M50 EXI 31-38 SI7J G4	M 50	31-38 mm	54 / 18 mm	60 mm	10	2722470000
VG M63 EXI 35-44 SI7J G4	M 63	35-44 mm	54 / 18 mm	65 mm	10	2722480000

电缆接头/EMC





屏蔽黄铜接头对频率干扰,可达到90dB的衰减率。屏蔽层通过接触单元与黄铜接头多点接触。


技术数据

材质：	黄铜、镀镍
密封圈：	氯丁橡胶
温度：	-40 °C...100 °C
防护级别：	-IP68-5 bar (带密封圈)

订货数据

型号	螺纹尺寸	适用电缆外径	L/L1	SW	包装数	订货号
公制						
VG M12-MS 1/EMV	M12x1.5	3-6.5	28.5/6	14	50	**1909490000**
VG M16-MS 1/EMV	M16x1.5	4.5-10	37.3/7	20	50	**1909500000**
VG M20-MS 1/EMV	M20x1.5	6-12	38.8/8	22	50	**1909510000**
VG M25-MS 1/EMV	M25x1.5	11-17	42/8	27	25	**1909520000**
VG M32-MS 1/EMV	M32x1.5	15-21	45/8	34	20	**1909530000**
VG M40-MS 1/EMV	M40x1.5	19-28	55.1/9	43	10	**1909540000**
VG M50-MS 1/EMV	M50x1.5	27-38	62.2/9	58	10	**1909550000**
VG M63-MS 1/EMV	M63x1.5	34-44	71.5/14	64	5	**1909560000**

EMC电磁兼容





屏蔽系数达100dB。两只锥形环垫将一只弹簧圈压在屏蔽电缆上，以保证可靠的屏蔽接触。

技术数据


材料：	黄铜、镀镍
压紧环：	热塑性橡胶
工作温度：	-40 °C...+135 °C (短时间150 °C)
防护级别：	IP68

订货数据

型号	螺纹	适用电缆外径	屏蔽层直径	L	SW	包装数	订货号
公制							
VG EMV M18x1.5	M18x1.5	6.0-9.5	3.0-7.0	26.7	24	5	1706920000
VG EMV M20x1.5	M20x1.5	7.0-11.0	4.0-8.5	26.7	24	5	1706940000
VG EMV M24x1.5	M24x1.5	16.5-14.0	8.0-12.0	33.5	30	5	1706930000
VG EMV M24x1.5	M25x1.5	16.5-14.0	8.0-12.0	33.5	30	5	1706950000
PG制							
VG EMV Pg 7/9	PG7/9	4.0-6.0	1.5-4.0	32.9	17	20	1713870000
VG EMV Pg 9/11	PG 9/11	6.5-9.5	2.5-6.5	32.9	20	20	1706860000
VG EMV Pg 11	PG 11	6.0-9.0	3.5-7.5	39.6	24	20	1706870000
VG EMV Pg 13.5	PG 13.5	7.0-10.5	4.0-8.5	39.0	24	10	1706880000
VG EMV Pg 16	PG 16	10.0-14.0	8.0-13.0	40.5	30	10	1706890000
VG EMV Pg 16	PG 16	14.0-18.0	8.0-13.0	40.5	30	10	1713880000
VG EMV Pg 21	PG 21	17.0-20.0	10.0-15.0	40.5	35	10	1706900000
VG EMV Pg 29	PG 29	22.0-26.0	15.0-21.0	43.5	40	5	1706910000
VG EMV Pg 29	PG 29	25.0-29.0	18.0-25.0	55.3	40	5	1713900000
VG EMV Pg 36	PG 36	32.0-27.0	18.0-25.0	55.3	40	5	1770410000

所有尺寸以mm计

密封平垫





技术数据


材料：	尼龙PA6
颜色：	白色

订货数据

规格型号	内径ID	外径OD	订货号
GWDR M16-W	16.3	26	1185600000
GWDR M20-W	20.3	30	1185610000
GWDR M25-W	25.3	38	1185620000
GWDR M32-W	32.3	46	1185630000
GWDR M40-W	40.3	55	1185640000
GWDR M50-W	50.3	65	1185650000
GWDR M63-W	63.3	80	1185670000

螺母





技术数据


材料：	黄铜，镀镍或SUS316不锈钢

注：能提供SUS316不锈钢材质，订货号请另外咨询

订货数据

型号	螺纹	D	SW	订货号
SKMU M16-W	M16x1.5	2.8	18	1185930000
SKMU M20-W	M20x1.5	3	23	1185950000
SKMU M25-W	M25x1.5	3	28	1185980000
SKMU M32-W	M32x1.5	4	36	1186000000
SKMU M40-W	M40x1.5	4.5	44	1186020000
SKMU M50-W	M50x1.5	5	54	1186040000
SKMU M63-W	M63x1.5	6	70	1186070000

接地环





主要应用于电缆屏蔽层需要与电缆接头电导通的情况。接地环将与金属壳体处于相同电位。

技术数据

材料：	黄铜、镀镍

订货数据


型号	螺纹尺寸	A	B	C	D1	D2	数量	订货号
公制								
EA-RING MS/M16	M 16x1.5	48.75	30	13	24.5	6.75	20	1736480000
EA-RING MS/M20	M20x1.5	53.8	33	13	28.6	7	20	1736490000
EA-RING MS/M25	M25x1.5	61.5	36	17	34	10.5	20	1736500000
EA-RING MS/M32	M32x1.5	73	41	22	42	12.2	20	1736510000
EA-RING MS/M40	M40x1.5	86.5	44.5	30	54	13.5	10	1736520000
EA-RING MS/M50	M50x1.5	111.5	58	40	67	13.5	10	1736530000
EA-RING MS/M63	M63x1.5	125.5	67	40	77	13.5	10	1736540000
EA-RING MS/M75	M75x1.5	137.5	73	40	89	13.5	10	1736550000

所有尺寸以mm计

订货数据(SUS316不锈钢)

型号	螺纹	D	SW	订货号
SKMUS M16-W	M16x1.5	2.8	18	1185680000
SKMUS M20-W	M20x1.5	3	23	1185690000
SKMUS M25-W	M25x1.5	3	28	1185700000
SKMUS M32-W	M32x1.5	4	36	1185710000
SKMUS M40-W	M40x1.5	4.5	44	1185720000
SKMUS M50-W	M50x1.5	5	54	1185730000
SKMUS M63-W	M63x1.5	6	70	1185740000





用于固定符合DIN 46320的黄铜电缆接头。

技术数据

材质：	黄铜、镀镍


订货数据

型号	螺纹	D	SW	包装数	订货号
公制					
SKMU M12 - MS	M12x1.5	2.8	14	50	**1772360000**
SKMU M16 - MS	M16x1.5	2.8	18	50	**1736990000**
SKMU M20 - MS	M20x1.5	3	23	50	**1737000000**
SKMU M25 - MS	M25x1.5	3	28	25	**1737010000**
SKMU M32 - MS	M32x1.5	4	36	20	**1737020000**
SKMU M40 - MS	M40x1.5	4.5	44	10	**1737030000**
SKMU M50 - MS	M50x1.5	5	54	5	**1737040000**
SKMU M63 - MS	M63x1.5	6	70	5	**1737050000**
SKMU M75 - MS	M75x1.5	8	85	5	**1737060000**
PG制					
SKMU PG7-MS	PG 7	2.8	15	50	**1694070000**
SKMU PG9-MS	PG 9	2.8	18	50	**1694080000**
SKMU PG11-MS	PG 11	3.0	21	50	**1694090000**
SKMU PG13.5-MS	PG 13.5	3.0	23	50	**1694100000**
SKMU PG16-MS	PG 16	3.0	26	25	**1694110000**
SKMU PG21-MS	PG 21	3.5	32	20	**1719200000**
SKMU PG29-MS	PG 29	4.0	41	20	**1719210000**
SKMU PG36-MS	PG 36	5.0	51	10	**1719220000**
SKMU PG42-MS	PG 42	5.0	58	10	**1719230000**
SKMU PG48-MS	PG 48	5.5	64	5	**1719240000**

所有尺寸以mm计

等电位型螺母





这种类型的锁紧螺母带有六个刃口，在拧紧过程中，刃口穿过金属接线盒的喷漆绝缘层，与金属壳有了绝对的等电位接触。

技术数据


材料：	黄铜、镀镍

订货数据

型号	螺纹	D	S	SW	包装数	订货号
公制						
SKMU EMV M10	M10x1.5	3.1	1.0	12	100	**1777600000**
SKMU EMV M12	M12x1.5	3.6	1.0	15	100	**1777610000**
SKMU EMV M16	M16x1.5	3.6	1.0	19	100	**1777620000**
SKMU EMV M20	M20x1.5	3.6	1.0	24	100	**1777630000**
SKMU EMV M25	M25x1.5	3.6	1.0	30	50	**1777640000**
SKMU EMV M32	M32x1.5	4.1	1.0	36	25	**1777650000**
SKMU EMV M40	M40x1.5	4.6	1.0	46	25	**1777660000**
SKMU EMV M50	M50x1.5	4.6	1.0	60	10	**1777670000**
SKMU EMV M63	M63x1.5	6.6	1.0	70	10	**1777680000**
PG制						
SKMU EMV PG7	PG 7	4.7	1.0	15	20	**1718900000**
SKMU EMV PG9	PG 9	4.7	1.0	18	20	**1718910000**
SKMU EMV PG11	PG 11	4.7	1.0	21	20	**1718920000**
SKMU EMV PG13.5	PG 13.5	4.7	1.0	23	10	**1718930000**
SKMU EMV PG16	PG 16	4.7	1.0	26	10	**1718940000**
SKMU EMV PG21	PG 21	5.2	1.0	32	10	**1718950000**
SKMU EMV PG29	PG 29	5.7	1.0	41	5	**1718960000**

塑料





用于固定塑料电缆接头和塑料堵头。

技术数据

材料：	玻纤加强的尼龙
温度：	-30 °C...100 °C
颜色：	灰 RAL 7035
阻燃等级：	V2


订货数据

型号	螺纹	D	SW	包装数	订货号
公制					
SKMU M12 - K GR	M12x1.5	5	18	50	**1772440000**
SKMU M16 - K GR	M16x1.5	5	22	50	**1772450000**
SKMU M20 - K GR	M20x1.5	6	26	50	**1772460000**
SKMU M25 - K GR	M25x1.5	6	32	25	**1772470000**
SKMU M32 - K GR	M32x1.5	7	41	20	**1772480000**
SKMU M40 - K GR	M40x1.5	7	50	20	**1772490000**
SKMU M50 - K GR	M50x1.5	8	60	10	**1772500000**
SKMU M63 - K GR	M63x1.5	8	75	10	**1772510000**
PG制					
SKMU PG7-K GR	PG 7	5.0	19	50	**1697440000**
SKMU PG9-K GR	PG 9	5.0	22	50	**1697450000**
SKMU PG11-K GR	PG 11	5.0	24	50	**1697460000**
SKMU PG13.5-K GR	PG 13.5	6.0	27	50	**1697470000**
SKMU PG16-K GR	PG 16	6.0	30	25	**1697480000**
SKMU PG21-K GR	PG 21	7.0	36	20	**1698220000**
SKMU PG29-K GR	PG 29	7.0	46	20	**1698230000**
SKMU PG36-K GR	PG 36	8.0	60	10	**1698240000**
SKMU PG42-K GR	PG 42	8.0	65	10	**1698250000**
SKMU PG48-K GR	PG 48	8.0	70	5	**1719090000**

所有尺寸以mm计

塑料防爆型





ATEX

用于固定防爆型塑料电缆接头，防爆认证书 LCIE97ATEX 6007X


技术数据

材料：	玻纤加强的尼龙
温度：	-30 °C...100 °C
颜色：	黑 RAL 9005

订货数据


型号	螺纹	D	SW	包装数	订货号
公制					
SKMU M 16-K SW	M16x1.5	5.0	22	50	**1736920000**
SKMU M 20-K SW	M20x1.5	6.0	26	50	**1736930000**
SKMU M 25-K SW	M25x1.5	6.0	32	25	**1736940000**
SKMU M 32-K SW	M32x1.5	7.0	41	20	**1736950000**
SKMU M 40-K SW	M40x1.5	7.0	50	10	**1736960000**
SKMU M 50-K SW	M50x1.5	8.0	60	5	**1736970000**
SKMU M 63-K SW	M63x1.5	8.0	75	5	**1736980000**
PG制					
SKMU PG7-K SW	PG 7	5.0	19	50	**1719100000**
SKMU PG9-K SW	PG 9	5.0	22	50	**1719110000**
SKMU PG11-K SW	PG 11	5.0	24	50	**1719120000**
SKMU PG13.5-K SW	PG 13.5	6.0	27	50	**1719130000**
SKMU PG16-K SW	PG 16	6.0	30	25	**1719140000**
SKMU PG21-K SW	PG 21	7.0	36	20	**1719150000**
SKMU PG29-K SW	PG 29	7.0	46	20	**1719160000**
SKMU PG36-K SW	PG 36	8.0	60	10	**1719170000**
SKMU PG42-K SW	PG 42	8.0	65	10	**1719180000**
SKMU PG48-K SW	PG 48	8.0	70	5	**1719190000**

聚乙烯平垫





氯丁橡胶-适用于防爆





用于增强电缆接头和堵头的防护等级，也可以替代O型圈起密封作用。

技术数据

材料：	聚乙烯
温度：	-30 °C...90 °C

技术数据

材料：	氯丁橡胶
温度：	-40 °C...100 °C

订货数据


型号	螺纹	D1	D2	S	包装数	订货号
公制						
GWDR M12-PO	M12x1.5	16	12	1.5	100	**1777920000**
GWDR M16-PO	M16x1.5	20	16	1.5	100	**1777930000**
GWDR M20-PO	M20x1.5	24	20	2.0	100	**1777940000**
GWDR M25-PO	M25x1.5	29	25	2.0	100	**1777950000**
GWDR M32-PO	M32x1.5	36	32	2.0	50	**1777960000**
GWDR M40-PO	M40x1.5	44	40	2.0	50	**1777970000**
GWDR M50-PO	M50x1.5	54	50	2.0	25	**1777980000**
GWDR M63-PO	M63x1.5	67	63	2.0	10	**1777990000**
PG制						
GWDR PG7-PO	PG 7	16.5	12.5	1.6	50	**1719440000**
GWDR PG9-PO	PG 9	19	15.3	1.6	50	**1719450000**
GWDR PG11-PO	PG 11	22.5	18.6	1.8	50	**1719460000**
GWDR PG13.5-PO	PG 13.5	25	20.4	1.8	50	**1719470000**
GWDR PG16-PO	PG 16	27	22.5	1.8	25	**1719480000**
GWDR PG21-PO	PG 21	33.5	28.5	2.2	20	**1719490000**
GWDR PG29-PO	PG 29	43.5	37	2.2	10	**1719500000**
GWDR PG36-PO	PG 36	55	47	2.7	10	**1719510000**
GWDR PG42-PO	PG 42	63	54	3.2	10	**1719520000**
GWDR PG48-PO	PG 48	69	59.3	3.2	5	**1719530000**

订货数据

型号	螺纹	D1	D2	S	包装数	订货号
公制						
GWDR M16-NP	M16	22	16	1.2	50	**1736230000**
GWDR M20-NP	M20	24	20	1.2	50	**1736240000**
GWDR M25-NP	M25	30	25	1.5	50	**1736250000**
GWDR M32-NP	M32	42	32	1.5	50	**1736260000**
GWDR M40-NP	M40	52	40	1.5	20	**1736270000**
GWDR M50-NP	M50	63	50	1.5	20	**1736280000**
GWDR M63-NP	M63	77	63	2	10	**1736290000**
PG制						
GWDR PG7-NP	PG 7	17	11.6	1.2	50	**1719540000**
GWDR PG9-NP	PG 9	21	14	1.2	50	**1719550000**
GWDR PG11-NP	PG 11	24	17	1.2	50	**1719560000**
GWDR PG13.5-NP	PG 13.5	27	19.5	1.2	50	**1719570000**
GWDR PG16-NP	PG 16	30	22.5	1.2	25	**1719580000**
GWDR PG21-NP	PG 21	35	28.3	1.5	20	**1719590000**
GWDR PG29-NP	PG 29	45	37	1.5	20	**1719600000**
GWDR PG36-NP	PG 36	60	47	1.5	10	**1719610000**
GWDR PG42-NP	PG 42	65	54	1.5	10	**1719620000**
GWDR PG48-NP	PG 48	71	59.3	1.5	5	**1719630000**

所有尺寸以mm计

塑料





玻纤加强的尼龙材料，可以抵抗多种化学品的侵蚀。

技术数据


材质：	玻纤加强的尼龙
温度：	-40 °C...+100 °C
防护等级：	IP54 (带 GWDR...-PO型螺纹密封圈时防护级为IP68)
颜色：	灰RAL 7035
阻燃等级：	V2

订货数据

型号	螺纹	L	L1	螺帽直径ø	包装数	订货号
公制						
VP M12 K54	M12x1.5	10	6	15	100	**1776930000**
VP M16 K54	M16x1.5	11.5	7	19	100	**1776920000**
VP M20 K54	M20x1.5	12.5	7.5	22	100	**1776910000**
VP M25 K54	M25x1.5	15	11	27	100	**1776900000**
VP M32 K54	M32x1.5	16	11	34	100	**1776940000**
VP M40 K54	M40x1.5	18	12	42	50	**1776950000**
VP M50 K54	M50x1.5	20	13	52	50	**1776960000**
VP M63 K54	M63x1.5	20	14	65	50	**1776970000**
PG制						
VP 7-K54	PG 7	8	6	15	50	**1719250000**
VP 9-K54	PG 9	9	6	19	50	**0294760000**
VP 11-K54	PG 11	10.5	6.5	22	50	**0294860000**
VP 13.5-K54	PG 13.5	9.5	6	25	50	**0294960000**
VP 16-K54	PG 16	9.5	6	27	25	**0295060000**
VP 21-K54	PG 21	11	8	33	20	**0295160000**
VP 29-K54	PG 29	12	8	44	20	**0501160000**
VP 36-K54	PG 36	15	10	55	10	**0501260000**
VP 42-K54	PG 42	16	10	62	10	**0501360000**
VP 48-K54	PG 48	16	12	69	5	**1719260000**

所有尺寸以mm计

黄铜





本身带有O型圈。


技术数据

材质：	黄铜、镀镍
O型圈：	丁晴橡胶
温度：	-30 °C...+100 °C
防护等级：	IP65

订货数据

型号	螺纹	L	L1	螺帽直径ø	包装数	订货号
公制						
VP M16-MS65	M16x1.5		5.0	18	100	**1777730000**
VP M20-MS65	M20x1.5		6.5	22	100	**1777740000**
VP M25-MS65	M25x1.5		7.0	28	100	**1777750000**
VP M32-MS65	M32x1.5		8.0	35	50	**1777760000**
VP M40-MS65	M40x1.5		8.0	45	50	**1777770000**
VP M50-MS65	M50x1.5		9.0	55	25	**1777780000**
VP M63-MS65	M63x1.5		10.0	68	10	**1777790000**
PG制						
VP 7-MS65	PG 7	8	5	16	50	**0521600000**
VP 9-MS65	PG 9	7.9	4.5	19	50	**0294700000**
VP 11-MS65	PG 11	7.9	4.5	22	50	**0294800000**
VP 13.5-MS65	PG 13.5	9.5	6	24	50	**0294900000**
VP 16-MS65	PG 16	9	6	26	25	**0295000000**
VP 21-MS65	PG 21	10	6	32	20	**0295100000**
VP 29-MS65	PG 29	12	8	39	20	**0501100000**
VP 36-MS65	PG 36	15	9	50	10	**0501200000**
VP 42-MS65	PG 42	16	10	57	10	**0501300000**
VP 48-MS65	PG 48	16	10	64	5	**1719270000**

塑料防爆





ATEX

防爆型堵头。防爆认证书LCIE97ATEX 6003X

技术数据

材质：	尼龙
温度：	-40°C...+110°C
防护级：	IP54 (带GWDR...-PO型螺纹密封圈时防护级为IP66)
颜色：	黑 RAL 9005
阻燃等级：	V2


订货数据

型号	螺纹	D	L	L1	SW[1)]	包装数	订货号
公制							
VP M16-EXe SW	M16x1.5	16	19	15	19	50	**1737070000**
VP M20-EXe SW	M20x1.5	20	19	15	23	50	**1737080000**
VP M25-EXe SW	M25x1.5	25	20	15	28	25	**1737090000**
VP M32-EXe SW	M32x1.5	32	20.5	15	36	20	**1737100000**
VP M40-EXe SW	M40x1.5	40	20.5	15	44	10	**1737110000**
VP M50-EXe SW	M50x1.5	50	21	15	54	5	**1737120000**
VP M63-EXe SW	M63x1.5	63	21.5	15	67	5	**1737130000**
PG制							
VP 7-EXe SW	PG 7	12.50	12	8	15	50	**1719280000**
VP 9-EXe SW	PG 9	15.20	14.5	10	19	50	**1719290000**
VP 11-EXe SW	PG 11	18.60	15	10.5	22	50	**1569380000**
VP 13.5-EXe SW	PG 13.5	20.40	16	11	24	50	**1569390000**
VP 16-EXe SW	PG 16	22.50	17	12	27	25	**1569400000**
VP 21-EXe SW	PG 21	28.30	18	12.5	32	20	**1569410000**
VP 29-EXe SW	PG 29	37.00	19	13.5	40	20	**1719300000**
VP 36-EXe SW	PG 36	47.00	21	15	54	100	**1719310000**
VP 42-EXe SW	PG 42	54.00	21.5	15	59	100	**1719320000**
VP 48-EXe SW	PG 48	59.30	22	15.5	64	50	**1719330000**

所有尺寸以mm计

DAE M12 SS





技术数据

材料/颜色：	不锈钢1.4301/-
O型圈：	丁晴橡胶
温度：	-40°C...+120°C
防护等级：	IP66, IP68, IP69k

订货数据

型号	螺纹尺寸	L	L1	SW	数量	订货号
公制						
DAE M12 SS	M12x1.5	21.2	10	17	10	**1868550000**


阀气流量：	
压差△0.1bar	0.1L/min
压差△1bar	7.6L/min

DAE M12 PA短



DAE M12 PA长





技术数据

材料/颜色：	聚酰胺/RAL 9005
O型圈：	丁晴橡胶
温度：	-40°C...+120°C
防护等级：	IP66, IP68, IP69k
阻燃等级：	V2

订货数据

型号	螺纹	L	L1	SW	数量	订货号
公制						
DAE M12 PA long	M12x1.5	17.4	10.00	17	10	**1868570000**
DAE M12 PA short	M12x1.5	13.4	6.00	17	10	**1868560000**

阀气流量：	
压差△0.1bar	0.1L/min
压差△1bar	7.6L/min

△ 1bar>1.5bar时， 渗水点(water inlet point)

塑料



也称为呼吸阀。我们建议使用排气堵头来防止接线盒内产生凝水，它同时能保证足够的通风。安装于接线盒的下方(B面)。


技术数据

材料：	聚酰胺(尼龙)
温度：	-20°C...+40°C
防护等级：	IP54
颜色：	黑色，类似RAL9005
阻燃等级：	V2
防爆认证：	EEX II G
	证书号PTB 0//ATEX 1128X

订货数据

型号	螺纹尺寸	L	L1	SW	包装数	订货号
公制						
EWS M 25x1.5	M25x1.5	23	5	30	20	**1719740000**
PG制						
EWS PG16	PG16	23	5	27	20	**1719730000**

呼吸阀 - Klippon® BDX



BDX呼吸阀主要是排气呼吸作用，防止柜体内水汽凝结。

技术数据

材料：	黄铜或不锈钢1.4404 (316L)
IP防护等级：	
抗冲击强度：	7J
滤网：	烧结青铜(90%铜，10%锡)
透气流率：	0.25升/小时
密封圈：	硅橡胶
温度范围：	
颜色：	自然表面

订货数据

型号	材料	螺纹	L/L1	SW	直径 Ø*	订货号
KLIPPON BDX M20 B	黄铜	M 20	22 / 10	27	26.20	**2519520000**
KLIPPON BDX M20 S	不锈钢 1.4404 (316L)	M 20	22 / 10	27	26.20	**2519550000**
KLIPPON BDX M20X15 S	不锈钢 1.4404 (316L)	M 20	22 / 15	27	26.20	**2519570000**
KLIPPON BDX M25 S	不锈钢 1.4404 (316L)	M 25	22 / 10	32	31.00	**2519590000**

技术数据

CCC证书号：	2020322313000069
CCC防爆组别：	Ex db IIC Gb; Ex eb IIC Gb; Ex ta IIIC Da
GB标准：	GB/T 3836.1-2021; GB/T 3836.2-2021; GB/T 3836.3-2021; GB/T 3836.31-2021
ATEX 证书号：	TÜV IT 16 ATEX 059 X
ATEX防爆组别：	Ⓔx II 2G Ex db IIC Gb; Ex eb IIC Gb Ⓔx 1D Ex ta IIIC Da

EN欧盟标准：	EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-1:2014 EN IEC 60079-7:2015/A1:2018 EN 60079-31:2014
IEC Ex证书号：	IECEx TPS 16.0004X
IEC防爆组别：	Ex db IIC Gb: Ex eb IIC Gb: Ex ta IIIC Da
IEC标准：	IEC 60079-0:2017 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-7:2017 IEC 60079-31:2013

材料：	黄铜镀镍
温度：	-50 °C...120 °C
防护等级：	IP66/IP68

注：能提供SUS316不锈钢材质，订货号请另外咨询





转接头规格和订货号一览表(包括缩径环和增扩环)

内螺纹 / 外螺纹	M16	M20	M25	M32	M40	M50	1/2NPT	3/4NPT	1NPT	1 1/4PT	1 1/2NPT	2NPT	G1/2	G3/4	G1	G 1 1/4	G 1 1/2	G2
M16		A01 1262730000					A01 1262840000	A02 1262850000					A01 1263040000	A02 1263050000				
M20	R01 1262740000		A03 1262750000				A04 1262860000	A03 1262870000					A04 1188330000	A03 1188340000				
M25		R02 1262760000		A05 1262770000			R02 1262880000	A06 1262890000	A07 1262900000				R02 1263060000	A06 1188350000	A07 1188360000			
M32			R03 1262780000		A08 1262790000			R03 1262910000	A09 1262930000	A08 1262940000	A10 1262950000			R03 1263070000	A09 1188370000	A08 1263080000	A10 1263090000	
M40				R04 1262800000		A11 1262810000			R04 1262960000	A12 1262970000	A11 1262980000	A13 1262990000			R04 1263100000	A12 1188380000	A11 1188390000	A13 1263110000
M50					R05 1262830000					R05 1263000000	A14 1263010000	A15 1263030000				R05 1263120000	A14 1263130000	A15 1263140000
1/2NPT	R06 1263150000	A16 1263170000						A17 1262470000					A16 1262580000					
3/4NPT		R07 1263180000	A18 1263190000				R07 1262480000		A19 1262490000				R07 1262590000	A18 1262610000				
1NPT			R08 1263200000	A20 1263210000				R08 1262510000		A21 1262520000				R08 1262620000	A20 1262630000			
1 1/4PT				R09 1263220000	A22 1263230000				R09 1262530000		A11 1262540000				R09 1262640000	A22 1262650000		
1 1/2NPT					R10 1263240000	A23 1263250000				R10 1262550000		A24 1262560000				R10 1262660000	A23 1262670000	
2NPT						R11 1263270000					R11 1262570000						R11 1262680000	A25 1262690000

备注："AXX"表示增扩环
"RXX"表示缩经环


FleCaFix





用于拧紧电缆接头和锁紧螺母。特别是当电缆接头分布密集，空间有限时最为适用。

- 适用于SW11...36。
- 用于拧紧和拧松。
- 拧紧过程中无需将工具取出来。
- 不会损坏电缆接头。



技术数据

材料：	卡口	金属
	手柄	尼龙
使用：	手柄表面特殊纹路处理不会滑动	

订货数据

型号	L	重量	电缆接头SW尺寸	订货号
FleCaFix 11/24	190	190g	11-24mm	**9015900000**
FleCaFix 24/36	204	240g	24-36mm	**9015980000**

所有尺寸以mm计

防爆型接线端子

目录

防爆型接线端子基本规范	E.2 - E.3
防爆型接线端子	E.4 - E.5

扫码查看电子样本
在电子样本中，点击目录及黑色订货号，可查看详情。

IEC 60947-7-1 (EN 60947-7-1/VDE 0611第1章)和IEC 60947-7-2 (EN60947-7-2/VDE 0611第3章)是普通型接线端子和保护接地型接线端子的基本规范。

当用于具有爆炸危险的大气中时, 也应当遵循以下标准:
EN 50014 (IEC 60079-0/VDE 0170/0171第1章)以及增安'e'方面的EN50019 (IEC 60079-7/VDE 0170/0171第6章)。EX接线端子按照EN 50014被称作EX元器件。


元器件是指对设备和保护系统的安全运转很关键的物品, 但不带自动功能。

符合防爆指令94/9/EC的元器件不标识"CE"。

EX接线端子的保护类别认证为增安'e'。








其前提是对生产的质量体系进行通报。这已经从1997年在执行。这些型式检验证书、通报文件以及合格声明都可以在需求时以电子版方式提供。

以前的符合EX指令76/117/EEC的元器件认证(A到D型)仍然有效至2003年6月30日。

压线框型式、弹片式和IDC式的接线端子针对自我松脱提供了更好的防护。其设计结构保证了软导线末端不一定需要处理。

按照指令94/9/EC, 欧洲的认证机构从1997年开始已经在按照EN 50014/EN 50019和EX指令94/9/EC签发ATEX型的EC 型式检验认证书。



标识

Ex-RL94/9EG: ⟨Ex⟩ II 2 G D

⟨Ex⟩	Ex电气设备
II 2 G	设备为第II组第2类 (1区电气设备)
II 2 D	设备为第 II 组第2类 (21区电气设备)
EN	50014/19: EEx e II
E	符合欧洲EN 标准
Ex	防爆
e	增安
II	设备组别
KEMA	97ATEX4677U (举例)
KEMA	认证机构
ATEX	符合94/9/EC
U	元器件

电缆和导线的载流量			
	VDE 0298第4章(IEC364-5-523) 导线的载流量		EN 50019第2版
截面	环境温度30°C 走线方式C+3 PVC 70°C导线	环境温度40°C 系数0.87 走线方式C+3 PVC 70°C导线	增安型接线端子 环境温度40°C 40K温升 联接导线时的电流
mm^2	A	AA	
1.5	17.5	15.225	15
2.5	24	20.8	21
4	32	27.84	28
6	41	35.67	36
10	57	49.59	50
16	76	66.12	66
25	101	87.87	88
35	125	108.75	109
50	150	130.5	131
70	192	167.04	167
90	232	201.84	202
120	269	234.03	234
150	309	268.83	267
185	353	307.11	307
240	415	361.05	361
300	520	452.4	452


按照VDE 0298第4章安装中的电缆和导线的载流量一般是按照30°C环境温度标准。40°C时应将工作电流x0.87的系数进行降流。

电气参数

后面给出的载流量是指环境40 °C的温度，在额定电流负载(+10%)时，接线端子的导电片的温度最多升高40K。

附件


后面给出的附件可以使用，是在防爆认证中也有说明。为保证EEX 'e '的爬电距离和电气间隙，应当按表中所述使用挡



按照 EN50014，考虑到额外因素有以下结果：

温度级别	环境温度
T6,T5	-50 °C+40 °C
T4,to T1	-50 °C+55 °C


如果实际环境温度更高，必须相应降低工作电流，按照EN50014，Wemid和KrG材料的最高连续工作温度是100 °C，PA材料是80 °C。











在EEX 'e' 场合压接两根导线Weidmuller的W 系列接线端子允许一个接线点压接2根导线。当然必须要注意将导线用小一号。后面只给出了控制回路等主要所需求的接线端子。如需联接更大导线，请垂询。

关于 EEX'i'

i' 本安回路用接线端子是无源元器件，其温升性能和电气性能众所周知。因此当用于本安回路时无需认证。





接线端子的颜色为淡蓝色，起标识作用，便于识别。

电气参数

后附选型表中的参数如电压、EExi/Exxi距离和 EExi/EExe距离等符合EN50 020(IEC 60079-11/VDE 0170/0171第七章)。

附件

表中所列附件可以使用且符合EN 50020(IEC 60079-11/VDE 0170/0171第七章)。

安装



总体情况也适用于EExi场合。此外，EExi的要求总是针对整个电路，因而也针对那些用于不具备爆炸危险的大气。



		WDU 1.5/R 3.5			WDU 1.5/R 3.5BL		
							
尺寸							
厚/宽/高(mm)	TS 15x5.5 ⌒	3.5/24.5/25			3.5/24.5/25		
绝缘剥皮长度/螺钉/螺丝刀口尺寸		7(-1)mm/M 2/0.4x2.5			7(-1)mm/M 2/0.4x2.5		
拧紧力矩	Nm	0.27			0.27		
额定参数							
额定截面(铜导线)	mm^2	1.5			1.5		
EEx e电压/电流		275V/15A			275V/15A		
防爆标识(符合EN 50019)		EEx e II			EEx e II		
防爆标识(符合Ex指令 RL94/9/EG)		Ⓔx II 2 G D			Ⓔx II 2 G D		
EC型式认证证书		KEMA99ATEX6545U			KEMA99ATEX6545U		
EEx i电压(符合EN 50020)		60V			60V		
EEx i/EEx i距离 > 6mm[1])		满足要求			满足要求		
绝缘材料		Wemid			Wemid		
订购数据		**型号**	**订货号**	**包装数**	**型号**	**订货号**	**包装数**
	米色	WDU1.5/R3.5	**1753280000**	100			
	蓝色(建议用于 EEx i)				WDU1.5/R3.5BL	**1754170000**	100
	黄 / 绿色						
可联接导线							
单股	mm^2	0.5...1.5			0.5...1.5		
AWG		20-16 AWG			20-16 AWG		
软线加管状端头	mm^2	0.5...1.5			0.5...1.5		
线规(符合EN 60 947-7-1)		A1			A1		
安装轨		**型号**	**订货号**	**包装数**	**型号**	**订货号**	**包装数**
⌒ TS 15x5.5		TS 15x5.5	**0514200000**	10m	TS 15x5.5	**0514200000**	10m
固定器							
每条接线端子的每一头各加一个		EW 15	**0382860000**	50	EW 15	**0382860000**	50
挡板							
米色	厚度1.5mm	WAP-WDU1.5/R3.5	**1754190000**	20	WAP-WDU1.5/R3.5	**1754190000**	20
蓝色	厚度1.5mm						
隔板							
米色	厚度1.5mm	WAP-WDU1.5/R3.5	**1754190000**	20	WAP-WDU1.5/R3.5	**1754190000**	20
蓝色	厚度1.5mm						
EEx e/EEx i距离50mm	厚度3mm	现场考虑			现场考虑		
EEx e/EEx i距离50mm	2xTW 1.5/Ex+EW 15	TW 1.5/Ex	1579590000	20	TW 1.5/Ex	1579590000	20
联络组件	**额定电流**	11A			11A		
ZQV 	2-路	ZQV1.5N/R3.5	**1754210000**	60	ZQV1.5N/R3.5	**1754210000**	60
	3-路	ZQV1.5N/R3.5	**1754220000**	60	ZQV1.5N/R3.5	**1754220000**	60
	4-路	ZQV1.5N/R3.5	**1754230000**	60	ZQV1.5N/R3.5	**1754230000**	60
	5-路	ZQV1.5N/R3.5	**1754240000**	20	ZQV1.5N/R3.5	**1754240000**	20
	6-路	ZQV1.5N/R3.5	**1754250000**	20	ZQV1.5N/R3.5	**1754250000**	20
	7-路	ZQV1.5N/R3.5	**1754260000**	20	ZQV1.5N/R3.5	**1754260000**	20
	8-路	ZQV1.5N/R3.5	**1754270000**	20	ZQV1.5N/R3.5	**1754270000**	20
	9-路	ZQV1.5N/R3.5	**1754280000**	20	ZQV1.5N/R3.5	**1754280000**	20
	10-路	ZQV1.5N/R3.5	**1754290000**	20	ZQV1.5N/R3.5	**1754290000**	20
	多路	ZQV1.5N/R3.5	**1754300000**	10	ZQV1.5N/R3.5	**1754300000**	10
挡板或隔板							
用于EEx e横联和工作电压							
DU+QV/DU				175V			175V
DU+QV/DU+QV				275V			275V
标记号	**空白(可按需打字)**						
	DEK	DEK 5/3.5	**1755270000**		DEK 5/3.5	**1755270000**	
 DEK							

[1])相邻同型号Ex接线端子导电部件之间的距离



	WDU 2.5	WDU 2.5BL	WPE 2.5
			
尺寸/认证			
厚/宽/高(mm) TS 35x7.5	5/60/47	5/60/47	5/60/47
绝缘剥皮长度/螺钉/螺丝刀口尺寸	10mm/M 2.5/3.5x0.6	10mm/M 2.5/3.5x0.6	10mm/M 2.5/3.5x0.6
拧紧力矩 Nm	0.4...0.7	0.4...0.7	0.4...0.7
额定参数			
额定截面(铜导线) mm^2	2.5	2.5	2.5
EEx e电压/电流	550V/21A	550V/21A	
防爆标识(符合EN 50019)	EEx e II	EEx e II	EEx e II
防爆标识(符合Ex指令RL94/9/EG)	Ⓔx II 2 G D	Ⓔx II 2 G D	Ⓔx II 2 G D
EC 型式认证证书	KEMA98ATEX1683U	KEMA98ATEX1683U	KEMA98ATEX1683U[2]
EEx i电压(符合EN 50020)	60V	60V	
EEx i/EEx i距离 > 6mm[1]	available	available	
绝缘材料	Wemid	Wemid	Wemid
订购数据	**型号 / 订货号 / 包装数**	**型号 / 订货号 / 包装数**	**型号 / 订货号 / 包装数**
米色	WDU2.5/R3.5 **1020000000** 100		
蓝色(建议用于 EEx i)		WDU2.5BL **1020080000** 100	
黄/绿色			WPE2.5 **1010000000** 100
可联接导线			
单股 mm^2	0.5...4	0.5...4	0.5...4
AWG	20-12 AWG	20-12 AWG	20-12 AWG
软线加管状端头 mm^2	0.5...4 (2.5)	0.5...4 (2.5)	0.5...4 (2.5)
线规(符合EN 60 947-7-1)	A3	A3	A3
安装轨 TS 35x7.5	**型号 / 订货号 / 包装数**	**型号 / 订货号 / 包装数**	**型号 / 订货号 / 包装数**
	TS 35x7.5 **0514500000** 2m	TS 35x7.5 **0514500000** 2m	TS 35x7.5 **0514500000** 2m
固定器			
每条接线端子的每一头各加一个	EW 35 **0383560000** 50	EW 35 **0383560000** 50	EW 35 **0383560000** 50
	WEW 35/2 **1061200000** 50	WEW 35/2 **1061200000** 50	WEW 35/2 **1061200000** 50
挡板			
米色 厚度1.5mm	WAP 2.5-10 **1050100000** 50		WAP 2.5-10 **1060000000** 50
蓝色 厚度1.5mm		WAP 2.5-10BL **1050080000** 50	
隔板			
米色 厚度1.5mm	WTW 2.5-10 **1050100000** 20		WTW 2.5-10 **1050100000** 20
蓝色 厚度1.5mm		WTW 2.5-10 **1051800000** 20	
EEx e/EEx i距离50mm 厚度3mm	WTW **1058800000** 20	WTW **1058800000** 20	WTW **1058800000** 20
EEx e/EEx i距离50mm 2xTW 1.5/Ex+EW 15			
联络组件 **额定电流**	**WQV 2.5(21A) 包装数 WQV 2.5N(19A) 包装数**	**WQV 2.5(21A) 包装数 WQV 2.5N(19A) 包装数**	
ZQV 2-路	**1053660000** 50 **1693800000** 50	**1053660000** 50 **1693800000** 50	
3-路	**1053760000** 50 **1693810000** 50	**1053760000** 50 **1693810000** 50	
4-路	**1053860000** 50 **1693820000** 50	**1053860000** 50 **1693820000** 50	
5-路	**1053960000** 20 **1693830000** 20	**1053960000** 20 **1693830000** 20	
WQV 6-路	**1054060000** 20 **1693840000** 20	**1054060000** 20 **1693840000** 20	
7-路	**1054160000** 20 **1693850000** 20	**1054160000** 20 **1693850000** 20	
8-路	**1054260000** 20 **1693860000** 20	**1054260000** 20 **1693860000** 20	
9-路	**1054360000** 20 **1693870000** 20	**1054360000** 20 **1693870000** 20	
10-路	**1054460000** 20 **1693880000** 20	**1054460000** 20 **1693880000** 20	
多路	**1577600000** 10 **1693890000** 5	**1577600000** 10 **1693890000** 5	
挡板或隔板			
用于EEx e横联和工作电压			
DU+QV/DU	550V 550V	550V 550V	
DU+QV/DU+QV	WAP 2.5-10 550V WAP 2.5-10 550V	WAP 2.5-10 550V WAP 2.5-10 550V	
DU+QV 跳联	110V 110V	110V 110V	110V
DU+2xQV两排横联	110V 110V	110V 110V	
DU+3xQV三排横联	60V	60V	
DU+QV/PE或	420V 420V	420V 420V	420V
DU+QV/PE	WAP 2.5-10 550V WAP 2.5-10 550V	WAP 2.5-10 550V WAP 2.5-10 550V	WAP 2.5-10 550V
标记号 **空白(可按需打字)**	**型号 / 订货号 / 包装数**	**型号 / 订货号 / 包装数**	**型号 / 订货号 / 包装数**
DEK	DEK 5 0473360000	DEK 5 0473360000	DEK 5 0473360000
WS	WS 12/5 **1609860000** 720	WS 12/5 **1609860000** 720	WS 12/5 **1609860000** 720

 DEK

 WS

[2]接线点与导线之间有直接的电气联接

魏德米勒 – 智能工业联接专家

作为经验丰富的智能工业联接专家，魏德米勒为全球客户和合作伙伴提供关于工业环境中的电力、信号和数据方面的产品、解决方案和服务。

魏德米勒始终致力于工业联接，拥有先进的技术和丰富的经验，广泛应用于机械与工厂自动化、能源、过程控制、交通、装置制造、基础设施建设等领域，满足工业环境下的各种需求。魏德米勒自进入中国市场以来，始终坚持以本土客户为本，为本土客户提供创新的智能化解决方案，与客户共塑数字化未来。

扫码获取专属服务

魏德米勒电联接(上海)有限公司
Weidmüller Interface (Shanghai) Co., Ltd.

总部 Headquarters
地址：上海市裕通路100号宝矿洲际商务中心25楼(200070)
总机：021-22195008
网址：www.weidmueller.com.cn

商务咨询 4008 - 200 - 396
hotline@weidmueller.com

如果您想了解更多魏德米勒公司/产品详细信息，欢迎登陆：
产品在线样本：**https://catalog.weidmueller.com.cn**
魏德米勒微博：**https://weibo.com/weidmuellerchina**

扫一扫
查看魏德米勒3D电子样本

扫一扫
关注魏德米勒微信公众号

扫一扫
关注魏德米勒京东自营旗舰店

样本编号：7769891574

以上目录内容仅供参考，魏德米勒会不时发布并更新产品目录，请以最近更新版本为准。版权所有，未经许可不得翻印**11/2023**