

Lebensmittelsicherheit auf höchstem Niveau

Detektierbare Markierer zur Unterstützung des HACCP-Konzepts



Anstieg bei Lebensmittelwarnungen

→ Hauptursache sind Bakterien oder Fremdkörper



Betroffene Produkte

2015 → 100

2021 → 225

Aktuelle Zahlen vom Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

In der Getränke- und Lebensmittelindustrie herrschen höchste Anforderungen an Qualität, Hygiene und Sicherheit. Mit detektierbaren Markierungslösungen unterstützen wir unsere Kunden dabei, die hohen geforderten Standards im Rahmen des HACCP-Konzepts sicherzustellen.

Dank eines metallischen Füllstoffs können unsere detektierbaren Markierern zuverlässig von Metall- und Röntgendetektoren erkannt werden. So lässt sich das Risiko von Produktkontaminationen im Produktionsprozess minimieren. Für maximale Sicherheit sorgen wichtige Produkteigenschaften wie Korrosionsfestigkeit oder Alterungsbeständigkeit gegenüber UV-Strahlung und Wärme. Diese lassen wir regelmäßig in unserem eigenen akkreditierten Labor prüfen und bestätigen.

Ihr besonderer Vorteil

- Detektierbar durch Metall- und Röntgendetektoren
- Optisch erkennbar durch blaue Farbe
- Korrosionsbeständiger metallischer Füllstoff
- Klares und widerstandsfähiges Druckbild
- In verschiedenen Ausführungen für unterschiedlichste Kennzeichnungsbedarfe erhältlich



Weitere Informationen unter:
www.weidmueller.de/detektierbar

Detektierbare Markierer

MultiCard Technische Daten

Material	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	Betriebstemperatur	Drucksystem
PA 6.6	HB	-40°C...100°C	PrintJet ADVANCED

SF MultiCard

Typ	Farbe	Breite	Höhe	VPE	Best.-Nr.
SF-DT 3/12 MC NE BL	● Blau	4,6 mm	12 mm	320	2772380000
SF-DT 3/21 MC NE BL	● Blau	4,6 mm	21 mm	320	2772400000
SF-DT 4/12 MC NE BL	● Blau	5,7 mm	12 mm	128	2772410000
SF-DT 4/21 MC NE BL	● Blau	5,7 mm	21 mm	192	2772430000
SF-DT 4.5/21 MC NE BL	● Blau	7,4 mm	21 mm	96	2772440000
SF-DT 5/12 MC NE BL	● Blau	7,4 mm	12 mm	160	2772450000
SF-DT 5/21 MC NE BL	● Blau	7,4 mm	21 mm	160	2772460000
SF-DT 6/21 MC NE BL	● Blau	8,4 mm	21 mm	160	2772480000

SFX MultiCard

Typ	Farbe	Breite	Höhe	VPE	Best.-Nr.
SFX-DT 9/24 MC NE BL	● Blau	15 mm	24 mm	160	2602720000
SFX-DT 11/60 MC NE BL	● Blau	11 mm	60 mm	60	2602730000
SFX-DT 10/60 S MC NE BL	● Blau	10 mm	60 mm	50	2602740000

ClipCard MultiCard und Halter

Typ	Farbe	Breite	Höhe	VPE	Best.-Nr.
CC-DT 30/60 MC NE BL	● Blau	60 mm	30 mm	30	2737720000
CC-DT 30/60 K MC NE BL	● Blau	60 mm	30 mm	30	2737730000
CC-DT 85/54 MC NE BL	● Blau	54 mm	85 mm	10	2737740000
CC-DT 85/54 K MC NE BL	● Blau	54 mm	85 mm	10	2737750000
CC-DT-H 30/60 BL	● Blau	60 mm	30 mm	10	2737760000
CC-DT-H 85/54 BL	● Blau	54 mm	85 mm	20	2737770000

SwitchMark MultiCard und Halter

Typ	Farbe	Breite	Höhe	VPE	Best.-Nr.
SM-DT 27/27 MC NE BL	● Blau	27 mm	27 mm	60	2737780000
SM-DT 27/27 K MC NE BL	● Blau	27 mm	27 mm	60	2737790000
SM-DT-H 27/27 BL	● Blau	27 mm	27 mm	10	2737800000

MultiMark Technische Daten

Material	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	Betriebstemperatur	Drucksystem
Polyethylen	HB	-30...65 °C	THM MultiMark

SFX MultiMark

Typ	Farbe	Breite	Höhe	VPE	Best.-Nr.
SFX-DT 9/24 MM BL	● Blau	26 mm	15 mm	1000	2621490000
SFX-DT 11/60 MM BL	● Blau	60 mm	10,5 mm	1000	2621480000




Detektierbare Kabelbinder

Kabelbinder Technische Daten

Material	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	Betriebstemperatur
PA 6.6	HB	-25°C...100°C

CB-DT

Typ	Farbe	Breite	Höhe	VPE	Best.-Nr.
CB-DT 100/2.5 BL	● Blau	2,5 mm	100 mm	100	2602750000
CB-DT 140/3.5 BL	● Blau	3,5 mm	140 mm	100	2602760000
CB-DT 200/4.5 BL	● Blau	4,5 mm	200 mm	100	2602770000
CB-DT 280/4.5 BL	● Blau	4,5 mm	280 mm	100	2602780000
CB-DT 380/4.5 BL	● Blau	4,5 mm	380 mm	100	2602790000
CB-DT 360/7.5 BL	● Blau	7,5 mm	360 mm	100	2602800000



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
32758 Detmold, Germany
Telefon +49 5231 14-0
Telefax +49 5231 14-292083
www.weidmueller.de