

现场总线远程I/O模块



技术数据

连接器
总线(输入)
总线(输出)
供电(输入)
供电(输出)
I/O连接器
供电电压
额定电压
模块工作电流
模块最大电流能力
数字量输入
输入类型
短路保护
状态指示
诊断指示
数字量输出
最大输出电流
输出电压, 低
输出电压, 高
状态指示
诊断指示
现场总线
总线类型
通讯速率
寻址方式
通用参数
长 x 宽 x 高
重量
防护等级
工作温度
主要材质
备注

UR67-PN-78-16DIO-12-P



1xM12 4针, D编码
1xM12 4针, D编码
1x7/8"5针
1x7/8"5针
8xM12 5针, A编码
24V DC (18V...30V)
典型值150mA
12A
PNP, Type 1
有
通道, 绿色LED
通道, 红色LED
单通道2A, 模块总电流12A
最大1V
最小\(\text{U}_\text{L} - 2\text{V}\)
通道, 绿色LED
通道, 红色LED
PROFINET
100 Mbit/s
DCP
220,8mm x 60,8mm x 40,9mm
540g
IP67(正确安装时)
-40° C...70° C
PBT/ UL94 V0

UR67-EC-78-16DIO-12-P



1xM12 4针, D编码
1xM12 4针, D编码
1x7/8"5针
1x7/8"5针
8xM12 5针, A编码
24V DC (18V...30V)
典型值150mA
12A
PNP, Type 1
有
通道, 绿色LED
通道, 红色LED
单通道2A, 模块总电流12A
最大1V
最小\(\text{U}_\text{L} - 2\text{V}\)
通道, 绿色LED
通道, 红色LED
EtherCAT
100 Mbit/s
自增量寻址、固定地址寻址
220,8mm x 60,8mm x 40,9mm
540g
IP67(正确安装时)
-40° C...70° C
PBT/ UL94 V0

订货数据

模块类型
16通道数字量输入, 16通道数字量输出

型号	数量	订货号
UR67-PN-78-16DIO-12-P	1	3076250000

型号	数量	订货号
UR67-EC-78-16DIO-12-P	1	3076260000

附件

M12保护盖 标记号

型号	数量	订货号
SAI-SK-M12-UNI 2029	1	2330260000
ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	1	1912130000

型号	数量	订货号
SAI-SK-M12-UNI 2029	1	2330260000
ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	1	1912130000

IO-Link总线主站远程I/O模块



技术数据

连接器
总线(输入)
总线(输出)
供电(输入)
供电(输出)
I/O连接器
供电电压
额定电压
模块工作电流
模块最大电流能力
数字量输入
IO-Link标准
输入类型
短路保护
状态指示
诊断指示
数字量输出
最大输出电流
输出电压, 低
输出电压, 高
状态指示
诊断指示
现场总线
总线类型
通讯速率
寻址方式
通用参数
长 x 宽 x 高
重量
防护等级
工作温度
主要材质
备注

UR67-PN-78-8IOL-12-P



1xM12 4针, D编码
1xM12 4针, D编码
1x7/8"5针
1x7/8"5针
8xM12 5针, A编码
24V DC (18V...30V)
典型值150mA
12A
IO-Link v1.1.3 IEC 61131-9
PNP, Type 1
有
通道, 绿色LED
通道, 红色LED
单通道2A, 模块总电流12A
最大1V
最小(U _L -2V)
通道, 绿色LED
通道, 红色LED
PROFINET
100 Mbit/s
DCP
220.8mm x 60.8mm x 40.9mm
540g
IP67(正确安装时)
-40° C...70° C
PBT/ UL94 V0

UR67-EC-78-8IOL-12-P



1xM12 4针, D编码
1xM12 4针, D编码
1x7/8"5针
1x7/8"5针
8xM12 5针, A编码
24V DC (18V...30V)
典型值150mA
12A
IO-Link v1.1.3 IEC 61131-9
PNP, Type 1
有
通道, 绿色LED
通道, 红色LED
单通道2A, 模块总电流12A
最大1V
最小(U _L -2V)
通道, 绿色LED
通道, 红色LED
EtherCAT
100 Mbit/s
自增量寻址、固定地址寻址
220.8mm x 60.8mm x 40.9mm
540g
IP67(正确安装时)
-40° C...70° C
PBT/ UL94 V0

订货数据

模块类型
具备IO-Link功能的16通道数字量输入, 输出

型号	数量	订货号
UR67-PN-78-8IOL-12-P	1	3076230000

型号	数量	订货号
UR67-EC-78-8IOL-12-P	1	3076240000

附件


M12保护盖 标记号

型号	数量	订货号
SAI-SK-M12-UNI 2029	1	2330260000
ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	1	1912130000

型号	数量	订货号
SAI-SK-M12-UNI 2029	1	2330260000
ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	1	1912130000

IO-Link总线数字量HUB模块

UR67-IOL-H-16DIO-12-P



技术数据

连接器	
IO-Link连接器	1xM12 4针, A编码
I/O连接器	8xM12 5针, A编码
供电电压	
额定电压	24V DC (18V...30V)
模块工作电流	典型值50mA
模块最大电流能力	4A
数字输入	
IO-Link标准	IO-Link v1.1.2 IEC 61131-9
输入类型	PNP, Type 1
短路保护	有
过载保护	有
状态指示	通道, 绿色LED
诊断指示	通道, 红色LED
数字输出	
最大输出电流	单通道0.5A, 模块总电流4A
输出电压, 低	max. 1V
输出电压, 高	min. (U _L -2V)
状态指示	通道, 绿色LED
诊断指示	通道, 红色LED
通用参数	
长 x 宽 x 高	220.8mm x 60.8mm x 40.9mm
重量	370g
防护等级	IP67(正确安装时)
工作温度	-40° C...70° C
主要材质	PBT/ UL94 V0
备注	

订货数据

模块类型	型号	数量	订货号
IO-Link 16通道数字量输入, 输出HUB模块	UR67-IOL-H-16DIO-12-P	1	3076270000

附件

	型号	数量	订货号
M12保护盖	SAI-SK-M12-UNI 2029	1	2330260000
标记号	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	1	1912130000