

Weidmüller Industry Light

Weidmüller Industry Light	Einleitung	G.2
	Weidmüller Industry Light	G.4
	Weidmüller Industry Light Zubehör	G.16


Optimale Beleuchtung für Schaltschrank und Feld

Weidmüller Industry Light (WIL) – eine Lösung für alle Anforderungen

Der Schaltschrank ist oftmals ein dürrtig ausgeleuchteter Arbeitsbereich. Hier wird eine platzsparende, helle und zugleich günstige Lösung benötigt. Der Alleskönner WIL wurde in enger Zusammenarbeit mit der Industrie entwickelt und ist die Antwort auf deren spezielle Anforderungen.

Die kompakte LED-Leuchte erhellt die Innenseite des Schaltschranks mit einem breiten Lichtkegel oder wird direkt im Feld montiert. Ihre Montage Maße passen exakt zu den Anforderungen eines Standardschaltschranks. Darüber hinaus machen die hohe Schutzart IP67 und das robuste Gehäuse WIL besonders industrietauglich.





weitreichend durch breiten Abstrahlwinkel

Drei Reihen aus zueinander versetzt angeordneten LEDs erzeugen einen breiten, trapezförmigen Abstrahlwinkel. Es entsteht ein weit ausgeleuchteter Bereich – ohne ein Drehen der Leuchte in eine bestimmte Richtung.

versteckt integrierbar durch flache Bauweise

Dank einer Höhe von nur 8 mm lässt sich die WIL leicht „verstecken“. Schon eine Falzkannte an der Schaltschranktür kann ausreichen, damit die Leuchte von der Seite nicht mehr sichtbar ist.

leistungsstark und sparsam

Die WIL zeichnet sich durch eine hohe Leuchtkraft und eine tageslichtähnliche, angenehme Lichtfarbe aus. Die Lösung wird mit 24 V DC betrieben und kann aufgrund ihres geringen Verbrauchs von 420 mA direkt an einen SPS-Ausgang angeschlossen werden.

robust und dadurch langlebig

Das Gehäuse aus harteloxiertem Alu-Stranggussprofil mit vernickelten Zinkdruckgusskappen macht die WIL extrem robust. Der illuminierende Bereich ist zudem komplett vergossen – ohne luftumschlossenen Raum mit Sichtglas, das brechen kann.

leicht anzuschließen

Dank des vorkonfektionierten M12-Steckverbinders einschließlich eines 30-cm-langen Kabels ist ein Plug-and-play möglich. Es müssen keine Litzen einzeln angeschlossen werden, was die Installation maßgeblich erleichtert.

geschützt

Dank Vollverguss und M12-Stecktechnik ist die WIL wasser- und staubdicht und kann direkt im Maschinenraum eingesetzt werden.

direkt und einfach montierbar

Integrierte Befestigungslöcher ermöglichen eine aufwandfreie Direktmontage. Ohne zusätzliche Befestigungsclips bleibt die Einbauhöhe zudem gering.

passgenau für den Schaltschrank

Durch den Befestigungslochabstand von 225 mm geht die Montage in üblichen Schaltschrankmodellen einfach und zügig vonstatten.




WIL – Weidmüller Industry Light

WIL-Kabellängenvarianten
ohne Magnet
ohne M12

Schwarzes Kabel

Oranges Kabel



Bestelldaten

	1,5 m
	3,0 m
	5,0 m
	10,0 m
Hinweis	

Typ	VPE	Best.-Nr.
WIL-STANDARD-1.5-SCREW-SW-WHI	1	2527880000
WIL-STANDARD-3.0-SCREW-SW-WHI	1	2527890000
WIL-STANDARD-5.0-SCREW-SW-WHI	1	2527900000
WIL-STANDARD-10-SCREW-SW-WHI	1	2527910000

Typ	VPE	Best.-Nr.
WIL-STANDARD-1.5-SCREW-OR-WHI	1	2527960000
WIL-STANDARD-3.0-SCREW-OR-WHI	1	2527970000
WIL-STANDARD-5.0-SCREW-OR-WHI	1	2527980000
WIL-STANDARD-10-SCREW-OR-WHI	1	2527990000

Technische Daten


Nennspannung (nach VDE Standard 0110 ISO Group C)	
Nennstrom	
Leistung	
Lichtstrom	
Beleuchtungsstärke	
Beschaltung	
Lichtfarbe (CCT)	
Schutzart	
Schlagfestigkeit	
Tiefe	
Breite	
Höhe	
Hinweis	

24 V DC
0,42 A
8,5 W
711 lm
245 lux
Braun +, Blau -
6500K, White
IP67
IK05
40 mm
240 mm
8 mm


24 V DC
0,42 A
8,5 W
711 lm
245 lux
Braun +, Blau -
6500K, White
IP67
IK05
40 mm
240 mm
8 mm

Gehäuselänge L	Bohrlochabstand L1
145 mm	130 mm
240 mm	225 mm
350 mm	335 mm
450 mm	435 mm
555 mm	540 mm
655 mm	640 mm
765 mm	750 mm
860 mm	845 mm

Maßzeichnung




Maßzeichnung



WIL-Kabellängenvarianten
mit Magnet
ohne M12

Schwarzes Kabel

Oranges Kabel



Bestelldaten

	1,5 m
	3,0 m
	5,0 m
	10,0 m
Hinweis	

Typ	VPE	Best.-Nr.
WIL-STANDARD-1.5-MAG-SW-WHI	1	2527920000
WIL-STANDARD-3.0-MAG-SW-WHI	1	2527930000
WIL-STANDARD-5.0-MAG-SW-WHI	1	2527940000
WIL-STANDARD-10-MAG-SW-WHI	1	2527950000

Typ	VPE	Best.-Nr.
WIL-STANDARD-1.5-MAG-OR-WHI	1	2528000000
WIL-STANDARD-3.0-MAG-OR-WHI	1	2528010000
WIL-STANDARD-5.0-MAG-OR-WHI	1	2528020000
WIL-STANDARD-10-MAG-OR-WHI	1	2528030000

Technische Daten

Nennspannung (nach VDE Standard 0110 ISO Group C)	
Nennstrom	
Leistung	
Lichtstrom	
Beleuchtungsstärke	
Beschaltung	
Lichtfarbe (CCT)	
Schutzart	
Schlagfestigkeit	
Tiefe	
Breite	
Höhe	
Hinweis	


24 V DC
0,42 A
8,5 W
711 lm
245 lux
Braun +, Blau -
6500K, White
IP67
IK05
40 mm
240 mm
9,5 mm

24 V DC
0,42 A
8,5 W
711 lm
245 lux
Braun +, Blau -
6500K, White
IP67
IK05
40 mm
240 mm
9,5 mm


G

Gehäuselänge L	Bohrlochabstand L1
145 mm	130 mm
240 mm	225 mm
350 mm	335 mm
450 mm	435 mm
555 mm	540 mm
655 mm	640 mm
765 mm	750 mm
860 mm	845 mm

Maßzeichnung



Maßzeichnung



WIL-Gehäuselängenvarianten
ohne Magnet

Schwarzes Kabel

Gehäuselänge 145 mm



Schwarzes Kabel

Gehäuselänge 350 mm



Bestelldaten

	mit M12, 0,3 m
	ohne M12, 5,0 m
Hinweis	

Typ	VPE	Best.-Nr.
WIL-145-W-M12G-0.3U-S	1	2535770000
WIL-145-W-XXX-5.0U-S	1	2535800000

Typ	VPE	Best.-Nr.
WIL-350-W-M12G-0.3U-S	1	2535810000
WIL-350-W-XXX-5.0U-S	1	2535820000

Technische Daten


Nennspannung (nach VDE Standard 0110 ISO Group C)
Nennstrom
Leistung
Lichtstrom
Beleuchtungsstärke
Beschaltung
Lichtfarbe (CCT)
Schutzart
Schlagfestigkeit
Tiefe
Breite
Höhe
Hinweis

24 V DC
0,20 A
5,04 W
340 lm
118 lux
Pin 4 (Litze: Schwarz) Ansteuerung weiße LED, Pin 3 (Litze: Blau)
6500K, White
IP67
IK05
40 mm
145 mm
8 mm


24 V DC
0,55 A
13 W
958 lm
330 lux
Pin 4 (Litze: Schwarz) Ansteuerung weiße LED, Pin 3 (Litze: Blau)
6500K, White
IP67
IK05
40 mm
350 mm
8 mm

Gehäuselänge L	Bohrlochabstand L1
145 mm	130 mm
240 mm	225 mm
350 mm	335 mm
450 mm	435 mm
555 mm	540 mm
655 mm	640 mm
765 mm	750 mm
860 mm	845 mm

Maßzeichnung



Maßzeichnung



WIL Längenvarianten
ohne Magnet

Bestelldaten

	mit M12, 0,3 m
	ohne M12, 5,0 m
Hinweis	

Technische Daten

Nennspannung (nach VDE Standard 0110 ISO Group C)	
Nennstrom	
Leistung	
Lichtstrom	
Beleuchtungsstärke	
Beschaltung	
Lichtfarbe (CCT)	
Schutzart	
Schlagfestigkeit	
Tiefe	
Breite	
Höhe	
Hinweis	

Schwarzes Kabel

Gehäuselänge 450 mm



Typ	VPE	Best.-Nr.
WIL-450-W-M12G-0.3U-S	1	2535830000
WIL-450-W-XXX-5.0U-S	1	2535840000

24 V DC
0,65 A
16,5 W
1260 lm
435 lux
Pin 4 (Litze: Schwarz) Ansteuerung weiße LED, Pin 3 (Litze: Blau)
6500K, White
IP67
IK05
40 mm
450 mm
8 mm

Schwarzes Kabel

Gehäuselänge 555 mm




Typ	VPE	Best.-Nr.
WIL-555-W-M12G-0.3U-S	1	2535850000
WIL-555-W-XXX-5.0U-S	1	2535860000


24 V DC
0,80 A
20,5 W
1579 lm
544 lux
Pin 4 (Litze: Schwarz) Ansteuerung weiße LED, Pin 3 (Litze: Blau)
6500K, White
IP67
IK05
40 mm
555 mm
8 mm

Gehäuselänge L	Bohrlochabstand L1
145 mm	130 mm
240 mm	225 mm
350 mm	335 mm
450 mm	435 mm
555 mm	540 mm
655 mm	640 mm
765 mm	750 mm
860 mm	845 mm

Maßzeichnung



Maßzeichnung



WIL Längenvarianten
ohne Magnet

Schwarzes Kabel

Gehäuselänge 655 mm



Schwarzes Kabel

Gehäuselänge 765 mm



Bestelldaten

	mit M12, 0,3 m
	ohne M12, 5,0 m
Hinweis	

Typ	VPE	Best.-Nr.
WIL-655-W-M12G-0.3U-S	1	2535870000
WIL-655-W-XXX-5.0U-S	1	2535880000

Typ	VPE	Best.-Nr.
WIL-765-W-M12G-0.3U-S	1	2535890000
WIL-765-W-XXX-5.0U-S	1	2535900000

Technische Daten


Nennspannung (nach VDE Standard 0110 ISO Group C)
Nennstrom
Leistung
Lichtstrom
Beleuchtungsstärke
Beschaltung
Lichtfarbe (CCT)
Schutzart
Schlagfestigkeit
Tiefe
Breite
Höhe
Hinweis

24 V DC
0,90 A
25 W
1933 lm
666 lux
Pin 4 (Litze: Schwarz) Ansteuerung weiße LED, Pin 3 (Litze: Blau)
6500K, White
IP67
IK05
40 mm
655 mm
8 mm


24 V DC
1,00 A
29 W
2177 lm
749 lux
Pin 4 (Litze: Schwarz) Ansteuerung weiße LED, Pin 3 (Litze: Blau)
6500K, White
IP67
IK05
40 mm
765 mm
8 mm

Gehäuselänge L	Bohrlochabstand L1
145 mm	130 mm
240 mm	225 mm
350 mm	335 mm
450 mm	435 mm
555 mm	540 mm
655 mm	640 mm
765 mm	750 mm
860 mm	845 mm

Maßzeichnung



Maßzeichnung



WIL Längenvarianten
ohne Magnet

Schwarzes Kabel

Gehäuselänge 860 mm



Bestelldaten

	mit M12, 0,3 m
	ohne M12, 5,0 m
Hinweis	

Typ	VPE	Best.-Nr.
WIL-860-W-M12G-0.3U-S	1	2535910000
WIL-860-W-XXX-5.0U-S	1	2535920000


Technische Daten

Nennspannung (nach VDE Standard 0110 ISO Group C)
Nennstrom
Leistung
Lichtstrom
Beleuchtungsstärke
Beschaltung
Lichtfarbe (CCT)
Schutzart
Schlagfestigkeit
Tiefe
Breite
Höhe
Hinweis

24 V DC
1,10 A
32.5 W
2473 lm
844 lux
Pin 4 (Litze: Schwarz) Ansteuerung weiße LED, Pin 3 (Litze: Blau)
6500K, White
IP67
IK05
40 mm
860 mm
8 mm

Gehäuselänge L	Bohrlochabstand L1
145 mm	130 mm
240 mm	225 mm
350 mm	335 mm
450 mm	435 mm
555 mm	540 mm
655 mm	640 mm
765 mm	750 mm
860 mm	845 mm

Maßzeichnung



WIL Farbvarianten
ohne Magnet
mit M12

Lichtfarbe weiß

Gehäuselänge 240 mm



Lichtfarbe blau

Gehäuselänge 240 mm



Bestelldaten

1x M12, 0,3 m, schwarzes Kabel
2x M12, 0,3 m, schwarzes Kabel
Hinweis

Typ	VPE	Best.-Nr.
WIL-STANDARD-0.3-SCREW-SW-WHI	1	2436210000
WIL-240-W-M12GM12G-0.3U-S	1	2576960000

Typ	VPE	Best.-Nr.
WIL-STANDARD-0.3-SCREW-SW-BLU	1	2436350000
WIL-240-B-M12GM12G-0.3U-S	1	2576970000

Technische Daten


Nennspannung (nach VDE Standard 0110 ISO Group C)
Nennstrom
Leistung
Lichtstrom
Beleuchtungsstärke
Beschaltung
Lichtfarbe (CCT)
Schutzart
Schlagfestigkeit
Tiefe
Breite
Höhe
Hinweis

24 V DC
0,36 A
8,5 W
711 lm
245 lux
Pin 4 (Litze: Schwarz) Ansteuerung weiße LED, Pin 3 (Litze: Blau) 6500K, White
IP67
IK05
40 mm
240 mm
8 mm


24 V DC
0,36 A
8,5 W
98 lm
34 lux
Pin 4 (Litze: Schwarz) Ansteuerung blaue LED, Pin 3 (Litze: Blau) Blue
IP67
IK05
40 mm
240 mm
8 mm

Gehäuselänge L	Bohrlochabstand L1
145 mm	130 mm
240 mm	225 mm
350 mm	335 mm
450 mm	435 mm
555 mm	540 mm
655 mm	640 mm
765 mm	750 mm
860 mm	845 mm

Maßzeichnung



Maßzeichnung



WIL Farbvarianten
ohne Magnet
mit M12

Lichtfarbe rot

Gehäuselänge 240 mm



Lichtfarbe rot, gelb, grün

Gehäuselänge 240 mm



Bestelldaten

1x M12, 0,3 m, schwarzes Kabel
2x M12, 0,3 m, schwarzes Kabel
Hinweis

Typ	VPE	Best.-Nr.
WIL-STANDARD-0.3-SCREW-SW-RED	1	2436340000
WIL-240-R-M12GM12G-0.3U-S	1	2576980000

Typ	VPE	Best.-Nr.
WIL-240-RYG-M12G-0.3U-S	1	2625240000

Technische Daten


Nennspannung (nach VDE Standard 0110 ISO Group C)
Nennstrom
Leistung
Lichtstrom
Beleuchtungsstärke
Beschaltung
Lichtfarbe (CCT)
Schutzart
Schlagfestigkeit
Tiefe
Breite
Höhe
Hinweis

24 V DC
0,36 A
8,5 W
208 lm
71 lux
Pin 4 (Litze: Schwarz) Ansteuerung rote LED, Pin 3 (Litze: Blau)
Red
IP67
IK05
40 mm
240 mm
8 mm


24 V DC
0,36 A
8,5 W
Pin 1 (Litze: Braun) Ansteuerung rote LED, Pin 2 (Litze: Weiß) Ansteuerung gelbe LED, Pin 3 (Litze: Blau), Pin 4 (Litze: Schwarz) Ansteuerung grüne LED
Red, Yellow, Green
IP67
IK05
40 mm
240 mm
8 mm

Gehäuselänge L	Bohrlochabstand L1
145 mm	130 mm
240 mm	225 mm
350 mm	335 mm
450 mm	435 mm
555 mm	540 mm
655 mm	640 mm
765 mm	750 mm
860 mm	845 mm

Maßzeichnung



Maßzeichnung



G

Gehäuselänge 240 mm



Hinweis 0,3 m, schwarzes Kabel

- Nennspannung (nach VDE Standard 0110 ISO Group C)
- Nennstrom
- Leistung
- Lichtstrom
- Beleuchtungsstärke
- Beschaltung
- Lichtfarbe (CCT)
- Schutzart
- Schlagfestigkeit
- Tiefe
- Breite
- Höhe

Hinweis

Typ	VPE	Best.-Nr.
WIL-240-RGBW-M12G-0.3U-S	1	2635090000

24 V DC
0,36 A
8,5 W
Pin 1 (Litze: Braun) Ansteuerung rote LED, Pin 2 (Litze: Weiß) Ansteuerung grüne LED, Pin 3 (Litze: Blau), Pin 4 (Litze: Schwarz) Ansteuerung blaue LED, Pin 5 (Litze: Grau) Ansteuerung weiße LED
Blue, White, Red, Green
IP67
IK05
40 mm
240 mm
8 mm
Maximal erlaubter Gesamtstrom: 1 A

Gehäuselänge L	Bohrlochabstand L1
145 mm	130 mm
240 mm	225 mm
350 mm	335 mm
450 mm	435 mm
555 mm	540 mm
655 mm	640 mm
765 mm	750 mm
860 mm	845 mm

WIL unterschiedliche Weißtöne
ohne Magnet
mit M12

2700 K Warmweiß

Gehäuselänge 240 mm



4000 K Neutralweiß

Gehäuselänge 240 mm



Bestelldaten

	0,3 m, schwarzes Kabel
Hinweis	

Typ	VPE	Best.-Nr.
WIL-240-WW27-M12G-0.3U-S	1	2633830000

Typ	VPE	Best.-Nr.
WIL-240-WW40-M12G-0.3U-S	1	2617810000

Technische Daten


Nennspannung (nach VDE Standard 0110 ISO Group C)	
Nennstrom	
Leistung	
Lichtstrom	
Beleuchtungsstärke	
Beschaltung	
Lichtfarbe (CCT)	
Schutzart	
Schlagfestigkeit	
Tiefe	
Breite	
Höhe	
Hinweis	

24 V DC
0,36 A
8,5 W
600 lm
210 lux
Pin 4 (Litze: Schwarz) Ansteuerung weiße LED, Pin 3 (Litze: Blau)
2700K
IP67
IK05
40 mm
240 mm
8 mm


24 V DC
0,36 A
8,5 W
630 lm
210 lux
Pin 4 (Litze: Schwarz) Ansteuerung weiße LED, Pin 3 (Litze: Blau)
4000K
IP67
IK05
40 mm
240 mm
8 mm

Gehäuselänge L	Bohrlochabstand L1
145 mm	130 mm
240 mm	225 mm
350 mm	335 mm
450 mm	435 mm
555 mm	540 mm
655 mm	640 mm
765 mm	750 mm
860 mm	845 mm

Maßzeichnung



Maßzeichnung



WIL unterschiedliche Weißtöne
ohne Magnet
mit M12

5700 K Kaltweiß

Gehäuselänge 240 mm



Bestelldaten

	0,3 m, schwarzes Kabel
Hinweis	

Technische Daten

Nennspannung (nach VDE Standard 0110 ISO Group C)	
Nennstrom	
Leistung	
Lichtstrom	
Beleuchtungsstärke	
Beschaltung	
Lichtfarbe (CCT)	
Schutzart	
Schlagfestigkeit	
Tiefe	
Breite	
Höhe	
Hinweis	


Typ	VPE	Best.-Nr.
WIL-240-WW57-M12G-0.3U-S	1	2614400000

24 V DC
0,36 A
8,5 W
660 lm
210 lux
Pin 4 (Litze: Schwarz) Ansteuerung weiße LED, Pin 3 (Litze: Blau)
5700K
IP67
IK05
40 mm
240 mm
8 mm

G

Gehäuselänge L	Bohrlochabstand L1
145 mm	130 mm
240 mm	225 mm
350 mm	335 mm
450 mm	435 mm
555 mm	540 mm
655 mm	640 mm
765 mm	750 mm
860 mm	845 mm

Maßzeichnung



WIL mit 12 V Bordnetz-Stecker
mit Magnet
mit M12

6500 K mit Bordstecker



Bestelldaten

	5,0 m, schwarzes Kabel
Hinweis	

Typ	VPE	Best.-Nr.
WIL-240-W-Z12V-5.0U-S-M	1	2548620000


Technische Daten

Nennspannung (nach VDE Standard 0110 ISO Group C)	12 V DC
Nennstrom	0,70 A
Leistung	8,5 W
Lichtstrom	711 lm
Beleuchtungsstärke	245 lux
Beschaltung	Blau -, Braun +
Lichtfarbe (CCT)	6500K, White
Schutzart	IP67
Schlagfestigkeit	IK05
Tiefe	40 mm
Breite	240 mm
Höhe	9,5 mm
Hinweis	

12 V DC
0,70 A
8,5 W
711 lm
245 lux
Blau -, Braun +
6500K, White
IP67
IK05
40 mm
240 mm
9,5 mm

Gehäuselänge L	Bohrlochabstand L1
145 mm	130 mm
240 mm	225 mm
350 mm	335 mm
450 mm	435 mm
555 mm	540 mm
655 mm	640 mm
765 mm	750 mm
860 mm	845 mm

Maßzeichnung



WIL Zubehör

Bewegungsmelder ohne Kabel

Bewegungsmelder mit Kabel



Bestelldaten

Hinweis

Typ	VPE	Best.-Nr.
WIL-BM-SK	1	2537720000

Typ	VPE	Best.-Nr.
WIL-BM-SK-M12-3.0U	1	2537700000

Technische Daten


Nennspannung (nach VDE Standard 0110 ISO Group C)
Nennstrom
Leistung
Lichtstrom
Beleuchtungsstärke
Beschaltung
Lichtfarbe (CCT)
Schutzart
Schlagfestigkeit
Tiefe
Breite
Höhe
Hinweis

24 V DC
< 6.0 A
PIN 4: + (Schwarz), PIN 3: - (Blau)
IP20
44 mm
76 mm
33 mm


24 V DC
< 6.0 A
PIN 4: + (Schwarz), PIN 3: - (Blau)
IP20
44 mm
76 mm
33 mm

G

Maßzeichnung



Maßzeichnung



WIL Zubehör

Bewegungsmelder mit Kabel

JACKPAC®



Bestelldaten

Hinweis

Typ	VPE	Best.-Nr.
WIL-BM-JP-M12-3.0U	1	2537710000


Technische Daten

Nennspannung (nach VDE Standard 0110 ISO Group C)
Nennstrom
Leistung
Lichtstrom
Beleuchtungsstärke
Beschaltung
Lichtfarbe (CCT)
Schutzart
Schlagfestigkeit
Tiefe
Breite
Höhe
Hinweis

24 V DC
< 3.0 A
PIN 4: + (Schwarz), PIN 3: - (Blau)
IP20
36 mm
51 mm
23 mm


G

Maßzeichnung



G

Netzteil



Hinweis

Typ	VPE	Best.-Nr.
WIL-TS-M12	1	2537730000



Typ	VPE	Best-Nr.
WIL-NT-STANDARD	1	2598350000

Nennspannung (nach VDE Standard 0110 ISO Group C)
Nennstrom
Leistung
Lichtstrom
Beleuchtungsstärke
Beschalung
Lichtfarbe (CCT)
Schutzart
Schlagfestigkeit
Tiefe
Breite
Höhe

24 V DC
1,5 A
PIN 4: + (Schwarz), PIN 3: - (Blau)
IP67
40 mm
102,5 mm
36,3 mm

24 V DC
1,10 A
IP65 im verriegelten Zustand
34 mm
100 mm
32 mm
Nur für Gehäuselänge 145 mm und 240 mm geeignet


Maßzeichnung



WIL Zubehör

Magnet

Schwenkhalter



Bestelldaten

Hinweis

Typ	VPE	Best.-Nr.
WIL-MAGNET	1	2526810000

Typ	VPE	Best.-Nr.
WIL-SCHWENKHALTER	1	2614220000

Technische Daten


Nennspannung (nach VDE Standard 0110 ISO Group C)
Nennstrom
Leistung
Lichtstrom
Beleuchtungsstärke
Beschaltung
Lichtfarbe (CCT)
Schutzart
Schlagfestigkeit
Tiefe
Breite
Höhe
Hinweis

38 mm
238 mm
1,5 mm


20 mm
32,5 mm
26,7 mm

G

Maßzeichnung



Maßzeichnung



Erklärung der Abkürzungen der WIL Familie



G

Abkürzung	Bedeutung
WIL	Familiennamen
145	Gehäuselänge 145 mm
240	Gehäuselänge 240 mm
350	Gehäuselänge 350 mm
450	Gehäuselänge 450 mm
555	Gehäuselänge 555 mm
655	Gehäuselänge 655 mm
765	Gehäuselänge 765 mm
860	Gehäuselänge 860 mm
Standard	Gehäuselänge 240 mm
W	weiß 6500 K
WW40	weiß 4000 K
WW57	weiß 5700 K
WW27	weiß 2700 K
R	Rot
B	Blau
M12G	M12 Steckverbinder gerade
0.3U	Leitungslänge 0,3 m
-S	Montage mit Schraube möglich
-M	Montage zusätzlich mit Magnet möglich
BM	Bewegungsmelder
SK	Schraubklemme
NT-standard	Netzteil für Gehäuselänge 145 mm und 240 mm
JP	Jackpac® Gehäuse
Z12V	Bordstecker für KFZ
Schraub	Schraubklemme
Magnet	Magnet nur für 240 mm Version
Schwenkhalter	Schwenkhalter
TS	Türschalter
RYG	Drei Farben: Rot, Gelb, Grün
RGBW	RGBW LEDs eingebaut (Mehrfarbige LEDs)