

VPU PV II 3 600 MB

Überspannungsableiter T2 für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme bis 600 V DC und Einsatzhöhe bis 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall.

Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter. Erfüllt EN 50539-11 und VDE 0675-39-11 mit einem Schutzpegel (L+ L-/PE) $\leq 2,5$ kV und I_{scpv} 15 kA. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU PV II 3 R 600 MB oder gleichwertig.

SPD Typ:	T2
Nennspannung DC:	600 V DC
Spannung der PV Anlage, max. UCPV:	600 V DC
Ableitstrom, max. (8/20 μ s):	40 kA
Schutzpegel U_p (+/- , -/PE , +/PE):	$\leq 2,5$ kV
Kurzschlussfestigkeit ISCPV:	15 kA
Optische Funktionsanzeige;	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Ausführung:	mit Fernmeldekontakt
Breite:	53,7 mm

Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU PV II 3 R 600 MB
Art-Nr:	2530650000

Produktlink: <https://eshop.weidmueller.com/de/vpu-pv-ii-3-r-600-mb/p/3034790000>

VPU PV II 3 R 600 MB

Überspannungsableiter T2 für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme bis 600 V DC und Einsatzhöhe bis 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall.
Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter. Erfüllt EN 50539-11 und VDE 0675-39-11 mit einem Schutzpegel (L+ L-/PE) $\leq 2,5$ kV und I_{scpv} 15 kA. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU PV II 3 R 600 MB oder gleichwertig.

SPD Typ:	T2
Nennspannung DC:	600 V DC
Spannung der PV Anlage, max. UCPV:	600 V DC
Ableitstrom, max. (8/20 μ s):	40 kA
Schutzpegel U_p (+/- , -/PE , +/PE):	$\leq 2,5$ kV
Kurzschlussfestigkeit I_{scpv} :	15 kA
Optische Funktionsanzeige;	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Ausführung:	mit Fernmeldekontakt
Breite:	53,7 mm
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU PV II 3 R 600 MB
Art-Nr:	2530650000

Produktlink: <https://eshop.weidmueller.com/de/vpu-pv-ii-3-r-600-mb/p/3034790000>

VPU PV II 3 1000

Überspannungsableiter T2 für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme bis 1000 V DC und Einsatzhöhe bis 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall.

Ableiter sind werkzeuglos steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Erfüllt EN 50539-11 und VDE 0675-39-11 mit einem Schutzpegel (L+ L-/PE) $\leq 3,8$ kV und I_{scpv} 11 kA. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU PV II 3 1000 oder gleichwertig.

SPD Typ:	T2
Nennspannung DC:	1000 V DC
Spannung der PV Anlage, max. UCPV:	1100 V DC
Ableitstrom, max. (8/20 us):	40 kA
Schutzpegel U_p (+/- , -/PE , +/-PE):	3,8 kV
Kurzschlussfestigkeit ISCPV:	11000 A
Optische Funktionsanzeige;	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Breite:	54 mm
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU PV II 3 1000
Art-Nr:	2530550000

Produktlink: <https://eshop.weidmueller.com/en/vpu-pv-ii-3-1000/p/2530550000>

VPU PV II 3 R 1000

Überspannungsableiter T2 für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme bis 1000 V DC und Einsatzhöhe bis 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall.

Ableiter sind werkzeuglos steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Erfüllt EN 50539-11 und VDE 0675-39-11 mit einem Schutzpegel (L+ L-/PE) $\leq 3,8$ kV und I_{scpv} 11 kA. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU PV II 3 R 1000 oder gleichwertig.

SPD Typ:	T2
Nennspannung DC:	1000 V DC
Spannung der PV Anlage, max. UCPV:	1100 V DC
Ableitstrom, max. (8/20 us):	40 kA
Schutzpegel U_p (+/- , -/PE , +/PE):	3,8 kV
Kurzschlussfestigkeit I_{scpv} :	11000 A
Optische Funktionsanzeige;	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Ausführung:	mit Fernmeldekontakt
Breite:	54 mm
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU PV II 3 R 1000
Art-Nr:	2530180000

Produktlink: <https://eshop.weidmueller.com/en/vpu-pv-ii-3-r-1000/p/2530180000>

VPU PV II 3 1000 MB

Überspannungsableiter T2 für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme bis 1000 V DC und Einsatzhöhe bis 4000 m, kompakte Bauweise, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall.

Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter. Erfüllt EN 50539-11 und VDE 0675-39-11 mit einem Schutzpegel (L+ L-/PE) $\leq 3,8$ kV und I_{scpv} 11 kA. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU PV II 3 1000 oder gleichwertig.

SPD Typ:	T2
Nennspannung DC:	1000 V DC
Spannung der PV Anlage, max. UCPV:	1100 V DC
Ableitstrom, max. (8/20 us):	40 kA
Schutzpegel U_p (+/- , -/PE , +/-PE):	3,8 kV
Kurzschlussfestigkeit I_{scpv} :	11000 A
Optische Funktionsanzeige;	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Breite:	54 mm
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU PV II 3 1000
Art-Nr:	2530550000

Produktlink: <https://eshop.weidmueller.com/en/vpu-pv-ii-3-1000/p/2530550000>

VPU PV II 3 R 1000 MB

Überspannungsableiter T2 für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme bis 1000 V DC und Einsatzhöhe bis 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall.

Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter. Erfüllt EN 50539-11 und VDE 0675-39-11 mit einem Schutzpegel ($L+ L-/PE \leq 3,8 \text{ kV}$ und $I_{scpv} 11 \text{ kA}$). Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU PV II 3 R 1000 oder gleichwertig.

SPD Typ:	T2
Nennspannung DC:	1000 V DC
Spannung der PV Anlage, max. UCPV:	1100 V DC
Ableitstrom, max. (8/20 us):	40 kA
Schutzpegel $U_p (+/-, -/PE, +/PE)$:	3,8 kV
Kurzschlussfestigkeit ISCPV:	11000 A
Optische Funktionsanzeige;	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Ausführung:	mit Fernmeldekontakt
Breite:	54 mm

Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU PV II 3 R 1000
Art-Nr:	2530180000

Produktlink: <https://eshop.weidmueller.com/en/vpu-pv-ii-3-r-1000/p/2530180000>

VPU PV II 3 1500

Überspannungsableiter T2 für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme bis 1500 V DC und Einsatzhöhe bis 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall.

Ableiter sind werkzeuglos steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Erfüllt EN 50539-11 und VDE 0675-39-11 mit einem Schutzpegel (L+ L-/PE) ≤ 5 kV und I_{scpv} 11 kA. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU PV II 3 1500 oder gleichwertig.

SPD Typ:	T2
Nennspannung DC:	1500 V DC
Spannung der PV Anlage, max. UCPV:	1500 V DC
Ableitstrom, max. (8/20 μ s):	30 kA
Schutzpegel U_p (+/- , -/PE , +/PE):	5 kV
Kurzschlussfestigkeit I_{scpv} :	11000 A
Optische Funktionsanzeige;	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Breite:	54 mm
	q
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU PV II 3 1500
Art-Nr:	2530640000

Produktlink: <https://eshop.weidmueller.com/en/vpu-pv-ii-3-1500/p/2530640000>

VPU PV II 3 R 1500

Überspannungsableiter T2 für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme bis 1500 V DC und Einsatzhöhe bis 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall.

Ableiter sind werkzeuglos steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Erfüllt EN 50539-11 und VDE 0675-39-11 mit einem Schutzpegel (L+ L-/PE) ≤ 5 kV und I_{scpv} 11 kA. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU PV II 3 R 1500 oder gleichwertig.

SPD Typ:	T2
Nennspannung DC:	1500 V DC
Spannung der PV Anlage, max. UCPV:	1500 V DC
Ableitstrom, max. (8/20 us):	30 kA
Schutzpegel U_p (+/- , -/PE , +/PE):	5 kV
Kurzschlussfestigkeit ISCPV:	11000 A
Optische Funktionsanzeige;	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Ausführung:	mit Fernmeldekontakt
Breite:	54 mm
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU PV II 3 R 1500
Art-Nr:	2530650000

Produktlink: <https://eshop.weidmueller.com/en/vpu-pv-ii-3-r-1500/p/2530650000>

VPU PV II 3 1500 MB

Überspannungsableiter T2 für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme bis 1500 V DC und Einsatzhöhe bis 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall.

Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter. Erfüllt EN 50539-11 und VDE 0675-39-11 mit einem Schutzpegel (L+ L-/PE) ≤ 5 kV und I_{scpv} 11 kA. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU PV II 3 1500 oder gleichwertig.

SPD Typ:	T2
Nennspannung DC:	1500 V DC
Spannung der PV Anlage, max. UCPV:	1500 V DC
Ableitstrom, max. (8/20 us):	30 kA
Schutzpegel U_p (+/- , -/PE , +/PE):	5 kV
Kurzschlussfestigkeit ISCPV:	11000 A
Optische Funktionsanzeige;	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Breite:	54 mm
	q
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU PV II 3 1500
Art-Nr:	2530640000

Produktlink: <https://eshop.weidmueller.com/en/vpu-pv-ii-3-1500/p/2530640000>

VPU PV II 3 R 1500 MB

Überspannungsableiter T2 für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme bis 1500 V DC und Einsatzhöhe bis 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall.

Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter. Erfüllt EN 50539-11 und VDE 0675-39-11 mit einem Schutzpegel ($L+L-/PE$) ≤ 5 kV und I_{scpv} 11 kA. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU PV II 3 R 1500 oder gleichwertig.

SPD Typ:	T2
Nennspannung DC:	1500 V DC
Spannung der PV Anlage, max. UCPV:	1500 V DC
Ableitstrom, max. (8/20 μ s):	30 kA
Schutzpegel U_p (+/- , -/PE , +/PE):	5 kV
Kurzschlussfestigkeit I _{scpv} :	11000 A
Optische Funktionsanzeige;	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Ausführung:	mit Fernmeldekontakt
Breite:	54 mm
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU PV II 3 R 1500
Art-Nr:	2530650000

Produktlink: <https://eshop.weidmueller.com/en/vpu-pv-ii-3-r-1500/p/2530650000>