



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020322313002241

认证委托人名称及地址

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany

生产者名称及地址

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany

生产企业名称及地址

KVGY Kft. Kaposvár Electrotechnical Bhctory Kaposvdr Ltd.
H-7400 KAPOSVAR, Guba S.U. 38 H-7401 KAPOSVAR, Pj. 28.

产品名称和系列、型号、规格

接线端子
SAKH 系列

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01:2024)的要求, 特发此证。

发证日期:2025 年 09 月 22 日 有效期至:2030 年 09 月 21 日

首次发证日期:2020 年 09 月 27 日

认证模式:型式试验+初始工厂检查+获证后监督

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



批 准:

邵毅华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322313002241

证书附页：第 1 页 共 3 页

产品名称：

接线端子

型号规格：

SAK 4 EP/SW	SAKH 10 EP/SW	SAKH 35 EP/SW	SAKH 6 EP/SW
选配附件：			
隔板	TW SAK4-10 EP/SW		
固定块	MEW 1/32		
导轨	TS 32/...		
横联件 (SAK 4)	Q 2 SAK4 Q 3 SAK4 Q 4 SAK4 Q 10 SAK4		
横联件 (SAKH 6, SAKH 10)	横联	QL 2 SAKH10 QL 3 SAKH10	
	联接套管	VH 12/4.9/3.3 SAK6N	
	安装螺丝	KISC M3×20.5/10 EK4	
横联件 (SAKH 35)	横联	QL 2 SAKH35 QL 3 SAKH35 QL 4 SAKH35 QL 10 SAKH35	
	联接套管	VH 17/8/5 SAK35	
	安装螺丝	BFSC M4×35	

防爆标志：

Ex eb IIC Gb

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批 准：

邵俊华



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322313002241

证书附页：第 2 页 共 3 页

电气参数：

产品型号	电压(V)	电流(A)	电阻(mΩ)
SAK 4 EP/SW	550	32	0.4
SAKH 6 EP/SW	1100	50	0.2
SAKH 10 EP/SW	1100	57	0.2
SAKH 35 EP/SW	1100	125	0.1

注：选配附件电气参数详见 NTI。

相关报告编号：

2020S17402-002073、2023S17402-011335

使用条件：

1.使用工作温度范围：-60℃~+160℃。

2.特殊（限制）使用条件：

1)产品适用于含有爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境的外壳。当用于爆炸性气体环境中时，外壳应满足 GB/T 3836.1 和 GB/T 3836.3 的要求。对于可燃性粉尘环境，外壳应满足 GB/T 3836.1 和 GB/T 3836.31 的要求。

2)外壳的结构应能阻挡所有的日光和紫外线影响接线端子。对于爆炸性气体环境，接线端子应安装在经认证的防爆型式为“e”、防护等级为 IP54 的外壳内。对于可燃性粉尘环境，接线端子应安装在经认证的防爆型式为“t”的外壳内（符合 GB/T 3836.31）。

3)在正常使用条件下，以最大允许额定电流测量时，接线端子的温升最大为 40K。只要端子环境温度不超过下表，端子可用于温度组别为 T1…T6 的设备。在任何情况下，接线端子的任何部分都不应超过 160℃。

温度组别	使用环境温度
T6	-60℃~+40℃
T5	-60℃~+55℃
T4	-60℃~+90℃
T3	-60℃~+120℃

4)当使用 SAKH 系列接线端子时，尤其是与其他系列或尺寸或附件的接线端子一起使用时，必须遵守 GB/T 3836.3 表 2 中的电气间隙和爬电距离的要求。关

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIAs
Worldwide Access

批 准：

邵华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322313002241

证书附页：第 3 页 共 3 页

于盖子、横联件和端部支架的使用，必须遵循制造商的说明。

5)有关产品的详细信息，请参阅“安装人员须知 NTI”。

6)除说明书中规定的导线外，不得使用其他尺寸或类型的导线。接线端子必须安装在另一个相同类型和尺寸的端子旁边，或者带有挡板。

7)如果使用的导线横截面小于额定导线横截面，则应在成套设备证书中说明相应的较低电流。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批 准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司