

VPU AC I 1 275/25 LCF S

Blitzstromableiter Typ 1+2 für TN - Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 25 kA (10/350µs), schmale Bauform 1 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter, geeignet für den Einsatz nach VDE AR N 4100 im Vorzählerbereich. Optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG, Ableiter sind steck- und ziehbar. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 1 275/25 LCF S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2
Nennspannung (AC):	230 V
Blitzprüfstrom I _{IMP} (L-PE):	25 kA
Höchste Dauerspannung, U _c (AC):	275 V
Schutzpegel U _P bei I _N , (L/N-PE):	≤ 1,5 kV
Folgestromlöschfähigkeit I _{fl}	50 kA
Folgestrombegrenzung:	Nichtauslösen einer 16 A gG Sicherung bis prosp. 50 kA
Kurzschlussfestigkeit I _{SCCR} :	50 kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gL
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Bauform:	Installationsgehäuse; 1 TE, Insta IP20
Breite:	18 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC I 1 275/25 LCF S
Art-Nr:	2726620000

Produktlink: <https://eshop.weidmueller.com/de/vpu-ac-i-1-27525-lcf-s/p/2726620000>

VPU AC I 1 R 275/25 LCF S

Blitzstromableiter Typ 1+2 für TN - Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 25 kA (10/350µs), schmale Bauform 1 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter, geeignet für den Einsatz nach VDE AR N 4100 im Vorzählerbereich. Optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG.

Ableiter sind steck- und ziehbar. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 1 R 275/25 LCF S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2
Nennspannung (AC):	230 V AC
Blitzprüfstrom I _{imp} (L-PE):	25 kA
Höchste Dauerspannung, U _c (AC):	275 V
Schutzpegel U _p bei I _n , (L/N-PE):	≤ 1,5 kV
Folgestromlöschfähigkeit I _n	50 kA
Hinweis Folgestrombegrenzung:	Nichtauslösen einer 16 A gG Sicherung bis prosp. 50 kA
Kurzschlussfestigkeit I _{SCCR} :	50 kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gL
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Meldekontakt:	250 V 1A 1CO
Bauform:	Installationsgehäuse; 1 TE, Insta IP20
Breite:	18 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC I 1 R 275/25 LCF S
Art-Nr:	2726660000

Produktlink: [2726660000 VPU AC I 1 R 275/25 LCF S](#) | Weidmüller Produkt-Katalog

VPU AC I 1+1 275/25 LCF S

Blitzstromableiter Typ 1+2 für einphasige TN / TT - Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 25 kA (10/350µs), schmale Bauform 2 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter, geeignet für den Einsatz nach VDE AR N 4100 im Vorzählerbereich. Optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,5$ kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 1+1 275/25 LCF S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2
Nennspannung (AC):	230 V
Blitzstoßstrom I _{imp} (10/350 µs) (L-PE):	25 kA
Blitzstoßstrom I _{imp} (10/350 µs) (N-PE):	100 kA
Höchste Dauerspannung, U _c (AC):	275 V
Höchste Dauerspannung, U _c (N-PE):	305 V
Schutzpegel U _p bei I _N , (L/N-PE):	$\leq 1,7$ kV
Schutzpegel U _p bei I _N , (N-PE):	$\leq 1,7$ kV
Folgestromlöschfähigkeit I _{fi}	50 kA
Folgestrombegrenzung:	Nichtauslösen einer 16 A gG Sicherung bis prosp. 50 kA
Kurzschlussfestigkeit I _{SCCR} :	50 kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 315 A gL
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Bauform:	Installationsgehäuse; 2 TE, Insta IP20
Breite:	36 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC I 1+1 275/25 LCF S
Art-Nr:	2726680000

Produktlink: [2726680000 VPU AC I 1+1 275/25 LCF S](#) | Weidmüller Produkt-Katalog

VPU AC I 1+1 R 275/25 LCF S

Blitzstromableiter Typ 1+2 für einphasige TN / TT - Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 25 kA (10/350µs), schmale Bauform 2 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter, geeignet für den Einsatz nach VDE AR N 4100 im Vorzählerbereich. Optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 1+1 R 275/25 LCF S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2
Nennspannung (AC):	230 V
Blitzstoßstrom I _{imp} (10/350 us) (L-PE):	25 kA
Blitzstoßstrom I _{imp} (10/350 us) (N-PE):	100 kA
Höchste Dauerspannung, U _c (AC):	275 V
Höchste Dauerspannung, U _c (N-PE):	305 V
Schutzpegel U _p bei I _N , (L/N-PE):	≤ 1,7 kV
Schutzpegel U _p bei I _N , (N-PE):	≤ 1,7 kV
Folgestromlöschfähigkeit I _{fl}	50 kA
Folgestrombegrenzung:	Nichtauslösen einer 16 A gG Sicherung bis prosp. 50 kA
Kurzschlussfestigkeit I _{SCCR} :	50 kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gL
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Meldekontakt:	250 V 1A 1CO
Bauform:	Installationsgehäuse; 2 TE, Insta IP20
Breite:	36 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC I 1+1 R 275/25 LCF S
Art-Nr:	2726700000

Produktlink: [2726700000 VPU AC I 1+1 R 275/25 LCF S](#) | Weidmüller Produkt-Katalog

VPU AC I 2 275/25 LCF S

Blitzstromableiter Typ 1+2 für einphasige TN - Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 25 kA (10/350µs), schmale Bauform 2 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter, geeignet für den Einsatz nach VDE AR N 4100 im Vorzählerbereich. Optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG, Ableiter sind steck- und ziehbar. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,5$ kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 2 275/25 LCF S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2
Nennspannung (AC):	230 V
Blitzstoßstrom I _{imp} (L/N-PE):	25 kA
Höchste Dauerspannung, U _c (AC):	275 V
Schutzpegel U _p bei I _n , (L/N-PE):	$\leq 1,5$ kV
Folgestromlöschfähigkeit I _n	50 kA
Folgestrombegrenzung:	Nichtauslösen einer 16 A gG Sicherung bis prosp. 50 kA
Kurzschlussfestigkeit ISCCR:	50 kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 315 A gL
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Bauform:	Installationsgehäuse; 2 TE, Insta IP20
Breite:	36 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC I 2 275/25 LCF S
Art-Nr:	2726720000

Produktlink: [2726720000 VPU AC I 2 275/25 LCF S | Weidmüller Produkt-Katalog](#)

VPU AC I 2 R 275/25 LCF S

Blitzstromableiter Typ 1+2 für einphasige TN - Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 25 kA (10/350µs), schmale Bauform 2 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter, geeignet für den Einsatz nach VDE AR N 4100 im Vorzählerbereich. Optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.
Typ: VPU AC I 2 R 275/25 LCF S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2
Nennspannung Un:	230 V AC
Blitzstoßstrom IIMP (L/N-PE):	25 kA
Höchste Dauerspannung, Uc (AC):	275 V
Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE):	≤ 1,5 kV
Folgestromlöschfähigkeit I _{fl}	50 kA
Folgestrombegrenzung:	Nichtauslösen einer 16 A gG Sicherung bis prosp. 50 kA
Kurzschlussfestigkeit I _{SCCR} :	50 kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gL
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Meldekontakt:	250 V 1A 1CO
Bauform:	Installationsgehäuse; 2 TE, Insta IP20
Breite:	36 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC I 2 R 275/25 LCF S
Art-Nr:	2726730000

Produktlink: [2726730000 VPU AC I 2 R 275/25 LCF S](#) | Weidmüller Produkt-Katalog

VPU AC I 3 275/25 LCF S

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige 4-Leiter TNC - Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 25 kA (10/350µs), schmale Bauform 3 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter, geeignet für den Einsatz nach VDE AR N 4100 im Vorzählerbereich in Schutzklasse II – IV. Optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,5$ kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 3 275/25 LCF S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2
Nennspannung (AC):	230 V
Blitzprüfstrom I _{imp} (L-PE):	25 kA
Höchste Dauerspannung, U _c (AC):	275 V
Schutzpegel U _p bei I _n , (L/N-PE):	$\leq 1,5$ kV
Folgestromlöschfähigkeit I _n	50 kA
Folgestrombegrenzung:	Nichtauslösen einer 16 A gG Sicherung bis prosp. 50 kA
Kurzschlussfestigkeit I _{SCCR} :	50 kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 315 A gL
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Bauform:	Installationsgehäuse; 3 TE, Insta IP20
Breite:	54 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC I 3 275/25 LCF S
Art-Nr:	2726740000

Produktlink: [2726740000 VPU AC I 3 275/25 LCF S](#) | Weidmüller Produkt-Katalog

VPU AC I 3 R 275/25 LCF S

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige 4-Leiter TNC - Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 25 kA (10/350µs), schmale Bauform 3 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter, geeignet für den Einsatz nach VDE AR N 4100 im Vorzählerbereich in Schutzklasse II – IV. Optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,5$ kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 3 R 275/25 LCF S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2
Nennspannung (AC):	230 V AC
Blitzstoßstrom I _{imp} (L-PE):	25 kA
Höchste Dauerspannung, U _c (AC):	275 V
Schutzpegel U _p bei I _N , (L/N-PE):	$\leq 1,5$ kV
Folgestromlöschfähigkeit I _{fi}	50 kA
Folgestrombegrenzung:	Nichtauslösen einer 16 A gG Sicherung bis prosp. 50 kA
Kurzschlussfestigkeit I _{SCCR} :	50 kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 315 A gL
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Meldekontakt:	250 V 1A 1CO
Bauform:	Installationsgehäuse; 3 TE, Insta IP20
Breite:	54 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC I 3 R 275/25 LCF S
Art-Nr:	2726750000

Produktlink: [2726750000 VPU AC I 3 R 275/25 LCF S](#) | Weidmüller Produkt-Katalog

VPU AC I 3+1 275/25 LCF S 2PE

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige 5-Leiter TNS / TT- Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 25 kA (10/350µs), schmale Bauform 4 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter, geeignet für den Einsatz nach VDE-AR-N 4100 im Vorzählerbereich der Schutzklassen I – IV. Optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Die Ableiter sind steck- und ziehbar. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,7$ kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.
Typ: VPU AC I 3+1 275/25 LCF S 2PE oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2
Nennspannung (AC):	230 V AC
Blitzprüfstrom IIMP (10/350 us) (L-PE):	25 kA
Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (N-PE):	100 kA
Höchste Dauerspannung, Uc (AC):	275 V
Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE):	305 V
Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE):	$\leq 1,7$ kV
Schutzpegel UP bei IN, (N-PE):	$\leq 1,7$ kV
Folgestromlöschfähigkeit I_{fi}	50 kA
Folgestrombegrenzung:	Nichtauslösen einer 16 A gG Sicherung bis prosp. 50 kA
Kurzschlussfestigkeit ISCCR:	50 kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 315 A gL
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Bauform:	Installationsgehäuse; 4 TE, Insta IP20
Breite:	72 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC I 3+1 275/25 LCF S 2PE
Art-Nr:	2726760000

Produktlink: [2726760000 VPU AC I 3+1 275/25 LCF S 2PE](#) | Weidmüller Produkt-Katalog

VPU AC I 3+1 R 275/25 LCF S 2PE

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige 5-Leiter TNS / TT- Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 25 kA (10/350µs), schmale Bauform 4 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter, geeignet für den Einsatz nach VDE AR N 4100 im Vorzählerbereich der Schutzklasse I – IV. Optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,7$ kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.
Typ: VPU AC I 3+1 R 275/25 LCF S 2PE oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2
Nennspannung (AC):	230 V AC
Blitzprüfstrom I _{IMP} (10/350 us) (L-PE):	25 kA
Blitzstoßstrom I _{IMP} (10/350 us) (N-PE):	100 kA
Höchste Dauerspannung, U _c (AC):	275 V
Höchste Dauerspannung, U _c (N-PE):	305 V
Schutzpegel U _P bei I _N , (L/N-PE):	$\leq 1,7$ kV
Schutzpegel U _P bei I _N , (N-PE):	$\leq 1,7$ kV
Folgestromlöschfähigkeit I _{fl}	50 kA
Folgestrombegrenzung:	Nichtauslösen einer 16 A gG Sicherung bis prosp. 50 kA
Kurzschlussfestigkeit ISCCR:	50 kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 315 A gL
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Meldekontakt:	250 V 1A 1CO
Bauform:	Installationsgehäuse; 4 TE, Insta IP20
Breite:	72 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC I 3+1 R 275/25 LCF S 2PE
Art-Nr:	2726770000

Produktlink: [2726770000 VPU AC I 3+1 R 275/25 LCF S 2PE](#) | Weidmüller Produkt-Katalog

VPU AC I 4 275/25 LCF S

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige 5-Leiter TNS - Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 25 kA (10/350µs), schmale Bauform 4 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter, geeignet für den Einsatz nach VDE AR N 4100 im Vorzählerbereich in Schutzklasse I – IV. Optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,5$ kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 4 275/25 LCF S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2
Nennspannung (AC):	230 V
Blitzstoßstrom I _{imp} (L-PE):	25 kA
Höchste Dauerspannung, U _c (AC):	275 V
Schutzpegel U _p bei I _N , (L/N-PE):	$\leq 1,5$ kV
Folgestromlöschfähigkeit I _n	50 kA
Hinweis Folgestrombegrenzung:	Nichtauslösen einer 16 A gG Sicherung bis prosp. 50 kA
Kurzschlussfestigkeit ISCCR:	50 kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 315 A gL
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Bauform:	Installationsgehäuse; 4 TE, Insta IP20
Breite:	72 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC I 4 275/25 LCF S
Art-Nr:	2726780000
Produktlink:	2726780000 VPU AC I 4 275/25 LCF S Weidmüller Produkt-Katalog

VPU AC I 4 R 275/25 LCF S

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige 5-Leiter TNS - Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 25 kA (10/350µs), schmale Bauform 4 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter, geeignet für den Einsatz nach VDE AR N 4100 im Vorzählerbereich in Schutzklasse I – IV. Optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,5$ kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.
Typ: VPU AC I 4 R 275/25 LCF S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2
Nennspannung (AC):	230 V
Blitzstoßstrom I _{imp} (L-PE):	25 kA
Höchste Dauerspannung, U _c (AC):	275 V
Schutzpegel U _p bei I _n , (L/N-PE):	$\leq 1,5$ kV
Folgestromlöschfähigkeit I _n	50 kA
Hinweis Folgestrombegrenzung:	Nichtauslösen einer 16 A gG Sicherung bis prosp. 50 kA
Kurzschlussfestigkeit ISCCR:	50 kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 315 A gL
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Meldekontakt:	250 V 1A 1CO
Bauform:	Installationsgehäuse; 4 TE, Insta IP20
Breite:	72 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC I 4 R 275/25 LCF S
Art-Nr:	2726790000

Produktlink: [2726790000 VPU AC I 4 R 275/25 LCF S](#) | Weidmüller Produkt-Katalog