



Gebäudeinfrastruktur

Energieversorgung 5-Leiter TNS/TT Netz

Externer Blitzschutz



TNC:
VPU ZPA I 3 300/7,5
2674420000 (o. FM)
VPU ZPA I 3 300/12,5
2674350000 (o. FM)

TNS/TT:
VPU ZPA I 3+1 300/7,5
2674460000 (o. FM)
VPU ZPA I 3+1 300/12,5
2674380000 (o. FM)

Kein externer Blitzschutz



Industrie

Energieversorgung 4/5-Leiter TNC/TNS/TT Netz

Externer Blitzschutz

TNC:
VPU AC I 3 (R) 275/25 LCF S
2726740000 (o. FM)
2726750000 (m. FM)

TNS/TT:
AC I 3+1 (R) 275/25 LCF S 2PE
2726760000 (o. FM)
2726770000 (m. FM)



Kein externer Blitzschutz

TNC:
VPU AC I 3(R) 300/12.5 LCF
2636970000 (o. FM)
2636980000 (m. FM)

TNS/TT:
VPU AC I 3+1(R) 300/12.5 LCF
2636910000 (o. FM)
2636920000 (m. FM)



Photovoltaik

PV-Anlage

Externer Blitzschutz

bis 1000 V
VPU PV I + II 3(R) 1000
2530610000 (o. FM)
2530620000 (m. FM)



Kein externer Blitzschutz

bis 1000 V
VPU PV II 3(R) 1000
2530550000 (o. FM)
2530180000 (m. FM)



bis 1500 V
VPU PV I + II 3(R) 1500
2530580000 (o. FM)
2530590000 (m. FM)



bis 1500 V
VPU PV II 3(R) 1500
2530640000 (o. FM)
2530650000 (m. FM)



Vorzähler-Installation

Hauptverteiler

TNC:
VPU AC I 3(R) 300/12.5
2591440000 (o. FM)
2591450000 (m. FM)



TNC:
VPU AC II 3(R) 300/50
2591160000 (o. FM)
2591170000 (m. FM)



TNC:
VPU AC I 3 (R) 275/25 LCF S
2726740000 (o. FM)
2726750000 (m. FM)



TNC:
VPU AC II 3(R) 300/50
2591160000 (o. FM)
2591170000 (m. FM)



TNS/TT:
VPU AC I 3+1(R) 300/12.5
2591460000 (o. FM)
2591470000 (m. FM)



TNS/TT:
VPU AC II 3+1(R) 300/50
2591080000 (o. FM)
2591090000 (m. FM)



TNS/TT:
VPU AC I 3+1 (R) 275/25 LCF S 2PE
2726760000 (o. FM)
2726770000 (m. FM)



TNS/TT:
VPU AC II 3+1(R) 300/50
2591080000 (o. FM)
2591090000 (m. FM)



Unterverteilung

VPU AC II 3+1(R) 300/50
2591080000 (o. FM)
2591090000 (m. FM)



VPU AC II 3(R) 300/50
2591160000 (o. FM)
2591170000 (m. FM)



VPU AC II 3+1(R) 300/50
2591080000 (o. FM)
2591090000 (m. FM)



Endgeräte

VPU III SO LD+A
1351700000 (m. FM)



VPU III SO LD+A
1351700000 (m. FM)



DC - seitig

AC - seitig



Gebäudeinfrastruktur



Industrie

MSR Gebäudeanwendungen

MSR Industrieanwendungen

Auswahlhilfe Blitz- und Überspannungsschutz

Let's connect.

VARITECTOR

Passender Überspannungsschutz
einfach ausgewählt –
Unser komplettes Programm
der VARITECTOR PU-Serie



0...20mA • 0...10V



2 analoge
Signalkreise
VSPC 2CL 24 VDC
8924470000



1 analoger Signalkreis
VSSC4 CL 24
VAC/DC 0.5 A
1063730000



VSPC BASE 2CL
8924710000

24V • AC/DC



2 Binärsignale 24 V
VSPC 2SL 24 VDC
8924330000



1 Binärsignal 24 V
VSSC4 SL 24
VAC/DC 0.5 A
1063840000



VSPC BASE 2SL
8924720000

Ethernet • Daten • Telefon



Telefonschutz
VSPC TELE UKO
2WIRE
8924660000



RS485/ Modbus RTU
VSPC RS485 2CH
8924670000



Ethernet Cat. 6
VDATE CAT6
1348590000



VSPC BASE 2CL
8924710000

0...20mA • 0...10V



2 analoge
Signalkreise
VSPC 2CL 24 VDC
8924470000



1 analoger
Signalkreis
VSPC 1CL 24 VDC
8924480000



VSPC BASE 2CL FG
8924270000



VSPC BASE 1CL FG
8924290000

230V AC



2 Binärsignale
VSPC MOV 2CH
230V
8924610000



1 Binärsignal
VSSC4 MOV
240VAC/DC
1064020000



VSPC BASE
2/4CH FG
8924300000

Ethernet • Daten • Telefon



RS485/PROFIBUS DP
VSSC6 RS485 DP
1065010000



Telefonschutz
VSPC TELE UKO
2WIRE
8924660000



VSPC BASE
2CL FG
8924270000



Let's connect.

weidmueller.de/varitector

Made in Germany

Weidmüller GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
32758 Detmold
www.weidmueller.de



4 050118 612493

Best.Nr.: 2601970000/TCTC/DE/10/2019

Wir behalten uns technische Änderungen vor.

Weidmüller