


Reihenklemmen

Einfach effizienter arbeiten

Standardisierte Klemmenleiste für die Hauptverteilung in Gebäuden

**Artikelnummer: 8000122098 - TR BD AITB BB 1RCD W/O TS**

Vorbestückte Klemmenleiste für die Gebäudeinstallationsverdrahtung einer Hauptverteilung mit einem RCD. Beinhaltet alle erforderlichen Komponenten einer Einspeisung und den Anschluss von 9 Wechselstrom- und 1 Drehstromkreis. Verteilung des FI- Potentials über eine N- Sammelschiene 10 x 3 mm. Auftrennung der N- Potentiale für die Isolationswiderstandsmessung über Trennschlitten zur Sammelschiene.

Bestückung:

- Tragschiene TS 35 x 7,5; 248 mm Länge
 - 10 x Installationsklemme; NT-L-PE; 4 mm² (2668950000)
 - 1 x Installationsklemme; L-L; 4 mm² (2668900000)
 - 1 x Einspeiseklemme Sammelschiene; 16 mm² (2669140000)
 - 3 x Einspeiseklemme; beige; 16 mm² (2668740000)
 - 1 x Einspeiseklemme; blau; 16 mm² (2668750000)
 - 1 x Schutzleiterklemme; grün-gelb; 16 mm² (2668760000)
- Inklusive Sammelschiene, Abschlussplatten, Endwinkel und Markierer.
Reihenklemme mit Gummiring befestigt – ohne Tragschiene.


AITB 2.5 BB L-L

2,5 mm²



Breite/Höhe/Tiefe	mm
max. Strom / max. Leiter	A/mm ²
max. Klemmbarkeitsbereich	mm ²

5,1 x 103 x 50,1
27 / 4
0,14...4



Technische Daten

Bemessungsdaten	
Bemessungsspannung	-
Nennstrom	A
Bemessungsquerschnitt	mm ²
Bemessungsstoßspannung / Verschmutzungsgrad	
Lehrdorn IEC 60-947-1 / Brennbarkeitsklasse nach UL 94	
Zulassungen	
Klemmbare Leiter (H05V/H07V)	
eindrätig / mehrdrätig	mm ²
feindrätig / feindrätig mit AEH	mm ²
Zwillingsaderendhülse	mm ²
Abisolierlänge / Klingenmaß	mm/-
Bemessungsspannung	
Bemessungsspannung (L / L)	V
Bemessungsspannung (L / N)	V
Bemessungsspannung (L / PE)	V
Hinweis	

Bestelldaten

Ausführung	dunkelbeige
Hinweis	

Zubehör

Querverbindung steckbar	
2-polig	
3-polig	
4-polig	
10-polig	
Abschlussplatte	
dunkelbeige	
Halteplatte für 10 x 3 (alle 20 cm nötig)	
blau	
blau, inklusiv zusätzlicher Metallhalterung für die Sammelschiene	
Endwinkel	
dunkelbeige, Direktmontage	
blau, Direktmontage	
blau, Direktmontage	
Testadapter	
1-polig	
anreihbar	
3-polig	
5-polig	
Prüfstecker	
Schraubendreher	
Standard	
Sammelschiene 10 x 3 (140 A)	
Markierer	
Ausführliche Informationen zu weiterem Zubehör und zur Anwendung im Onlinekatalog	

IEC 60947-7-1


IEC	UL	CSA	EN 60079-7
400			
24			
2,5			
	4 kV / 3		
	A3 / V-0		
C E			
Bemessungsanschluss			
0,5...4 / 0,5...4			
0,5...4 / 0,5...2,5			
0,5...0,75			
10 / 0,6 x 3,5 mm			
400			
250			
250			

Typ	VPE	Best.-Nr.
AITB 2.5 BB L-L	50	2668900000


Typ	VPE	Best.-Nr.
ZQV 2.5N/2	24 A 60	1527540000
ZQV 2.5N/3	24 A 60	1527570000
ZQV 2.5N/4	24 A 60	1527590000
ZQV 2.5N/10	24 A 20	1527690000
AEP ITB 2.5 BB		
	20	2668960000
APP ITB 2.5 BB BL		
	20	2668970000
APP ITB 2.5 BB BL VI		
	20	2881640000
AEB 35 SCL/1 V0		
	20	2661280000
AEB ITB 16 BB BL		
	20	2669130000
AEB ITB 2.5/4 BB BL		
	20	2690440000
ATPG 1.5-10 L		
	0,2 A 50	1991890000
ATPG 2.5 MI-R		
	0,2 A 50	1991960000
ATPG 2.5/3		
	0,2 A 25	2041190000
ATPG 2.5/5		
	0,2 A 25	2041180000
PS 2.0 MC		
	20	0310000000
SDIL 0,6X3,5X100		
	1	2749140000
SSCH 10X3X1000 CU/SN		
	140 A 1	0348900000
DEK 5/5 PLUS MC NE WS		
	1000	1854490000
DEK 5/5 MM WS		
	800	2007110000

AITB 2.5 BB NDT-L-PE

2,5 mm²



5,1 x 103 x 50,1	
27 / 4	
0,14...4	



In Anlehnung an IEC 60947-7-1, In
Anlehnung an IEC 60947-7-2

IEC	UL	CSA	EN 60079-7
250			
24			
2,5			
	4 kV / 3		
	A3 / V-0		
C E			
Bemessungsanschluss			
0,5...4 / 0,5...4			
0,5...4 / 0,5...2,5			
0,5...0,75			
10 / 0,6 x 3,5 mm			
400			
250			
250			

Typ	VPE	Best.-Nr.
AITB 2.5 BB NDT-L-PE	50	2668950000

Typ	VPE	Best.-Nr.
ZQV 2.5N/2	24 A 60	1527540000
ZQV 2.5N/3	24 A 60	1527570000
ZQV 2.5N/4	24 A 60	1527590000
ZQV 2.5N/10	24 A 20	1527690000
AEP ITB 2.5 BB		
	20	2668960000
APP ITB 2.5 BB BL		
	20	2668970000
APP ITB 2.5 BB BL VI		
	20	2881640000
AEB 35 SCL/1 V0		
	20	2661280000
AEB ITB 16 BB BL		
	20	2669130000
AEB ITB 2.5/4 BB BL		
	20	2690440000
ATPG 1.5-10 L		
	0,2 A 50	1991890000
ATPG 2.5 MI-R		
	0,2 A 50	1991960000
ATPG 2.5/3		
	0,2 A 25	2041190000
ATPG 2.5/5		
	0,2 A 25	2041180000
PS 2.0 MC		
	20	0310000000
SDIL 0,6X3,5X100		
	1	2749140000
SSCH 10X3X1000 CU/SN		
	140 A 1	0348900000
DEK 5/5 PLUS MC NE WS		
	1000	1854490000
DEK 5/5 MM WS		
	800	2007110000



AITB 16 BB 2C

16 mm²



Breite/Höhe/Tiefe	mm
Nennstrom / max. Leiter	A/mm ²
max. Klemmbarkeitsbereich	mm ²

10 x 84,6 x 52,9	
76 / 16	
0,5...16	

Technische Daten

Bemessungsdaten	
Bemessungsspannung	V
Nennstrom	A
bei Leiterquerschnitt	mm ²
Bemessungsstoßspannung / Verschmutzungsgrad	
Lehrdorn IEC 60-947-1 / Brennbarkeitsklasse nach UL 94	
Zulassungen	
Klemmbare Leiter (H05V/H07V)	
eindrähtig / mehrdrähtig	mm ²
feindrähtig / feindrähtig mit AEH	mm ²
Zwillingsaderendhülse	mm ²
Abisolierlänge / Klingenmaß	mm/-

Hinweis

Bestelldaten

Ausführung	
dunkelbeige	
blau	
Hinweis	

Zubehör

Querverbindung steckbar	
2-polig	
3-polig	
4-polig	
10-polig	
Abschlussplatte	
dunkelbeige	
blau	
Halteplatte für 10 x 3 (alle 20 cm nötig)	
blau	
Endwinkel	
dunkelbeige, Direktmontage	
blau, Direktmontage	
blau, Direktmontage	
Testadapter	
1-polig anreihbar	
3-polig	
5-polig	
Prüfstecker	
Schraubendreher	
Standard	
Sammelschiene 10 x 3 (140 A)	
Markierer	

Ausführliche Informationen zu weiterem Zubehör und zur Anwendung im Onlinekatalog

AITB 16 BB 2C PE

16 mm²



10 x 84,6 x 52,9	
/ 16	
0,5...16	

IEC 60947-7-2

IEC	UL	CSA	EN 60079-7
800			
76			
16			
	8 kV / 3		
	A6 / V-0		
C €			
Bemessungsanschluss			
0,5...16 / 0,5...16			
0,5...16 / 0,5...10			
0,75...6			
18 / 1,0 x 5,5 mm			

--	--	--	--


Typ	VPE	Best.-Nr.
AITB 16 BB 2C PE	20	2668760000

Typ	VPE	Best.-Nr.
AEP ITB 16 BB 2C	20	2668840000
APP ITB 16 BB 2C/NDT BL	20	2668890000
AEB 35 SCL/1 V0	20	2661280000
AEB ITB 16 BB BL	20	2669130000
AEB ITB 2.5/4 BB BL	20	2690440000
ATPG 1.5-10 L	0,2 A 50	1991890000
PS 2.0 MC	20	0310000000
SDIL 1,0X5,5X125	1	2749160000
SSCH 10X3X1000 CU/SN	140 A 1	0348900000
WS 8/6 PLUS MC NE WS	600	1951880000
WS-A 8/10 MM WS	350	2619890000

Ausführliche Informationen zu weiterem Zubehör und zur Anwendung im Onlinekatalog

AITB 16 BB NLO

16 mm²



Breite/Höhe/Tiefe	mm
Nennstrom / max. Leiter	A/mm ²
max. Klemmbarkeitsbereich	mm ²

12 x 91,15 x 52,9

0,5...16



Technische Daten

Bemessungsdaten	
Bemessungsspannung	V
Nennstrom	A
bei Leiterquerschnitt	mm ²
Bemessungsstoßspannung / Verschmutzungsgrad	
Lehrdorn IEC 60-947-1 / Brennbarkeitsklasse nach UL 94	
Zulassungen	
Klemmbare Leiter (H05V/H07V)	
eindrähtig / mehrdrähtig	mm ²
feindrähtig / feindrähtig mit AEH	mm ²
Zwillingsaderendhülse	mm ²
Abisolierlänge / Klingenmaß	mm/-

IEC 60947-7-1

IEC	UL	CSA	EN 60079-7
1000			
65			
	8 kV / 3		
	A6 / V-0		

Bemessungsanschluss

0,5...16 / 0,5...16
0,5...16 / 0,5...10
0,75...6
18 / 1,0 x 5,5 mm

Hinweis

Bestelldaten

Ausführung	
	blau
Hinweis	

Typ	VPE	Best.-Nr.
AITB 16 BB NLO	20	2669140000