

VPU ZPA S I 3 300/7,5

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit gemeinsamen PEN Leiter (L1, L2, L3, PEN), zur Montage auf 40 mm- Sammelschienenensysteme, leckstromfrei, geeignet nach VDE AR N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, für die Ableitung von Blitzströmen bis 7,5 kA pro Pol, kein Netzfolgestrom, Einsatz in Gebäuden ohne äußerem Blitzschutzsystem oder mit Freileitungseinspeisung, erfüllt die Anforderungen nach Norm VDE 0100-534, zusätzlich als Typ 2 geprüft (Kombiableiter). Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,5$ kV.
Typ: VPU ZPA S I 3 300/7,5 oder gleichwertig.

SPD Typ:	T1, T2, T3
Netzspannung:	230/400 V
Netzform:	TN-C
Blitzstoßstrom I_{imp} (10/350 μ s) (L-PE):	7,5 kA
Höchste Dauerspannung, U_c (AC):	300 V AC
Schutzpegel U_p bei I_N (L/N-PE):	$\leq 1,5$ kV
Kurzschlussfestigkeit I_{sCCR} :	25 kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 160 A gG
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Breite:	36 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU ZPA S I 3 300/7,5
Art-Nr:	2830930000
Link zum Produkt; https://eshop.weidmueller.com/de/vpu-zpa-s-i-3-30075/p/2830930000	

VPU ZPA S I 3 R 300/7,5

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit gemeinsamen PEN Leiter (L1, L2, L3, PEN), zur Montage auf 40 mm- Sammelschienensysteme, leckstromfrei, geeignet nach VDE AR N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, für die Ableitung von Blitzströmen bis 7,5 kA pro Pol, kein Netzfolgestrom, Einsatz in Gebäuden ohne äußerem Blitzschutzsystem oder mit Freileitungseinspeisung, erfüllt die Anforderungen nach Norm VDE 0100-534, zusätzlich als Typ 2 geprüft (Kombiableiter). Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,5$ kV.

Typ: VPU ZPA S I 3 R 300/7,5 oder gleichwertig.

SPD Typ:	T1, T2, T3
Netzspannung:	230/400 V
Netzform:	TN-C
Blitzstoßstrom I_{imp} (10/350 μ s) (L-PE):	7,5 kA
Höchste Dauerspannung, U_c (AC):	300 V AC
Schutzpegel U_p bei I_N (L/N-PE):	$\leq 1,5$ kV
Kurzschlussfestigkeit I_{scCR} :	25 kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 160 A gG
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Meldekontakt:	1 CO 250 V AC, 1 A / 125 V DC, 30 mA
Breite:	36 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU ZPA S I 3 R 300/7,5
Art-Nr:	2830940000

Link zum Produkt; <https://eshop.weidmueller.com/de/vpu-zpa-s-i-3-r-30075/p/2830940000>

VPU ZPA S I 3 RA 300/7,5

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit gemeinsamen PEN Leiter (L1, L2, L3, PEN), zur Montage auf 40 mm- Sammelschienenensysteme, leckstromfrei, geeignet nach VDE AR N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, zwei zusätzliche abgesicherte Phasenanschlüsse, für die Ableitung von Blitzströmen bis 7,5 kA pro Pol, kein Netzfolgestrom, Einsatz in Gebäuden ohne äußerem Blitzschutzsystem oder mit Freileitungseinspeisung, erfüllt die Anforderungen nach Norm VDE 0100-534, zusätzlich als Typ 2 geprüft (Kombiableiter). Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643- und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,5$ kV.

Typ: VPU ZPA S I 3 RA 300/7,5 oder gleichwertig.

SPD Typ:	T1, T2, T3
Netzspannung:	230/400 V
Netzform:	TN-C
Blitzstoßstrom I_{imp} (10/350 μ s) (L-PE):	7,5 kA
Höchste Dauerspannung, U_c (AC):	300 V AC
Schutzpegel U_p bei I_N (L/N-PE):	$\leq 1,5$ kV
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR} :	25 kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 160 A gG
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Meldekontakt:	1 CO 250 V AC, 1 A / 125 V DC, 30 mA
Zusatzanschluss:	2 x L/ N/ PE abgesichert
Breite:	36 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU ZPA S I 3 RA 300/7,5
Art-Nr:	2830950000

Link zum Produkt: <https://eshop.weidmueller.com/de/vpu-zpa-s-i-3-ra-30075/p/2830950000>

VPU ZPA S I 3+1 300/7,5

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, PE, N), zur Montage auf 40 mm- Sammelschienensysteme, leckstromfrei, geeignet nach VDE AR N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, für die Ableitung von Blitzströmen bis 7,5 kA pro Pol, kein Netzfolgestrom, Einsatz in Gebäuden ohne äußerem Blitzschutzsystem oder mit Freileitungseinspeisung, erfüllt die Anforderungen nach Norm VDE 0100-534, zusätzlich als Typ 2 geprüft (Kombiableiter). Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,5$ kV

Typ: VPU ZPA S I 3+1 300/7,5 oder gleichwertig.

SPD Typ:	T1, T2, T3
Netzspannung:	230/400 V
Blitzstoßstrom I_{imp} (10/350 μ s) (L-PE):	7,5 kA
Blitzstoßstrom, I_{imp} (10/350 μ s) (N-PE):	30 kA
Höchste Dauerspannung, U_c (AC):	300 V AC
Schutzpegel U_p bei I_N (L/N-PE):	$\leq 1,5$ kV
Schutzpegel U_p bei I_N (N-PE):	$\leq 1,5$ kV
Kurzschlussfestigkeit ISCCR:	25 kA
Maximale Vorsicherung:	160 A gL/gG
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 160 A gG
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Breite:	36 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU ZPA S I 3+1 300/7,
Art-Nr:	20830960000

Link zum Produkt /

<http://catalog.weidmueller.com/procat/ChangeLocale.do;jsessionid=3071D45BA9BE692D9751C02E581BBF3C?ChangeLocaleForm.localeId=de&ChangeLocaleForm.page=Product&ChangeLocaleForm.productId=%28%5Bproduct48024760773133%5D%29&ChangeLocaleForm.groupId=>

VPU ZPA S I 3+1 R 300/7,5

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, PE, N), zur Montage auf 40 mm- Sammelschienensysteme, leckstromfrei, geeignet nach VDE AR N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, für die Ableitung von Blitzströmen bis 7,5 kA pro Pol, kein Netzfolgestrom, Einsatz in Gebäuden ohne äußerem Blitzschutzsystem oder mit Freileitungseinspeisung, erfüllt die Anforderungen nach Norm VDE 0100-534, zusätzlich als Typ 2 geprüft (Kombiableiter). Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,5$ kV

Typ: VPU ZPA S I 3+1 R 300/7,5 oder gleichwertig.

SPD Typ:	T1, T2, T3
Netzspannung:	230/400 V
Blitzstoßstrom I_{imp} (10/350 μ s) (L-PE):	7,5 kA
Blitzstoßstrom, I_{imp} (10/350 μ s) (N-PE):	30 kA
Höchste Dauerspannung, U_c (AC):	300 V AC
Schutzpegel U_p bei I_N (L/N-PE):	$\leq 1,5$ kV
Schutzpegel U_p bei I_N (N-PE):	$\leq 1,5$ kV
Kurzschlussfestigkeit ISCCR:	25 kA
Maximale Vorsicherung:	160 A gL/gG
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 160 A gG
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Meldekontakt:	1 CO 250 V AC, 1 A / 125 V DC, 30 mA
Breite:	36 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU ZPA S I 3+1 R 300/7,
Art-Nr:	2830970000

Link zum Produkt: <https://eshop.weidmueller.com/de/vpu-zpa-s-i-31-r-30075/p/2830970000>

VPU ZPA S I 3+1 RA 300/7,5

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, PE, N), zur Montage auf 40 mm- Sammelschienensysteme, leckstromfrei, geeignet nach VDE AR N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich, optische Statusanzeige und Fernmeldeung zur Fehlersignalisierung, zwei zusätzliche abgesicherte Phasenanschlüsse, für die Ableitung von Blitzströmen bis 7,5 kA pro Pol, kein Netzfolgestrom, Einsatz in Gebäuden ohne äußerem Blitzschutzsystem oder mit Freileitungseinspeisung, erfüllt die Anforderungen nach Norm VDE 0100-534, zusätzlich als Typ 2 geprüft (Kombiableiter). Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,5$ kV.

Typ: VPU ZPA S I 3+1 RA 300/7,5 oder gleichwertig.

SPD Typ:	T1, T2, T3
Netzspannung:	230/400 V
Blitzstoßstrom I_{imp} (10/350 μ s) (L-PE):	7,5 kA
Blitzstoßstrom, I_{imp} (10/350 μ s) (N-PE):	30 kA
Höchste Dauerspannung, U_c (AC):	300 V AC
Schutzpegel U_p bei I_N (L/N-PE):	$\leq 1,5$ kV
Schutzpegel U_p bei I_N (N-PE):	$\leq 1,5$ kV
Kurzschlussfestigkeit ISCCR:	25 kA
Maximale Vorsicherung:	160 A gL/gG
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 160 A gG
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Meldekontakt:	1 CO 250 V AC, 1 A / 125 V DC, 30 mA
Zusatzanschluss:	2 x L/ N/ PE abgesichert
Breite:	36 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU ZPA S I 3+1 RA 300/7,
Art-Nr:	2830980000

Link zum Produkt: <https://eshop.weidmueller.com/de/vpu-zpa-s-i-31-ra-30075/p/2830980000>

VPU ZPA S I 3 300/12,5

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit gemeinsamen PEN Leiter (L1, L2, L3, PEN), zur Montage auf 40 mm- Sammelschienenensysteme, leckstromfrei, geeignet nach VDE AR N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, für die Ableitung von Blitzströmen bis 12,5 kA pro Pol, kein Netzfolgestrom, Einsatz in Gebäuden mit äußerem Blitzschutzsystem, erfüllt die Anforderungen nach Norm VDE 0100-534, geeignet für Blitzschutzklasse III und IV, zusätzlich als Typ 2 geprüft (Kombiableiter). Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,5$ kV.
Typ: VPU ZPA S I 3 300/12,5 oder gleichwertig.

SPD Typ:	T1, T2, T3
Netzspannung:	230/400 V
Netzform:	TN-C
Blitzstoßstrom I_{imp} (10/350 μ s) (L-PE):	12,5 kA
Höchste Dauerspannung, U_c (AC):	300 V AC
Schutzpegel U_p bei I_N (L/N-PE):	$\leq 1,5$ kV
Kurzschlussfestigkeit I_{scCR} :	25 kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 160 A gG
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Breite:	36 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU ZPA S I 3 300/12.5
Art-Nr:	2830870000

Link zum Produkt: <https://eshop.weidmueller.com/de/vpu-zpa-s-i-3-300125/p/2830870000>

VPU ZPA S I 3 R 300/12,5

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit gemeinsamen PEN Leiter (L1, L2, L3, PEN), zur Montage auf 40 mm- Sammelschienensysteme, leckstromfrei, geeignet nach VDE AR N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, für die Ableitung von Blitzströmen bis 12,5 kA pro Pol, kein Netzfolgestrom, Einsatz in Gebäuden mit äußerem Blitzschutzsystem, erfüllt die Anforderungen nach Norm VDE 0100-534, geeignet für Blitzschutzklasse III und IV, zusätzlich als Typ 2 geprüft (Kombiableiter). Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,5$ kV.

Typ: VPU ZPA S I 3 R 300/12,5 oder gleichwertig.

SPD Typ:	T1, T2, T3
Netzspannung:	230/400 V
Netzform:	TN-C
Blitzstoßstrom I_{imp} (10/350 μ s) (L-PE):	12,5 kA
Höchste Dauerspannung, U_c (AC):	300 V AC
Schutzpegel U_p bei I_N (L/N-PE):	$\leq 1,5$ kV
Kurzschlussfestigkeit I_{scCR} :	25 kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 160 A gG
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Meldekontakt:	1 CO 250 V AC, 1 A / 125 V DC, 30 mA
Breite:	36 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU ZPA S I 3 R 300/7,5
Art-Nr:	2830880000

Link zum Produkt: <https://eshop.weidmueller.com/de/vpu-zpa-s-i-3-r-300125/p/2830880000>

VPU ZPA S I 3 RA 300/12,5

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit gemeinsamen PEN Leiter (L1, L2, L3, PEN), zur Montage auf 40 mm- Sammelschienenensysteme, leckstromfrei, geeignet nach VDE AR N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, zwei zusätzliche abgesicherte Phasenanschlüsse, für die Ableitung von Blitzströmen bis 12,5 kA pro Pol, kein Netzfolgestrom, Einsatz in Gebäuden mit äußerem Blitzschutzsystem, erfüllt die Anforderungen nach Norm VDE 0100-534, geeignet für Blitzschutzklasse III und IV, zusätzlich als Typ 2 geprüft (Kombiableiter). Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,5$ kV.

Typ: VPU ZPA S I 3 RA 300/12,5 oder gleichwertig.

SPD Typ:	T1, T2, T3
Netzspannung:	230/400 V
Netzform:	TN-C
Blitzstoßstrom I_{imp} (10/350 μ s) (L-PE):	12,5 kA
Höchste Dauerspannung, U_c (AC):	300 V AC
Schutzpegel U_p bei I_N (L/N-PE):	$\leq 1,5$ kV
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR} :	25 kA
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 160 A gG
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Meldekontakt:	1 CO 250 V AC, 1 A / 125 V DC, 30 mA
Zusatzanschluss:	2 x L/ N/ PE abgesichert
Breite:	36 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU ZPA S I 3 RA 300/12,5
Art-Nr:	2830890000

Link zum Produkt: <https://eshop.weidmueller.com/de/vpu-zpa-s-i-3-ra-300125/p/2830890000>

VPU ZPA S I 3+1 300/12,5

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, PE, N), zur Montage auf 40 mm- Sammelschienenysteme, leckstromfrei, geeignet nach VDE AR N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, für die Ableitung von Blitzströmen bis 12,5 kA pro Pol, kein Netzfolgestrom, Einsatz in Gebäuden mit äußerem Blitzschutzsystem, erfüllt die Anforderungen nach Norm VDE 0100-534, geeignet für Blitzschutzklasse III und IV, zusätzlich als Typ 2 geprüft (Kombiableiter). Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem

Schutzpegel $\leq 1,5$ kV.

Typ: VPU ZPA S I 3+1 300/12,5 oder gleichwertig.

SPD Typ:	T1, T2, T3
Netzspannung:	230/400 V
Blitzstoßstrom I_{imp} (10/350 μ s) (L-PE):	12,5 kA
Blitzstoßstrom, I_{imp} (10/350 μ s) (N-PE):	50 kA
Höchste Dauerspannung, U_c (AC):	300 V AC
Schutzpegel U_p bei I_N (L/N-PE):	$\leq 1,5$ kV
Schutzpegel U_p bei I_N (N-PE):	$\leq 1,5$ kV
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR} :	25 kA
Maximale Vorsicherung:	160 A gL/gG
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 160 A gG
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Breite:	36 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU ZPA S I 3+1 300/12.5
Art-Nr:	2830900000

Link zum Produkt: <https://eshop.weidmueller.com/de/vpu-zpa-s-i-31-300125/p/2830900000>

VPU ZPA S I 3+1 R 300/12,5

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, PE, N), zur Montage auf 40 mm- Sammelschienensysteme, leckstromfrei, geeignet nach VDE AR N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, für die Ableitung von Blitzströmen bis 12 kA pro Pol, kein Netzfolgestrom, Einsatz in Gebäuden mit äußerem Blitzschutzsystem, erfüllt die Anforderungen nach Norm VDE 0100-534, geeignet für Blitzschutzklasse III und IV, zusätzlich als Typ 2 geprüft (Kombiableiter). Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,5$ kV.

Typ: VPU ZPA S I 3+1 R 300/12,5 oder gleichwertig.

SPD Typ:	T1, T2, T3
Netzspannung:	230/400 V
Blitzstoßstrom I_{imp} (10/350 μ s) (L-PE):	12,5 kA
Blitzstoßstrom, I_{imp} (10/350 μ s) (N-PE):	50 kA
Höchste Dauerspannung, U_c (AC):	300 V AC
Schutzpegel U_p bei I_N (L/N-PE):	$\leq 1,5$ kV
Schutzpegel U_p bei I_N (N-PE):	$\leq 1,5$ kV
Kurzschlussfestigkeit ISCCR:	25 kA
Maximale Vorsicherung:	160 A gL/gG
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 160 A gG
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Meldekontakt:	1 CO 250 V AC, 1 A / 125 V DC, 30 mA
Breite:	36 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU ZPA S I 3+1 R 300/12,5
Art-Nr:	2830910000

Link zum Produkt: <https://eshop.weidmueller.com/de/vpu-zpa-s-i-31-r-300125/p/2830910000>

VPU ZPA S I 3+1 RA 300/12,5

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, PE, N), zur Montage auf 40 mm- Sammelschienensysteme, leckstromfrei, geeignet nach VDE AR N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, zwei zusätzliche abgesicherte Phasenanschlüsse, für die Ableitung von Blitzströmen bis 12,5 kA pro Pol, kein Netzfolgestrom, Einsatz in Gebäuden mit äußerem Blitzschutzsystem, erfüllt die Anforderungen nach Norm VDE 0100-534, geeignet für Blitzschutzklasse III und IV, zusätzlich als Typ 2 geprüft (Kombiableiter). Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel $\leq 1,5$ kV.

Typ: VPU ZPA S I 3+1 RA 300/12,5 oder gleichwertig.

SPD Typ:	T1, T2, T3
Netzspannung:	230/400 V
Blitzstoßstrom I_{imp} (10/350 μ s) (L-PE):	12,5 kA
Blitzstoßstrom, I_{imp} (10/350 μ s) (N-PE):	50 kA
Höchste Dauerspannung, U_c (AC):	300 V AC
Schutzpegel U_p bei I_N (L/N-PE):	$\leq 1,5$ kV
Schutzpegel U_p bei I_N (N-PE):	$\leq 1,5$ kV
Kurzschlussfestigkeit ISCCR:	25 kA
Maximale Vorsicherung:	160 A gL/gG
Absicherung:	Keine Sicherung erforderlich ≤ 160 A gG
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Meldekontakt:	1 CO 250 V AC, 1 A / 125 V DC, 30 mA
Zusatzanschluss:	2 x L/ N/ PE abgesichert
Breite:	36 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU ZPA S I 3+1 RA 300/12,5
Art-Nr:	2830920000

Link zum Produkt: <https://eshop.weidmueller.com/de/vpu-zpa-s-i-31-ra-300125/p/2830920000>