

VPU AC I F 1 275/25

Überspannungsableiter T1-3 für 1-polige isolierte Wechselspannung bis 275 V AC und Einsatzhöhe bis 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen notwendig.

Ableiter sind werkzeuglos steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Erfüllt EN 50539-11 und VDE 0675-39-11 mit einem Schutzpegel (L-/PE) $\leq 1,5$ kV und Isccr 100 kA. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

SPD Typ:	T1
Nennspannung AC:	230 V AC
Ableitstrom, max. (8/20 us):	65 kA
Schutzpegel U_p (+/- , -/PE , +/PE):	1,5 kV
Kurzschlussfestigkeit ISCCR:	100 kA
Optische Funktionsanzeige;	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Ausführung:	ohne Fernmeldekontakt
Breite:	36 mm

Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC I F 1 275/25
Art-Nr:	2859330000

Produktlink: <https://eshop.weidmueller.com/de/vpu-ac-i-f-1-27525/p/2859330000>

VPU AC I F 1 R 275/25

Überspannungsableiter T1-3 für 1-polige isolierte Wechselspannung bis 275 V AC und Einsatzhöhe bis 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen notwendig. Ableiter sind werkzeuglos steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Erfüllt EN 50539-11 und VDE 0675-39-11 mit einem Schutzpegel (L/N-PE) $\leq 1,5$ kV und I_{scrr} 100 kA. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

SPD Typ:	T1
Nennspannung AC:	230 V AC
Ableitstrom, max. (8/20 us):	65 kA
Schutzpegel U_p (+/- , -/PE , +/-PE):	1,5 kV
Kurzschlussfestigkeit I_{scrr} :	100 kA
Optische Funktionsanzeige;	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Ausführung:	mit Fernmeldekontakt
Breite:	36 mm
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC I F 1 R 275/25
Art-Nr:	2859340000

Produktlink: <https://eshop.weidmueller.com/de/vpu-ac-i-f-1-r-27525/p/2859340000>

VPU AC I F 3 275/25

Überspannungsableiter T1-3 für 3-polige isolierte Wechselspannung bis 275 V AC und Einsatzhöhe bis 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen notwendig.

Ableiter sind werkzeuglos steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Erfüllt EN 50539-11 und VDE 0675-39-11 mit einem Schutzpegel (L-/PE) $\leq 1,9$ kV und I_{scpr} 100 kA. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

SPD Typ:	T1
Nennspannung AC:	230 V AC
Ableitstrom, max. (8/20 us):	65 kA
Schutzpegel U_p (+/- , -/PE , +/PE):	1,5 kV
Kurzschlussfestigkeit I_{scpr} :	100 kA
Optische Funktionsanzeige;	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Ausführung:	ohne Fernmeldekontakt
Breite:	108 mm
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC I F 3 275/25
Art-Nr:	3022890000

Produktlink: <https://eshop.weidmueller.com/de/vpu-ac-i-f-3-27525/p/3022890000>

VPU AC I F 3 R 275/25

Überspannungsableiter T1-3 für 3-polige isolierte Wechselspannung bis 275 V AC und Einsatzhöhe bis 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen notwendig.

Ableiter sind werkzeuglos steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Erfüllt EN 50539-11 und VDE 0675-39-11 mit einem Schutzpegel (L/N-PE) $\leq 1,9$ kV und I_{scCR} 100 kA. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

SPD Typ:	T1
Nennspannung AC:	230 V AC
Ableitstrom, max. (8/20 μ s):	65 kA
Schutzpegel U_p (+/- , -/PE , +/-PE):	1,9 kV
Kurzschlussfestigkeit I_{scCR} :	100 kA
Optische Funktionsanzeige;	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Ausführung:	mit Fernmeldekontakt
Breite:	108 mm
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC I F 3 R 275/25
Art-Nr:	3022900000

Produktlink: <https://eshop.weidmueller.com/de/vpu-ac-i-f-3-r-27525/p/3022900000>

VPU AC I F 3+1 275/25

Überspannungsableiter T1-3 für 3-polige isolierte Wechselspannung bis 275 V AC und Einsatzhöhe bis 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen notwendig.

Ableiter sind werkzeuglos steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Erfüllt EN 50539-11 und VDE 0675-39-11 mit einem Schutzpegel (L/N-PE) $\leq 1,9$ kV und I_{scCR} 100 kA. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

SPD Typ:	T2
Nennspannung AC:	230 V AC
Ableitstrom, max. (8/20 μ s):	65 kA
Schutzpegel U_p (N-PE):	1,5 kV
Kurzschlussfestigkeit I_{scCR} :	100 kA
Optische Funktionsanzeige;	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Ausführung:	ohne Fernmeldekontakt
Breite:	144 mm
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC I F 3+1 275/25
Art-Nr:	3022910000

Produktlink: <https://eshop.weidmueller.com/de/vpu-ac-i-f-31-27525/p/3022910000>

VPU AC I F 3+1 R 275/25

Überspannungsableiter T1-3 für 3-polige isolierte Wechselspannung bis 275 V AC und Einsatzhöhe bis 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen notwendig.

Ableiter sind werkzeuglos steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Erfüllt EN 50539-11 und VDE 0675-39-11 mit einem Schutzpegel (L/N-PE) $\leq 1,9$ kV und I_{scCR} 100 kA. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

SPD Typ:	T2
Nennspannung AC:	230 V AC
Ableitstrom, max. (8/20 us):	65 kA
Schutzpegel U_p (N-PE):	1,5 kV
Kurzschlussfestigkeit I_{scCR} :	100 kA
Optische Funktionsanzeige;	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Ausführung:	mit Fernmeldekontakt
Breite:	144 mm
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC I F 3+1 R 275/25
Art-Nr:	3022910000

Produktlink: <https://eshop.weidmueller.com/de/vpu-ac-i-f-31-27525/p/3022910000>