

Redesign – Löseriegel am Buchsenstecker im Raster 3.50 mm


Ausgangssituation

Eine zuverlässige Verriegelungstechnik gehört zu den Hauptvoraussetzungen für den sicheren Betrieb von Geräten. Immer kompaktere Formate und eine steigende Anschlussdichte erschweren jedoch die Handhabung von Steckverbindern an der Gerätefront. Eine steigende Polzahl zieht zudem einen verstärkten Kraftaufwand beim Lösen des Steckers nach sich.

Mit diesen Herausforderungen vor Augen haben wir die Löseriegel unseres Steckverbindersystems OMNIMATE Signal gezielt überarbeitet.

Technische Änderung

	Alte Version	Neue Version
B2CF 3.50/..180LR..		
BL 3.50/..180LR..		
BL-I/O 3.50/10/180LR..		
BL-I/O 3.50/10/180LR..LED...		



Wichtige Hinweise

- Die Umstellung erfolgt schrittweise ab dem 31.05.2017
- Einen negativen Einfluss auf die Lieferfähigkeit aufgrund dieser Umstellung ist nicht zu erwarten
- Das Spritzgießwerkzeug wird für diese Änderung umgearbeitet, sodass die Produktion der alten Löseriegel ab dem 02.05.2017 nicht mehr möglich ist
- Alle Gegenstücke sind weiterhin sowohl mit dem bisherigen als auch dem neuen Löseriegel nutzbar

Betroffene Produkte

- BL 3.50/./180LR..
- BLZF 3.50/./180LR..
- BL-I/O 3.50/10/180LR..
- BL-I/O 3.50/10/180LR..LED.. (PNP und NPN)

Mit freundlichen Grüßen

Philipp Lünig

Product Support Manager Device Connectivity
Signal Connectors

Johann Klippenstein

Head of Productmanagement
Device Connectivity

Weidmüller – Ihr Partner der Industrial Connectivity
Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen – **Let's connect.**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16, 32758 Detmold, Deutschland

Art.Nr.	Bezeichnung	Art.Nr.	Bezeichnung
1278040000	B2CF 3.50/04/180LR SN OR BX	2446440000	B2CF 3.50/04/180LR SN BK BX SO
1278050000	B2CF 3.50/06/180LR SN OR BX	2446450000	B2CF 3.50/06/180LR SN BK BX SO
1278060000	B2CF 3.50/08/180LR SN OR BX	2446460000	B2CF 3.50/10/180LR SN BK BX SO
1278070000	B2CF 3.50/10/180LR SN OR BX	2446470000	B2CF 3.50/28/180LR SN BK BX SO
1278080000	B2CF 3.50/12/180LR SN OR BX	2446520000	B2CF 3.50/32/180LR SN BK BX SO
1278090000	B2CF 3.50/14/180LR SN OR BX	2446540000	B2CF 3.50/08/180LR SN BK BX SO
1278100000	B2CF 3.50/16/180LR SN OR BX	2446550000	B2CF 3.50/12/180LR SN BK BX SO
1278110000	B2CF 3.50/18/180LR SN OR BX	2446560000	B2CF 3.50/24/180LR SN BK BX SO
1278120000	B2CF 3.50/20/180LR SN OR BX	2469460000	B2CF 3.50/20/180LR SN BK BX SO
1278130000	B2CF 3.50/22/180LR SN OR BX	2518300000	B2CF 3.50/20/180LR SN BK BX CO
1278140000	B2CF 3.50/24/180LR SN OR BX	1468720000	BL 3.50/02/180 SN OR BX LRP
1278150000	B2CF 3.50/26/180LR SN OR BX	1468730000	BL 3.50/03/180 SN OR BX LRP
1278170000	B2CF 3.50/28/180LR SN OR BX	1468740000	BL 3.50/04/180 SN OR BX LRP
1278180000	B2CF 3.50/30/180LR SN OR BX	1468750000	BL 3.50/05/180 SN OR BX LRP
1278190000	B2CF 3.50/32/180LR SN OR BX	1468770000	BL 3.50/08/180 SN OR BX LRP
1278200000	B2CF 3.50/34/180LR SN OR BX	1468790000	BL 3.50/03/180F SN OR BX LRP
1278210000	B2CF 3.50/36/180LR SN OR BX	1530990000	BL 3.50/02/180LR SN OR BX
1278230000	B2CF 3.50/04/180LR SN BK BX	1531000000	BL 3.50/03/180LR SN OR BX
1278240000	B2CF 3.50/06/180LR SN BK BX	1531010000	BL 3.50/04/180LR SN OR BX
1278250000	B2CF 3.50/08/180LR SN BK BX	1531020000	BL 3.50/05/180LR SN OR BX
1278260000	B2CF 3.50/10/180LR SN BK BX	1531030000	BL 3.50/06/180LR SN OR BX
1278270000	B2CF 3.50/12/180LR SN BK BX	1531040000	BL 3.50/07/180LR SN OR BX
1278280000	B2CF 3.50/14/180LR SN BK BX	1531050000	BL 3.50/08/180LR SN OR BX
1278290000	B2CF 3.50/16/180LR SN BK BX	1531070000	BL 3.50/09/180LR SN OR BX
1278300000	B2CF 3.50/18/180LR SN BK BX	1531080000	BL 3.50/10/180LR SN OR BX
1278310000	B2CF 3.50/20/180LR SN BK BX	1531090000	BL 3.50/11/180LR SN OR BX
1278320000	B2CF 3.50/22/180LR SN BK BX	1531100000	BL 3.50/12/180LR SN OR BX
1278340000	B2CF 3.50/24/180LR SN BK BX	1531110000	BL 3.50/13/180LR SN OR BX
1278350000	B2CF 3.50/26/180LR SN BK BX	1531120000	BL 3.50/14/180LR SN OR BX
1278370000	B2CF 3.50/28/180LR SN BK BX	1531130000	BL 3.50/15/180LR SN OR BX
1278380000	B2CF 3.50/30/180LR SN BK BX	1531140000	BL 3.50/16/180LR SN OR BX
1278390000	B2CF 3.50/32/180LR SN BK BX	2441480000	BL 3.50/03/180LR SN BK BX
1278400000	B2CF 3.50/34/180LR SN BK BX	2441490000	BL 3.50/04/180LR SN BK BX
1278410000	B2CF 3.50/36/180LR SN BK BX	2441500000	BL 3.50/05/180LR SN BK BX
1447000000	B2CF 3.50/12/180LR SN BK BX PRT	2441510000	BL 3.50/07/180LR SN BK BX
1447010000	B2CF 3.50/16/180LR SN BK BX PRT	2441520000	BL 3.50/09/180LR SN BK BX
1447020000	B2CF 3.50/24/180LR SN BK BX PRT	1531180000	BL-I/O 3.50/10/180LR SN BK BX
2054530000	B2CF 3.50/12/180LRZE SN OR BX	1531190000	BL-I/O 3.50/10/180LR PNP LED SN BK BX
2054540000	B2CF 3.50/16/180LRZE SN OR BX	1531200000	BL-I/O 3.50/10/180LR NPN LED SN BK BX
2054550000	B2CF 3.50/18/180LRZE SN OR BX	1531210000	BLZF 3.50/02/180LR SN OR BX
2054600000	B2CF 3.50/20/180LRZE SN OR BX	1531220000	BLZF 3.50/03/180LR SN OR BX
2054620000	B2CF 3.50/24/180LRZE SN OR BX	1531230000	BLZF 3.50/04/180LR SN OR BX
2054700000	B2CF 3.50/32/180LRZE SN OR BX	1531250000	BLZF 3.50/05/180LR SN OR BX
2054710000	B2CF 3.50/36/180LRZE SN OR BX	1531270000	BLZF 3.50/06/180LR SN OR BX
2086510000	B2CF 3.50/12/180LR SN BK BX LRP	1531290000	BLZF 3.50/07/180LR SN OR BX
2086520000	B2CF 3.50/24/180LR SN BK BX LRP	1531300000	BLZF 3.50/08/180LR SN OR BX
2086530000	B2CF 3.50/32/180LR SN BK BX LRP	1531310000	BLZF 3.50/09/180LR SN OR BX
2086540000	B2CF 3.50/34/180LR SN BK BX LRP	1531320000	BLZF 3.50/10/180LR SN OR BX
2086550000	B2CF 3.50/36/180LR SN BK BX LRP	1531330000	BLZF 3.50/11/180LR SN OR BX
2088890000	B2CF 3.50/30/180LR SN BK BX LRP	1531340000	BLZF 3.50/12/180LR SN OR BX
2099720000	B2CF 3.50/16/180 SN OR BX LRP	1531350000	BLZF 3.50/13/180LR SN OR BX
2428890000	B2CF 3.50/10/180 SN BK BX LRP	1531360000	BLZF 3.50/14/180LR SN OR BX
2428900000	B2CF 3.50/08/180 SN BK BX LRP	1531370000	BLZF 3.50/15/180LR SN OR BX
2433580000	B2CF 3.50/18/180F SN BK BX LRP	1531380000	BLZF 3.50/16/180LR SN OR BX
2443300000	B2CF 3.50/22/180 SN OR BX LRP	2442120000	BLZF 3.50/03/180LR SN BK BX