

Elektromechanická a polovodičová vazební relé

Spolehlivé spínací prvky pro průmyslovou automatizaci

Průmyslová elektronika



Relé D řada

- verze s indikační LED a možností aretace
- komplexní systém přídatných modulů
- dostupné ve verzích 12, 24, 48, 110 a 220 VDC a 24, 48, 115 a 230 VAC
- kompletní sortiment najdete v produktovém katalogu (modely pro vysoké DC zátěže, Au kontakty apod.)



DRI relé 1CO (10A) a 2CO (2x5A)						
	24 VDC		24 VAC		230 VAC	
1CO	7760056297	DRI 314024	7760056300	DRI 314524	7760056302	DRI 314730
1CO, LED	7760056304	DRI 314024L	7760056307	DRI 314524L	7760056309	DRI 314730L
1CO, LED, aretace	7760056315	DRI 314024LTD	7760056318	DRI 314524LT	7760056320	DRI 314730LT
2CO	7760056322	DRI 424024	7760056325	DRI 424524	7760056327	DRI 424730
2CO, LED	7760056329	DRI 424024L	7760056332	DRI 424524L	7760056334	DRI 424730L
2CO, LED, aretace	7760056340	DRI 424024LTD	7760056343	DRI 424524LT	7760056345	DRI 424730LT
patice 1CO	7760056350	SDI 1CO				
patice 2CO	7760056351	SDI 2CO				
patice 1CO push in	7760056364	SDI 1CO P				
patice 2CO push in	7760056365	SDI 2CO P				
značení pro PrintJet	2558340000	ESG 6/15 SDT MC NE WS				
klip	7760056389	SDI CLIP P				
propojka pro push in patice	7760056366	SCM/SDI P CC				



DRM relé 2CO (2x10A) a 4CO (4x5A)						
	24 VDC		24 VAC		230 VAC	
2CO	7760056051	DRM270024	7760056055	DRM270524	7760056058	DRM270730
2CO, LED	7760056060	DRM270024L	7760056064	DRM270524L	7760056067	DRM270730L
2CO, LED, aretace	7760056069	DRM270024LT	7760056073	DRM270524LT	7760056076	DRM270730LT
4CO	7760056079	DRM570024	7760056083	DRM570524	7760056086	DRM570730
4CO, LED	7760056088	DRM570024L	7760056092	DRM570524L	7760056095	DRM570730L
4CO, LED, aretace	7760056097	DRM570024LT	7760056101	DRM570524LT	7760056104	DRM570730LT
patice 2CO ECO	7760056263	SCM ECO 2CO				
patice 4CO ECO	7760056264	SCM ECO 4CO				
patice 2CO push in	7760056362	SCM 2CO P				
patice 4CO push in	7760056363	SCM 4CO P				
značení pro PrintJet	1520980000	ESG 9/26 SCM ECO				
klip	7760056367	SCM P CLIP				
propojka pro push in patice	7760056366	SCM/SDI P CC				



Funkční členy pro DRI a DRM relé					
ochranná dioda	7760056169	RIM 1 6/230Vdc	LED	7940018457	RIM 3 6/24VUC
ochranná dioda, LED	7760056015	RIM 2 6/24VDC	LED	7940018455	RIM 3 110/230VUC
RC člen	7760056014	RIM 3 110/230VAC	RC člen, LED	7760056045	RIM 3 110/230Vac LED



Kompletní sestavy relé


- sestavu relé, patice a funkční člen získáte pod jedním objednávacím číslem



D-SERIES DRI 1CO (1x10A) A 2CO (2x5A), DRM RELÉ 2CO (2x10A) a 4CO (4x5A)							
	patice	24 VDC		24 VAC		230 VAC	
DRI, 1CO, LED, aretace	šroub	2476750000	DRIKIT 24VDC 1CO LD/PB	2476780000	DRIKIT 24VAC 1CO LD/PB	2476800000	DRIKIT 230VAC 1CO LD/PB
DRI, 1CO, LED, aretace	push in	2576210000	DRIKITP 24VDC 1CO LD/PB	2576250000	DRIKITP 24VAC 1CO LD/PB	2576160000	DRIKITP230VAC 1CO LD/PB
DRI, 2CO, LED, aretace	šroub	2476890000	DRIKIT 24VDC 2CO LD/PB	2476920000	DRIKIT 24VAC 2CO LD/PB	2476940000	DRIKIT 230VAC 2CO LD/PB
DRI, 2CO, LED, aretace	push in	2576190000	DRIKITP 24VDC 2CO LD/PB	2576230000	DRIKITP 24VAC 2CO LD/PB	2576150000	DRIKITP230VAC 2CO LD/PB
DRM, 2CO, LED, aretace	šroub	1542460000	DRMKIT 24VDC 2CO LD/PB	1542480000	DRMKIT 24VAC 2CO LD/PB	1542490000	DRMKIT 230VAC 2CO LD/PB
DRM, 2CO, LED, aretace	push in	2576120000	DRMKITP 24VDC 2CO LD/PB	2576080000	DRMKITP 24VAC 2CO LD/PB	2576040000	DRMKITP230VAC 2CO LD/PB
DRM, 4CO, LED, aretace	šroub	1542510000	DRMKIT 24VDC 4CO LD/PB	1542530000	DRMKIT 24VAC 4CO LD/PB	1542540000	DRMKIT 230VAC 4CO LD/PB
DRM, 4CO, LED, aretace	push in	2576140000	DRMKITP 24VDC 4CO LD/PB	2576100000	DRMKITP 24VAC 4CO LD/PB	2576060000	DRMKITP230VAC 4CO LD/PB



Relé s nuceným vedením kontaktů				
2CO, LED	šroub	2706290000	TRS 24VDC 2CO FG	
2CO, LED	push in	2706430000	TRP 24VDC 2CO FG	
3NO1NC LED	šroub	2759070000	FSKIT 24VDC 3NO1NC FG LD AGSNO AU	
2NO2NC LED	šroub	2759080000	FSKIT 24VDC 2NO2NC FG LD AGSNO AU	
5NO1NC LED	šroub	2860020000	FSKIT 24VDC 5NO1NC FG LD AGSNO AU	
4NO2NC LED	šroub	2759090000	FSKIT 24VDC 4NO2NC FG LD AGSNO AU	
3NO3NC LED	šroub	2759100000	FSKIT 24VDC 3NO3NC FG LD AGSNO AU	



SIL3 relé				
bezpečné vypnutí	šroub	1303890000	SCS 24VDC P1SIL3DS	pro procesní aplikace
bezpečné vypnutí, monitoring	šroub	1303760000	SCS 24VDC P1SIL3DS M	pro procesní aplikace
bezpečné sepnutí / vypnutí	šroub	1319270000	SCS 24VDC P2SIL3DSES	pro procesní aplikace
bezpečné sepnutí	šroub	2633940000	SCS 24VDC P1SIL3ES LL	pro procesní aplikace, detekce přerušení okruhu
bezpečné vypnutí	šroub	1319280000	SCS 24VDC P2SIL3ES	pro procesní aplikace i bezpečné vypnutí strojů



Časová relé			
multifunkční	šroub	2496190000	ITS 24-240VDC 1CO M7C
multifunkční	push in	2898320000	TFIP 12-240VDC 1CO M7C
zpožděné vypnutí	push in	2898330000	TFIP 24-240VDC 1CO OFFC
zpožděné sepnutí	push in	2898340000	TFIP 24-240VDC 1CO ON



Sestavy s odrušovacím RC členem pro potlačení lepení kontaktů				
1CO, LED, RC, 6mm	šroub	1122840000	TRS 230VAC RC 1CO	1123080000 TRS 230VAC RC 1CO AU
2CO, LED, RC	šroub	1123570000	TRS 230VAC RC 2CO	1123810000 TRS 230VAC RC 2CO AU

TERMSERIES - 1 kontaktní úzká 6 mm univerzální relé

- sestavu relé, patice a funkční člen získáte pod jedním objednávacím číslem
- možnost šroubové nebo PUSH IN patice
- shodné značící štítky s WIM svorkami
- systém propojek pro urychlení montáže
- integrovaná LED dioda
- možnost aretačního tlačítka
- možnost integrovat mechanické nebo polovodičové relé
- napětí cívky od 5 do 230 V (kompletní sortiment na webu)
- provedení s univerzálním vstupem 24-230 VUC
- proud přes kontakt až 6A



Verze s
mechanickým
testovacím
tlačítkem


Možnost si zvolit materiál kontaktu podle aplikace




- univerzální materiál s velkým rozsahem spínaných proudů
- od 24V / 1mA



- tvrdé pozlacení kontaktů
- určeno pro velmi malé proudy od 5V / 1mA
- při proudu nad 24V / 100mA dojde opálení Au vrstvy
- relé je stále funkční s vlastnostmi dle základního materiálu kontaktu



- vyšší odolnost kontaktu proti opalování
- u 6mm relé ideální pro slabší kapacitní a indukční zátěže
- od 24V/10mA




- tvrdé pozlacení kontaktů
- určeno pro velmi malé proudy od 5V / 1mA
- při proudu na 24V / 100mA dojde opálení Au vrstvy
- relé je stále funkční s vlastnostmi dle základního materiálu kontaktu

Materiál kontaktu AgNi - univerzální relé s velkým rozsahem spínaných proudů od 24V / 1mA				
napětí cívky	24 VDC		24 VUC	
patice šroub	1122770000	TRS 24VDC 1CO	1122780000	TRS 24VUC 1CO
patice push in	2618000000	TRP 24VDC 1CO	2618220000	TRP 24VUC 1CO
napětí cívky	230 VUC		24-230 VUC	
patice šroub	1122820000	TRS 230VUC 1CO	2662850000	TRS 24-230VUC 1CO ED2
patice push in	2618050000	TRP 230VUC 1CO	2663010000	TRP 24-230VUC 1CO ED2




Materiál kontaktu AgSnO ₂ , vyšší odolnost kontaktu, ideální pro slabší kapacitní a indukční zátěže nad 24V / 10mA				
napětí cívky	24 VDC		24 VUC	
patice šroub	1984540000	TRS 24VDC 1CO AGSNO	2152940000	TRS 24VUC 1CO AGSNO
patice push in	2618020000	TRP 24VDC 1CO AGSNO	2617880000	TRP 24VUC 1CO AGSNO
napětí cívky	230 VUC		24-230 VUC	
patice šroub	2153590000	TRS 230VUC 1CO AGSNO	2663000000	TRS 24-230VUC 1CO AGSNO ED2
patice push in	2617830000	TRP 230VUC 1CO AGSNO	2663160000	TRP 24-230VUC 1CO AGSNO ED2




Relé s mechanickým testovacím tlačítkem


Relé s mechanickým aretačním tlačítkem, materiál kontaktu AgSnO ₂ , pro zátěže nad 24V / 10mA				
napětí cívky	24 VDC		24 VUC	
patice šroub	2855800000	TRP 24VDC 1CO AGSNO PB	2855810000	TRP 24VUC 1CO AGSNO PB
patice push in	2855870000	TRS 24VDC 1CO AGSNO PB	2855890000	TRS 24VUC 1CO AGSNO PB
napětí cívky	24-230 VUC			
patice šroub	2855910000	TRP 24-230VUC 1CO AGSNO ED2 PB		
patice push in	2855930000	TRS 24-230VUC 1CO AGSNO ED2 PB		



Materiál kontaktu AgNi + Au - ideální pro velmi malé proudy od 1V / 1mA do cca 24V / 100mA				
napětí cívky	24 VDC		24 VUC	
patice šroub	1123000000	TRS 24VDC 1CO AU	1123010000	TRS 24VUC 1CO AU
patice push in	2618110000	TRP 24VDC 1CO AU	2618160000	TRP 24VUC 1CO AU
napětí cívky	230 VUC		24-230 VUC	
patice šroub	1123050000	TRS 230VUC 1CO AU	2662860000	TRS 24-230VUC 1CO AU ED2
patice push in	2618210000	TRP 230VUC 1CO AU	2663020000	TRP 24-230VUC 1CO AU ED2




Relé s mechanickým aretačním tlačítkem, materiál kontaktu AgSnO ₂ + Au, pro zátěže od 1V / 1mA				
napětí cívky	24 VDC		24 VUC	
patice šroub	2855860000	TRS 24VDC 1CO AGSNO AU PB	2855880000	TRS 24VUC 1CO AGSNO AU PB
patice push in	2855830000	TRP 24VDC 1CO AGSNO AU PB	2855820000	TRP 24VUC 1CO AGSNO AU PB
napětí cívky	24-230 VUC			
patice šroub	2855920000	TRS 24-230VUC 1CO AGSNO AU ED2 PB		
patice push in	2855900000	TRP 24-230VUC 1CO AGSNO AU ED2 PB		



TERMSERIES - kompaktní 6 mm řada

- svorkové provedení s možností integrace 5x20 mm pojistky
- shodné značící štítky s WDM svorkami
- systém propojek pro urychlení montáže
- integrovaná LED dioda
- napětí cívky od 5 do 230 V (kompletní sortiment na webu)
- provedení s univerzálním vstupem 12-60 VUC nebo 24-230 VUC



Materiál kontaktu AgNi, kompaktní verze ve velikosti svorky, možnost integrace 5x20 trubičkové pojistky				
napětí cívky	24 VDC		integrovaný nosič pojistky 24 VDC	
patice push in	2773890000	TRPL 24VDC 1CO	2773930000	TRPL 24VDC 1NO F
napětí cívky	24 VUC		12-60 VUC	
patice push in	2773970000	TRPL 24VUC 1CO	2773770000	TRPL 12-60VUC 1CO
napětí cívky	230 VAC		24-230 VUC	
patice push in	2773860000	TRPL 230VAC 1CO	2773830000	TRPL 24-230VUC 1CO



TRAK verze certifikovaná pro železniční techniku				
napětí cívky	24 VDC		24 VDC - Au kontakt	
patice push in	2773910000	TRPL 24VDC 1CO TRAK	2773900000	TRPL 24VDC 1CO AU TRAK
napětí cívky	48-110 VDC		24-110 VDC, optočlen	
patice push in	2774010000	TRPL 48-110VDC 1CO TRAK	2773600000	TOPL 24-110VDC 5-110VDC0.25A TRAK

Nově
TRAK relé
pro železniční
techniku



Příslušenství		
Propojky		
propojka oranžová 51 pólů	2556370000	TCC 6.4/51 OR
propojka červená 51 pólů	2556410000	TCC 6.4/51 RD
propojka modrá 51 pólů	2556450000	TCC 6.4/51 BL
propojka černá 51 pólů	2556490000	TCC 6.4/51 BK
Značení		
značení pro 6mm široké relé	1818400000	WS 10/6 M MC NE WS
značení pro 12mm široké relé	1905970000	WS 10/12 MC NE WS
Oddělovací přepážka		
přepážka vysoká	1240800000	TW TXS/TXZ R3.2
přepážka nízká pro kompaktní řadu	2774090000	TXL PP



TERMSERIES - 12 mm univerzální relé

- 1CO 1x 16A nebo 2CO 2x 8A provedení
- sestavu relé, patice a funkční člen získáte pod jedním objednacím číslem
- možnost šroubové nebo PUSH IN patice
- shodné značící štítky s WM svorkami
- systém propojek pro urychlení montáže
- integrovaná LED dioda
- možnost integrovat mechanické nebo polovodičové relé
- napětí cívky od 5 do 230 V (kompletní sortiment na webu)
- provedení s univerzálním vstupem 24-230 VUC



Verze s
mechanickým
testovacím
tlačítkem

1 kontaktní - univerzální relé s velkým rozsahem spínaných proudů od 24V / 1mA do 16A

napětí cívky	24 VDC		24 VUC	
patice šroub	1479680000	TRS 24VDC 1CO 16A	1479690000	TRS 24VUC 1CO 16A
patice push in	2618100000	TRP 24VDC 1CO 16A	2617910000	TRP 24VUC 1CO 16A
napětí cívky	230 VUC		24-230 VUC	
patice šroub	1479740000	TRS 230VUC 1CO 16A	2662960000	TRS 24-230VUC 1CO 16A ED2
patice push in	2618260000	TRP 230VUC 1CO 16A	2663120000	TRP 24-230VUC 1CO 16A ED2

1 kontaktní - mechanické testovací tlačítko - univerzální relé s velkým rozsahem spínaných proudů od 24V / 1mA do 16A

napětí cívky	24 VDC		24 VUC	
patice šroub	2988390000	TRS 24VDC 1CO 16A PB	2988400000	TRS 24VUC 1CO 16A PB
patice push in	2988280000	TRP 24VDC 1CO 16A PB	2988300000	TRP 24VUC 1CO 16A PB
napětí cívky	230 VUC		24-230 VUC	
patice šroub	2988420000	TRS 230VUC 1CO 16A PB	2988330000	TRS 24-230VUC 1CO 16A ED2 PB
patice push in	2988320000	TRP 230VUC 1CO 16A PB	2988430000	TRP 24-230VUC 1CO 16A ED2 PB

1 kontaktní - speciální relé pro vyšší zátěže

napětí cívky	24 VDC - pro induktivní zátěže		24-230 VUC - pro induktivní zátěže	
patice šroub	1479780000	TRS 24VDC 1NO HC	2662970000	TRS 24-230VUC 1NO HC ED2
patice push in	2618090000	TRP 24VDC 1NO HC	2663130000	TRP 24-230VUC 1NO HC ED2
napětí cívky	24 VDC - pro kapacitní zátěže (165A / 20ms)		24-230 VUC - pro kapacitní zátěže	
patice šroub	1479810000	TRS 24VDC 1NO HCP	2662980000	TRS 24-230VUC 1NO HCP ED2
patice push in	2617930000	TRP 24VDC 1NO HCP	2663140000	TRP 24-230VUC 1NO HCP ED2

2 kontaktní (2x 8A) - univerzální relé s velkým rozsahem spínaných proudů od 24V / 1mA

napětí cívky	24 VDC		24 VUC	
patice šroub	1123490000	TRS 24VDC 2CO	1123500000	TRS 24VUC 2CO
patice push in	2618400000	TRP 24VDC 2CO	2618320000	TRP 24VUC 2CO
napětí cívky	230 VUC		24-230 VUC	
patice šroub	1123540000	TRS 230VUC 2CO	2662880000	TRS 24-230VUC 2CO ED2
patice push in	2618440000	TRP 230VUC 2CO	2663010000	TRP 24-230VUC 1CO ED2

2 kontaktní (2x 8A) mechanické testovací tlačítko - univerzální relé s velkým rozsahem spínaných proudů od 24V / 1mA


napětí cívky	24 VDC		24 VUC	
patice šroub	2988440000	TRS 24VDC 2CO PB	2988450000	TRS 24VUC 2CO PB
patice push in	2988340000	TRP 24VDC 2CO PB	2988350000	TRP 24VUC 2CO PB
napětí cívky	230 VUC		24-230 VUC	
patice šroub	2988470000	TRS 230VUC 2CO PB	2988480000	TRS 24-230VUC 2CO ED2 PB
patice push in	2988370000	TRP 230VUC 2CO PB	2988380000	TRP 24-230VUC 1CO ED2 PB

2 kontaktní (s pozlacenými kontakty - ideální pro velmi malé proudy)


napětí cívky	24 VDC		24 VUC	
patice šroub	1123730000	TRS 24VDC 2CO AU	1123740000	TRS 24VUC 2CO AU
patice push in	2618530000	TRP 24VDC 2CO AU	2618540000	TRP 24VUC 2CO AU
napětí cívky	230 VUC		24-230 VUC	
patice šroub	1123790000	TRS 230VUC 2CO AU	2662890000	TRS 24-230VUC 2CO AU ED2
patice push in	2618300000	TRP 230VUC 2CO AU	2663050000	TRP 24-230VUC 2CO AU ED2

SSR - polovodičová bezkontaktní relé

- kompaktní svorkové provedení
- vyšší životnost proti kontaktním relé
- speciální provedení pro indukční zátěže
- v nabídce i výkonové polovodičové stykače



TERMOPTO (svorkové vazební optočleny, 6mm)							
	patice		24 VDC		24 VAC		230 VAC
výstup 5-48VDC / 0,1A	šroub	8950720000	TOS 24VDC/48VDC 0,1A	8950820000	TOS 24VAC/48VDC 0,1A	8950850000	TOS 230VAC/48VDC 0,1A
výstup 5-48VDC / 0,1A	pružina	8950780000	TOP 24VDC/48VDC 0,1A	8950860000	TOP 24VAC/48VDC 0,1A	8950890000	TOP 230VAC/48VDC 0,1A
výstup 5-48VDC / 0,5A	šroub	8950920000	TOS 24VDC/48VDC 0,5A	8951020000	TOS 24VAC/48VDC 0,5A	8951050000	TOS 230VAC/48VDC 0,5A
výstup 5-48VDC / 0,5A	pružina	8950980000	TOP 24VDC/48VDC 0,5A	8951060000	TOP 24VAC/48VDC 0,5A	8951090000	TOP 230VAC/48VDC 0,5A
výstup 3-33VDC / 4A	šroub	1275100000	TOS 24VDC/24VDC 4A	až 4A výstupní proud v 6mm			
výstup 3-33VDC / 4A	pružina	1254880000	TOP 24VDC/24VDC 4A				
výstup 24-230VAC / 0,1A	šroub	8951120000	TOS 24VDC/230VAC 0,1A	8951220000	TOS 24VAC/230VAC 0,1A	8951250000	TOS 230VAC/230VAC 0,1A
výstup 24-230VAC / 0,1A	pružina	8951180000	TOP 24VDC/230VAC 0,1A	8951260000	TOP 24VAC/230VAC 0,1A	8951290000	TOP 230VAC/230VAC 0,1A



TERMSERIES (svorkové vazební optočleny, od 6mm - výměnný modul)							
			24 VDC		24 VAC		230 VAC
výstup 3-33VDC / 2A	šroub	1127170000	TOS 24VDC 24VDC2A	1127180000	TOS 24VUC 24VDC2A	1127220000	TOS 230VUC 24VDC2A
výstup 3-33VDC / 2A	push in	2618720000	TOP 24VDC 24VDC2A	2618730000	TOP 24VUC 24VDC2A	2618800000	TOP 230VUC 24VDC2A
výstup 3-33VDC / 3,5A	šroub	1127630000	TOS 24VDC 24VDC3,5A	1127640000		TOS 24-230VUC 24VDC3,5A	
výstup 3-33VDC / 3,5A	push in	2618700000	TOP 24VDC 24VDC3,5A	2663100000		TOP 24-230VUC 24VDC3,5A ED2	
výstup 3-33VDC / 5A	šroub	1990960000	TOS 24VDC 24VDC5A	1990970000		TOS 24-230VUC 24VDC5A	
výstup 3-33VDC / 5A	push in	2618840000	TOP 24VDC 24VDC5A	2663150000		TOP 24-230VUC 24VDC5A ED2	
výstup 24-230VAC / 1A	šroub	1127410000	TOS 24VDC 230VAC1A	1127420000	TOS 24VUC 230VAC1A	1127470000	TOS 230VUC 230VAC1A
výstup 24-230VAC / 1A	push in	2618420000	TOP 24VDC 230VAC1A	2618350000	TOP 24VUC 230VAC1A	2618450000	TOP 230VUC 230VAC1A



MICROOPTO (SSR pro speciální účely)				
výstup 5-33VDC / 10A		8937940000	MOS 24VDC/5-33VDC 10A	pro spínání solenoid ventilů až do 10A, integrovaná ochrana proti zkratu
výstup 8-30VDC / 2A		8937970000	MOS 24VDC/8-30VDC 2A	pro spínání solenoid ventilů až do 2A, integrovaná ochrana proti zkratu
výstup 12-300VDC / 1A		8937830000	MOS 24VDC/12-300VDC 1A	pro indukční zátěže - power boost 20A / 20ms, 5A / 1s
výstup 20-28VDC / 50mA		8937990000	MOS 12-28VDC 100kHz	spínání vysokých kmitočtů až do 100kHz
výstup 24VDC / 0,1A		8937920000	MOS 5VTTL/24VDC 0,1A	TTL logika
výstup 5V TTL		8937930000	MOS 12-28VDC/5VTTL	TTL logika



Výkonové SSR - polovodičové stykače na chladiči				
výstup 24-230VAC / 20A		2986890000	PSSRN 24VDC 1Z K 240VAC 20A	1f spínací tyristor, spínání v nule, 20A AC trvalý poud (AC51)
výstup 42-600VAC / 30A		2986900000	PSSRN 24VDC 1Z K 600VAC 30A	1f spínací tyristor, spínání v nule, 30A AC trvalý poud (AC51)
výstup 3x 42-600VAC / 20A		2986910000	PSSRN 24VDC 3Z K 600VAC 20A	3f spínací tyristor, spínání v nule, 20A AC trvalý poud (AC51)
výstup 20-1000VDC / 15A		2986930000	PSSRN 24VDC 1D K 1000VDC 15A	1f spínací IGBT tranzistor, spínání v nule, 15A DC trvalý poud (DC1)



MCZ (prodloužení impulsu a 6mm časová relé)				
50ms impuls		8324590000	MCZ TO 24VDC/50MS	prodloužení impulsu
150ms impuls		8286410000	MCZ TO 24VDC/150MS	prodloužení impulsu
čeličko		8389030000	AP MCZ1.5 1674	čeličko k MCZ řadě
časové relé kompletní		2639730000	TRP T 24VDC 1CO M3	kompletní multifunkční 6mm časové relé - 500ms impuls, zpoždění, blikáč
časové relé bez členu		2639740000	TRP T 24VDC 1CO M3 EMPTY	patice pro sestavení 6mm časového relé
SSR člen		4061190000	SSS RELAIS 24V/24V 2ADC	SSR pro vložení do patice



Služba Configure to Order Dodávka kompletní svorkovnicové lišty


- kompletně digitalizovaný proces výroby od konfigurace po finální výrobu svorkovnice a sružovací krabice
- jednotné softwarové prostředí WMC zdarma ke stažení
- možnost importu svorkovnic z EPLAN nebo Zuken E3
- WMC zná celý sortiment Weidmüller, zkontroluje Vaši sestavu a opraví případné nedostatky
- automatický proces kalkulace ceny, kterou systém odešle do několika minut
- 1 objednávací číslo pro celou svorkovnici / sružovací krabici
- objednávky již od 1 ks

Snadná
konfigurace pomocí
**WMC – Weidmüller
Konfiguratoru**

[www.weidmueller.com/
int/solutions/weidmueller_
configurator/index.jsp](http://www.weidmueller.com/int/solutions/weidmueller_configurator/index.jsp)

7 denní Fast Delivery Service

Do 30 ks svorkovnic sestavených
z nejpoužívanějšího sortimentu Weidmüller
Pro časově náročné termíny
Garance doručení svorkovnice
do 7 pracovních dnů




14 denní Delivery Service

Větší počet svorkovnic,
rozšířený sortiment Weidmüller
Pro časově náročné termíny
Garance doručení svorkovnice
do 14 pracovních dnů



Konfigurace a dodávka kompletní sružovací krabice

Možnost konfigurace krabice k oběma typům služby
Libovolné otvory dle požadavku
Osazení průchodkami a svorkovnicí



Automatická
nabídka do
pár minut
Dostupnost 24/7

Výroba již od
1 ks svorkovnice
Individuální konfigurace dle
vlastních požadavků

Garance dodávky
Dle typu služby
garance dodávky svorkovnice
do 7 nebo 14 pracovních dnů



**Nakonfiguruj
a objednej**

Výběr typu služby

Zadání požadavku



Aplikace Weidmüller

Veškeré produktové a firemní informace na jednom místě - ve Vaší aplikaci Weidmüller ke stažení do Vašich IOS a Android telefonů a tabletů



Weidmüller produktový konfigurator

Konfigurace snadno a rychle
www.weidmueller.com/configurator



Sociální média

Buďte stále v obraze a sledujte
naše novinky a aplikační řešení
na **Weidmüller Czech Republic**



Newsletter

Přihlaste se k odběru
newsletteru
na www.weidmueller.cz



Realizace brožury 01/2023

Weidmüller, s.r.o., Lomnického 5/1705, 140 00 Praha 4, Tel.: +420 244 001 400, office@weidmueller.com

www.weidmueller.cz