

Schwere Steckverbinder

Effiziente Motorsteuerung in Niederspannungsschaltanlagen

Innovative Verteilerlösung mit PUSH IN



Eine Kombination mit besonderen Stärken


RockStar® ModuPlug Module mit PUSH IN-Anschlusstechnik

Zunehmende Komplexität und Automatisierung industrieller Anlagen erfordern immer umfangreichere Verteiler- und Steuerungslösungen. Bauraum im Schaltschrank ist wertvoll und muss effizient genutzt werden. Zukunftsweisende Verbindungslösungen sind modular, kombinieren Energie, Signale und Daten in einer Schnittstelle und beschleunigen den Installationsprozess.

Genau das bieten die neuen RockStar® ModuPlug Module mit PUSH IN-Anschlusstechnik. Zudem eröffnen sie ungeahnte Möglichkeiten, insbesondere für Verteilerlösungen auf dem sonst ungenutzten Schaltschrankinneren. Die Vorteile dieser innovativen, steckbaren Lösung überzeugen bereits im IP20-Umfeld der Motorsteuerung in Niederspannungsschaltanlagen.


Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Platzsparend dank hoher Packungsdichte
- Modularer Aufbau zur Signal- und Datenübertragung
- Schnelle Installation dank PUSH IN-Anschluss
- Einfache Fehlersuche im laufenden Betrieb



Steckbare Anschlusslösung für die Schaltschränkeninnenwand

Platzsparend, modular, einfach




Platzsparendes Design

Der mehrstöckige Aufbau ermöglicht eine hohe Packungsdichte und ist besonders platzsparend.




Schnelle Verdrahtung

Der PUSH IN-Anschluss ermöglicht die direkte und werkzeuglose Verdrahtung abisolierter Leiter.



Verteilung von Potentialen

Verbindungskänäle für 2 bis 12 polige Querverbinder sorgen für eine einfache Potentialverteilung.




Nutzung des Bauraums

Mit dem schmalen Design im Rastermaß von 75 mm wird der verfügbare Bauraum optimal ausgenutzt.



Optimale Lesbarkeit

Die versetzte Markierer-Anordnung ermöglicht individuelle Beweglichkeit und die Lesbarkeit aus jeder Position.



Einfache Spannungsprüfung

Die Spannungsprüfung kann komfortabel an jeder Klemmstelle durchgeführt werden.

RockStar® ModuPlug Module

Bemessungsspannung: 250 V (DIN EN 61984) / 600 V (UL/CSA)

Type	Size	No. of poles	Order No.
HDC MHE 4 FP	0.5	4	2635990000
HDC MHE 4 MP	0.5	4	2635980000
HDC MHE 4X FP	0.5	4	2636060000
HDC MHE 4X MP	0.5	4	2636070000
HDC MHE 4X2 FP	0.5	4	2636080000
HDC MHE 4X2 MP	0.5	4	2636090000
Metallrahmen			
HDC MF 16B AD	Baugröße 16B		1429010000
HDC MF 16B DA	Baugröße 16B		1429030000

Technische Daten

Klemmbereich:

Leiter ohne Aderendhülse: 1 bis 2,5mm²

Leiter mit Aderendhülse: 0,5 bis 2,5mm²

Bemessungsstrom: 16 A (DIN EN 61984)

Steckzyklen: ≥ 500

Weitere Varianten und Baugrößen finden Sie in unserem Onlinekatalog unter www.weidmueller.de

Weidmüller – Ihr Partner der Industrial Connectivity

Als erfahrene Experten unterstützen wir unsere Kunden und Partner auf der ganzen Welt mit Produkten, Lösungen und Services im industriellen Umfeld von Energie, Signalen und Daten. Wir sind in ihren Branchen und Märkten zu Hause und kennen die technologischen Herausforderungen von morgen. So entwickeln wir immer wieder innovative, nachhaltige und wertschöpfende Lösungen für ihre individuellen Anforderungen. Gemeinsam setzen wir Maßstäbe in der Industrial Connectivity.

Wir können nicht ausschließen, dass in unseren Druckschriften oder in Software, die zu Bestellzwecken dem Kunden übergeben wird, Fehler enthalten sind. Wir sind bemüht, solche Fehler, sobald sie uns bekannt werden, zu korrigieren.

Für alle Bestellungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, die Sie auf der Internetseite unseres Gruppenunternehmens, bei dem Sie Ihre Bestellung aufgeben, einsehen können und die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zusenden.