
Product change notification
DRR

Dieser Artikel verwendet eine in Anhang III der RoHS 2011/65/EU Richtlinie benannte Ausnahme „8b - Cadmium und Cadmiumverbindungen in elektrischen Kontakten“, die je nach Produktkategorie nur noch bis zum 21.07.2021 gültig sein könnte. Bitte prüfen sie ob sie diesen Artikel je nach Ort des Inverkehrbringens und der betroffenen Produktkategorie verwenden können.

Über den Anhang III der RoHS 2011/65/EU benennt die RoHS Richtlinie Ausnahmen bezogen auf die ursprünglichen Stoffverbote und Grenzwerte. Im Allgemeinen werden RoHS-Ausnahmen immer für einen begrenzten Zeitraum gewährt und unterliegen je nach Anwendung oder Produktkategorie unterschiedlichen Ablaufterminen. Eine dieser Ausnahmen „8b - Cadmium und Cadmiumverbindungen in elektrischen Kontakten“ wird bei den unten aufgeführten Produkten verwendet.

Die Industrie kann eine Verlängerung der Ausnahmeregelung beantragen, um die Ausnahmeregelungen weiterhin nutzen zu können. Da jedoch keine Anträge gestellt wurden, läuft diese Ausnahme je nach verwendeter Endproduktekategorie im schlechtesten Fall am 21.07.2021 und im besten Fall am 21.07.2024 aus. Nach Ablauf der Ausnahme sind diese Produkte nicht mehr EU RoHS konform. Bitte prüfen sie den Einsatz dieser Produkte in Ihren Applikationen. In der folgend aufgeführten Liste finden Sie zu den von der Ausnahme betroffenen Produkten Vergleichsartikel ohne Ausnahme die auf die EU RoHS bezogen uneingeschränkt verwendet werden können.





Besuchen Sie für weitere Informationen unseren Onlinekatalog

Die robusten Oktalrelais der D-SERIES DRR haben eine Breite von 38 mm, eignen sich für den universellen Einsatz in Industrieumgebungen und verfügen über verschleißfeste Kontaktmaterialien. Die Produktqualität bleibt mit dem neue Kontaktmaterial AgSn02 erhalten.

Letzte Bestellung 30.04.2021

Auslaufmodell

Typ	Kontaktmaterial	Best.-Nr.
DRR270012L	AgCdO	1133360000
DRR270024L	AgCdO	1133370000
DRR270048L	AgCdO	1133380000
DRR270110L	AgCdO	1133390000
DRR270220L	AgCdO	1133400000
DRR270524L	AgCdO	1133760000
DRR270615L	AgCdO	1133780000
DRR270730L	AgCdO	1133800000
DRR370012L	AgCdO	1133410000
DRR370024L	AgCdO	1133420000
DRR370048L	AgCdO	1133430000
DRR370110L	AgCdO	1133440000
DRR370220L	AgCdO	1133560000
DRR370524L	AgCdO	1133810000
DRR370615L	AgCdO	1133820000
DRR370730L	AgCdO	1133830000

Neue Version

Typ	Kontaktmaterial	Best.-Nr.
DRR273012L	AgSnO2	2765010000
DRR273024L	AgSnO2	2765020000
DRR273048L	AgSnO2	2765030000
DRR273110L	AgSnO2	2765040000
DRR273220L	AgSnO2	2765050000
DRR273524L	AgSnO2	2765310000
DRR273615L	AgSnO2	2765320000
DRR273730L	AgSnO2	2765330000
DRR373012L	AgSnO2	2765060000
DRR373024L	AgSnO2	2765070000
DRR373048L	AgSnO2	2765080000
DRR373110L	AgSnO2	2765090000
DRR373220L	AgSnO2	2765200000
DRR373524L	AgSnO2	2765340000
DRR373615L	AgSnO2	2765350000
DRR373730L	AgSnO2	2765360000



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
32758 Detmold, Germany
T +49 5231 14-0
F +49 5231 14-292083
www.weidmueller.de

Persönlichen Support
finden Sie im Internet unter:
www.weidmueller.de/kontakt