

Szabadíts fel helyet a szekrényedben

A túlfeszültség védelem új viszonyítási pontja

VARITECTOR PU AC S

Villám- és túlfeszültség-védelem

VARITECTOR PU AC S-Line: biztonságos, hatékony és extrém helytakarékos

A digitalizáció terjedésével, az intelligens eszközök és rendszerek infrastruktúrája egyre érzékenyebb az interferenciára. Közben a költségek és a verseny arra kényszerítik a gyártókat, hogy egyre kompaktabb és hatékonyabb eszközöket gyártsanak.

A VARITECTOR PU AC S termékcsaládunk innovatív GTD technológiája különösen helytakarékos tervezést tesz lehetővé a mindössze 18 mm-es pólusonkénti szélességgel. Kiváló túlfeszültség-védelem keskeny kivittel és vonzó ár-érték aránnyal.



Az Ön speciális előnyei:

Hatékonyabb telepítés

A komponensek méretének pólusonként 2 TE-ről 1 TE-re való csökkentése 25kA(10/350µs)/pólus levezetési képesség mellett 50%-os hely megtakarítást jelent. A modulok dugaszolható kivitele felgyorsítja a levezetők cseréjét.


Energetikai kordináció

1 500 V-os védelmi szinttel a VPU AC S termékcsaláddal biztosított a T1+T2+T3 energetikai koordináció. További védelem így már csak akkor szükséges, ha 10 m-nél nagyobb távolságra van a következő fogyasztó.



Technológiai kiemelés:

A Weidmüller VPU AC S termékcsaládja a feszültség kapcsolás és feszültség korlátozás legjobb funkcióinak ötvözésével lett kifejlesztve, ideális I-es típusú túlfeszültség-védelmet megvalósítva. Az innovatív GTD technológia extrém kompakt méretet és nagyon alacsony maradék feszültséget biztosít a feszültség kapcsolási technológiájának köszönhetően. Eredményképp a levezető követő áram értéke egyike a legalacsonyabb a piacon, így akár egy 16 A-es biztosíték sem lép működésbe.



Cikkek áttekintése


Típus	Védelmi osztály	Max. folyamatos feszültség/ Teszt villámáram(limp)	Hálózat típus	Szélesség	Rendelési szám
VPU AC I 1 275/25 LCF S	I-es/ II-es típus	275 V AC / 25 kA	TN, Egyfázisú	1 TE	2726620000
VPU AC I 1 R 275/25 LCF S	I-es/ II-es típus	275 V AC / 25 kA	Egyfázisú	1 TE	2726660000
VPU AC I 1+1 275/25 LCF S	I-es/ II-es típus	275 V AC / 25 kA	TN, Egyfázisú	2 TE	2726680000
VPU AC I 1+1 R 275/25 LCF S	I-es/ II-es típus	275 V AC / 25 kA	TN, Egyfázisú	2 TE	2726700000
VPU AC I 2 275/25 LCF S	I-es/ II-es típus	275 V AC / 25 kA	TN, Egyfázisú	2 TE	2726720000
VPU AC I 2 R 275/25 LCF S	I-es/ II-es típus	275 V AC / 25 kA	TN, Egyfázisú	2 TE	2726730000
VPU AC I 3 275/25 LCF S	I-es/ II-es típus	275 V AC / 25 kA	TN-C	3 TE	2726740000
VPU AC I 3 R 275/25 LCF S	I-es/ II-es típus	275 V AC / 25 kA	TN-C	3 TE	2726750000
VPU AC I 3+1 275/25 LCF S 2PE	I-es/ II-es típus	275 V AC / 25 kA	TN-C-S, TN-S, TT	4 TE	2726760000
VPU AC I 3+1 R 275/25 LCF S 2PE	I-es/ II-es típus	275 V AC / 25 kA	TN-C-S, TN-S, TT	4 TE	2726770000
VPU AC I 4 275/25 LCF S	I-es/ II-es típus	275 V AC / 25 kA	TN-C-S, TN-S	4 TE	2726780000
VPU AC I 4 R 275/25 LCF S	I-es/ II-es típus	275 V AC / 25 kA	TN-C-S, TN-S	4 TE	2726790000

*1 TE = 18 mm

 Legkeskenyebb I-es típusú levezető 25kA(10/350µs)/pólus levezető képességgel

 Erőteljes - biztosítékmentes működés 315 A-ig

 T1+T2+T3 energetikai koordináció, az alacsony maradék feszültségnek köszönhetően



VPU AC I 3+1 R 275/25 LCF S

