

IP65 Serviceschnittstellen FrontCom®

Übersicht


IP65 Serviceschnittstellen FrontCom®	IP65 Serviceschnittstelle FrontCom® Vario		I.2
	IP65 Serviceschnittstelle FrontCom® Micro		
		RJ45	I.28
		USB	I.30

IP65 Serviceschnittstelle FrontCom® Vario


FrontCom® Vario
Rahmen

- IP65
- Einsetzbar sind Einfacheinsatzplatten

Metaldeckel



Kunststoffdeckel



Technische Daten

Schutzart / Schutzart (UL)
Material Deckel
Material Rahmen
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Zulassungen

Hinweis

IP65, in geschlossenem Zustand / Type 12
Zinkdruckguss, pulverbeschichtet
Zinkdruckguss
-40 °C...70 °C
CURUS; GERMLLOYD

IP65, in geschlossenem Zustand
Polykarbonat PC
Zinkdruckguss
-40 °C...70 °C
GERMLLOYD

Bestelldaten

Knopfbetätigung
Abschließbar m. Schlüssel

Hinweis

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FC-SFM-KNOB	1	1450530000
IE-FC-SFM-KEY2	1	1450540000

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FC-SFP-KNOB	1	1450510000
IE-FC-SFP-KEY2	1	1450520000

Zubehör

Ersatzschlüssel

Markierer

silber
lichtgrau
weiß
für Berührungsschutz und Einsatzplatten

Berührungsschutz

Berührungsschutz


Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FC-KEY2	1	2066650000
SM 27/18 K MC NE SI	80	1713760000
SM 27/18 K MC NE GR	80	1073340000
SM 27/18 K MC NE WS	80	1707270000
ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	200	1736181044
IE-FC-PWPC	1	1450820000

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FC-KEY2	1	2066650000
SM 27/18 K MC NE SI	80	1713760000
SM 27/18 K MC NE GR	80	1073340000
SM 27/18 K MC NE WS	80	1707270000
ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	200	1736181044
IE-FC-PWPC	1	1450820000

Hinweis

FrontCom® Vario**Doppelrahmen**

- IP65
- Einsetzbar sind Einfach- und Doppeleinsatzplatten

Metaldeckel**Technische Daten**

Schutzart / Schutzart (UL)
Material Deckel
Material Rahmen
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Zulassungen

Hinweis

IP65, in geschlossenem Zustand / Type 12
Zinkdruckguss, pulverbeschichtet
Zinkdruckguss
-40 °C...70 °C
CURUS

Bestelldaten

Knopfbetätigung
Abschließbar m. Schlüssel
Abschließbar m. Schaltschrankschlüssel
Abschließbar m. Schaltschrankschlüssel (Daimler-Schließung)

Hinweis

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FC-DFM-KNOB	1	2003170000
IE-FC-DFM-KEY	1	2003180000
IE-FC-DFM-CAB	1	2003190000
IE-FC-DFM-CAB-DB	1	2003150000

Zubehör**Ersatzschlüssel****Markierer**

silber
lichtgrau
weiß

für Berührungsschutz und Einsatzplatten

Berührungsschutz

Berührungsschutz

Steg (zur Montage von Einzelplatten)

Steg

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FC-KEY2	1	2066650000
SM 27/18 K MC NE SI	80	1713760000
SM 27/18 K MC NE GR	80	1073340000
SM 27/18 K MC NE WS	80	1707270000
ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	200	1736181044
IE-FC-PWPC	1	1450820000
IE-FC-DF-IPH	1	2003340000


Hinweis

IP65 Serviceschnittstelle FrontCom® Vario

FrontCom® Vario
Einsatzplatten für Doppelrahmen

- IP20

1x Power, 2x Data, 1x LS-Schalter



Technische Daten

Material
Einsatz Data
Einsatz Power groß
Vorbereitung LS-Schalter (2 TE)
Einsatz 2 x Power US + GFCI
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Zulassungen

Hinweis

Polykarbonat PC
2
1
1
-40 °C...70 °C
CURUS

Bestelldaten

geschirmt
ungeschirmt

Hinweis

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FC-DSP-PWB/2ST/FILS	1	2067080000
IE-FC-DIP-PWB/2ST/FILS	1	2067070000

Zubehör

Einsätze Power
Steckdose AU 15 A
Steckdose AU 10 A
Steckdose CH
Steckdose CN
Steckdose GB
Steckdose DE
Steckdose DE orange
Steckdose FR
Steckdose FR orange
Steckdose IT/EU
Steckdose CZ
Steckdose IND
RCBO

Einsätze Data
RJ45 Kupplung
RJ45 Modul EIA/TIA T568 B
RJ45 Modul PROFINET
RJ45 Modul EIA/TIA T568 A
USB 2.0 A / A
USB 3.0 A / A
USB 2.0 A / B

Markierer
für Berührungsschutz und Einsatzplatten

Berührungsschutz
Berührungsschutz

Hinweis

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCI-PWB-AU	1	1450830000
IE-FCI-PWB-AU-10A	10	1546590000
IE-FCI-PWB-CH	1	1450780000
IE-FCI-PWB-CN	1	1450790000
IE-FCI-PWB-GB	1	1450770000
IE-FCI-PWB-DE	1	1450730000
IE-FCI-PWB-DE-OR	1	1554000000
IE-FCI-PWB-FR	1	1450750000
IE-FCI-PWB-FR-OR	1	2007230000
IE-FCI-PWS-IT	1	1450810000
IE-FCI-PWB-CZ	1	2426700000
IE-FCI-PWB-IND	1	2500710000
IE-FCI-PWB-RCBO	1	1534250000

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-BI-RJ45-C	10	1962840000
IE-BI-RJ45-FJ-B	10	1963840000
IE-BI-RJ45-FJ-P	10	1963830000
IE-BI-RJ45-FJ-A	10	1962850000
IE-BI-USB-A	10	1019570000
IE-BI-USB-3.0-A	10	1487920000
IE-BI-USB-AB	10	1131380000


ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	200	1736181044
IE-FC-PWPC	1	1450820000

--	--	--

FrontCom® Vario
Einsatzplatten für Doppelrahmen

- IP20

1x GFCI inkl., 2x Data, 1x Signal, 1x Sicherung



Technische Daten

Material
Einsatz Data
Einsatz Power groß
Einsatz Sicherung
Einsatz Signal D-Sub 9-polig / VGA / HDMI
Vorbereitung LS-Schalter (2 TE)
Einsatz 2 x Power US + GFCI
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Zulassungen

Technische Daten GFCI-Einsatz

Betriebsspannung / Nennstrom
GFCI geschützte US Steckdose
Selbsttest
Betriebsanzeige
Anschlussart
Leiteranschlussquerschnitt
 feindrähtig mit AEH
 feinstdrähtig mit AEH
Leiteranschlussquerschnitt, starr

Hinweis

Polykarbonat PC
2

1

1

1

-35 °C...66 °C

CURUS

125 V AC / 20 A

2 Stück

automatisch alle 3 Sekunden

LED rot

Schraubanschluss

1,5 ... 2,5 mm²

1,5 ... 2,5 mm²

1,5 ... 4 mm²

Bestelldaten

geschirmt
ungeschirmt

Hinweis

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9	1	2004810000
IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9	1	2003370000
inkl. vormontiertem GFCI		

Zubehör

Einsätze Signal

D-Sub 9-polig Buchse / Buchse
D-Sub 9-polig Buchse / Stecker
D-Sub 9-polig Buchse / Lötanschluss

Einsätze Sicherung

3 A

Einsätze Data

RJ45 Kupplung
RJ45 Modul EIA/TIA T568 A
RJ45 Modul EIA/TIA T568 B
RJ45 Modul PROFINET
USB 2.0 A / A
USB 3.0 A / A
USB 2.0 A / B

Markierer

für Berührungsschutz und Einsatzplatten


Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCI-D9-FF	1	1450840000
IE-FCI-D9-FM	1	1450850000
IE-FCI-D9-FS	1	1450870000
IE-FCI-PWCB-3A	1	1543690000
IE-BI-RJ45-C	10	1962840000
IE-BI-RJ45-FJ-A	10	1962850000
IE-BI-RJ45-FJ-B	10	1963840000
IE-BI-RJ45-FJ-P	10	1963830000
IE-BI-USB-A	10	1019570000
IE-BI-USB-3.0-A	10	1487920000
IE-BI-USB-AB	10	1131380000
ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	200	1736181044

Hinweis


FrontCom® Vario
Einsatzplatten

- IP20

leere Doppelplatte



leere Einfachplatte



Technische Daten

Material
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Zulassungen
Hinweis

Polykarbonat PC
-40 °C...70 °C
CURUS

Polykarbonat PC
-40 °C...70 °C
CURUS; GERMLLOYD

Bestelldaten

ungeschirmt
Hinweis

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FC-DIP-BP	1	2004890000

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FC-IP-BP	1	1450710000

Zubehör

--

Typ	VPE	Best.-Nr.

Typ	VPE	Best.-Nr.

Hinweis


--

--


FrontCom® Vario Einsatzplatten

- IP20

1x Power, 2x Data



1x Power, 1x Signal



Technische Daten

Material
Einsatz Data
Einsatz Signal D-Sub 9-polig / VGA / HDMI
Einsatz Signal D-Sub 25-polig
Einsatz Power groß
Einsatz Power klein
Einsatz Power US
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Zulassungen

Hinweis

Polykarbonat PC
2

1

-40 °C...70 °C
CURUS; GERMILLOYD

Polykarbonat PC

1

1

-40 °C...70 °C
CURUS

Bestelldaten

geschirmt
ungeschirmt

Hinweis

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FC-SP-PWB/2ST	1	1450550000
IE-FC-IP-PWB/2ST	1	1450630000

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FC-IP-PWB/1D9	1	2003350000

Zubehör

Einsätze Signal

D-Sub 9-polig Buchse / Buchse
D-Sub 9-polig Buchse / Stecker
D-Sub 9-polig Buchse / Lötanschluss
VGA-Kupplung
HDMI-Kupplung

Einsätze Data

RJ45 Kupplung
RJ45 Modul EIA/TIA T568 A
RJ45 Modul EIA/TIA T568 B
RJ45 Modul PROFINET
USB 2.0 A / A
USB 3.0 A / A
USB 2.0 A / B

Markierer

für Berührungsschutz und Einsatzplatten

Berührungsschutz

Berührungsschutz

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-BI-RJ45-C	10	1962840000
IE-BI-RJ45-FJ-A	10	1962850000
IE-BI-RJ45-FJ-B	10	1963840000
IE-BI-RJ45-FJ-P	10	1963830000
IE-BI-USB-A	10	1019570000
IE-BI-USB-3.0-A	10	1487920000
IE-BI-USB-AB	10	1131380000
ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	200	1736181044
IE-FC-PWPC	1	1450820000

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCI-D9-FF	1	1450840000
IE-FCI-D9-FM	1	1450850000
IE-FCI-D9-FS	1	1450870000
IE-FCI-HD15-FF	1	1556290000
IE-FCI-HDMI-FF	1	2003390000
ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	200	1736181044

Hinweis

Eine Übersicht zu den Power-Einsätzen finden Sie in diesem Kapitel unter Power-Einsätze-Steckdosen.


Eine Übersicht zu den Power-Einsätzen finden Sie in diesem Kapitel unter Power-Einsätze-Steckdosen.

IP65 Serviceschnittstelle FrontCom® Vario


FrontCom® Vario
Einsatzplatten

- IP20

1x Power



1x Power, 2x Data, 1x Signal



Technische Daten

Material
Einsatz Data
Einsatz Signal D-Sub 9-polig / VGA / HDMI
Einsatz Signal D-Sub 25-polig
Einsatz Power groß
Einsatz Power klein
Einsatz Power US
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Zulassungen

Hinweis

Polykarbonat PC

1

-40 °C...70 °C
CURUS

Polykarbonat PC
2
1

1

-40 °C...70 °C
CURUS; GERMLLOYD

Bestelldaten

geschirmt
ungeschirmt

Hinweis

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FC-IP-PWB	1	2548060000

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FC-SP-PWS/2ST/1D9	1	1450600000
IE-FC-IP-PWS/2ST/1D9	1	1450690000

Zubehör

Einsätze Signal
D-Sub 9-polig Buchse / Buchse
D-Sub 9-polig Buchse / Stecker
D-Sub 9-polig Buchse / Lötanschluss
VGA-Kupplung
HDMI-Kupplung

Einsätze Data
RJ45 Kupplung
RJ45 Modul EIA/TIA T568 A
RJ45 Modul EIA/TIA T568 B
RJ45 Modul PROFINET
USB 2.0 A / A
USB 3.0 A / A
USB 2.0 A / B

Markierer
für Berührungsschutz und Einsatzplatten

Berührungsschutz
Berührungsschutz

Typ	VPE	Best.-Nr.
ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	200	1736181044

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCI-D9-FF	1	1450840000
IE-FCI-D9-FM	1	1450850000
IE-FCI-D9-FS	1	1450870000
IE-FCI-HD15-FF	1	1556290000
IE-FCI-HDMI-FF	1	2003390000
IE-BI-RJ45-C	10	1962840000
IE-BI-RJ45-FJ-A	10	1962850000
IE-BI-RJ45-FJ-B	10	1963840000
IE-BI-RJ45-FJ-P	10	1963830000
IE-BI-USB-A	10	1019570000
IE-BI-USB-3.0-A	10	1487920000
IE-BI-USB-AB	10	1131380000
ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	200	1736181044
IE-FC-PWPC	1	1450820000

Hinweis


Eine Übersicht zu den Power-Einsätzen finden Sie in diesem Kapitel unter Power-Einsätze-Steckdosen.

Eine Übersicht zu den Power-Einsätzen finden Sie in diesem Kapitel unter Power-Einsätze-Steckdosen.


FrontCom® Vario Einsatzplatten

- IP20

1x Power, 4x Data



1x Power, 2x Signal



Technische Daten

Material
Einsatz Data
Einsatz Signal D-Sub 9-polig / VGA / HDMI
Einsatz Signal D-Sub 25-polig
Einsatz Power groß
Einsatz Power klein
Einsatz Power US
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Zulassungen

Hinweis

Polykarbonat PC
4

1
-40 °C...70 °C
CURUS; GERMLLOYD

Polykarbonat PC
2

1
-40 °C...70 °C
CURUS; GERMLLOYD

Bestelldaten

geschirmt
ungeschirmt

Hinweis

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FC-SP-PWS/4ST	1	1450570000
IE-FC-IP-PWS/4ST	1	1450640000

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FC-SP-PWS/2D9	1	1450610000
IE-FC-IP-PWS/2D9	1	1450680000

Zubehör

Einsätze Power

Steckdose IT/EU

Einsätze Data

RJ45 Kupplung
RJ45 Modul EIA/TIA T568 A
RJ45 Modul EIA/TIA T568 B
RJ45 Modul PROFINET
USB 2.0 A / A
USB 3.0 A / A
USB 2.0 A / B

Markierer

für Berührungsschutz und Einsatzplatten

Berührungsschutz

Berührungsschutz

Einsätze Signal

D-Sub 9-polig Buchse / Buchse
D-Sub 9-polig Buchse / Stecker
D-Sub 9-polig Buchse / Lötanschluss
VGA-Kupplung
HDMI-Kupplung

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FC-PWS-IT	1	1450810000
IE-BI-RJ45-C	10	1962840000
IE-BI-RJ45-FJA	10	1962850000
IE-BI-RJ45-FJB	10	1963840000
IE-BI-RJ45-FJP	10	1963830000
IE-BI-USB-A	10	1019570000
IE-BI-USB-3.0-A	10	1487920000
IE-BI-USB-AB	10	1131380000

ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	200	1736181044
--------------------------	-----	------------

IE-FC-PWPC	1	1450820000
------------	---	------------

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FC-PWS-IT	1	1450810000

ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	200	1736181044
--------------------------	-----	------------

IE-FC-PWPC	1	1450820000
------------	---	------------

IE-FC-D9-FF	1	1450840000
IE-FC-D9-FM	1	1450850000
IE-FC-D9-FS	1	1450870000
IE-FC-HD15-FF	1	1556290000
IE-FC-HDMI-FF	1	2003390000


Hinweis

IP65 Serviceschnittstelle FrontCom® Vario


FrontCom® Vario
Einsatzplatten

- IP20

1x Power, 2x Data



1x Power, 1x 3 A Sicherung, 1x Data



Technische Daten

Material
Einsatz Data
Einsatz Signal D-Sub 9-polig / VGA / HDMI
Einsatz Signal D-Sub 25-polig
Einsatz Power groß
Einsatz Power klein
Einsatz Power US
Einsatz Sicherung
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Zulassungen

Hinweis

Polykarbonat PC
2

1
-40 °C...70 °C
CURUS; GERMILLOYD

Polykarbonat PC
1

1
1
-40 °C...70 °C
CURUS

Bestelldaten

geschirmt
ungeschirmt

Hinweis

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FC-SP-PWU/2ST	1	1450620000
IE-FC-IP-PWU/2ST	1	1450700000

Berührungsschutz bei Verwendung der US Steckdose zwingend erforderlich

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FC-IP-PWU/1ST/CB	1	1543710000

Berührungsschutz bei Verwendung der US Steckdose zwingend erforderlich

Zubehör

Einsätze Signal

D-Sub 9-polig Buchse / Buchse
D-Sub 9-polig Buchse / Stecker
D-Sub 9-polig Buchse / Lötanschluss
D-Sub 25-polig Buchse / Buchse
D-Sub 25-polig Buchse / Stecker
D-Sub 25-polig Buchse / Lötanschluss
HDMI-Kupplung
VGA-Kupplung

Einsätze Data

RJ45 Kupplung
RJ45 Modul EIA/TIA T568 A
RJ45 Modul EIA/TIA T568 B
RJ45 Modul PROFINET
USB 2.0 A / A
USB 3.0 A / A
USB 2.0 A / B

Markierer

für Berührungsschutz und Einsatzplatten

Berührungsschutz

Berührungsschutz

Einsätze Power

Steckdose US

Einsätze Sicherung

3 A

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-BI-RJ45-C	10	1962840000
IE-BI-RJ45-FJ-A	10	1962850000
IE-BI-RJ45-FJ-B	10	1963840000
IE-BI-RJ45-FJ-P	10	1963830000
IE-BI-USB-A	10	1019570000
IE-BI-USB-3.0-A	10	1487920000
IE-BI-USB-AB	10	1131380000

ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	200	1736181044
IE-FC-PWPC	1	1450820000
IE-FCI-PWS-US	1	1450800000

IE-FCI-PWCB-3A	1	1543690000
----------------	---	------------

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-BI-RJ45-C	10	1962840000
IE-BI-RJ45-FJ-A	10	1962850000
IE-BI-RJ45-FJ-B	10	1963840000
IE-BI-RJ45-FJ-P	10	1963830000
IE-BI-USB-A	10	1019570000
IE-BI-USB-3.0-A	10	1487920000
IE-BI-USB-AB	10	1131380000

ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	200	1736181044
IE-FC-PWPC	1	1450820000
IE-FCI-PWS-US	1	1450800000


IE-FCI-PWCB-3A	1	1543690000
----------------	---	------------

Hinweis


FrontCom® Vario Einsatzplatten

- IP20

2x Data, 2x Signal



1x Data, 2x Signal



Technische Daten

Material
Einsatz Data
Einsatz Signal D-Sub 9-polig / VGA / HDMI
Einsatz Signal D-Sub 25-polig
Einsatz Power groß
Einsatz Power klein
Einsatz Power US
Einsatz Sicherung
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Zulassungen

Hinweis

Polykarbonat PC
2
2

-40 °C...70 °C
CURUS; GERMLLOYD

Polykarbonat PC
1
1
1

-40 °C...70 °C
CURUS; GERMLLOYD

Bestelldaten

geschirmt
ungeschirmt

Hinweis

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FC-SP-2ST/2D9	1	1450590000
IE-FC-IP-2ST/2D9	1	1450670000

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FC-SP-1ST/1D9/1D25	1	1450580000
IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25	1	1450650000

Zubehör

Einsätze Signal

D-Sub 9-polig Buchse / Buchse
D-Sub 9-polig Buchse / Stecker
D-Sub 9-polig Buchse / Lötanschluss
D-Sub 25-polig Buchse / Buchse
D-Sub 25-polig Buchse / Stecker
D-Sub 25-polig Buchse / Lötanschluss

HDMI-Kupplung
VGA-Kupplung

Einsätze Data

RJ45 Kupplung
RJ45 Modul EIA/TIA T568 A
RJ45 Modul EIA/TIA T568 B
RJ45 Modul PROFINET
USB 2.0 A / A
USB 3.0 A / A
USB 2.0 A / B

Markierer

für Berührungsschutz und Einsatzplatten

Berührungsschutz

Berührungsschutz

Einsätze Power

Steckdose US

Einsätze Sicherung

3 A

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCH-D9-FF	1	1450840000
IE-FCH-D9-FM	1	1450850000
IE-FCH-D9-FS	1	1450870000
IE-FCH-HDMI-FF	1	2003390000
IE-FCHD15-FF	1	1556290000

IE-BI-RJ45-C	10	1962840000
IE-BI-RJ45-FJ-A	10	1962850000
IE-BI-RJ45-FJ-B	10	1963840000
IE-BI-RJ45-FJ-P	10	1963830000
IE-BI-USB-A	10	1019570000
IE-BI-USB-3.0-A	10	1487920000
IE-BI-USB-AB	10	1131380000

ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	200	1736181044
IE-FC-PWPC	1	1450820000

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCH-D9-FF	1	1450840000
IE-FCH-D9-FM	1	1450850000
IE-FCH-D9-FS	1	1450870000
IE-FCH-D25-FM	1	1450890000
IE-FCH-D25-FS	1	1450900000
IE-FCH-D25-FF	1	1450880000
IE-FCH-HDMI-FF	1	2003390000
IE-FCHD15-FF	1	1556290000

IE-BI-RJ45-C	10	1962840000
IE-BI-RJ45-FJ-A	10	1962850000
IE-BI-RJ45-FJ-B	10	1963840000
IE-BI-RJ45-FJ-P	10	1963830000
IE-BI-USB-A	10	1019570000
IE-BI-USB-3.0-A	10	1487920000
IE-BI-USB-AB	10	1131380000

ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	200	1736181044
IE-FC-PWPC	1	1450820000

Hinweis

IP65 Serviceschnittstelle FrontCom® Vario

Data - Einsätze




RJ45

- Cat. 6_A
- IP20
- Für Gehäuse der Varianten 1, 4, 5, 14 und für FrontCom®

Modul



Kupplung



Technische Daten

Schutzart
Steckzyklen
Schirmung
Gehäusebasismaterial
Kontaktoberfläche
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. / max.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. / max.
Isolationsdurchmesser min. / max.
Steckverbinder Norm
Umgebungstemperatur (Betrieb)
PoE / PoE+
Zulassungen

Hinweis

IP67 mit Gehäuse
750
360° rundum geschlossen
Zinkdruckguss
Gold über Nickel, Au ≥ 0,8 µm
AWG 26 / AWG 22
AWG 24 / AWG 22
0,85 mm...1,6 mm
IEC 60603-7-51
-40 °C...70 °C
gemäß IEEE 802.3af
CULUS
Anschluss von WM Cat. 7 AWG 27/7 LSZH möglich

IP67 mit Gehäuse
750
360° rundum geschlossen
Zinkdruckguss
Gold über Nickel, Au ≥ 0,8 µm

IEC 60603-7-51
-40 °C...70 °C
gemäß IEEE 802.3af
CULUS; GERMILLOYD

Bestelldaten

werkzeuglos	
	TIA-A, Cat. 6 _A
	TIA-B, Cat. 6 _A
	PROFINET Cat. 5
	Kupplung

Hinweis

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-BI-RJ45-FJ-A	10	1962850000
IE-BI-RJ45-FJ-B	10	1963840000
IE-BI-RJ45-FJ-P	10	1963830000

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-BI-RJ45-C	10	1962840000

Zubehör

Werkzeuge	
	optionales Presswerkzeug

Typ	VPE	Best.-Nr.
PWZ RJ45	1	1118040000

Typ	VPE	Best.-Nr.

Hinweis


Hinweis

Hinweis


Data - Einsätze USB

- IP20
- Für Gehäuse der Varianten 1, 4, 5, 14 und für FrontCom®

Kupplung USB A/A



Kupplung USB A/B



Technische Daten

Schutzart
Schirmung
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Anschluss 1 / 2
Steckverbinder Norm
Zulassungen

Hinweis

IP67 mit Gehäuse
360° rundum geschlossen
-40 °C...70 °C
USB A / USB A
IEC 61076-3-107
CULUS; GERMLLOYD

IP67 mit Gehäuse
360° rundum geschlossen
-40 °C...70 °C
USB A / USB B
IEC 61076-3-107
CULUS; GERMLLOYD

Bestelldaten

	USB 2.0
	USB 3.0

Hinweis

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-BI-USB-A	10	1019570000
IE-BI-USB-3.0-A	10	1487920000

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-BI-USB-AB	10	1131380000

Zubehör

USB-Kabel 2.0	
	0,5 m
	1,0 m
	1,5 m
	1,8 m
	3,0 m
USB-Kabel 3.0	
	0,5 m
	1,8 m
	3,0 m
	5,0 m

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-USB-A-A-0.5M	1	1993550005
IE-USB-A-A-1.0M	1	1993550010
IE-USB-A-A-1.5M	1	1993550015
IE-USB-A-A-1.8M	1	1993550018
IE-USB-A-A-3.0M	1	1993550030
IE-USB-3.0-A-A-0.5M	1	2581730005
IE-USB-3.0-A-A-1.8M	1	2581730018
IE-USB-3.0-A-A-3.0M	1	2581730030
IE-USB-3.0-A-A-5.0M	1	2581730050

Typ	VPE	Best.-Nr.

Hinweis

IP65 Serviceschnittstelle FrontCom® Vario

Signal - Einsätze




D-Sub

- IP20

9-polig



25-polig



Technische Daten

- Schutzart
- Gehäusebasismaterial
- Polzahl
- Gehäuseoberfläche
- Werkstoff Isolierkörper
- Kontaktoberfläche
- Kontaktwiderstand
- Isolationswiderstand
- Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
- Umgebungstemperatur (Betrieb)
- Zulassungen

Hinweis

- IP20
- SPCC
- 9
- verzinkt
- PBT Glasfaser verstärkt UL 94 V-0
- vergoldet
- ≤ 20 mΩ
- 1000 MΩ bei 500 V DC
- 1 kV_{eff} / 1 min
- 55 °C...105 °C
- GERMLLOYD; UR

- IP20
- SPCC
- 25
- verzinkt
- PBT Glasfaser verstärkt UL 94 V-0
- vergoldet
- ≤ 20 mΩ
- 1000 MΩ bei 500 V DC
- 1 kV_{eff} / 1 min
- 55 °C...105 °C
- GERMLLOYD; UR

Bestelldaten

- Buchse / Buchse
- Buchse / Stecker
- Buchse / Lötanschluss

Hinweis

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCI-D9-FF	1	1450840000
IE-FCI-D9-FM	1	1450850000
IE-FCI-D9-FS	1	1450870000

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCI-D25-FF	1	1450880000
IE-FCI-D25-FM	1	1450890000
IE-FCI-D25-FS	1	1450900000

Zubehör

Typ	VPE	Best.-Nr.
-----	-----	-----------

Typ	VPE	Best.-Nr.
-----	-----	-----------

Hinweis

Typ	VPE	Best.-Nr.
-----	-----	-----------

Typ	VPE	Best.-Nr.
-----	-----	-----------


Signal - Einsätze

- IP20

HDMI



HD15 / VGA



Technische Daten

Schutzart
Gehäusebasismaterial
Polzahl
Gehäuseoberfläche
Kontaktoberfläche
Kontaktwiderstand
Isolationswiderstand
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Zulassungen
Hinweis

IP20
PVC-Formguss
9
vergoldet
-15 °C...50 °C
UR

IP20
25
Gold über Nickel
1000 MΩ bei 500 V DC
1000 V _{eff} / 1 min
-55 °C...105 °C
GERMLLOYD; UR

Bestelldaten

Hinweis

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCHDMI-FF	1	2003390000

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCHD15-FF	1	1556290000

Zubehör

--

Typ	VPE	Best.-Nr.

Typ	VPE	Best.-Nr.

Hinweis

--

--

IP65 Serviceschnittstelle FrontCom® Vario



Power - Einsätze
Steckdosen

- IP20

Deutschland, weiß



Deutschland, orange



Technische Daten

Schutzart
Gehäusebasismaterial
Anschlussart
Steckgesicht
Steckverbinder Norm
Leiteranschlussquerschnitt
feindrähtig mit AEH
feindrähtig ohne AEH
feinstdrähtig mit AEH
feinstdrähtig ohne AEH
Leiteranschlussquerschnitt, starr
Abisolierlänge
Nennspannung (AC)
Nennstrom
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Zulassungen

IP20
Polykarbonat PC
PUSH IN
Typ F

1,5 ... 1,5 mm²
1,5 ... 2,5 mm²
1,5 ... 1,5 mm²
1,5 ... 2,5 mm²
1,5 ... 2,5 mm²
10 mm
250 V
16 A
-5 °C...50 °C
GERMLLOYD

IP20
Polykarbonat PC
PUSH IN
Typ F

1,5 ... 1,5 mm²
1,5 ... 2,5 mm²
1,5 ... 1,5 mm²
1,5 ... 2,5 mm²
1,5 ... 2,5 mm²
10 mm
250 V
16 A
-5 °C...50 °C
GERMLLOYD

Hinweis

Bestelldaten

Hinweis

Zubehör

FrontCom
Tragschienenadapter für Steckdosenadapter
Flachsteckhülse 6,5 mm
gerade, 4,8 mm, vollisoliert

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCI-PWB-DE	1	1450730000


Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCI-PWB-DE-OR	1	1554000000

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-DINRAIL-AD-PWB	1	2534680000

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-DINRAIL-AD-PWB	1	2534680000

Hinweis

Schweiz




IP20
Polykarbonat PC
PUSH IN
Typ J
1,5 ... 1,5 mm ²
1,5 ... 2,5 mm ²
1,5 ... 1,5 mm ²
1,5 ... 2,5 mm ²
1,5 ... 2,5 mm ²
10 mm
250 V
10 A
-5 °C...50 °C
GERMLLOYD

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCI-PWB-CH	1	1450780000

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-DINRAIL-AD-PWB	1	2534680000

Frankreich, weiß




IP20
Polykarbonat PC
PUSH IN
Typ E
1,5 ... 1,5 mm ²
1,5 ... 2,5 mm ²
1,5 ... 1,5 mm ²
1,5 ... 2,5 mm ²
1,5 ... 2,5 mm ²
10 mm
250 V
16 A
-5 °C...50 °C
GERMLLOYD

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCI-PWB-FR	1	1450750000

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-DINRAIL-AD-PWB	1	2534680000

Frankreich, orange



IP20
Polykarbonat PC
PUSH IN
Typ E
1,5 ... 1,5 mm ²
1,5 ... 2,5 mm ²
1,5 ... 1,5 mm ²
1,5 ... 2,5 mm ²
1,5 ... 2,5 mm ²
10 mm
250 V
16 A
-5 °C...50 °C

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCI-PWB-FR-OR	1	2007230000

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-DINRAIL-AD-PWB	1	2534680000

IP65 Serviceschnittstelle FrontCom® Vario




Power - Einsätze
Steckdosen

- IP20

Großbritannien



Italien / Europa



Technische Daten

Schutzart
Gehäusebasismaterial
Anschlussart
Steckgesicht
Steckverbinder Norm
Leiteranschlussquerschnitt
feindrähtig mit AEH
feindrähtig ohne AEH
feinstdrähtig mit AEH
feinstdrähtig ohne AEH
Leiteranschlussquerschnitt, starr
Abisolierlänge
Nennspannung (AC)
Nennstrom
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Zulassungen

Hinweis

IP20
Polykarbonat PC
Schraubanschluss
Typ G

1,5 ... 2,5 mm²
1,5 ... 4 mm²
1,5 ... 2,5 mm²
1,5 ... 4 mm²
1,5 ... 4 mm²
9 mm
250 V
13 A
-5 °C...50 °C
GERMLLOYD

IP20
Polykarbonat PC
Schraubanschluss
Typ L

1,5 ... 2,5 mm²
1,5 ... 4 mm²
1,5 ... 2,5 mm²
1,5 ... 4 mm²
1,5 ... 4 mm²
9 mm
250 V
16 A
-5 °C...50 °C
GERMLLOYD

Bestelldaten

Hinweis

Zubehör

FrontCom
Tragschienenadapter für Steckdosenadapter
Flachsteckhülse 6,5 mm
gerade, 4,8 mm, vollisoliert

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCI-PWB-GB	1	1450770000


Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCI-PWS-IT	1	1450810000

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-DINRAIL-AD-PWB	1	2534680000

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-DINRAIL-AD-PWB	1	2534680000

Hinweis

Tschechien




IP20
Polykarbonat PC
PUSH IN
Typ E
1,5 ... 1,5 mm ²
1,5 ... 2,5 mm ²
1,5 ... 1,5 mm ²
1,5 ... 2,5 mm ²
1,5 ... 2,5 mm ²
12 mm
250 V
16 A
-5 °C...50 °C

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCI-PWB-CZ	1	2426700000

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-DINRAIL-AD-PWB	1	2534680000

Australien, 15 A




IP20
Polykarbonat PC
Schraubanschluss
Typ I
1,5 ... 2,5 mm ²
1,5 ... 4 mm ²
1,5 ... 2,5 mm ²
1,5 ... 4 mm ²
1,5 ... 4 mm ²
9 mm
240 V
15 A
-5 °C...50 °C
GERMILLOYD

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCI-PWB-AU	1	1450830000

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-DINRAIL-AD-PWB	1	2534680000

Australien, 10 A



IP20
Polykarbonat PC
Schraubanschluss
Typ I
1,5 ... 2,5 mm ²
1,5 ... 4 mm ²
1,5 ... 2,5 mm ²
1,5 ... 4 mm ²
1,5 ... 4 mm ²
9 mm
240 V
10 A
-5 °C...50 °C
GERMILLOYD

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCI-PWB-AU-10A	10	1546590000


Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-DINRAIL-AD-PWB	1	2534680000

IP65 Serviceschnittstelle FrontCom® Vario


Power - Einsätze
Steckdosen

- IP20

China



USA



Technische Daten

- Schutzart
- Gehäusebasismaterial
- Anschlussart
- Steckgesicht
- Steckverbinder Norm
- Leiteranschlussquerschnitt
 - feindrähtig mit AEH
 - feindrähtig ohne AEH
 - feinstdrähtig mit AEH
 - feinstdrähtig ohne AEH
- Leiteranschlussquerschnitt, starr
- Abisolierlänge
- Nennspannung (AC)
- Nennstrom
- Umgebungstemperatur (Betrieb)
- Zulassungen

Hinweis

- IP20
- Polykarbonat PC
- Schraubanschluss
- Typ I

- 1,5 ... 2,5 mm²
- 1,5 ... 4 mm²
- 1,5 ... 2,5 mm²
- 1,5 ... 4 mm²
- 1,5 ... 4 mm²
- 9 mm
- 250 V
- 10 A
- 5 °C...50 °C
- GERMLLOYD

- IP20
- PA 66
- Lötanschluss, FS 4,8 x 0,8
- Typ B

- 125 V
- 15 A
- 20 °C...85 °C
- GERMLLOYD; UR

Bestelldaten

Hinweis

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCI-PWB-CN	1	1450790000

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCI-PWS-US	1	1450800000

Berührungsschutz bei Verwendung der US Steckdose zwingend erforderlich

Zubehör


FrontCom
Tragschienenadapter für Steckdosenadapter
Flachsteckhülse 6,5 mm
gerade, 4,8 mm, vollisoliert

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-DINRAIL-AD-PWB	1	2534680000

Typ	VPE	Best.-Nr.
VFSKHV/1,5-2,5/485	100	1491920000

Hinweis

Indien




IP20
Polykarbonat PC
Schraubanschluss
Typ D
1,5 ... 2,5 mm ²
1,5 ... 2,5 mm ²
1,5 ... 4 mm ²
9 mm
250 V
13 A
-5 °C...50 °C

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCI-PWB-IND	1	2500710000

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-DINRAIL-AD-PWB	1	2534680000

Israel



IP20
PP
Schraubanschluss
Typ H
1,5 ... 1,5 mm ²
1,5 ... 1,5 mm ²
1,5 ... 2,5 mm ²
11 mm
250 V
16 A
-5 °C...50 °C

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCI-PWB-ISR	1	2531060000


Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-DINRAIL-AD-PWB	1	2534680000

Power - Einsätze

RCBO

- IP20

RCBO



Technische Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb)
Betriebsspannung
Nennstrom
I Δ m
I Δ n
Auslösecharakteristik
Anschlussart
Leiteranschlussquerschnitt
 feindrätig mit AEH
 feinstdrätig mit AEH
Leiteranschlussquerschnitt, starr

-5 °C...40 °C
230 V AC
16 A
500 A
30 mA
Typ C
Schraubanschluss

1,5 ... 2,5 mm²
1,5 ... 2,5 mm²
1,5 ... 2,5 mm²

Hinweis

Bestelldaten


Hinweis

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCI-PWB-RCBO	1	1534250000

Zubehör

FrontCom	Tragschienenadapter für Steckdosenadapter
----------	---

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-DINRAIL-AD-PWB	1	2534680000



Hinweis



--

--

Power - Einsätze
USB-Ladeeinsatz

- IP20

USB-Charger 5 V / 2.4 A



Technische Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb)
Eingangsspannung
Frequenzbereich
Eingangsstrom
Ausgangsspannung
Ausgangsstrom
Wirkungsgrad
Energieverbrauch im Standby
Normen
Schutzklasse
Gehäusebasismaterial
Anschlussart
Leiteranschlussquerschnitt
 feindrätig mit AEH
 feinstdrätig mit AEH
Leiteranschlussquerschnitt, starr
Abisolierlänge

0 °C...45 °C
220...240 V AC
50...60 Hz
≤ 300 mA
5 V DC
2,4 A
81 %
max. 0,1 W
EN 60950-1, EN 62684, EN 50558
II
Polykarbonat PC
Schraubanschluss

1,5 ... 2,5 mm²
1,5 ... 2,5 mm²
1,5 ... 2,5 mm²
6 mm

Hinweis

Bestelldaten

Hinweis

Zubehör

FrontCom
Tragschienenadapter für Steckdosenadapter

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCI-PWB-2USB-A-5V	1	2505070000


Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-DINRAIL-AD-PWB	1	2534680000

Hinweis

3 A Sicherung

- IP20

3 A Sicherung



Technische Daten

Betriebsspannung
Nennstrom
Anschlussart
Hinweis

32 V DC, 250 V AC
3 A
Flachsteckhülsen 6,5 mm

Bestelldaten

Hinweis

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCI-PWVCB-3A	1	1543690000

Zubehör

Flachsteckhülse 6,5 mm
gewinkelt
gerade


Typ	VPE	Best.-Nr.
WFSKHV/1,5-2,5	100	1491970000
VFSKHV/1,5-2,5/638	100	1491940000

Hinweis

--

Zubehör
Berührungsschutz

Berührungsschutz



Technische Daten

Länge x Breite x Höhe
Material
Hinweis

47,5 / 47,5 / 45 mm
PC

Bestelldaten

Hinweis

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FC-PWPC	1	1450820000

Zubehör

--

Typ	VPE	Best.-Nr.

Hinweis

--

IP65 Serviceschnittstelle FrontCom® Vario

Sets

Inkl. fester Beschriftung: "Service only!", "USB",
"Ethernet", "230 V / AC"

2x Data, 1x Power



2x Data, 1x Power



Technische Daten

Rahmen
Einsatz-Platte
Einsätze Data
Einsätze Power
Nennspannung Steckdose
Nennstrom Steckdose
Schutzart
im Set enthaltene Produkte

Kunststoffdeckel, Abschließbar mit Schlüssel
2x Data, 1x Power, Geschirmt
USB 2.0 A/A, RJ45 Kupplung Cat.6_A
Steckdose DE
250 V
16 A
IP65, in geschlossenem Zustand
1450520000;1450550000;1450730000;1019570000;
1962840000;1450820000

Kunststoffdeckel, Abschließbar mit Schlüssel
2x Data, 1x Power, Ungeschirmt
USB 2.0 A/A, RJ45 Kupplung Cat.6_A
Steckdose DE
250 V
16 A
IP65, in geschlossenem Zustand
1450520000;1450630000;1450730000;1019570000;
1962840000;1450820000

Hinweis

Bestelldaten

geschirmt
ungeschirmt

Hinweis

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P	1	1989020000

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P	1	1543680000

Zubehör

Typ	VPE	Best.-Nr.

Typ	VPE	Best.-Nr.

Hinweis

Hinweis

Hinweis




IP65 Serviceschnittstelle FrontCom® Micro

FrontCom® Micro RJ45
Modul

8-adrig



4-adrig



Technische Daten

Kategorie
Schutzart
Gehäusebasismaterial
Kontaktoberfläche
Farbe
Schirmung
Montageart
Steckzyklen
Steckverbinder Norm
Anschluss 1 / 2
Wandstärke, min. / max.
Material Staubschutzkappe
PoE / PoE+
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Zulassungen

Hinweis

Cat.6_A / Class E_A (ISO/IEC 11801 2010)
IP67, in geschlossenem Zustand
PA UL 94 V0
Gold über Nickel
schwarz
360° Schirmkontaktkierung
Schaltschrank, Verteilerkasten
750
IEC 60603-7-51
RJ45 / IDC
1 mm / 3 mm
EPDM
gemäß IEEE 802.3af
-40 °C...70 °C
CULUS

Cat.5 (ISO/IEC 11801)
IP67, in geschlossenem Zustand
PA UL 94 V0
Gold über Nickel
schwarz
360° Schirmkontaktkierung
Schaltschrank, Verteilerkasten
750
IEC 60603-7-51
RJ45 / IDC
1 mm / 3 mm
EPDM
gemäß IEEE 802.3af
-40 °C...70 °C
CULUS

Bestelldaten

Modul PROFINET
Modul TIA-A
Modul TIA-B

Hinweis

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCM-RJ45-FJ-A	10	1018810000
IE-FCM-RJ45-FJ-B	10	1018820000

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCM-RJ45-FJ-P	10	1018830000

Zubehör

Befestigungsschlüssel

Markierer, Außenseite



SwitchMark Markierer weiß
SwitchMark Halter

Markierer, Innenseite

MultiCard, weiß

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FISP-V4	2	9204370000
SM 27/18 MC NE WS	80	1699860000
SM-H 27/18 SW	25	1716630000
ESG 9/11 K MC NE WS	200	1857440000


Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FISP-V4	2	9204370000
SM 27/18 MC NE WS	80	1699860000
SM-H 27/18 SW	25	1716630000
ESG 9/11 K MC NE WS	200	1857440000

Hinweis



FrontCom® Micro RJ45
Kupplung

8-adrig



Technische Daten

Kategorie
Schutzart
Gehäusebasismaterial
Kontaktoberfläche
Farbe
Schirmung
Montageart
Steckzyklen
Steckverbinder Norm
Anschluss 1 / 2
Wandstärke, min. / max.
Material Staubschutzkappe
PoE / PoE+
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Zulassungen

Cat.6_A / Class E_A (ISO/IEC 11801 2010)
IP67, in geschlossenem Zustand
PA UL 94 V0
Gold über Nickel
schwarz
360° Schirmkontaktierung
Schaltschrank, Verteilerkasten
750
IEC 60603-7-51
RJ45 / RJ45
1 mm / 3 mm
EPDM
gemäß IEEE 802.3af
-40 °C...70 °C
CULUS

Hinweis

Bestelldaten

Kupplung

Hinweis

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCM-RJ45-C	10	1018790000

Zubehör

Befestigungsschlüssel

Markierer, Außenseite



SwitchMark Markierer weiß
SwitchMark Halter

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FISP-V4	2	9204370000
SM 27/18 MC NE WS	80	1699860000
SM-H 27/18 SW	25	1716630000



Hinweis

IP65 Serviceschnittstelle FrontCom® Micro

FrontCom® Micro USB

Kupplung AA

Kupplung AB



Technische Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb)
Schutzart
Gehäusebasismaterial
Farbe
Schirmung
Montageart
Steckverbinder Norm
Anschluss 1 / 2
Material Staubschutzkappe
Wandstärke, min. / max.
Zulassungen

Hinweis

-40 °C...70 °C
IP67, in geschlossenem Zustand
PA UL 94 V0
schwarz
360° Schirmkontaktierung
Schaltschrank, Verteilerkasten
IEC 61076-3-107
USB A / USB A
EPDM
1 mm / 3 mm
CULUS
Zulassungen auf Anfrage

-40 °C...70 °C
IP67, in geschlossenem Zustand
PA UL 94 V0
schwarz
360° Schirmkontaktierung
Schaltschrank, Verteilerkasten
IEC 61076-3-107
USB A / USB B
EPDM
1 mm / 3 mm
CULUS

Bestelldaten

USB 2.0
USB 3.0

Hinweis

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCM-USB-A	10	1018840000
IE-FCM-USB-3.0-A	10	1427960000

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FCM-USB-AB	10	1222550000

Zubehör

Befestigungsschlüssel

Markierer, Außenseite



SwitchMark Markierer weiß
SwitchMark Halter

Markierer, Innenseite

MultiCard, weiß

USB-Kabel 2.0

0,5 m
1,0 m
1,5 m
1,8 m
3,0 m

USB-Kabel 3.0

0,5 m
1,8 m
3,0 m
5,0 m

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FISP-V4	2	9204370000
SM 27/18 MC NE WS	80	1699860000
SM-H 27/18 SW	25	1716630000
ESG 9/11 K MC NE WS	200	1857440000
IE-USB-A-A-0.5M	1	1993550005
IE-USB-A-A-1.0M	1	1993550010
IE-USB-A-A-1.5M	1	1993550015
IE-USB-A-A-1.8M	1	1993550018
IE-USB-A-A-3.0M	1	1993550030
IE-USB-3.0-A-A-0.5M	1	2581730005
IE-USB-3.0-A-A-1.8M	1	2581730018
IE-USB-3.0-A-A-3.0M	1	2581730030
IE-USB-3.0-A-A-5.0M	1	2581730050

Typ	VPE	Best.-Nr.
IE-FISP-V4	2	9204370000
SM 27/18 MC NE WS	80	1699860000
SM-H 27/18 SW	25	1716630000
ESG 9/11 K MC NE WS	200	1857440000

Hinweis