

Ausschreibungstext - Gehäuse, Stahlblech, verzinkt**120 mm x 120 mm x 80 mm ... 250 mm x 400 mm x 130 mm (Höhe x Breite x Tiefe)****Ausschreibungstext kurz:**

Hersteller: Weidmüller
Fabrikat: Klippon®
Typ: Klemmenkasten, Verteilergehäuse
Gehäuseserie: Klippon STB
Material: Stahlblech, pulverbeschichtet (RAL 7032)
Deckel: 4x unverlierbare Befestigungsschraube (SW10 Schlitz)
Umgebungstemperatur: -60 °C ≤ Tamb ≤ +120 °C (DIN EN 62208), inklusive Alterungszyklen


Ausschreibungstext lang:

Hersteller: Weidmüller
Fabrikat: Klippon®
Typ: Klemmenkasten, Verteilergehäuse
Gehäuseserie: Klippon STB
Bezeichnung: Klippon STB 5 MS HT
Artikelnummer: 1025040000
Material: Stahlblech, pulverbeschichtet (RAL 7032)
Herstellungsprozess Aus einem Stück gekantet und geschweißt. Schweißnähte zertifiziert nach DVS, DIN EN ISO 3834-3.
Wandstärken: Gehäuseunterteil 1,5 mm / Deckel 1,5 mm
IP / NEMA Schutzklasse: IP66 (EN 62208, DIN EN 60529)
Oberfläche: Pulverbeschichtet (RAL 7032)
Abmessung (H x B x T): 160 mm x 380 mm x 120 mm
Deckel: 4x unverlierbare Befestigungsschraube (SW10 Schlitz)
Dichtung für Deckel: Einteilige (nicht geschnittene) Silikondichtung mit Kompressionsschutz, zur Erhaltung der Schutzklasse. Ebene Auflagefläche mindestens 10 mm breit, zur Vermeidung einer Beschädigung durch scharfe Kanten.
Erdbolzen: Innen / Außen: 1x M6 aus Edelstahl V4A / 316L / 1.4404, geschweißt; Innen am Deckel: 1x M6 aus Edelstahl V4A / 316L / 1.4404, geschweißt
Gehäusebefestigung: 4 Montagefüße mit 8 mm Lochgröße, angeschweißt am Gehäuseunterteil
Umgebungstemperatur: -60 °C ≤ Tamb ≤ +120 °C (DIN EN 62208)
Schlagfestigkeit: IK 09 (10 J) (DIN EN 50102)

Ausschreibungstext - Gehäuse, Stahlblech, verzinkt

120 mm x 120 mm x 80 mm ... 250 mm x 400 mm x 130 mm (Höhe x Breite x Tiefe)

Klippon STB 5



Optionen:

- Schilder Befestigungssets: Edelstahl V4A / 316L / 1.4404, geschraubt oder genietet, mit gestanzter Silikondichtung mit Kompressionsschutz, zur Erhaltung der Schutzklasse.
- Montageplatte: C-Schiene, eingeschweißt
- Erdbolzen: Innen / Außen: M10 in Edelstahl V4A / 316L / 1.4404 oder M10 in Messing oder M6 in Edelstahl V4A / 316L / 1.4404 oder M6 in Messing
- Bestückung mit Klemmen: Alle Reihenklemmen vom Typ Klippon Connect. Alle Tragschienen mit senkrechtem Aufbau, wahlweise waagerecht. Klemmenmarkierung waagerecht oder senkrecht. Explosionsgefährdete Bereiche: Alle Klemmen für eigensichere Stromkreise in der Farbe Blau, für alle anderen Stromkreise in der Farbe dunkel Beige. Bestückung auf Anfrage mit Befehlsmeldergeräten (Schalter, Taster, Leuchten, Anzeigen).
- Zertifizierungen: Für bestückte bzw. Leergehäuse
Lloyd's Register
Russian Maritime Register of Shipping

Ausschreibungstext - Gehäuse, Stahlblech, verzinkt**120 mm x 120 mm x 80 mm ... 250 mm x 400 mm x 130 mm (Höhe x Breite x Tiefe)****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32720 Detmold

Klingenbergsstraße 16

32758 Detmold

Phone +49 (0) 5231 14-0

Fax +49 (0) 5231 14-292083

E-Mail info@weidmueller.comInternet www.weidmueller.com

Ihren lokalen Weidmüller Ansprechpartner

finden Sie im Internet unter:

www.weidmueller.com/standorte