

VPU AC II US 1 R 600/35

Überspannungsableiter Typ 2 für einphasige TN - Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, Vorsicherung integriert. Ableitstrom je Ableiter 35 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel $\leq 3,4$ kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.
Typ: VPU AC II US 2 R 600/35 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:	T2, T3
Nennspannung (AC):	690 V
Ableitstrom $I_{\max}$ (8/20 μ s) Ader-PE:	35 kA
Höchste Dauerspannung, U_c (AC):	750 V
Schutzpegel U_p bei I_N (L/N-PE):	$\leq 3,4$ kV
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR} :	50 kA
Absicherung:	nicht notwendig, intern vorhanden
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Meldekontakt:	250 V 1A 1CO
Breite:	18 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC II US 1 R 600/35
Art-Nr:	2827590000

Produktlink: <https://eshop.weidmueller.com/de/vpu-ac-ii-us-1-r-60035/p/2736420000>

VPU AC II US 2 R 600/35

Überspannungsableiter Typ 2 für einphasige TN - Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, Vorsicherung integriert. Ableitstrom je Ableiter 35 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel $\leq 3,4$ kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.
Typ: VPU AC II US 2 R 600/35 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:	T2, T3
Nennspannung (AC):	690 V
Ableitstrom $I_{\max}$ (8/20 μ s) Ader-PE:	35 kA
Höchste Dauerspannung, U_c (AC):	750 V
Schutzpegel U_p bei I_N (L/N-PE):	$\leq 3,4$ kV
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR} :	50 kA
Absicherung:	nicht notwendig, intern vorhanden
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Meldekontakt:	250 V 1A 1CO
Breite:	18 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC II US 2 R 600/35
Art-Nr:	2827590000

Produktlink: <https://eshop.weidmueller.com/de/vpu-ac-ii-us-2-r-60035/p/2736430000>

VPU AC II US 3 R 600/35

Überspannungsableiter Typ 2 für 3-phasige TN - Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, Vorsicherung integriert. Ableitstrom je Ableiter 35 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel $\leq 3,4$ kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.
Typ: VPU AC II US 2 R 600/35 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:	T2, T3
Nennspannung (AC):	690 V
Ableitstrom $I_{\max}$ (8/20 μ s) Ader-PE:	35 kA
Höchste Dauerspannung, U_c (AC):	750 V
Schutzpegel U_p bei I_N (L/N-PE):	$\leq 3,4$ kV
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR} :	50 kA
Absicherung:	nicht notwendig, intern vorhanden
Optische Funktionsanzeige:	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Meldekontakt:	250 V 1A 1CO
Breite:	75 mm
Normen:	IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449
Fabrikat:	Weidmüller
Typ:	VPU AC II US 3 R 600/35
Art-Nr:	2827590000

Produktlink: <https://eshop.weidmueller.com/de/vpu-ac-ii-us-3-r-60035/p/2730780000>