



WM4C コネクタ用コンタクトピン圧着工具：CTF PV WM4

本取扱説明書は、以下の製品に対するものです。内容を良くお読みの上、正しくご使用ください。

製品型式

型式 (品番)	全長	重量	圧着能力:
CTF PV WM4 (1222870000)	250 mm	745g	2.5 mm ² ~ 6 mm ²
			コンタクトピン(ソケット): BUKO WM4C BT (1530670000)
			BUKO WM4C RL (1530770000)
			コンタクトピン(プラグ): SFKO WM4C BT (1530680000)
			SFKO WM4C RL (1530780000)

【 使用方法 】



- 1. ロケータのセット:**
ロケータを「WM4」にセットします。ロケータをスライドさせ、ガイドの白い印が「WM4」に来るようにセットします。
※ロケータは「WM4」と「MC4」がございます。上記コンタクトピンを使用の際は「WM4」のみ使用します
- 2. コンタクトピンのセット:**
コンタクトピンをセットするため、下に下がっているロケータを手で押し上げます。これで圧着部が現れます。
コンタクトピンを圧着部(6/4mm²用)に挿入します。
※圧着部は電線サイズ: 2.5mm²用と6/4mm²用がございます。
上記コンタクトピンを使用の際は6/4mm²用のみ使用します
- 3. 圧着作業:**
コンタクトピンの電線圧着部に被覆を剥いた電線をセットし、ハンドルをラチェットが解除されるまで握ります。
- 4. 圧着完了:**
ハンドルがリリースされれば圧着完了です。電線を引っ張り、しっかりと圧着されていることを確認してください。
- 5. ハンドル・ロックの解除:**
圧着途中でハンドルがロックしてしまった場合や圧着作業を終了したい場合は、左図のラチェットリリース・レバーをドライバーなどで解除することにより、ロックを解除することができます。



- ・上記用途以外での使用は工具の破損や事故の原因となりますので絶対にお止めください。
- ・工具は、使用頻度に応じて機能維持のため定期的なチェックが必要です。
- ・お客様による修理は故障や事故の原因となりますので絶対にお止めください。