


WEIDMÜLLER SOWIE VERWERTUNG DIESER DOKUMENTE, VERWERTUNG SEINER INHALTS SIND VERBODEN, SOWEIT NICHT AUSDRÜCKLICH GESTATET.
ZUWIDERHANDLUNGEN VERFLÜCHTEN ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE RUHEN FÜR DEN FALL DER PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER-, ODER GESCHMACKSMUSTERTRAGUNG VORBEHALTEN.
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED.
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES AS WELL AS WEIDMÜLLER RESERVES THE RIGHT TO FILE FOR PATENTS, UTILITY MODELS OR DESIGNS.
WEIDMÜLLER INTERFACE GmbH & Co. KG

NOTES:

- All cables shorter than 240mm must be cut to 240mm.

NOTAS:

- Todos los cables mas cortos de 240mm se han de cortar a 240mm.



Additional product documents				1.					Tolerances: ISO 2768-mK			
				2.								
					Date	Name						
					Drawn	31/08/2023					wes0212	
					Checked	14/09/2023	wes0212	Description:				
					Criterion for print							
					1 : 1		A3		PV 218S0F3CXXV000TXPX15PWW			
					Customer:							
					WEIDMÜLLER, S.A.			Drawing-No / Material-No:				
					Customer-No:							
0				31/08/2023	wes0212	104000066			8000124306		drw Index	Sheet
Index	Brief Description			Date	Name				Customer Description:			

Weidmüller

PV 218S0F3CXXV000TXPX15PWW

Drawing-No / Material-No: 8000124306

Customer Description: