

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
32758 Detmold

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz
Fuse-holder for miniature cartridge fuse-link

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2008-04; EN 60947-1:2007
DIN EN 60947-7-3 (VDE 0611 Teil 6):2010-05; EN 60947-7-3:2009
IEC 60947-1(ed.5)
IEC 60947-7-3(ed.2)



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

J. Bausch

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 257500-1170-0001 / 164417

File ref.:

Ausweis-Nr. 40034450

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2012-02-24

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 16, 32758 Detmold

Aktenzeichen / *File ref.*
257500-1170-0001 / 164417 / FG32 / EUL

Datum / *Date*
2012-02-24

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40034450
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40034450.

G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz
Fuse-holder for miniature cartridge fuse-link

Typ(en) / <i>Type(s)</i> :	Bemessungswert der zul. Verlustleistung <i>Rated power acceptance</i>	Bemessungsstrom <i>Rated current</i>
SAKS 1/135/G20	2,5 W Pv1 1 W Pv2	6,3 A 6,3 A
Bemessungsspannung <i>Rated voltage</i>	AC 250 V	
Bemessungsanschlußvermögen <i>Rated connecting capacity</i>	max. 10 mm ²	
Anmerkung	Maximale Verlustleistung des Sicherungseinsatzes bei Überlast: Pv1 Maximale Verlustleistung des Sicherungseinsatzes bei Nennlast: Pv2 Sicherungshalter in Verbindung mit einer Reihenklemme (Sicherungs-Reihenklemme) Der el. Anschluss der Sicherungs-Reihenklemme muss gemäß der angegebenen Pfeilrichtung erfolgen, da sonst die Fingersicherheit nicht gewährleistet ist.	
Remark	<i>Maximum sustained power dissipation of the fuse-link in case of an overload: Pv1 Maximum sustained power dissipation of the fuse-link in case of a nominal load: Pv2 Fuse holder in combination with a terminal block (fuse terminal block) The connection of the fuse terminal block has to be done according to the direction of arrow, otherwise the safety from finger touch is not assured.</i>	

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40034450 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 16, 32758 Detmold

Aktenzeichen / *File ref.*
257500-1170-0001 / 164417 / FG32 / EUL

Datum / *Date*
2012-02-24

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40034450
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40034450.

Weitere Angaben
Further information

siehe Anlage 1
see appendix 1

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.

This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC including amendments.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG32
Section FG32

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40034450

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 16, 32758 Detmold

Aktenzeichen / *File ref.*
257500-1170-0001 / 164417 / FG32 / EUL

Datum / *Date*
2012-02-24

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40034450.
This supplement is part of the Certificate No. 40034450.

G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz
Fuse-holder for miniature cartridge fuse-link

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/ <i>Reference</i>	Kaposvári Villamossági Gyár Kft.
30002127	Guba Sándor út 38
	H-7400 KAPOSVAR

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG32
Section FG32

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Fuse-holder for miniature cartridge fuse-link

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16, 32758 Detmold
GERMANY

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16, 32758 Detmold
GERMANY

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Kaposvári Villamossági Gyár Kft.
Guba Sándor út 38, 7400 KAPOSVAR
HUNGARY

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

☐ Additional Information on page 2

AC 250 V; 6,3 A; 5x20 mm; 10 mm²

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)



Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

Model / Type Ref.
Ref. De type

SAKS 1/135/G20

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)

see test report

☐ Additional Information on page 2

PUBLICATION

EDITION

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60947-1(ed.5)
IEC 60947-7-3(ed.2)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

257500-1170-0001/164417

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Date: 2012-02-24

Signature:

Jr. Bausch
M. Bausch