

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Interesse an dem Elektronikgehäuse CH20M von Weidmüller.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise und Richtlinien bei der Anfrage von **CH20M6**-Mustern mit Bedruckung und/oder Ausschnitten.

A) Die Vorlage muss als **Step**- oder **.dxf-Datei** vorliegen.

B) Für **Schrift** auf dem Gehäuse müssen die **Strichstärke**, **Schriftgröße** und **Schriftart** angegeben sein.

B1) Die Schriftgröße in mm angeben, nicht in pt.

C) Für **Symbole** etc. ist ebenfalls die **Strichstärke** erforderlich.

C1) Logos/Symbole/Bilder in schwarz/weiß und als dxf-Datei.

C2) **Firmenlogos** müssen als **dxf-Datensatz** vorliegen.

D) **Tampondruck** ist nach Rücksprache möglich. siehe Bild (1)

(Achtung: keine **Tamponbedruckung** auf der Base und dem Seitenelement möglich Bild (2-5))

E) **Eine Laserbeschriftung** kann überall dort erfolgen, wo **Flächen eben und horizontal** sind.

Siehe Bild (2) und (4)

F) Die Fertigungstoleranzen entnehmen Sie bitte dem Anhang Bild (6). Genauere Fertigungstoleranzen auf Anfrage.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und werden Ihr Muster schnellstmöglich anfertigen,
bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport.

Ihr OMNIMATE® Elektronikgehäuse CH20M-Team

Anhang:

Beschriftungs-/ Bedruckungsflächen (schraffiert)

Bild (1) (Cover / C) gilt für Tampondruck + Laserbeschriftung



Bild (2) (Gehäusebasis / BP) gilt für Laserbeschriftung




Bild (3) (Seitenelement / BC) gilt für Laserbeschriftung




Bild (4) Fertigungstoleranzen nach DIN ISO 2768-m

Toleranzklasse	Grenzmaß für Nennmaß nach DIN ISO 2768-m in (mm)			
Nennmaß	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120
m (mittel)	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$