

MultiMarkマーキングシステム

Let's connect.



MultiMarkでの表示

コスト効率のよいマーキングに対するコンセプト

Industry 4.0により接続技術がますます複雑化するに応じ、系統的で素早く判別可能な制御盤内の識別表示の需要は高まっています。小・中規模のプロジェクトに対して非常に高いコスト効率を提供すると同時に、MultiMarkは同等のソフトウェアとプリンタ技術とともに今日のさまざまな要求に完璧に対応するマーキングシステムです。

ひと目ではっきりとした構造

自動化のレベルが上がるほど制御盤の構造が複雑になります。電氣的接続により、取り付けられたコンポーネントに適切なラベルを付けることがこれまで以上に重要になっています。保守を行う必要がある場合、キャビネットは一見整然としていてわかりやすいように見える必要があります。

ここでマーキングシステムが大きくクローズアップされます。それは制御盤基盤の重要な安全の特長でもあります。

小さなプロジェクト、高い基準

MultiMarkを使用すると、事実上あらゆる種類のマーキングをシームレスに実装するための、高速で信頼性の高いマーキングシステムを思いのままに使用できます。端子台マーカ、ケーブルマーカ、デバイスマーカといったMultiMark製品ファミリーはあらゆる分野で使用できるM-Print PROとリンクした、よく構成され実用的なマーカのラインナップを提供します。

特に中小規模の印字ボリュームでのコスト効率は品質への妥協なしに高速熱転写式プリンタTHM MultiMarkの統合に起因します。マーキングエリアは読み取りやすく、外部からの影響に強いです。

表示は設置を容易にし、安全に操作し、効率的にメンテナンスするために電気コンポーネントにとって絶対必要なものです。MultiMarkを使用すると、妥協する必要がなく、ソフトウェア、プリンタ、マーカのコスト効率の高いシステムに頼ることができます。



系列化されたマーキング 最適化されたプロセスのために

IEC 60204-1に基づいた専門的で標準化されたマーキングは失敗のない操作と産業用設備の信頼性の高いメンテナンスに書くことのできないものです。ワイドミュラーは一般水準以上の“系統化されたマーキング”（最適化されたプロセスに対して完全に同等の製品ラインナップ）を提供します。



ソフトウェア:直感的に使用でき、お客様からの要求に適したように仕立てられています。M-Print PROで簡単にデータのインポート、編集、管理が可能です。

マーキングニーズ

マーキングシステムへの主な期待はコンポーネントがどのように構成されているかをはっきりと示すことです。これは取り扱いやすいことと産業環境での使用を保証することと同様に正確な印刷結果を含みます。データ入力と管理をしている間、ソフトウェアが最適なサポートを提供します。またマーカを出力する間、印刷速度も適切に調整されます。



プリンタ:レーザ、インクジェット、熱転写式があります。すべての要求に適した産業用プリンタシステム。現在、そして将来の要求に向けた先進的なデザイン。

印刷結果

お客様はワイドミュラーのマーキングシステムにワクワクすることでしょう。我々は個別の制御盤構成に対してデータ入力から印字済マーカまで完全に便利なプロセスチェーンをただ単に提供するだけではありません。我々のマーキングソリューションは革新的な自動化の将来の要求の方へ既に連動されています。実にそれらはシンプルで最高水準への第一歩です。



マーカ:熱収縮スリーブからメタルマーカまですべての制御盤アプリケーションを対象としたソリューション。



MultiMarkの使用

専門的でユーザフレンドリー

マーキング:すべてのシステムに付加価値を

基準とガイドラインでは、インストールされているコンポーネントと関連文書の正しい表示と識別を求めています。MultiMarkを体系的に使用することで、システムを有意義に文書化するための正しい道筋が見えてきます。

ユーザフレンドリー 用法と取り扱い

マーカの種類ごとに優れた特性があるため、MultiMarkは万能なマーキングシステムとして使いやすくなっています。耐久性のある素材、強力な粘着ラベル、ミシン目など、細部に至るまで慎重に検討され、広範な実用的なテストが行われています。




SM/CC:目を引き非常に粘着性の高い機器ラベル。機器が正しく使用されていることが確認できます。



DEK/WS/MF:フレキシブルな端子台マーカ。印刷して端子台に装着するだけ。




WM: 工具なしで取付可能なワイヤマーカ。コンピュータ上でプロジェクトを編集し、リールに印刷するだけです。



ESG:多目的の機器識別システム。コンポーネントの迅速な識別のためのマーカのシンプルならべリング。



SFX:非常にフレキシブルなケーブルマーカ。ケーブルタイの長さから最大径を求めます。



TM-I:プラグインワイヤマーカ。スリーブ組立前後の取付が簡単。

MultiMarkのメリット

- 600以上のマーキング製品をご用意
- すべての識別要件が考慮されています
- 速い印刷、速い識別
- 取り扱いメリット 例: 端子台
- 優れた材料特性
- 便利な取り扱い
- はっきりとした印刷イメージ

熱転写式プリンタ THM MultiMark コンパクトなオールラウンダー



オールラウンダーのTHM MultiMarkは従来複数の異なるデバイス
を必要としたマーキングジョブを1台で処理できます。

マーキングタスクに必要なただ一つのプリンタ

THM MultiMarkはコンパクトでモジュール化された熱転写式
プリンタで、多くの利点と潜在的な用途を最大限に活用してい
ます。カッティングとミシン目のオプションが統合されている
ため、連続した材料を任意の長さにカットすることができ、そ
れぞれのラベルをカットして割り当てる際に作業が大幅に楽
になります。プリンタは、マーカやラベルだけでなく、連続素
材、繊維やポリエステルラベル、熱収縮スリーブ、PLCラベルを
編集します。

スナップオン端子台マーカは別売りの印刷接触圧ローラーを
使って印刷されますが、ローラーはわずか30秒で交換が可能
です。もう一つの利点は、直感的なタッチディスプレイと22カ
国語の明確なステータスインジケータにより、操作が非常に
簡単であることです。コンパクトなデザインと3.5kgの軽量化
により、例えば現場での仕事のためのモバイルプリンターとし
て、どこでも使用できるようになりました。

MultiMarkのメリット

- 万能なプリンタ
- 小・中規模の印字ボリュームに最適
- 熱転写技術により、実質的にメンテナンスフリー
- この上ない読みやすさ(解像度:300 dpi)
- モジュール化されたミシン目・切断ユニットによる柔軟性
- 接触圧ローラーは30秒で交換が可能
- 1分間に250個のDekafixマーカを印字できる高出力性能

端子台マーカ Dekafix WS MultiFit マーカの取り付けをより効率的に



スマートな複合材料は、完璧な使用方法と取り扱いを保証します。硬くてしっかりとしたプラスチック製のベースは、マーカを確実にスナップで固定することができ、外側の伸縮性のある素材は非常に握りやすく、設置が容易になります。

組み合わせて正しい位置に確実に取り付け

端子台マーカ用のマーキングシステムでは、マーカを素早く印刷し、所定の場所に素早くスナップさせることが期待できます。マーカには、衝撃や振動に強い耐久性も必要です。端子台マーカはこれらの要求を完全に満たしています。

MultiMarkの端子台マーカは、2つの部品からなる革新的な複合材料を使用しています。マーカのしっかりとしたベースは、コネクタにしっかりと取り付けます。伸縮性のある表面仕上げで、マーカの取り付けが簡単で人間工学に基づいたものになっています。

もう一つの利点は、表面素材の優れた印刷性により、耐久性と耐摩耗性に優れたラベリングを保証することです。300dpiの印刷解像度でも読みやすいスクリプトができあがります。

マーカの適応範囲

メーカーに依存しない部品のマーキングのために、当社は適応性の高いMultiFitマーカシリーズを開発しました。ワイドミューラのマーキングシステムで高度な専門性の高い印刷をあきらめることなく、いつもお使いの他メーカーの部品を使用し、ワイドミューラのMultiFitマーカと組み合わせることができます。

MultiMarkのメリット

- メーカーに依存しない端子台マーキング
- しっかりとしたホールド感と耐久性のある印刷
- 連続したストリップマーカで取り付け時間の短縮が可能
- 革新的な複合材料による簡単な取り付け
- 大きなテキストフィールドで読みやすさを追求

ワイヤ・ケーブルマーカ TM-I WM SFX HS

接続を可視化する

制御盤は、様々な回路を明確に識別できる場合にのみ受入テストに合格することができます。当社のマーカを使用してワイヤやケーブルを一意に識別することで、オプションを最大限に活用し、さまざまなメリットを得ることができます。

プロセスの信頼性:TM-I

TM-Iインサートタグにはガイドタブがあり、透明スリーブに簡単にスライドできるようになっています。ラベルが所定の位置に配置されると、タブは、所定の切り取り点で切り取ることができます。組立済みのスリーブは、その後、単にワイヤの上に取り付けられます。お客様のメリット:大量の製品をワンステップで効率的に事前に組み立てることができます。これにより、時間とコストの両方を節約することができます。

結線中取り外し不可タイプ:WM

クローズドで結線中の取り外しができないタイプ(以下の図を参照)のマーカは、追加の工具を必要とせずに取り付けられます。ケーブルは配線が行われる前に両端の開口部に通すだけです。素材の固有の張力がマーカを固定します。ワイドミューラマーカは、電線断面積0.25mm²~16mm²の4サイズを用意しています。各サイズは、ラベルの長さを3種類、色を2種類からお選びいただけます。これにより、制御キャビネット内の導体にラベルを貼るという日常的な作業を行うための適切な品揃えの提供が可能となります。

高い柔軟性:SFX

古典的なケーブルタイソリューションを選択する場合、SFXマーカはケーブルを識別するためのおすすめの選択です。ケーブルは本来、常に一直線に走っているわけではありません。このような状況に対応するために、SFXマーカの素材には柔軟性の高いポリウレタンを使用しています。マーカはケーブルのあらゆるカーブに沿って、抵抗なく取り付けられます。

SFXマーカは、ケーブル径7.0mm以上のケーブルに使用します。ケーブルタイの長さで自分で上限を設定します。マーカ面を最適に使用できるように、各種フォーマットを用意しています。これは、ほとんどのラベリングの要求に対応することができます。

省スペース:HS

熱収縮スリーブの楕円形の輪郭は、ケーブルへのマーカの取り付けを容易にします。これにより、電線やケーブルを識別する時間を節約することができます。チューブを収縮させると、最適なフィット感が得られ、省スペースな方法で電線にマーキングされます。すべての材質は、多くのインポートの機会を提供する直感的なM-Print PROソフトウェアと組み合わせ、カスタマイズされた方法で印刷されます。HSSおよびELマーカ用のソフトウェアで希望のマーカ長さを設定すると、ミシン目は加工装置によって自動的に追加されます。




正確に配置された切り取り点による加工の信頼性。TM-Iはあっという間にスリーブに挿入されます。差し込んで折り曲げて切り取るだけで完了。



ワイドミューラマーカは、電線断面積0.25mm²~16mm²の4サイズを用意しています。



SFXシリーズのケーブルマーカは、非常に柔軟性の高いポリウレタンから作られており、ケーブルの配線に適応します。ケーブル径7.0mm以上のケーブルに対応しています。



電線にスリーブを収縮したあとでもしっかりと調整可能な設置

MultiMarkのメリット

- コンパクトで実用的な製品群
- すぐに印刷して組み立てが可能
- 配線ごとの信頼性の高い識別
- 優れた材質特性

デバイスマーカ SM, CC, ESG, EL, THM MT 30X システムを安全に

制御機器や信号機器の銘板、警告標識または機能ラベル - デバイスマーキングは、機械や機器が正しく使用されていることを保証し、制御盤には欠かせないものとなっています。

誤操作を防ぐ: SM

MultiMarkデバイスマーカは、複数のメーカーの機器を識別するために使用することができます。様々な分野のアプリケーションでは、異なるベンダーからの制御装置や信号装置など、すべてのコンポーネントの明確な割り当てを保証します。

標準付属: CC

当社では、標準部品を識別するためのラベルをはじめ、ネームプレート作成用のCC 85/54マーカなど、あらゆる用途に対応した親しみやすいフォーマットのラベルを体系的にコーディネートした製品群を提供しています。

長寿命保証: ESG

マルチカラーとフォーマット化されたラベルは、下地の表面に可能な限り最高の粘着力を確保するために強力な粘着層を持っています。ポリエステルを二重にラミネートしているため、基本素材は非常に薄く、しかも破れにくくなっています。

カスタマイズされた識別: EL

MultiMarkマーカのバリエーションは無限大で、従来のタグレールや特殊ラベルに代わる経済的な選択肢となっています。任意の幅に対して、長さをソフトウェアで正確に設定し、それぞれのマーカに完全に一致させることができます。刃を使ってラベルを個別に指定のサイズにカットします。機能ブロックや完全な端子台の大型ラベルを作成するのに最適です。

耐性のあるデバイスマーカ: THM MT 30X

機器識別用の強力な粘着ラベルと、お客様の用途に応じて異なる素材を使用することで、優れたラベル基準を実現しています。

常に適切な場所に: 強力な粘着性ポリエステルラベルは、特にラベリング装置に適しています。



MultiMarkのメリット

- 二重または一重のラミネートポリエステル
- 多くのメーカーの装置で使用可能
- 親しみのあるデザインのデバイスマーカ

注文データ

DEK端子台マーカ

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
PC-ABS, TPU	-50~+90°C	V-2		2005090000	RIBBON MM-TB 25/360 SW

注文データ

品番	型式	色	長さ	幅	数量
2007100000	DEK 5/3.5 MM WS	ホワイト	5 mm	3.5 mm	1000
2619760000	DEK 5/3.5 MM BP WS	ホワイト	5 mm	3.5 mm	15000
2007110000	DEK 5/5 MM WS	ホワイト	5 mm	5 mm	800
2619770000	DEK 5/5 MM BP WS	ホワイト	5 mm	5 mm	10000
2007120000	DEK 5/6 MM WS	ホワイト	5 mm	6 mm	600
2619780000	DEK 5/6 MM BP WS	ホワイト	5 mm	6 mm	9000
2619920000	DEK 5/7.5 MM WS	ホワイト	5 mm	7.5 mm	500
2007130000	DEK 5/8 MM WS	ホワイト	5 mm	8 mm	500
2619790000	DEK 5/8 MM BP WS	ホワイト	5 mm	8 mm	6000
2448860000	DEK-A 5/8 MM WS	ホワイト	5 mm	8.1 mm	500



WS端子台マーカ

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
PC-ABS, TPU	-50~+90°C	V-2		2005090000	RIBBON MM-TB 25/360 SW

注文データ

品番	型式	色	長さ	幅	数量
2007140000	WS 8/3.5 MM WS	ホワイト	8 mm	3.5 mm	1000
2619800000	WS 8/3.5 MM BP WS	ホワイト	8 mm	3.5 mm	11000
2007150000	WS 8/5 MM WS	ホワイト	8 mm	5 mm	800
2619810000	WS 8/5 MM BP WS	ホワイト	8 mm	5 mm	8000
2007160000	WS 8/6 MM WS	ホワイト	8 mm	6 mm	600
2619820000	WS 8/6 MM BP WS	ホワイト	8 mm	6 mm	6000
2007170000	WS 8/8 MM WS	ホワイト	8 mm	8 mm	500
2619830000	WS 8/8 MM BP WS	ホワイト	8 mm	8 mm	5000
2619890000	WS-A 8/10 MM WS	ホワイト	8 mm	10 mm	350
2619900000	WS-A 8/12 MM WS	ホワイト	8 mm	12 mm	300
2619910000	WS-A 8/16 MM WS	ホワイト	8 mm	16 mm	200
2448930000	WS-A 8/8 MM WS	ホワイト	8 mm	8.1 mm	500
2007180000	WS 12/3.5 MM WS	ホワイト	12 mm	3.5 mm	1000
2619840000	WS 12/3.5 MM BP WS	ホワイト	12 mm	3.5 mm	8000
2007190000	WS 12/5 MM WS	ホワイト	12 mm	5 mm	800
2619850000	WS 12/5 MM BP WS	ホワイト	12 mm	5 mm	5500
2007200000	WS 12/6 MM WS	ホワイト	12 mm	6 mm	600
2619860000	WS 12/6 MM BP WS	ホワイト	12 mm	6 mm	4500
2619930000	WS 12/6.5 MM WS	ホワイト	12 mm	6.5 mm	600
2007210000	WS 12/8 MM WS	ホワイト	12 mm	8 mm	500
2619870000	WS 12/8 MM BP WS	ホワイト	12 mm	8 mm	3500
2448920000	WS-A 12/8 MM WS	ホワイト	12 mm	8.1 mm	500



MultiFit端子台マーカ

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
PC-ABS, TPU	-50~+90℃	V-2		2005090000	RIBBON MM-TB 25/360 SW

注文データ

品番	型式	色	長さ	幅	数量
2519170000	MF 10/5 MM WS	○ ホワイト	10 mm	5 mm	600
2519180000	MF 10/6 MM WS	○ ホワイト	10 mm	6 mm	500
2519190000	MF 10/8 MM WS	○ ホワイト	10 mm	8 mm	400
2519200000	MF 5/5 MM WS	○ ホワイト	5 mm	5 mm	1200
2519210000	MF 5/6 MM WS	○ ホワイト	5 mm	6 mm	1000
2518500000	MF 8/5 MM WS	○ ホワイト	8 mm	5 mm	600
2519220000	MF-W 5/5 MINI MM WS	○ ホワイト	5 mm	5 mm	800
2519230000	MF-W 9/5 MM WS	○ ホワイト	9 mm	5 mm	1200
2519250000	MF-W 9/5.2 F MM WS	○ ホワイト	9 mm	5.2 mm	800
2519240000	MF-W 9/5 F MM WS	○ ホワイト	9 mm	5 mm	800

WMワイヤマーカ

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
ポリエステル	-40~+150℃	HB		2005080000	RIBBON MM 76/360 SW

注文データ

品番	型式	色	導体サイズ	ラベリング範囲	数量
2006250000	WM 0/12 1.0-2.0 MM GE	● イエロー	1-2 mm	13 x 3.5 mm	2000
2006170000	WM 0/12 1.0-2.0 MM WS	○ ホワイト	1-2 mm	13 x 3.5 mm	2000
2006090000	WM 0/21 1.0-2.0 MM GE	● イエロー	1-2 mm	22 x 3.5 mm	2000
2006010000	WM 0/21 1.0-2.0 MM WS	○ ホワイト	1-2 mm	22 x 3.5 mm	2000
2006410000	WM 0/6 1.0-2.0 MM GE	● イエロー	1-2 mm	7 x 3.5 mm	2000
2006330000	WM 0/6 1.0-2.0 MM WS	○ ホワイト	1-2 mm	7 x 3.5 mm	2000
2006270000	WM 1/12 2.0-3.5 MM GE	● イエロー	2-3.5 mm	13 x 4.8 mm	2000
2006190000	WM 1/12 2.0-3.5 MM WS	○ ホワイト	2-3.5 mm	13 x 4.8 mm	2000
2006110000	WM 1/21 2.0-3.5 MM GE	● イエロー	2-3.5 mm	22 x 4.8 mm	2000
2006030000	WM 1/21 2.0-3.5 MM WS	○ ホワイト	2-3.5 mm	22 x 4.8 mm	2000
2006430000	WM 1/6 2.0-3.5 MM GE	● イエロー	2-3.5 mm	7 x 4.8 mm	2000
2006350000	WM 1/6 2.0-3.5 MM WS	○ ホワイト	2-3.5 mm	7 x 4.8 mm	2000
2006290000	WM 2/12 3.5-5.0 MM GE	● イエロー	3.5-5 mm	12 x 6.4 mm	2000
2006210000	WM 2/12 3.5-5.0 MM WS	○ ホワイト	3.5-5 mm	12 x 6.4 mm	2000
2006130000	WM 2/21 3.5-5.0 MM GE	● イエロー	3.5-5 mm	22 x 6.4 mm	2000
2006050000	WM 2/21 3.5-5.0 MM WS	○ ホワイト	3.5-5 mm	22 x 6.4 mm	2000
2006450000	WM 2/6 3.5-5.0 MM GE	● イエロー	3.5-5 mm	7 x 6.4 mm	2000
2006370000	WM 2/6 3.5-5.0 MM WS	○ ホワイト	3.5-5 mm	7 x 6.4 mm	2000
2006310000	WM 3/12 5.0-8.0 MM GE	● イエロー	5-8 mm	12 x 10 mm	2000
2006230000	WM 3/12 5.0-8.0 MM WS	○ ホワイト	5-8 mm	12 x 10 mm	2000
2006150000	WM 3/21 5.0-8.0 MM GE	● イエロー	5-8 mm	22 x 10 mm	2000
2006070000	WM 3/21 5.0-8.0 MM WS	○ ホワイト	5-8 mm	22 x 10 mm	2000
2006470000	WM 3/6 5.0-8.0 MM GE	● イエロー	5-8 mm	7 x 10 mm	2000
2006390000	WM 3/6 5.0-8.0 MM WS	○ ホワイト	5-8 mm	7 x 10 mm	2000



TM-1ワイヤマーカ

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
ポリエステル	-40~+150℃	HB		2005080000	RIBBON MM 76/360 SW

注文データ

品番	型式	色	長さ	幅	数量
2005890000	TM-1 12 MM BL	● ブルー	12 mm	4 mm	2000
2005550000	TM-1 12 MM GE	● イエロー	12 mm	4 mm	2000
2005730000	TM-1 12 MM RT	● レッド	12 mm	4 mm	2000
2005440000	TM-1 12 MM WS	○ ホワイト	12 mm	4 mm	2000
2005910000	TM-1 15 MM BL	● ブルー	15 mm	4 mm	2000
2005580000	TM-1 15 MM GE	● イエロー	15 mm	4 mm	2000
2005760000	TM-1 15 MM RT	● レッド	15 mm	4 mm	2000
2005450000	TM-1 15 MM WS	○ ホワイト	15 mm	4 mm	2000
2005930000	TM-1 18 MM BL	● ブルー	18 mm	4 mm	2000
2005610000	TM-1 18 MM GE	● イエロー	18 mm	4 mm	2000
2005790000	TM-1 18 MM RT	● レッド	18 mm	4 mm	2000
2005470000	TM-1 18 MM WS	○ ホワイト	18 mm	4 mm	2000
2005950000	TM-1 20 MM BL	● ブルー	20 mm	4 mm	2000
2005640000	TM-1 20 MM GE	● イエロー	20 mm	4 mm	2000
2005820000	TM-1 20 MM RT	● レッド	20 mm	4 mm	2000
2005490000	TM-1 20 MM WS	○ ホワイト	20 mm	4 mm	2000
2005970000	TM-1 23 MM BL	● ブルー	23 mm	4 mm	2000
2005670000	TM-1 23 MM GE	● イエロー	23 mm	4 mm	2000
2005850000	TM-1 23 MM RT	● レッド	23 mm	4 mm	2000
2005510000	TM-1 23 MM WS	○ ホワイト	23 mm	4 mm	2000
2005990000	TM-1 30 MM BL	● ブルー	30 mm	4 mm	2000
2005700000	TM-1 30 MM GE	● イエロー	30 mm	4 mm	2000
2005870000	TM-1 30 MM RT	● レッド	30 mm	4 mm	2000
2005530000	TM-1 30 MM WS	○ ホワイト	30 mm	4 mm	2000

ELSインレイタグ

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
ポリエステル	-40~+150℃	HB		2005080000	RIBBON MM 76/360 SW

注文データ

品番	型式	色	長さ	幅	数量
2010620000	ELS 6/30 MM GE	● イエロー	30 mm	6 mm	3000
2009980000	ELS 6/30 MM WS	○ ホワイト	30 mm	6 mm	3000
2519160000	ELS 7/40 MM GE	● イエロー	40 mm	6.3 mm	3000
2518620000	ELS 7/40 MM WS	○ ホワイト	40 mm	6.3 mm	3000
2005240000	ELS 8/20 MM GE	● イエロー	20 mm	8 mm	3000
2005180000	ELS 8/20 MM WS	○ ホワイト	20 mm	8 mm	3000
2005260000	ELS 16/40 MM GE	● イエロー	40 mm	16 mm	2000
2005200000	ELS 16/40 MM WS	○ ホワイト	40 mm	16 mm	2000



SFXケーブルマーカー

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
ポリエステル	-40~+150℃	HB		2005040000	RIBBON MM 80/300 WS
				2005080000	RIBBON MM 76/360 SW

注文データ

品番	型式	色	長さ/幅	ラベリング範囲	数量
2519100000	SFX 9/24 MM BL	ブルー	26 / 15 mm	23.5 x 9 mm	1000
2005380000	SFX 9/24 MM GE	イエロー	26 / 15 mm	23.5 x 9 mm	1000
2519080000	SFX 9/24 MM GN	グリーン	26 / 15 mm	23.5 x 9 mm	1000
2519090000	SFX 9/24 MM RT	レッド	26 / 15 mm	23.5 x 9 mm	1000
2519070000	SFX 9/24 MM SW	ブラック	26 / 15 mm	23.5 x 9 mm	1000
2005320000	SFX 9/24 MM WS	ホワイト	26 / 15 mm	23.5 x 9 mm	1000
2519060000	SFX 11/60 MM BL	ブルー	60 / 13 mm	44 x 10.5 mm	1000
2005400000	SFX 11/60 MM GE	イエロー	60 / 13 mm	44 x 10.5 mm	1000
2519050000	SFX 11/60 MM GN	グリーン	60 / 13 mm	44 x 10.5 mm	1000
2519040000	SFX 11/60 MM RT	レッド	60 / 13 mm	44 x 10.5 mm	1000
2518650000	SFX 11/60 MM SW	ブラック	60 / 13 mm	44 x 10.5 mm	1000
2005340000	SFX 11/60 MM WS	ホワイト	60 / 13 mm	45 x 29.5 mm	300
2519140000	SFX 30/60 MM BL	ブルー	60 / 32 mm	45 x 29.5 mm	300
2005420000	SFX 30/60 MM GE	イエロー	60 / 32 mm	45 x 29.5 mm	300
2519110000	SFX 30/60 MM GN	グリーン	60 / 32 mm	45 x 29.5 mm	300
2519130000	SFX 30/60 MM RT	レッド	60 / 32 mm	45 x 29.5 mm	300
2519120000	SFX 30/60 MM SW	ブラック	60 / 32 mm	45 x 29.5 mm	300
2005360000	SFX 30/60 MM WS	ホワイト	60 / 32 mm	45 x 29.5 mm	300

SFX-VTケーブルマーカー

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
ポリエステル	-55~+105℃	HB		2448880000	RIBBON MM-HS 60/300 SW

注文データ

品番	型式	色	長さ/幅	ラベリング範囲	数量
2621460000	SFX-VT 9/24 MM GE	イエロー	26 / 15 mm	23.5 x 9 mm	1000
2621470000	SFX-VT 9/24 MM WS	ホワイト	26 / 15 mm	23.5 x 9 mm	1000
2621440000	SFX-VT 11/60 MM GE	イエロー	60 / 13 mm	10.5 x 44 mm	1000
2621450000	SFX-VT 11/60 MM WS	ホワイト	60 / 13 mm	10.5 x 44 mm	1000

SFX-DTケーブルマーカー - 検知可能

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
ポリエステル	-30~+65℃	HB		2448880000	RIBBON MM-HS 60/300 SW

注文データ

品番	型式	色	長さ/幅	ラベリング範囲	数量
2621490000	SFX-DT 9/24 MM BL	ブルー	26 / 15 mm	23.5 x 9 mm	1000
2621480000	SFX-DT 11/60 MM BL	ブルー	60 / 13 mm	10.5 x 44 mm	1000



THM ETケーブルマーカー

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
ポリエステル	-50~+100℃	HB		2448880000	RIBBON MM-HS 60/300 SW

注文データ

品番	型式	色	長さ/幅	直径	数量
2539410000	THM ET 28/28 WS	ホワイト	28 / 28 mm		1500
2539380000	THM ET 55/55 WS	ホワイト	55 / 55 mm		1000
2539400000	THM ET DIA 55 WS	ホワイト		55 mm	1000
2539390000	THM ET TA 58/55 WS	ホワイト	58 / 55 mm		1000

※ロールホルダーが別途必要となります。

THM WriteOn

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
ポリエステル薄膜	-40~+150℃	V-0	ポリアクリレート接着剤	2448880000	RIBBON MM 110/360 SW

注文データ

品番	型式	色	長さ	幅	数量
1856630000	THM WO 12/18 GE	イエロー	12 mm	18 mm	1
1856640000	THM WO 12/18 WS	ホワイト	12 mm	18 mm	1
2621530000	THM WO 14/22 WS	ホワイト	14 mm	22 mm	5000
1429450000	THM WO 15/140 WS	ホワイト	15 mm	140 mm	1
1429440000	THM WO 15/70 WS	ホワイト	15 mm	70 mm	1
1774380000	THM WO 17.8/34 WS	ホワイト	17.8 mm	33.9 mm	1
2621500000	THM WO 20/32 WS	ホワイト	20 mm	32 mm	3000
2004970000	THM WO 24.5/100 WS	ホワイト	25.4 mm	100 mm	2000
1109130000	THM WO 24.5/62 WS	ホワイト	24.5 mm	62 mm	1
2621520000	THM WO 24/69 WS	ホワイト	24 mm	69 mm	1000
2621510000	THM WO 25/37 WS	ホワイト	25 mm	37 mm	2500
1109140000	THM WO 25.4/95.2 WS	ホワイト	25.4 mm	95.2 mm	1
1751561687	THM WO 25/140 GE	イエロー	25 mm	140 mm	1
1751561044	THM WO 25/140 WS	ホワイト	25 mm	140 mm	1
1774340000	THM WO 25/76 GE	イエロー	25 mm	76 mm	1
1774350000	THM WO 25/76 WS	ホワイト	25 mm	76 mm	1
1774410000	THM WO 33.5/93.1 GE	イエロー	33.5 mm	93.1 mm	1
1774400000	THM WO 33.5/93.1 WS	ホワイト	33.5 mm	93.1 mm	1
1109190000	THM WO 50.8/150 BL	ブルー	50.8 mm	150 mm	1
1109180000	THM WO 50.8/150 GE	イエロー	50.8 mm	150 mm	1
1109170000	THM WO 50.8/150 RT	レッド	50.8 mm	150 mm	1
1109150000	THM WO 50.8/150 WS	ホワイト	50.8 mm	150 mm	1
1934190000	THM WO 51/36 WS	ホワイト	50.8 mm	36 mm	1

THM WriteOn

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
テドラーポリフッ化ビニルフィルム	-40~+107℃	V-0	ポリアクリレート接着剤	2448880000	RIBBON MM 110/360 SW

注文データ

品番	型式	色	長さ	幅	数量
1003380000	THM WO T 24.5/100 WS	ホワイト	24.5 mm	100 mm	1
1003420000	THM WO T 24.5/62 WS	ホワイト	24.5 mm	62 mm	1



THM WriteOn - ビニル

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
ビニルフィルム	-30~+65℃	V-0	ポリアクリレート接着剤	2005070000	RIBBON MM 110/360 SW

注文データ

品番	型式	色	長さ	幅	数量
1382940000	THM WO VIN 12/18 WS	○ ホワイト	12 mm	18 mm	1
2657100000	THM WO VIN 12.7/19.1 WS	○ ホワイト	12.7 mm	19.1 mm	10000
2657110000	THM WO VIN 12.7/38.1 WS	○ ホワイト	12.7 mm	38.1 mm	10000
1382930000	THM WO VIN 17.8/34 WS	○ ホワイト	17.8 mm	34 mm	1
1391430000	THM WO VIN 24.5/100 WS	○ ホワイト	24.5 mm	100 mm	1
1391410000	THM WO VIN 24.5/62 WS	○ ホワイト	24.5 mm	62 mm	1
1253150000	THM WO VIN 25/25 WS	○ ホワイト	25 mm	25 mm	1
2657130000	THM WO VIN 25.4/19.1 WS SP	○ ホワイト	25.4 mm	19 mm	400
2657120000	THM WO VIN 25.4/19.1 WS	○ ホワイト	25.4 mm	19 mm	2000
2657150000	THM WO VIN 25.4/31.8 SP WS	○ ホワイト	25.4 mm	31.8 mm	400
2657140000	THM WO VIN 25.4/31.8 WS	○ ホワイト	25.4 mm	31.8 mm	2000
1110600000	THM WO VIN 25.4/36.5 IW	○ ホワイト	25.4 mm	36.5 mm	1
2625560000	THM WO VIN 25.4/36.5 GE IW	● イエロー	25.4 mm	36.5 mm	2500
2657170000	THM WO VIN 25.4/38.1 SP WS	○ ホワイト	25.4 mm	38.1 mm	400
2657160000	THM WO VIN 25.4/38.1 WS	○ ホワイト	25.4 mm	38.1 mm	2000
2657190000	THM WO VIN 25.4/57.2 SP WS	○ ホワイト	25.4 mm	57.2 mm	400
2657180000	THM WO VIN 25.4/57.2 WS	○ ホワイト	25.4 mm	57.2 mm	2000
2657210000	THM WO VIN 25.4/63.5 SP WS	○ ホワイト	25.4 mm	63.5 mm	400
2657200000	THM WO VIN 25.4/63.5 WS	○ ホワイト	25.4 mm	63.5 mm	2000
1110610000	THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW	○ ホワイト	25.4 mm	95.2 mm	1
1882900000	THM WO VIN 49.5/57.1 WS	○ ホワイト	49.5 mm	57.1 mm	1



HS ... 12.7 mm

技術データ

材質	収縮率	温度範囲	推奨収縮温度	品番	型式
ポリオレフィン	3:1	-55~+135℃	90℃	2448880000	RIBBON MM-HS 60/300 SW

注文データ

品番	型式	色	長さ	導体サイズ	数量
2526030000	HS 0.8-2.4/12 MM W	○ ホワイト	12.7 mm	0.8 - 2.4 mm	4000
2526060000	HS 0.8-2.4/12 MM Y	● イエロー	12.7 mm	0.8 - 2.4 mm	4000
2526070000	HS 1.0-3.2/12 MM W	○ ホワイト	12.7 mm	1 - 3.2 mm	4000
2526080000	HS 1.0-3.2/12 MM Y	● イエロー	12.7 mm	1 - 3.2 mm	4000
2526090000	HS 1.6-4.8/12 MM W	○ ホワイト	12.7 mm	1.6 - 3.2 mm	4000
2526100000	HS 1.6-4.8/12 MM Y	● イエロー	12.7 mm	1.6 - 3.2 mm	4000
2526110000	HS 2.1-6.4/12 MM W	○ ホワイト	12.7 mm	2.1 - 6.4 mm	4000
2526120000	HS 2.1-6.4/12 MM Y	● イエロー	12.7 mm	2.1 - 6.4 mm	4000
2526130000	HS 3.2-9.5/12 MM W	○ ホワイト	12.7 mm	3.2 - 9.5 mm	2000
2526140000	HS 3.2-9.5/12 MM Y	● イエロー	12.7 mm	3.2 - 9.5 mm	2000
2526150000	HS 4.2-12.7/12 MM W	○ ホワイト	12.7 mm	4.2 - 12.7 mm	2000
2526160000	HS 4.2-12.7/12 MM Y	● イエロー	12.7 mm	4.2 - 12.7 mm	2000



HS ... 25.4 mm

技術データ

材質	収縮率	温度範囲	推奨収縮温度	品番	型式
ポリオレフィン	3:1	-55~+135℃	90℃	2448880000	RIBBON MM-HS 60/300 SW

注文データ

品番	型式	色	長さ	導体サイズ	数量
2437470000	HS 0.8-2.4/25 MM W	○ ホワイト	25.4 mm	0.8 - 2.4mm	2000
2437480000	HS 0.8-2.4/25 MM Y	● イエロー	25.4 mm	0.8 - 2.4mm	2000
2437510000	HS 1.0-3.2/25 MM W	○ ホワイト	25.4 mm	1 - 3.2 mm	2000
2437520000	HS 1.0-3.2/25 MM Y	● イエロー	25.4 mm	1 - 3.2 mm	2000
2437550000	HS 1.6-4.8/25 MM W	○ ホワイト	25.4 mm	1.6 - 4.8 mm	2000
2437560000	HS 1.6-4.8/25 MM Y	● イエロー	25.4 mm	1.6 - 4.8 mm	2000
2437630000	HS 2.1-6.4/25 MM W	○ ホワイト	25.4 mm	2.1 - 6.4 mm	2000
2437640000	HS 2.1-6.4/25 MM Y	● イエロー	25.4 mm	2.1 - 6.4 mm	2000
2437670000	HS 3.2-9.5/25 MM W	○ ホワイト	25.4 mm	3.2 - 9.5 mm	1000
2437680000	HS 3.2-9.5/25 MM Y	● イエロー	25.4 mm	3.2 - 9.5 mm	1000
2437710000	HS 4.2-12.7/25 MM W	○ ホワイト	25.4 mm	4.2 - 12.7 mm	1000
2437720000	HS 4.2-12.7/25 MM Y	● イエロー	25.4 mm	4.2 - 12.7 mm	1000
2437750000	HS 6.4-19.1/25 MM W	○ ホワイト	25.4 mm	6.4 - 19.1 mm	800
2437760000	HS 6.4-19.1/25 MM Y	● イエロー	25.4 mm	6.4 - 19.1 mm	800
2437790000	HS 8.5-25.4/25 MM W	○ ホワイト	25.4 mm	8.5 - 25.4 mm	400
2437800000	HS 8.5-25.4/25 MM Y	● イエロー	25.4 mm	8.5 - 25.4 mm	400
2437590000	HS 12.7-38.1/25 MM W	○ ホワイト	25.4 mm	12.7 - 38.1 mm	200
2437600000	HS 12.7-38.1/25 MM Y	● イエロー	25.4 mm	12.7 - 38.1 mm	200



HS ... 25.4 mm

技術データ

材質	収縮率	温度範囲	推奨収縮温度	品番	型式
ポリオレフィン	3:1	-55~+135℃	90℃	2448880000	RIBBON MM-HS 60/300 SW

注文データ

品番	型式	色	長さ	導体サイズ	数量
2437490000	HS 0.8-2.4/50 MM W	○ ホワイト	50.8 mm	0.8 - 2.4mm	1000
2437500000	HS 0.8-2.4/50 MM Y	● イエロー	50.8 mm	0.8 - 2.4mm	1000
2437530000	HS 1.0-3.2/50 MM W	○ ホワイト	50.8 mm	1 - 3.2 mm	1000
2437540000	HS 1.0-3.2/50 MM Y	● イエロー	50.8 mm	1 - 3.2 mm	1000
2437570000	HS 1.6-4.8/50 MM W	○ ホワイト	50.8 mm	1.6 - 4.8 mm	1000
2437580000	HS 1.6-4.8/50 MM Y	● イエロー	50.8 mm	1.6 - 4.8 mm	1000
2437650000	HS 2.1-6.4/50 MM W	○ ホワイト	50.8 mm	2.1 - 6.4 mm	1000
2437660000	HS 2.1-6.4/50 MM Y	● イエロー	50.8 mm	2.1 - 6.4 mm	1000
2437690000	HS 3.2-9.5/50 MM W	○ ホワイト	50.8 mm	3.2 - 9.5 mm	1000
2437700000	HS 3.2-9.5/50 MM Y	● イエロー	50.8 mm	3.2 - 9.5 mm	500
2437730000	HS 4.2-12.7/50 MM W	○ ホワイト	50.8 mm	4.2 - 12.7 mm	500
2437740000	HS 4.2-12.7/50 MM Y	● イエロー	50.8 mm	4.2 - 12.7 mm	500
2437770000	HS 6.4-19.1/50 MM W	○ ホワイト	50.8 mm	6.4 - 19.1 mm	500
2437780000	HS 6.4-19.1/50 MM Y	● イエロー	50.8 mm	6.4 - 19.1 mm	500
2437810000	HS 8.5-25.4/50 MM W	○ ホワイト	50.8 mm	8.5 - 25.4 mm	500
2437820000	HS 8.5-25.4/50 MM Y	● イエロー	50.8 mm	8.5 - 25.4 mm	500
2437610000	HS 12.7-38.1/50 MM W	○ ホワイト	50.8 mm	12.7 - 38.1 mm	500
2437620000	HS 12.7-38.1/50 MM Y	● イエロー	50.8 mm	12.7 - 38.1 mm	500



HS-HF 12.7 mm ハロゲンフリー

技術データ

材質	収縮率	温度範囲	推奨収縮温度	品番	型式
ポリオレフィン	2:1	-55~+105℃	90℃	2448880000	RIBBON MM-HS 60/300 SW

注文データ

品番	型式	色	長さ	導体サイズ	数量
2526230000	HS-HF 1.2-2.4/12 MM W	○ ホワイト	12.7 mm	1.2 - 2.4 mm	
2526240000	HS-HF 1.2-2.4/12 MM Y	● イエロー	12.7 mm	1.2 - 2.4 mm	
2526250000	HS-HF 1.6-3.2/12 MM W	○ ホワイト	12.7 mm	1.6 - 3.2 mm	
2526260000	HS-HF 1.6-3.2/12 MM Y	● イエロー	12.7 mm	1.6 - 3.2 mm	
2526270000	HS-HF 2.4-4.8/12 MM W	○ ホワイト	12.7 mm	2.4 - 4.8 mm	
2526280000	HS-HF 2.4-4.8/12 MM Y	● イエロー	12.7 mm	2.4 - 4.8 mm	
2526290000	HS-HF 3.2-6.4/12 MM W	○ ホワイト	12.7 mm	3.2 - 6.5 mm	
2526300000	HS-HF 3.2-6.4/12 MM Y	● イエロー	12.7 mm	3.2 - 6.5 mm	
2526310000	HS-HF 4.8-9.5/12 MM W	○ ホワイト	12.7 mm	4.8 - 9.5 mm	
2526320000	HS-HF 4.8-9.5/12 MM Y	● イエロー	12.7 mm	4.8 - 9.5 mm	
2526330000	HS-HF 6.4-12.7/12 MM W	○ ホワイト	12.7 mm	6.4 - 12.7 mm	
2526340000	HS-HF 6.4-12.7/12 MM Y	● イエロー	12.7 mm	6.4 - 12.7 mm	

HS-HF 25.4 mm ハロゲンフリー

技術データ

材質	収縮率	温度範囲	推奨収縮温度	品番	型式
ポリオレフィン	2:1	-55~+105℃	90℃	2448880000	RIBBON MM-HS 60/300 SW

注文データ

品番	型式	色	長さ	導体サイズ	数量
2437830000	HS-HF 1.2-2.4/25 MM W	○ ホワイト	25.4 mm	1.2 - 2.4 mm	2000
2437840000	HS-HF 1.2-2.4/25 MM Y	● イエロー	25.4 mm	1.2 - 2.4 mm	2000
2437870000	HS-HF 1.6-3.2/25 MM W	○ ホワイト	25.4 mm	1.6 - 3.2 mm	2000
2437880000	HS-HF 1.6-3.2/25 MM Y	● イエロー	25.4 mm	1.6 - 3.2 mm	2000
2437990000	HS-HF 2.4-4.8/25 MM W	○ ホワイト	25.4 mm	2.4 - 4.8 mm	2000
2438000000	HS-HF 2.4-4.8/25 MM Y	● イエロー	25.4 mm	2.4 - 4.8 mm	2000
2438030000	HS-HF 3.2-6.4/25 MM B	● ブルー	25.4 mm	3.2 - 6.4 mm	2000
2438040000	HS-HF 3.2-6.4/25 MM W	○ ホワイト	25.4 mm	3.2 - 6.4 mm	2000
2438050000	HS-HF 3.2-6.4/25 MM Y	● イエロー	25.4 mm	3.2 - 6.4 mm	2000
2438080000	HS-HF 4.8-9.5/25 MM B	● ブルー	25.4 mm	4.8 - 9.5 mm	1000
2438090000	HS-HF 4.8-9.5/25 MM W	○ ホワイト	25.4 mm	4.8 - 9.5 mm	1000
2438100000	HS-HF 4.8-9.5/25 MM Y	● イエロー	25.4 mm	4.8 - 9.5 mm	1000
2438130000	HS-HF 6.4-12.7/25 MM B	● ブルー	25.4 mm	6.4 - 12.7 mm	1000
2438140000	HS-HF 6.4-12.7/25 MM W	○ ホワイト	25.4 mm	6.4 - 12.7 mm	1000
2438150000	HS-HF 6.4-12.7/25 MM Y	● イエロー	25.4 mm	6.4 - 12.7 mm	1000
2438180000	HS-HF 9.5-19.1/25 MM R	● レッド	25.4 mm	9.5 - 19.1 mm	800
2438190000	HS-HF 9.5-19.1/25 MM W	○ ホワイト	25.4 mm	9.5 - 19.1 mm	800
2438200000	HS-HF 9.5-19.1/25 MM Y	● イエロー	25.4 mm	9.5 - 19.1 mm	800
2437910000	HS-HF 12.7-25.4/25 MM W	○ ホワイト	25.4 mm	12.7 - 25.4 mm	400
2437920000	HS-HF 12.7-25.4/25 MM Y	● イエロー	25.4 mm	12.7 - 25.4 mm	400
2437950000	HS-HF 19.5-38.1/25 MM W	○ ホワイト	25.4 mm	19.5 - 38.1 mm	200
2437960000	HS-HF 19.5-38.1/25 MM Y	● イエロー	25.4 mm	19.5 - 38.1 mm	200



HS-HF 50.8 mm ハロゲンフリー

技術データ

材質	収縮率	温度範囲	推奨収縮温度	品番	型式
ポリオレフィン	2:1	-55~+105℃	90℃	2448880000	RIBBON MM-HS 60/300 SW

注文データ

品番	型式	色	長さ	導体サイズ	数量
2437850000	HS-HF 1.2-2.4/50 MM W	○ ホワイト	50.8 mm	1.2 - 2.4 mm	1000
2437860000	HS-HF 1.2-2.4/50 MM Y	● イエロー	50.8 mm	1.2 - 2.4 mm	1000
2437890000	HS-HF 1.6-3.2/50 MM W	○ ホワイト	50.8 mm	1.6 - 3.2 mm	1000
2437900000	HS-HF 1.6-3.2/50 MM Y	● イエロー	50.8 mm	1.6 - 3.2 mm	1000
2438010000	HS-HF 2.4-4.8/50 MM W	○ ホワイト	50.8 mm	2.4 - 4.8 mm	1000
2438020000	HS-HF 2.4-4.8/50 MM Y	● イエロー	50.8 mm	2.4 - 4.8 mm	1000
2438060000	HS-HF 3.2-6.4/50 MM W	○ ホワイト	50.8 mm	3.2 - 6.4 mm	1000
2438070000	HS-HF 3.2-6.4/50 MM Y	● イエロー	50.8 mm	3.2 - 6.4 mm	1000
2438110000	HS-HF 4.8-9.5/50 MM W	○ ホワイト	50.8 mm	4.8 - 9.5 mm	500
2438120000	HS-HF 4.8-9.5/50 MM Y	● イエロー	50.8 mm	4.8 - 9.5 mm	500
2438160000	HS-HF 6.4-12.7/50 MM W	○ ホワイト	50.8 mm	6.4 - 12.7 mm	500
2438170000	HS-HF 6.4-12.7/50 MM Y	● イエロー	50.8 mm	6.4 - 12.7 mm	500
2438210000	HS-HF 9.5-19.1/50 MM W	○ ホワイト	50.8 mm	9.5 - 19.1 mm	400
2438220000	HS-HF 9.5-19.1/50 MM Y	● イエロー	50.8 mm	9.5 - 19.1 mm	400
2437930000	HS-HF 12.7-25.4/50 MM W	○ ホワイト	50.8 mm	12.7 - 25.4 mm	200
2437940000	HS-HF 12.7-25.4/50 MM Y	● イエロー	50.8 mm	12.7 - 25.4 mm	200
2437970000	HS-HF 19.5-38.1/50 MM W	○ ホワイト	50.8 mm	19.5 - 38.1 mm	100
2437980000	HS-HF 19.5-38.1/50 MM Y	● イエロー	50.8 mm	19.5 - 38.1 mm	100



HS-FR 25.4 - DIN EN 50343Annex H準拠

技術データ

材質	収縮率	温度範囲	推奨収縮温度	品番	型式
ポリオレフィン	2:1	-55~+125℃	90℃	2448880000	RIBBON MM-HS 60/300 SW

注文データ

品番	型式	色	長さ	導体サイズ	数量
2621560000	HS-FR 1.2-2.4/25 MM W	○ ホワイト		1.2 - 2.4 mm	2000
2621570000	HS-FR 1.2-2.4/25 MM Y	● イエロー		1.2 - 2.4 mm	2000
2621580000	HS-FR 1.6-3.2/25 MM W	○ ホワイト		1.6 - 3.2 mm	2000
2621590000	HS-FR 1.6-3.2/25 MM Y	● イエロー		1.6 - 3.2 mm	2000
2621600000	HS-FR 2.4-4.8/25 MM W	○ ホワイト		2.4 - 4.8 mm	2000
2621610000	HS-FR 2.4-4.8/25 MM Y	● イエロー		2.4 - 4.8 mm	2000
2621620000	HS-FR 3.2-6.4/25 MM W	○ ホワイト		3.2 - 6.4 mm	2000
2621630000	HS-FR 3.2-6.4/25 MM Y	● イエロー		3.2 - 6.4 mm	2000
2621640000	HS-FR 4.8-9.5/25 MM W	○ ホワイト		4.8 - 9.5 mm	1000
2621650000	HS-FR 4.8-9.5/25 MM Y	● イエロー		4.8 - 9.5 mm	1000
2621660000	HS-FR 6.4-12.7/25 MM W	○ ホワイト		6.4 - 12.7 mm	1000
2621670000	HS-FR 6.4-12.7/25 MM Y	● イエロー		6.4 - 12.7 mm	1000
2621680000	HS-FR 9.5-19.1/25 MM W	○ ホワイト		9.5 - 19.1 mm	1000
2621690000	HS-FR 9.5-19.1/25 MM Y	● イエロー		9.5 - 19.1 mm	1000
2621700000	HS-FR 12.7-25.4/25 MM W	○ ホワイト		12.7 - 25.4 mm	600
2621710000	HS-FR 12.7-25.4/25 MM Y	● イエロー		12.7 - 25.4 mm	600
2621720000	HS-FR 19.1-38.1/25 MM W	○ ホワイト		19.1 - 38.1 mm	200
2621730000	HS-FR 19.1-38.1/25 MM Y	● イエロー		19.1 - 38.1 mm	200



HS-FR 50.8 - DIN EN 50343Annex H準拠

技術データ

材質	収縮率	温度範囲	推奨収縮温度	品番	型式
ポリオレフィン	2:1	-55~+125℃	90℃	2448880000	RIBBON MM-HS 60/300 SW

注文データ

品番	型式	色	長さ	導体サイズ	数量
2621740000	HS-FR 1.2-2.4/50 MM W	○ ホワイト		1.2 - 2.4 mm	1000
2621750000	HS-FR 1.2-2.4/50 MM Y	● イエロー		1.2 - 2.4 mm	1000
2621760000	HS-FR 1.6-3.2/50 MM W	○ ホワイト		1.6 - 3.2 mm	1000
2621770000	HS-FR 1.6-3.2/50 MM Y	● イエロー		1.6 - 3.2 mm	1000
2621780000	HS-FR 2.4-4.8/50 MM W	○ ホワイト		2.4 - 4.8 mm	1000
2621790000	HS-FR 2.4-4.8/50 MM Y	● イエロー		2.4 - 4.8 mm	1000
2621800000	HS-FR 3.2-6.4/50 MM W	○ ホワイト		3.2 - 6.4 mm	1000
2621810000	HS-FR 3.2-6.4/50 MM Y	● イエロー		3.2 - 6.4 mm	1000
2621820000	HS-FR 4.8-9.5/50 MM W	○ ホワイト		4.8 - 9.5 mm	500
2621830000	HS-FR 4.8-9.5/50 MM Y	● イエロー		4.8 - 9.5 mm	500
2621840000	HS-FR 6.4-12.7/50 MM W	○ ホワイト		6.4 - 12.7 mm	500
2621850000	HS-FR 6.4-12.7/50 MM Y	● イエロー		6.4 - 12.7 mm	500
2621860000	HS-FR 9.5-19.1/50 MM W	○ ホワイト		9.5 - 19.1 mm	500
2621870000	HS-FR 9.5-19.1/50 MM Y	● イエロー		9.5 - 19.1 mm	500
2621880000	HS-FR 12.7-25.4/50 MM W	○ ホワイト		12.7 - 25.4 mm	300
2621890000	HS-FR 12.7-25.4/50 MM Y	● イエロー		12.7 - 25.4 mm	300
2621900000	HS-FR 19.1-38.1/50 MM W	○ ホワイト		19.1 - 38.1 mm	100
2621910000	HS-FR 19.1-38.1/50 MM Y	● イエロー		19.1 - 38.1 mm	100



HSS... Endless 10 meters

技術データ

材質	収縮率	温度範囲	推奨収縮温度	品番	型式
ポリオレフィン	3:1	-55~+135℃	90℃	1426210000	RIBBON HSS HF EL 40/300

注文データ

品番	型式	色	長さ	導体サイズ	数量
1489680000	HSS 6.4-19.1 EL W10M	○ ホワイト	10000 mm	6.4 - 19.1 mm	1
1489590000	HSS 6.4-19.1 EL Y10M	● イエロー	10000 mm	6.4 - 19.1 mm	1
1489690000	HSS 8.5-25.4 EL W10M	○ ホワイト	10000 mm	8.5 - 25.4 mm	1
1489610000	HSS 8.5-25.4 EL Y10M	● イエロー	10000 mm	8.5 - 25.4 mm	1




HSS... Endless 13 meters

技術データ

材質	収縮率	温度範囲	推奨収縮温度	品番	型式
ポリオレフィン	3:1	-55~+135℃	90℃	1426210000	RIBBON HSS HF EL 40/300

注文データ

品番	型式	色	長さ	導体サイズ	数量
1489620000	HSS 0.8-2.4 EL W13M	○ ホワイト	13000 mm	0.8 - 2.4 mm	1
1489530000	HSS 0.8-2.4 EL Y13M	● イエロー	13000 mm	0.8 - 2.4 mm	1
1489630000	HSS 1.0-3.2 EL W13M	○ ホワイト	13000 mm	1 - 3.2 mm	1
1489540000	HSS 1.0-3.2 EL Y13M	● イエロー	13000 mm	1 - 3.2 mm	1
1489640000	HSS 1.6-4.8 EL W13M	○ ホワイト	13000 mm	1.6 - 4.8 mm	1
1489550000	HSS 1.6-4.8 EL Y13M	● イエロー	13000 mm	1.6 - 4.8 mm	1
1489650000	HSS 2.1-6.4 EL W13M	○ ホワイト	13000 mm	2.1 - 6.4 mm	1
1489560000	HSS 2.1-6.4 EL Y13M	● イエロー	13000 mm	2.1 - 6.4 mm	1
1489660000	HSS 3.2-9.5 EL W13M	○ ホワイト	13000 mm	3.2 - 9.5 mm	1
1489570000	HSS 3.2-9.5 EL Y13M	● イエロー	13000 mm	3.2 - 9.5 mm	1
1489670000	HSS 4.2-12.7 EL W13M	○ ホワイト	13000 mm	4.2 - 12.7 mm	1
1489580000	HSS 4.2-12.7 EL Y13M	● イエロー	13000 mm	4.2 - 12.7 mm	1



HSS... Endless 30 meters


技術データ

材質	収縮率	温度範囲	推奨収縮温度	品番	型式
ポリオレフィン	3:1	-55~+135℃	90℃	1426210000	RIBBON HSS HF EL 40/300

注文データ

品番	型式	色	長さ	導体サイズ	数量
1505840000	HSS 0.8-2.4 EL W30M	○ ホワイト	30000 mm	0.8 - 2.4 mm	1
1505760000	HSS 0.8-2.4 EL Y30M	● イエロー	30000 mm	0.8 - 2.4 mm	1
1505850000	HSS 1.0-3.2 EL W30M	○ ホワイト	30000 mm	1 - 3.2 mm	1
1505770000	HSS 1.0-3.2 EL Y30M	● イエロー	30000 mm	1 - 3.2 mm	1
1505860000	HSS 1.6-4.8 EL W30M	○ ホワイト	30000 mm	1.6 - 4.8 mm	1
1505780000	HSS 1.6-4.8 EL Y30M	● イエロー	30000 mm	1.6 - 4.8 mm	1
1505870000	HSS 2.1-6.4 EL W30M	○ ホワイト	30000 mm	2.1 - 6.4 mm	1
1505790000	HSS 2.1-6.4 EL Y30M	● イエロー	30000 mm	2.1 - 6.4 mm	1
1505880000	HSS 3.2-9.5 EL W30M	○ ホワイト	30000 mm	3.2 - 9.5 mm	1
1505800000	HSS 3.2-9.5 EL Y30M	● イエロー	30000 mm	3.2 - 9.5 mm	1
1505890000	HSS 4.2-12.7 EL W30M	○ ホワイト	30000 mm	4.2 - 12.7 mm	1
1505810000	HSS 4.2-12.7 EL Y30M	● イエロー	30000 mm	4.2 - 12.7 mm	1
1505900000	HSS 6.4-19.1 EL W30M	○ ホワイト	30000 mm	6.4 - 19.1 mm	1
1505820000	HSS 6.4-19.1 EL Y30M	● イエロー	30000 mm	6.4 - 19.1 mm	1
1505910000	HSS 8.5-25.4 EL W30M	○ ホワイト	30000 mm	8.5 - 25.4 mm	1
1505830000	HSS 8.5-25.4 EL Y30M	● イエロー	30000 mm	8.5 - 25.4 mm	1

※ロールホルダーが別途必要となります。



HSS... ハロゲンフリーEndless 10 meters

技術データ

材質	収縮率	温度範囲	推奨収縮温度	品番	型式
ポリオレフィン	2:1	-55~+105℃	90℃	1426210000	RIBBON HSS HF EL 40/300

注文データ

品番	型式	色	長さ	導体サイズ	数量
1423390000	HSS-HF 9.5-19.1 EL W10M	○ ホワイト	10000 mm	9.5 - 19.1 mm	1
1423280000	HSS-HF 9.5-19.1 EL Y10M	● イエロー	10000 mm	9.5 - 19.1 mm	1
1423410000	HSS-HF 12.7-25.4EL W10M	○ ホワイト	10000 mm	12.7 - 25.4 mm	1
1423290000	HSS-HF 12.7-25.4EL Y10M	● イエロー	10000 mm	12.7 - 25.4 mm	1



HSS... ハロゲンフリーEndless 13 meters

技術データ

材質	収縮率	温度範囲	推奨収縮温度	品番	型式
ポリオレフィン	2:1	-55~+105℃	90℃	1426210000	RIBBON HSS HF EL 40/300

注文データ

品番	型式	色	長さ	導体サイズ	数量
1423330000	HSS-HF 1.2-2.4 EL W13M	○ ホワイト	13000 mm	1.2 - 2.4 mm	1
1423220000	HSS-HF 1.2-2.4 EL Y13M	● イエロー	13000 mm	1.2 - 2.4 mm	1
1423340000	HSS-HF 1.6-3.2 EL W13M	○ ホワイト	13000 mm	1.6 - 3.2 mm	1
1423230000	HSS-HF 1.6-3.2 EL Y13M	● イエロー	13000 mm	1.6 - 3.2 mm	1
1423350000	HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M	○ ホワイト	13000 mm	2.4 - 4.8 mm	1
1423240000	HSS-HF 2.4-4.8 EL Y13M	● イエロー	13000 mm	2.4 - 4.8 mm	1
1423360000	HSS-HF 3.2-6.4 EL W13M	○ ホワイト	13000 mm	3.2 - 6.4 mm	1
1423250000	HSS-HF 3.2-6.4 EL Y13M	● イエロー	13000 mm	3.2 - 6.4 mm	1
1423370000	HSS-HF 4.8-9.5 EL W13M	○ ホワイト	13000 mm	4.8 - 9.5 mm	1
1423260000	HSS-HF 4.8-9.5 EL Y13M	● イエロー	13000 mm	4.8 - 9.5 mm	1
1423380000	HSS-HF 6.4-12.7 EL W13M	○ ホワイト	13000 mm	6.4 - 12.7 mm	1
1423270000	HSS-HF 6.4-12.7 EL Y13M	● イエロー	13000 mm	6.4 - 12.7 mm	1



HSS… ハロゲンフリーEndless 30 meters

技術データ

材質	収縮率	温度範囲	推奨収縮温度	品番	型式
ポリオレフィン	2:1	-55~+105℃	90℃	2005040000	RIBBON MM 80/300 WS
				1426210000	RIBBON HSS HF EL 40/300

注文データ

品番	型式	色	長さ	導体サイズ	数量
2518740000	HSS-HF 1.2-2.4 EL SW30M	● ブラック	30000 mm	1.2 - 2.4 mm	1
1562840000	HSS-HF 1.2-2.4 EL B30M	● ブルー	30000 mm	1.2 - 2.4 mm	1
1562940000	HSS-HF 1.2-2.4 EL G30M	● グリーン	30000 mm	1.2 - 2.4 mm	1
1562740000	HSS-HF 1.2-2.4 EL R30M	● レッド	30000 mm	1.2 - 2.4 mm	1
1513240000	HSS-HF 1.2-2.4 EL W30M	○ ホワイト	30000 mm	1.2 - 2.4 mm	1
1513140000	HSS-HF 1.2-2.4 EL Y30M	● イエロー	30000 mm	1.2 - 2.4 mm	1
2518920000	HSS-HF 1.6-3.2 EL SW30M	● ブラック	30000 mm	1.6 - 3.2 mm	1
1562850000	HSS-HF 1.6-3.2 EL B30M	● ブルー	30000 mm	1.6 - 3.2 mm	1
1562750000	HSS-HF 1.6-3.2 EL R30M	● レッド	30000 mm	1.6 - 3.2 mm	1
1562950000	HSS-HF 1.6-3.2 EL G30M	● グリーン	30000 mm	1.6 - 3.2 mm	1
1513250000	HSS-HF 1.6-3.2 EL W30M	○ ホワイト	30000 mm	1.6 - 3.2 mm	1
1513150000	HSS-HF 1.6-3.2 EL Y30M	● イエロー	30000 mm	1.6 - 3.2 mm	1
2518930000	HSS-HF 2.4-4.8 EL SW30M	○ ホワイト	30000 mm	2.4 - 4.8 mm	1
1562870000	HSS-HF 2.4-4.8 EL B30M	● ブルー	30000 mm	2.4 - 4.8 mm	1
1562970000	HSS-HF 2.4-4.8 EL G30M	● グリーン	30000 mm	2.4 - 4.8 mm	1
1562770000	HSS-HF 2.4-4.8 EL R30M	● レッド	30000 mm	2.4 - 4.8 mm	1
1513270000	HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M	○ ホワイト	30000 mm	2.4 - 4.8 mm	1
1513170000	HSS-HF 2.4-4.8 EL Y30M	● イエロー	30000 mm	2.4 - 4.8 mm	1
2518940000	HSS-HF 3.2-6.4 EL SW30M	● ブラック	30000 mm	3.2 - 6.4 mm	1
1562880000	HSS-HF 3.2-6.4 EL B30M	● ブルー	30000 mm	3.2 - 6.4 mm	1
1562980000	HSS-HF 3.2-6.4 EL G30M	● グリーン	30000 mm	3.2 - 6.4 mm	1
1562780000	HSS-HF 3.2-6.4 EL R30M	● レッド	30000 mm	3.2 - 6.4 mm	1
1513280000	HSS-HF 3.2-6.4 EL W30M	○ ホワイト	30000 mm	3.2 - 6.4 mm	1
1513180000	HSS-HF 3.2-6.4 EL Y30M	● イエロー	30000 mm	3.2 - 6.4 mm	1
2518950000	HSS-HF 4.8-9.5 EL SW30M	● ブラック	30000 mm	4.8 - 9.5 mm	1
1562890000	HSS-HF 4.8-9.5 EL B30M	● ブルー	30000 mm	4.8 - 9.5 mm	1
1562990000	HSS-HF 4.8-9.5 EL G30M	● グリーン	30000 mm	4.8 - 9.5 mm	1
1562790000	HSS-HF 4.8-9.5 EL R30M	● レッド	30000 mm	4.8 - 9.5 mm	1
1513290000	HSS-HF 4.8-9.5 EL W30M	○ ホワイト	30000 mm	4.8 - 9.5 mm	1
1513190000	HSS-HF 4.8-9.5 EL Y30M	● イエロー	30000 mm	4.8 - 9.5 mm	1
2518960000	HSS-HF 6.4-12.7 EL SW30M	● ブラック	30000 mm	6.4 - 12.7 mm	1
1562900000	HSS-HF 6.4-12.7 EL B30M	● ブルー	30000 mm	6.4 - 12.7 mm	1
1563020000	HSS-HF 6.4-12.7 EL G30M	● グリーン	30000 mm	6.4 - 12.7 mm	1
1562800000	HSS-HF 6.4-12.7 EL R30M	● レッド	30000 mm	6.4 - 12.7 mm	1
1513300000	HSS-HF 6.4-12.7 EL W30M	○ ホワイト	30000 mm	6.4 - 12.7 mm	1
1513200000	HSS-HF 6.4-12.7 EL Y30M	● イエロー	30000 mm	6.4 - 12.7 mm	1
2518970000	HSS-HF 9.5-19.1 EL SW30M	● ブラック	30000 mm	9.5 - 19.1 mm	1
1562920000	HSS-HF 9.5-19.1 EL B30M	● ブルー	30000 mm	9.5 - 19.1 mm	1
1563030000	HSS-HF 9.5-19.1 EL G30M	● グリーン	30000 mm	9.5 - 19.1 mm	1
1562820000	HSS-HF 9.5-19.1 EL R30M	● レッド	30000 mm	9.5 - 19.1 mm	1
1513320000	HSS-HF 9.5-19.1 EL W30M	○ ホワイト	30000 mm	9.5 - 19.1 mm	1
1513220000	HSS-HF 9.5-19.1 EL Y30M	● イエロー	30000 mm	9.5 - 19.1 mm	1
2518980000	HSS-HF 12.7-25.4EL SW30M	● ブラック	30000 mm	12.7 - 25.4 mm	1
1562930000	HSS-HF 12.7-25.4EL B30M	● ブルー	30000 mm	12.7 - 25.4 mm	1
1563040000	HSS-HF 12.7-25.4EL G30M	● グリーン	30000 mm	12.7 - 25.4 mm	1
1562830000	HSS-HF 12.7-25.4EL R30M	● レッド	30000 mm	12.7 - 25.4 mm	1
1513330000	HSS-HF 12.7-25.4EL W30M	○ ホワイト	30000 mm	12.7 - 25.4 mm	1
1513230000	HSS-HF 12.7-25.4EL Y30M	● イエロー	30000 mm	12.7 - 25.4 mm	1

※ロールホルダーが別途必要となります。

HSS… ハロゲンフリーEndless 50 meters

技術データ

材質	収縮率	温度範囲	推奨収縮温度	品番	型式
ポリオレフィン	2:1	-55~+105℃	90℃	1426210000	RIBBON HSS HF EL 40/300

注文データ

品番	型式	色	長さ	導体サイズ	数量
1562720000	HSS-HF 9.5-19.1 EL Y50M	● イエロー	50000 mm	9.5 - 19.1 mm	1
1562730000	HSS-HF 12.7-25.4EL Y50M	● イエロー	50000 mm	12.7 - 25.4 mm	1

※ロールホルダーが別途必要となります。



HSS… ハロゲンフリーEndless 75 meters

技術データ

材質	収縮率	温度範囲	推奨収縮温度	品番	型式
ポリオレフィン	2:1	-55~+105℃	90℃	2005040000	RIBBON MM 80/300 WS
				1426210000	RIBBON HSS HF EL 40/300

注文データ

品番	型式	色	長さ	導体サイズ	数量
1562640000	HSS-HF 1.2-2.4 EL Y75M	● イエロー	75000 mm	1.2 - 2.4 mm	1
1562650000	HSS-HF 1.6-3.2 EL Y75M	● イエロー	75000 mm	1.6 - 3.2 mm	1
1562670000	HSS-HF 2.4-4.8 EL Y75M	● イエロー	75000 mm	2.4 - 4.8 mm	1
1562680000	HSS-HF 3.2-6.4 EL Y75M	● イエロー	75000 mm	3.2 - 6.4 mm	1
1562690000	HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M	● イエロー	75000 mm	4.8 - 9.5 mm	1
1562700000	HSS-HF 6.4-12.7 EL Y75M	● イエロー	75000 mm	6.4 - 12.7 mm	1

※ロールホルダーが別途必要となります。

デバイスマーカ ESG

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
ポリエステル	-40~+120℃	V-0	アクリレート接着剤	2005080000	RIBBON MM 76/360 SW
				2005040000	RIBBON MM 80/300 WS

注文データ

品番	型式	色	長さ	幅	数量
2619950000	ESG 6/15 MM GE	● イエロー	6 mm	15 mm	3000
2619960000	ESG 6/15 MM GR	● グレー	6 mm	15 mm	3000
2619940000	ESG 6/15 MM WS	○ ホワイト	6 mm	15 mm	3000
2005110000	ESG 6/17 MM GE	● イエロー	6 mm	17 mm	3000
2005120000	ESG 6/17 MM GR	● グレー	6 mm	17 mm	3000
2005130000	ESG 6/17 MM SW	● ブラック	6 mm	17 mm	3000
2005100000	ESG 6/17 MM WS	○ ホワイト	6 mm	17 mm	3000
2005150000	ESG 8/20 MM GE	● イエロー	6 mm	20 mm	3000
2005160000	ESG 8/20 MM GR	● グレー	6 mm	20 mm	3000
2005170000	ESG 8/20 MM SW	● ブラック	6 mm	20 mm	3000
2005140000	ESG 8/20 MM WS	○ ホワイト	6 mm	20 mm	3000
2005210000	ESG 9/17 MM GE	● イエロー	6 mm	17 mm	3000
2005230000	ESG 9/17 MM GR	● グレー	6 mm	17 mm	3000
2005250000	ESG 9/17 MM SW	● ブラック	6 mm	17 mm	3000
2005190000	ESG 9/17 MM WS	○ ホワイト	6 mm	17 mm	3000


デバイスマーカ - ESG-FO

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
ポリエステル	-30~+80℃	V-0	アクリル接着剤付PEフォーム	2005080000	RIBBON MM 76/360 SW

注文データ

品番	型式	色	長さ	幅	数量
2620990000	ESG-FO 6/15 MM GE	● イエロー	6 mm	15 mm	1000
2621060000	ESG-FO 6/15 MM SI	● シルバー	6 mm	15 mm	1000
2620980000	ESG-FO 6/15 MM WS	○ ホワイト	6 mm	15 mm	1000
2620000000	ESG-FO 6/17 MM GE	● イエロー	6 mm	17 mm	1000
2620910000	ESG-FO 6/17 MM SI	● シルバー	6 mm	17 mm	1000
2619990000	ESG-FO 6/17 MM WS	○ ホワイト	6 mm	17 mm	1000
2620960000	ESG-FO 8/20 MM GE	● イエロー	6 mm	20 mm	1000
2620970000	ESG-FO 8/20 MM SI	● シルバー	6 mm	20 mm	1000
2620950000	ESG-FO 8/20 MM WS	○ ホワイト	6 mm	20 mm	1000
2620920000	ESG-FO 9/17 MM GE	● イエロー	6 mm	17 mm	1000
2620940000	ESG-FO 9/17 MM SI	● シルバー	6 mm	17 mm	1000
2620930000	ESG-FO 9/17 MM WS	○ ホワイト	6 mm	17 mm	1000



デバイスマーカ SM

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
ポリエステル	-40~+120℃	V-0	アクリレート接着剤	2005080000	RIBBON MM 76/360 SW
				2005040000	RIBBON MM 80/300 WS

注文データ

品番	型式	色	長さ	幅	数量
2006240000	SM 18/9.5 MM GE	イエロー	9 mm	18 mm	1000
2006260000	SM 18/9.5 MM GR	グレー	9 mm	18 mm	1000
2006200000	SM 18/9.5 MM SW	ブラック	9 mm	18 mm	1000
2006220000	SM 18/9.5 MM WS	ホワイト	9 mm	18 mm	1000
2535620000	SM 22/22 MM GE	イエロー	22 mm	22 mm	1000
2535630000	SM 22/22 MM GR	グレー	22 mm	22 mm	1000
2535610000	SM 22/22 MM WS	ホワイト	22 mm	22 mm	1000
2006420000	SM 27/8 MM GE	イエロー	8 mm	27 mm	1000
2006490000	SM 27/8 MM GN	グリーン	8 mm	27 mm	1000
2006480000	SM 27/8 MM GR	グレー	8 mm	27 mm	1000
2006460000	SM 27/8 MM RT	レッド	8 mm	27 mm	1000
2006440000	SM 27/8 MM SW	ブラック	8 mm	27 mm	1000
2006400000	SM 27/8 MM WS	ホワイト	8 mm	27 mm	1000
2006510000	SM 27/12.5 MM GE	イエロー	12.5 mm	27 mm	1000
2006550000	SM 27/12.5 MM GN	グリーン	12.5 mm	27 mm	1000
2006520000	SM 27/12.5 MM GR	グレー	12.5 mm	27 mm	1000
2006540000	SM 27/12.5 MM RT	レッド	12.5 mm	27 mm	1000
2006530000	SM 27/12.5 MM SW	ブラック	12.5 mm	27 mm	1000
2006500000	SM 27/12.5 MM WS	ホワイト	12.5 mm	27 mm	1000
2006300000	SM 27/18 MM GE	イエロー	18 mm	27 mm	1000
2006380000	SM 27/18 MM GN	グリーン	18 mm	27 mm	1000
2006340000	SM 27/18 MM GR	グレー	18 mm	27 mm	1000
2006360000	SM 27/18 MM RT	レッド	18 mm	27 mm	1000
2006320000	SM 27/18 MM SW	ブラック	18 mm	27 mm	1000
2006280000	SM 27/18 MM WS	ホワイト	18 mm	27 mm	1000



デバイスマーカ SM-FO

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
ポリエステル	-30~+80℃	V-0	アクリル接着剤付 PEフォーム	2005080000	RIBBON MM 76/360 SW

注文データ

品番	型式	色	長さ	幅	数量
2621170000	SM-FO 18/9.5 MM SI	シルバー	9 mm	18 mm	500
2621160000	SM-FO 18/9.5 MM WS	ホワイト	9 mm	18 mm	500
2621230000	SM-FO 27/12.5 MM GE	イエロー	12.5 mm	27 mm	500
2621240000	SM-FO 27/12.5 MM SI	シルバー	12.5 mm	27 mm	500
2621220000	SM-FO 27/12.5 MM WS	ホワイト	12.5 mm	27 mm	500
2621110000	SM-FO 27/18 MM GE	イエロー	18 mm	27 mm	500
2621120000	SM-FO 27/18 MM SI	シルバー	18 mm	27 mm	500
2621100000	SM-FO 27/18 MM WS	ホワイト	18 mm	27 mm	500
2621080000	SM-FO 27/8 MM GE	イエロー	8 mm	27 mm	500
2621090000	SM-FO 27/8 MM SI	シルバー	8 mm	27 mm	500
2621070000	SM-FO 27/8 MM WS	ホワイト	8 mm	27 mm	500



デバイスマーカ SM

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
ポリエステル	-40~+120℃	V-0	アクリレート接着剤	2005080000	RIBBON MM 76/360 SW
				2005040000	RIBBON MM 80/300 WS

注文データ

品番	型式	色	長さ	幅	数量
2005810000	SM 27/18-22 MM GE	イエロー	47.75 mm	27 mm	1000
2005920000	SM 27/18-22 MM GN	グリーン	47.75 mm	27 mm	1000
2005860000	SM 27/18-22 MM GR	グレー	47.75 mm	27 mm	1000
2005900000	SM 27/18-22 MM RT	レッド	47.75 mm	27 mm	1000
2005880000	SM 27/18-22 MM SW	ブラック	47.75 mm	27 mm	1000
2005840000	SM 27/18-22 MM WS	ホワイト	47.75 mm	27 mm	1000
2006080000	SM 36/18-30 MM GE	イエロー	56 mm	36 mm	1000
2006180000	SM 36/18-30 MM GN	グリーン	56 mm	36 mm	1000
2006120000	SM 36/18-30 MM GR	グレー	56 mm	36 mm	1000
2006160000	SM 36/18-30 MM RT	レッド	56 mm	36 mm	1000
2006140000	SM 36/18-30 MM SW	ブラック	56 mm	36 mm	1000
2006100000	SM 36/18-30 MM WS	ホワイト	56 mm	36 mm	1000


デバイスマーカ SM-FO

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
ポリエステル	-30~+80℃	V-0	アクリル接着剤付 PEフォーム	2005080000	RIBBON MM 76/360 SW

注文データ

品番	型式	色	長さ	幅	数量
2621140000	SM-FO 27/18-22 MM GE	イエロー	47.75 mm	27 mm	500
2621130000	SM-FO 27/18-22 MM SI	シルバー	47.75 mm	27 mm	500
2621150000	SM-FO 27/18-22 MM WS	ホワイト	47.75 mm	27 mm	500
2621200000	SM-FO 36/18-30 MM GE	イエロー	56 mm	36 mm	100
2621210000	SM-FO 36/18-30 MM SI	シルバー	56 mm	36 mm	100
2621190000	SM-FO 36/18-30 MM WS	ホワイト	56 mm	36 mm	100



デバイスマーカ SM DIA

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
ポリエステル	-40~+120℃	V-0	アクリレート接着剤	2005080000	RIBBON MM 76/360 SW

注文データ

品番	型式	色	直径	数量
2006060000	SM DIA 60-22 MM GE	イエロー	60 mm	450


デバイスマーカ SM-FO DIA

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
ポリエステル	-30~+80℃	V-0	アクリル接着剤付 PEフォーム	2005080000	RIBBON MM 76/360 SW

注文データ

品番	型式	色	直径	数量
2621180000	SM-FO DIA 60-22 MM GE	イエロー	60 mm	100



デバイスマーカ CC

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
ポリエステル	-40~+120℃	V-0	アクリレート接着剤	2005080000	RIBBON MM 76/360 SW
				2005040000	RIBBON MM 80/300 WS

注文データ

品番	型式	色	長さ	幅	数量
2005630000	CC 15/27 MM GE	イエロー	15 mm	27 mm	450
2005660000	CC 15/27 MM GR	グレー	15 mm	27 mm	450
2005690000	CC 15/27 MM SW	ブラック	15 mm	27 mm	450
2005600000	CC 15/27 MM WS	ホワイト	15 mm	27 mm	450
2005520000	CC 15/45 MM GE	イエロー	15 mm	45 mm	450
2005540000	CC 15/45 MM GR	グレー	15 mm	45 mm	450
2005570000	CC 15/45 MM SW	ブラック	15 mm	45 mm	450
2005500000	CC 15/45 MM WS	ホワイト	15 mm	45 mm	450
2005430000	CC 15/60 MM GE	イエロー	15 mm	60 mm	450
2005460000	CC 15/60 MM GR	グレー	15 mm	60 mm	450
2005480000	CC 15/60 MM SW	ブラック	15 mm	60 mm	450
2005410000	CC 15/60 MM WS	ホワイト	15 mm	60 mm	450
2005350000	CC 30/60 MM GE	イエロー	30 mm	60 mm	450
2005370000	CC 30/60 MM GR	グレー	30 mm	60 mm	450
2005390000	CC 30/60 MM SW	ブラック	30 mm	60 mm	450
2005330000	CC 30/60 MM WS	ホワイト	30 mm	60 mm	450
2005280000	CC 85/54 MM GE	イエロー	30 mm	85 mm	450
2005290000	CC 85/54 MM GR	グレー	30 mm	85 mm	450
2005310000	CC 85/54 MM SW	ブラック	30 mm	85 mm	450
2005270000	CC 85/54 MM WS	ホワイト	30 mm	85 mm	450



デバイスマーカ CC-FO

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
ポリエステル	-30~+80℃	V-0	アクリル接着剤付PEフォーム	2005080000	RIBBON MM 76/360 SW

注文データ

品番	型式	色	長さ	幅	数量
2621380000	CC-FO 15/27 MM GE	イエロー	15 mm	27 mm	500
2621390000	CC-FO 15/27 MM SI	グレー	15 mm	27 mm	500
2621370000	CC-FO 15/27 MM WS	ホワイト	15 mm	27 mm	500
2621350000	CC-FO 15/45 MM GE	イエロー	15 mm	45 mm	500
2621360000	CC-FO 15/45 MM SI	グレー	15 mm	45 mm	500
2621340000	CC-FO 15/45 MM WS	ホワイト	15 mm	45 mm	500
2621320000	CC-FO 15/60 MM GE	イエロー	15 mm	60 mm	500
2621330000	CC-FO 15/60 MM SI	グレー	15 mm	60 mm	500
2621310000	CC-FO 15/60 MM WS	ホワイト	15 mm	60 mm	500
2621290000	CC-FO 30/60 MM GE	イエロー	30 mm	60 mm	100
2621300000	CC-FO 30/60 MM SI	グレー	30 mm	60 mm	100
2621280000	CC-FO 30/60 MM WS	ホワイト	30 mm	60 mm	100
2621260000	CC-FO 85/54 MM GE	イエロー	54 mm	85 mm	100
2621270000	CC-FO 85/54 MM SI	グレー	54 mm	85 mm	100
2621250000	CC-FO 85/54 MM WS	ホワイト	54 mm	85 mm	100



THM MT - ポリエステルラベル

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
ポリエステル	-40~+150℃	V-0	アクリレート接着剤	2005070000	RIBBON MM 110/360 SW

注文データ

品番	型式	色	長さ	幅	数量
1310540000	THM MT30X 8/8 GE	イエロー	8 mm	8 mm	10000
1954070000	THM MT30X 8/8 WS	ホワイト	8 mm	8mm	10000
1391390000	THM MT30X 12/6 GE	イエロー	6 mm	12 mm	10000
1072690000	THM MT30X 15/4 GE	イエロー	4 mm	15 mm	10000
1964130000	THM MT30X 15/5.1 GE	イエロー	5.08 mm	15 mm	10000
1753231687	THM MT30X 15/6 GE	イエロー	6 mm	15 mm	10000
1753230001	THM MT30X 15/6 SI	シルバー	6 mm	15 mm	10000
1753231044	THM MT30X 15/6 WS	ホワイト	6 mm	15 mm	10000
1058740000	THM MT30X 15/9 GE	イエロー	9 mm	15 mm	10000
1058750000	THM MT30X 15/9 WS	ホワイト	9 mm	15 mm	10000
1516990000	THM MT30X 16.5/5.1 GE	イエロー	5.08 mm	16.5 mm	10000
1852520000	THM MT30X 16/7 GE	イエロー	7 mm	16 mm	12500
1338280000	THM MT30X 17.5/17.5 SI	シルバー	17.5 mm	17.5 mm	5000
1027620000	THM MT30X 17/8 GE	イエロー	8 mm	17 mm	10000
1856650000	THM MT30X 17/9 GE	イエロー	9 mm	17 mm	10000
1356500000	THM MT30X 17/9 SI	シルバー	9 mm	17 mm	10000
1968130000	THM MT30X 17/9 WS	ホワイト	9 mm	17 mm	10000
1753271687	THM MT30X 18/6 GE	イエロー	6 mm	18 mm	10000
1753270001	THM MT30X 18/6 SI	シルバー	6 mm	18 mm	10000
1753271044	THM MT30X 18/6 WS	ホワイト	6 mm	18 mm	10000
1753251687	THM MT30X 18/9 GE	イエロー	9 mm	18 mm	10000
1753250001	THM MT30X 18/9 SI	シルバー	9 mm	18 mm	10000
1753251044	THM MT30X 18/9 WS	ホワイト	9 mm	18 mm	10000
1085440000	THM MT30X 20/100 WS	ホワイト	100 mm	20 mm	1500
1753241687	THM MT30X 20/8 GE	イエロー	8 mm	20 mm	10000
1753241044	THM MT30X 20/8 WS	ホワイト	8 mm	20 mm	10000
1317010000	THM MT30X 24/157 SI	シルバー	157 mm	24 mm	500
1378120000	THM MT30X 25.4/50.8 SI	シルバー	50.8 mm	25.4 mm	2000
1891770000	THM MT30X 25.9/7.1 WS	ホワイト	7.1 mm	25.9 mm	5000
1751751687	THM MT30X 25/12 GE	イエロー	12 mm	25 mm	10000
1751750001	THM MT30X 25/12 SI	シルバー	12 mm	25 mm	10000
1751751044	THM MT30X 25/12 WS	ホワイト	12 mm	25 mm	10000
1770090000	THM MT30X 26.5/17.5 SI	シルバー	17.5 mm	26.5 mm	10000
1751761687	THM MT30X 26/10 GE	イエロー	10 mm	26 mm	10000
1751760001	THM MT30X 26/10 SI	シルバー	10 mm	26 mm	10000
1751761044	THM MT30X 26/10 WS	ホワイト	10 mm	26 mm	10000
1477340000	THM MT30X 27/27 SI	シルバー	27 mm	27 mm	5000
1449830000	THM MT30X 27/85 WS	ホワイト	85 mm	27 mm	1000
1753261687	THM MT30X 30/20 GE	イエロー	20 mm	30 mm	6000
1753260001	THM MT30X 30/20 SI	シルバー	20 mm	30 mm	6000
1753261044	THM MT30X 30/20 WS	ホワイト	20 mm	30 mm	6000
1014680000	THM MT30X 30/52 SI	シルバー	52 mm	30 mm	2000
1356490000	THM MT30X 32/9 GE	イエロー	9 mm	32 mm	10000
1751770001	THM MT30X 32/9 SI	シルバー	9 mm	32 mm	10000
1751771044	THM MT30X 32/9 WS	ホワイト	9 mm	32 mm	10000
1180910000	THM MT30X 36/89 WS	ホワイト	89 mm	36 mm	1000
1862350000	THM MT30X 38.1/31.8 SI	シルバー	31.75 mm	38.1 mm	1000
1011610000	THM MT30X 38/17 WS	ホワイト	17 mm	38 mm	4000
1751801687	THM MT30X 38/19 GE	イエロー	19 mm	38 mm	2000
1751800001	THM MT30X 38/19 SI	シルバー	19 mm	38 mm	2000
1751801044	THM MT30X 38/19 WS	ホワイト	19 mm	38 mm	2000
1751811687	THM MT30X 45/23 GE	イエロー	23 mm	45 mm	2000
1751810001	THM MT30X 45/23 SI	シルバー	23 mm	45 mm	2000
1751811044	THM MT30X 45/23 WS	ホワイト	23 mm	45 mm	2000
1852540000	THM MT30X 57/27 SI	シルバー	27 mm	57 mm	1000
2621550000	THM MT30X 50/18 WS	ホワイト	18 mm	50 mm	2000



THM MT - ポリエステルラベル

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
ポリエステル	-40~+150℃	V-0	アクリレート接着剤	2005070000	RIBBON MM 110/360 SW

注文データ

品番	型式	色	長さ	幅	数量
1378110000	THM MT30X 63.5/50.8 SI	● シルバー	50.8 mm	63.5 mm	500
1751831687	THM MT30X 65/35 GE	● イエロー	35 mm	65 mm	1000
1538740000	THM MT30X 65/35 RT	● レッド	35 mm	64 mm	1000
1751830001	THM MT30X 65/35 SI	● シルバー	35 mm	65 mm	1000
1751830004	THM MT30X 65/35 SI/G	● シルバー	35 mm	65 mm	1000
1751831044	THM MT30X 65/35 WS	○ ホワイト	35 mm	65 mm	1000
1378130000	THM MT30X 76.2/50.8 WS	○ ホワイト	50.8 mm	76.5 mm	500
1498790000	THM MT30X 76/25 WS	○ ホワイト	25 mm	76 mm	1000
1003410000	THM MT30X 89/60 SI	● シルバー	60 mm	89 mm	1000
1498780000	THM MT30X 89/60 WS	○ ホワイト	60 mm	89 mm	1000
1058770000	THM MT30X 100/90 SI	● シルバー	90 mm	100 mm	500
1751821687	THM MT30X 101/48 GE	● イエロー	48 mm	101 mm	500
1751820001	THM MT30X 101/48 SI	● シルバー	48 mm	101 mm	500
1751821044	THM MT30X 101/48 WS	○ ホワイト	48 mm	101 mm	500
1061810000	THM MT30X 101/74 GE	● イエロー	74 mm	101 mm	500
1466270000	THM MT30X 101/74 RT	● レッド	74 mm	101 mm	500
1762960001	THM MT30X 101/74 SI	● シルバー	74 mm	101 mm	500
2455620000	THM MT30X 101/74 WS	○ ホワイト	74 mm	101 mm	500
1192740000	THM MT30X 101/48 GE/G	● イエロー	48 mm	101 mm	500
1778170000	THM MT30x 101/150 SI/G	● シルバー	150 mm	101 mm	250

THM - ビニルラベル

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
ビニルラベル	-50~+90℃	V-0		2005070000	RIBBON MM 110/360 SW

注文データ

品番	型式	色	長さ	幅	数量
1209010000	THM VIN 36/18 SI	● シルバー	18 mm	36 mm	2500
1192750000	THM VIN 101/74 GE/G	● イエロー	74 mm	101 mm	500
1192760000	THM VIN 101/150 GE/G	● イエロー	150 mm	101 mm	250


THM GEW - 織物ラベル

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
綿織物	-29~+80℃	V-0	天然ゴム系接着剤	2005070000	RIBBON MM 110/360 SW

注文データ

品番	型式	色	長さ	幅	数量
1059790000	THM GEW 15/6 GE	● イエロー	6 mm	15 mm	10000
1059780000	THM GEW 15/6 WS	○ ホワイト	6 mm	15 mm	10000
1365630000	THM GEW 15/9 GE	● イエロー	9 mm	15 mm	10000
1059810000	THM GEW 17/9 GE	● イエロー	9 mm	17 mm	10000
1059800000	THM GEW 17/9 WS	○ ホワイト	9 mm	17 mm	10000
1059830000	THM GEW 18/6 GE	● イエロー	6 mm	18 mm	10000
1059820000	THM GEW 18/6 WS	○ ホワイト	6 mm	18 mm	10000
1059850000	THM GEW 18/9 GE	● イエロー	9 mm	18 mm	10000
1059840000	THM GEW 18/9 WS	○ ホワイト	9 mm	18 mm	10000
1391380000	THM GEW 20/12 GE	● イエロー	12 mm	20 mm	2000
1059880000	THM GEW 20/8 GE	● イエロー	8 mm	20 mm	10000
1059870000	THM GEW 20/8 WS	○ ホワイト	8 mm	20 mm	10000
1114450000	THM GEW 30/8 GE	● イエロー	8 mm	30 mm	10000
1335100000	THM GEW 38/19 GE	● イエロー	19 mm	38 mm	2000
1368740000	THM GEW 45/23 GE	● イエロー	23 mm	45 mm	2000




連続デバイスマーカストリップ

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
ポリエステル	-40~+150℃	V-0	アクリレート接着剤	2005070000	RIBBON MM 110/360 SW
				2005080000	RIBBON MM 76/360 SW
				2005070000	RIBBON MM 110/360 SW

注文データ

品番	型式	色	幅	長さ	数量
2621410000	EL 6 MM GE 30M	● イエロー	6 mm	30000 mm	1
2621400000	EL 6 MM WS 30M	○ ホワイト	6 mm	30000 mm	1
2621430000	EL 9 MM GE 30M	● イエロー	9 mm	30000 mm	1
2621420000	EL 9 MM WS 30M	○ ホワイト	9 mm	30000 mm	1
2518680000	EL 12 MM BL 30M	● ブルー	12 mm	30000 mm	1
2528220000	EL 12 MM RT 30M	● レッド	12 mm	30000 mm	1
2528320000	EL 12 MM GN 30M	● グリーン	12 mm	30000 mm	1
2006580000	EL 12 MM GE 30M	● イエロー	12 mm	30000 mm	1
2006570000	EL 12 MM WS 30M	○ ホワイト	12 mm	30000 mm	1
2528380000	EL 12 MM SW 30M	● ブラック	12 mm	30000 mm	1
2006560000	EL 12 MM SI 30M	● シルバー	12 mm	30000 mm	1
2518990000	EL 15 MM BL 30M	● ブルー	15 mm	30000 mm	1
2528270000	EL 15 MM RT 30M	● レッド	15 mm	30000 mm	1
2528330000	EL 15 MM GN 30M	● グリーン	15 mm	30000 mm	1
2006600000	EL 15 MM GE 30M	● イエロー	15 mm	30000 mm	1
2006590000	EL 15 MM WS 30M	○ ホワイト	15 mm	30000 mm	1
2528390000	EL 15 MM SW 30M	● ブラック	15 mm	30000 mm	1
2006610000	EL 15 MM SI 30M	● シルバー	15 mm	30000 mm	1
2519000000	EL 27 MM BL 30M	● ブルー	27 mm	30000 mm	1
2528280000	EL 27 MM RT 30M	● レッド	27 mm	30000 mm	1
2528340000	EL 27 MM GN 30M	● グリーン	27 mm	30000 mm	1
2006640000	EL 27 MM GE 30M	● イエロー	27 mm	30000 mm	1
2006630000	EL 27 MM WS 30M	○ ホワイト	27 mm	30000 mm	1
2528400000	EL 27 MM SW 30M	● ブラック	27 mm	30000 mm	1
2006620000	EL 27 MM SI 30M	● シルバー	27 mm	30000 mm	1
2519010000	EL 38 MM BL 30M	● ブルー	38 mm	30000 mm	1
2528290000	EL 38 MM RT 30M	● レッド	38 mm	30000 mm	1
2528350000	EL 38 MM GN 30M	● グリーン	38 mm	30000 mm	1
2006670000	EL 38 MM GE 30M	● イエロー	38 mm	30000 mm	1
2006660000	EL 38 MM WS 30M	○ ホワイト	38 mm	30000 mm	1
2528410000	EL 38 MM SW 30M	● ブラック	38 mm	30000 mm	1
2006650000	EL 38 MM SI 30M	● シルバー	38 mm	30000 mm	1
2519020000	EL 60 MM BL 30M	● ブルー	60 mm	30000 mm	1
2528300000	EL 60 MM RT 30M	● レッド	60 mm	30000 mm	1
2528360000	EL 60 MM GN 30M	● グリーン	60 mm	30000 mm	1
2006700000	EL 60 MM GE 30M	● イエロー	60 mm	30000 mm	1
2006690000	EL 60 MM WS 30M	○ ホワイト	60 mm	30000 mm	1
2528420000	EL 60 MM SW 30M	● ブラック	60 mm	30000 mm	1
2006680000	EL 60 MM SI 30M	● シルバー	60 mm	30000 mm	1
2519030000	EL 100 MM BL 30M	● ブルー	100 mm	30000 mm	1
2528310000	EL 100 MM RT 30M	● レッド	100 mm	30000 mm	1
2528370000	EL 100 MM GN 30M	● グリーン	100 mm	30000 mm	1
2006730000	EL 100 MM GE 30M	● イエロー	100 mm	30000 mm	1
2006720000	EL 100 MM WS 30M	○ ホワイト	100 mm	30000 mm	1
2528430000	EL 100 MM SW 30M	● ブラック	100 mm	30000 mm	1
2006710000	EL 100 MM SI 30M	● シルバー	100 mm	30000 mm	1



THM Endless - ポリエステル

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
ポリエステル	-40~+150℃	V-0	アクリレート 接着剤	2005070000	RIBBON MM 110/360 SW

注文データ

品番	型式	色	長さ	幅	数量
1356520000	THM EL 24 SI 3L 30M	● シルバー	30000 mm		1
1517190000	THM EL 30 GE 30M	● イエロー	30000 mm		1
1517200000	THM EL 30 SI 30M	● シルバー	30000 mm		1
1517180000	THM EL 30 WS 30M	○ ホワイト	30000 mm		1
1517230000	THM EL 50 GE 30M	● イエロー	30000 mm		1
1517240000	THM EL 50 SI 30M	● シルバー	30000 mm		1
1517220000	THM EL 50 WS 30M	○ ホワイト	30000 mm		1
1391400000	THM EL 60 SI 50M	● シルバー	30000 mm		1
1419980000	THM EL 100 GE 30M	● イエロー	30000 mm		1
1517270000	THM EL 100 SI 30M	● シルバー	30000 mm		1
1420010000	THM EL 100 WS 30M	○ ホワイト	30000 mm		1

THM Endless - ビニル

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
ビニルフィルム	-40~+80℃	V-0	ポリアクリレート 接着剤	2005070000	RIBBON MM 110/360 SW

注文データ

品番	型式	色	長さ	幅	数量
1307670000	THM EL VIN 15 WS 2L 30M	○ ホワイト	30000 mm		1
1096170000	THM EL VIN 15 WS 5L 30M	○ ホワイト	30000 mm		1
1105550000	THM EL VIN 24 WS 3L 30M	○ ホワイト	30000 mm		1
1463810000	THM EL VIN 25 GE 30M	● イエロー	30000 mm		1
1105560000	THM EL VIN 38 WS 30M	○ ホワイト	30000 mm		1
1474640000	THM EL VIN 45 WS 30M	○ ホワイト	30000 mm		1
1463820000	THM EL VIN 50 GE 30M	● イエロー	30000 mm		1
1463830000	THM EL VIN 100 GE 30M	● イエロー	30000 mm		1
2518700000	THM EL VIN 100 WS 30M	○ ホワイト	30000 mm		1


CC-Rail - 焦げ付き防止ラベル

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
ポリプロピレン	-50~+100℃	HB		2005080000	RIBBON MM 76/360 SW

注文データ

品番	型式	色	幅	長さ	数量
2619980000	EL CC-RAIL MM GE 30M	● イエロー	15 mm	30000 mm	1
2619970000	EL CC-RAIL MM WS 30M	○ ホワイト	15 mm	30000 mm	1




CC-Rail - 焦げ付き防止ラベル

技術データ

材質	温度範囲	難燃性 (UL 94)	接着剤	品番	型式
ポリプロピレン	-50~+100℃	HB		2005080000	RIBBON MM 76/360 SW

注文データ

品番	型式	色	長さ	幅	数量
1487690000	THM ET 200SP 12.8/31 GE	● イエロー	31 mm	12.8 mm	2000
1487680000	THM ET 200SP 12.8/31 TU	● ターコイズ	31 mm	12.8 mm	2000
1991670000	THM ET S7 1500 GE	● イエロー	108.8 mm	22.9 mm	500
1991680000	THM ET S7 1500 TU	● ターコイズ	108.8 mm	22.9 mm	500
2093070000	THM ET S7 1500-13 GE	● イエロー	108.8 mm	13 mm	500
2093010000	THM ET S7 1500-13 TU	● ターコイズ	108.8 mm	13 mm	500
1161770000	THM ET S7 300-1 GE	● イエロー	103 mm	22.6 mm	500
1161750000	THM ET S7 300-1 TU	● ターコイズ	103 mm	22.6 mm	500
1161740000	THM ET S7 300-2 GE	● イエロー	103.8 mm	17.3 mm	1000
1161730000	THM ET S7 300-2 TU	● ターコイズ	103.8 mm	17.3 mm	1000
1161710000	THM ET S7 400 TU	● ターコイズ	251 mm	13.5 mm	500
1161810000	THM ET S7 50/12.5 GE	● イエロー	50 mm	12.5 mm	2000
1161790000	THM ET S7 50/12.5 TU	● ターコイズ	50 mm	12.5 mm	2000
1095590000	THM ET S7 50/25 GE	● イエロー	50 mm	25 mm	1250
1161780000	THM ET S7 50/25 TU	● ターコイズ	50 mm	25 mm	1250



プリンタとアクセサリ

プリンタとアクセサリ

品番	型式	備考
2599430000	THM MULTIMARK	同梱物:電源ケーブルタイプE+F、電源ケーブルUK、電源ケーブルUSA、USBケーブル、リボン芯114mm、端子台マーカ用プリントローラー、M-Print PROソフトウェアDVD、RIBBON MM 110/360 SW、RIBBON MM-TB 25/360 SW
2599440000	THM MULTIMARK PLUS	同梱物:電源ケーブルタイプE+F、電源ケーブルUK、電源ケーブルUSA、USBケーブル、リボン芯114mm、端子台マーカ用プリントローラー、M-Print PROソフトウェアDVD、RIBBON MM 110/360 SW、RIBBON MM-TB 25/360 SW、WLANスティック



接触圧ローラー

品番	型式	色	幅	アプリケーション/メーカー
2438500000	THM MMP ROLLER TB	● シルバーグレー	139 mm	Weidmüller DEK, WS
2518600000	THM MMP ROLLER MF	● シルバーグレー	139 mm	MultiFit Phoenix
2519150000	THM MMP ROLLER MF-W	● シルバーグレー	139 mm	MultiFit Wago
1357420000	THM MMP ROLLER 115	● グリーン	139 mm	Labels, Shrink-fit sleeves
2661600000	MM PLUS ROLLER TB	● シルバーグレー	139 mm	Weidmüller DEK, WS
2661610000	MM PLUS ROLLER MF	● シルバーグレー	139 mm	MultiFit Phoenix
2661620000	MM PLUS ROLLER MF-W	● シルバーグレー	139 mm	MultiFit Wago



プリンタとアクセサリ

品番	型式	備考
1331600000	THM MMP CUTTER	THM MULTIMARKプリンタ用連続ラベル用カッティングナイフ(オプション)(2599430000)
1416330000	THM MMP PERFORATOR	THM MULTIMARKプリンタ用エンドレス収縮スリーブ用ミシン目カッター(オプション)(2599430000)
1540770000	THM PLUS M PERFORATOR	THM MULTIMARK PLUSプリンタ用エンドレス収縮スリーブ用ミシン目カッター(オプション)(2599440000)



インクリボン

品番	型式	色	幅	長さ
1426210000	RIBBON HSS HF EL 40/300	● ブラック	40 mm	300000 mm
2005070000	RIBBON MM 110/360 SW	● ブラック	110 mm	300000 mm
2005040000	RIBBON MM 80/300 WS	● ホワイト	80 mm	300000 mm
2005080000	RIBBON MM 76/360 SW	● ブラック	76 mm	300000 mm
2448880000	RIBBON MM-HS 60/300 SW	● ブラック	60 mm	300000 mm
2005090000	RIBBON MM-TB 25/360 SW	● ブラック	25 mm	300000 mm



THM MULTIMARK用外付けロールホルダ

品番	型式	備考
1302920000	THM MMP EXT.RH	リールの長さが30メートルの場合に必要な



プリンタとアクセサリ

THM MULTIMARK用トローリーケース

品番	型式	色	幅	高さ
2457760000	THM MMP CASE	グレー, RAL 7032, シルバー	570 mm	380 mm



PrintJet Advanced / THM MULTIMARK セット

品番	型式	備考
2467350000	THM MULTIMARK - PJA SET	完璧なプリンタパッケージ:PrintJet ADVANCEDにM-Print® PROソフトウェアと熱転写プリンタTHM MULTIMARKがセットになっています。





本カタログの記載内容は予告無く変更される場合がございます。予めご了承くださいませよう願いたします。

日本ワイドミュラー株式会社

We look forward to sharing ideas with you - **Let's connect**
Weidmueller - Partner of Industrial Connectivity

www.weidmuller.co.jp

お問い合わせ先

本社営業部
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲 8 階
[https:// www.weidmuller.co.jp](https://www.weidmuller.co.jp) Mail: info@weidmuller.co.jp
TEL: (03)-6711-5301 FAX: (03)-6711-5333

FY-21004A-2021/4/30