

M2.5 四角ナットの標準化に伴う、製品モールド形状変更のお知らせ

拝啓

貴社にはご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

この度、OMNIMATE コネクター製品が品質向上のため、技術的改良が行われることになりました。


これに伴い、一部の製品につきまして材料が変更されます事をご案内申し上げます。

現在該当製品をご利用中のお客様には、ご面倒をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。

■ 変更内容


ワイドミュラーでは、これまで OMNIMATE コネクターに外形寸法がわずかに異なる 2 つの M2.5 四角ナットを使用しておりましたが、今回の改良により力伝達が改善され、締め付けトルクがより安定した製品への変更を行います。

この変更により、製品のモールド形状が一部変更され、以下新製品の通り基板接触面がフラットとなる様に変更される事により、より安定して基板実装を行う事が可能となります。




BCL-SMT 3.81../180LF old

現行製品




BCL-SMT 3.81../180LF new

新製品




SC-SMT 3.81../90LF old


現行製品



SC-SMT 3.81../90LF new

新製品





■ 対象製品

BCL-SMT 及び BCL-SMT のプラスチック製ハウジングに変更が行われ
対象製品の品番、型式につきましては、下記製品リストでご確認ください。

■ 変更時期

該当の製品は 2020 年 11 月生産分から新しい仕様に変更となる予定です。

対象製品

型式

品番

型式

品番

Description	Part Number	Description	Part Number
SC-SMT 3.81/02/180LF 1.5SN BK BX	1864070000	SC-SMT 3.81/02/90LF 1.5SN BK BX	1862560000
SC-SMT 3.81/02/180LF 1.5SN BK RL	1864220000	SC-SMT 3.81/02/90LF 1.5SN BK RL	1862720000
SC-SMT 3.81/02/180LF 3.2SN BK BX	1863230000	SC-SMT 3.81/02/90LF 3.2SN BK BX	1863670000
SC-SMT 3.81/02/180LF 3.2SN BK RL	1863500000	SC-SMT 3.81/02/90LF 3.2SN BK RL	1863890000
SC-SMT 3.81/03/180LF 1.5SN BK BX	1864080000	SC-SMT 3.81/03/90LF 1.5SN BK BX	1862580000
SC-SMT 3.81/03/180LF 1.5SN BK RL	1864230000	SC-SMT 3.81/03/90LF 1.5SN BK RL	1862750000
SC-SMT 3.81/03/180LF 3.2SN BK BX	1863250000	SC-SMT 3.81/03/90LF 3.2SN BK BX	1863680000
SC-SMT 3.81/03/180LF 3.2SN BK RL	1863510000	SC-SMT 3.81/03/90LF 3.2SN BK RL	1863970000
SC-SMT 3.81/04/180LF 1.5SN BK BX	1864090000	SC-SMT 3.81/04/90LF 1.5SN BK BX	1862590000
SC-SMT 3.81/04/180LF 1.5SN BK RL	1864240000	SC-SMT 3.81/04/90LF 1.5SN BK RL	1862770000
SC-SMT 3.81/04/180LF 3.2SN BK BX	1863260000	SC-SMT 3.81/04/90LF 3.2SN BK BX	1863690000
SC-SMT 3.81/04/180LF 3.2SN BK RL	1863530000	SC-SMT 3.81/04/90LF 3.2SN BK RL	1863980000
SC-SMT 3.81/05/180LF 1.5SN BK BX	1864100000	SC-SMT 3.81/05/90LF 1.5SN BK BX	1862600000
SC-SMT 3.81/05/180LF 1.5SN BK RL	1864250000	SC-SMT 3.81/05/90LF 1.5SN BK RL	1862790000
SC-SMT 3.81/05/180LF 3.2SN BK BX	1863280000	SC-SMT 3.81/05/90LF 3.2SN BK BX	1863700000
SC-SMT 3.81/05/180LF 3.2SN BK RL	1863580000	SC-SMT 3.81/05/90LF 3.2SN BK RL	1863990000
SC-SMT 3.81/06/180LF 1.5SN BK BX	1864110000	SC-SMT 3.81/06/90LF 1.5SN BK BX	1862610000
SC-SMT 3.81/06/180LF 1.5SN BK RL	1864260000	SC-SMT 3.81/06/90LF 1.5SN BK RL	1862820000
SC-SMT 3.81/06/180LF 3.2SN BK BX	1863300000	SC-SMT 3.81/06/90LF 3.2SN BK BX	1863710000
SC-SMT 3.81/06/180LF 3.2SN BK RL	1863600000	SC-SMT 3.81/06/90LF 3.2SN BK RL	1864000000
SC-SMT 3.81/07/180LF 1.5SN BK BX	1864120000	SC-SMT 3.81/07/90LF 1.5SN BK BX	1862620000
SC-SMT 3.81/07/180LF 1.5SN BK RL	1864270000	SC-SMT 3.81/07/90LF 1.5SN BK RL	1862830000
SC-SMT 3.81/07/180LF 3.2SN BK BX	1863310000	SC-SMT 3.81/07/90LF 3.2SN BK BX	1863740000
SC-SMT 3.81/07/180LF 3.2SN BK RL	1863620000	SC-SMT 3.81/07/90LF 3.2SN BK RL	1864010000
SC-SMT 3.81/08/180LF 1.5SN BK BX	1864130000	SC-SMT 3.81/08/90LF 1.5SN BK BX	1862630000
SC-SMT 3.81/08/180LF 1.5SN BK RL	1864280000	SC-SMT 3.81/08/90LF 1.5SN BK RL	1862850000
SC-SMT 3.81/08/180LF 3.2SN BK BX	1863340000	SC-SMT 3.81/08/90LF 3.2SN BK BX	1863760000
SC-SMT 3.81/08/180LF 3.2SN BK RL	1863640000	SC-SMT 3.81/08/90LF 3.2SN BK RL	1864020000
SC-SMT 3.81/09/180LF 1.5SN BK BX	1864140000	SC-SMT 3.81/09/90LF 1.5SN BK BX	1862640000
SC-SMT 3.81/09/180LF 3.2SN BK BX	1863360000	SC-SMT 3.81/09/90LF 3.2SN BK BX	1430360000
SC-SMT 3.81/10/180LF 1.5SN BK BX	1864150000	SC-SMT 3.81/09/90LF 3.2SN BK RL	1863770000
SC-SMT 3.81/10/180LF 3.2SN BK BX	1863380000	SC-SMT 3.81/10/90LF 1.5SN BK BX	1430370000
SC-SMT 3.81/10/180LF 3.2SN BK RL	1430710000	SC-SMT 3.81/10/90LF 1.5SN BK RL	1862650000
SC-SMT 3.81/11/180LF 1.5SN BK BX	1864160000	SC-SMT 3.81/10/90LF 3.2SN BK BX	1430380000
SC-SMT 3.81/11/180LF 1.5SN BK RL	1430680000	SC-SMT 3.81/10/90LF 3.2SN BK RL	1863790000
SC-SMT 3.81/11/180LF 3.2SN BK BX	1863390000	SC-SMT 3.81/11/90LF 1.5SN BK BX	1430390000
SC-SMT 3.81/11/180LF 3.2SN BK RL	1430690000	SC-SMT 3.81/11/90LF 1.5SN BK RL	1862660000
SC-SMT 3.81/12/180LF 1.5SN BK BX	1864170000	SC-SMT 3.81/11/90LF 3.2SN BK BX	1430400000
SC-SMT 3.81/12/180LF 1.5SN BK RL	1430700000	SC-SMT 3.81/11/90LF 3.2SN BK RL	1863810000
SC-SMT 3.81/12/180LF 3.2SN BK BX	1863410000	SC-SMT 3.81/12/90LF 1.5SN BK BX	1430420000
SC-SMT 3.81/12/180LF 3.2SN BK RL	1359440000	SC-SMT 3.81/12/90LF 1.5SN BK RL	1862670000
SC-SMT 3.81/13/180LF 1.5SN BK BX	1864180000	SC-SMT 3.81/12/90LF 3.2SN BK BX	1430430000
SC-SMT 3.81/13/180LF 1.5SN BK RL	1430720000	SC-SMT 3.81/12/90LF 3.2SN BK RL	1863820000
SC-SMT 3.81/13/180LF 3.2SN BK BX	1863430000	SC-SMT 3.81/13/90LF 1.5SN BK BX	1359450000
SC-SMT 3.81/13/180LF 3.2SN BK RL	1430730000	SC-SMT 3.81/13/90LF 1.5SN BK RL	1862680000
SC-SMT 3.81/14/180LF 1.5SN BK BX	1864190000	SC-SMT 3.81/13/90LF 3.2SN BK BX	1430440000
SC-SMT 3.81/14/180LF 1.5SN BK RL	1430740000	SC-SMT 3.81/13/90LF 3.2SN BK RL	1863840000
SC-SMT 3.81/14/180LF 3.2SN BK BX	1863440000	SC-SMT 3.81/14/90LF 1.5SN BK BX	1430450000
SC-SMT 3.81/14/180LF 3.2SN BK RL	1430750000	SC-SMT 3.81/14/90LF 1.5SN BK RL	1862690000
SC-SMT 3.81/15/180LF 1.5SN BK BX	1864200000	SC-SMT 3.81/14/90LF 3.2SN BK BX	1430470000
SC-SMT 3.81/15/180LF 1.5SN BK RL	1430770000	SC-SMT 3.81/14/90LF 3.2SN BK RL	1863850000
SC-SMT 3.81/15/180LF 3.2SN BK BX	1863460000	SC-SMT 3.81/15/90LF 1.5SN BK BX	1430480000
SC-SMT 3.81/15/180LF 3.2SN BK RL	1430780000	SC-SMT 3.81/15/90LF 1.5SN BK RL	1862700000
SC-SMT 3.81/16/180LF 1.5SN BK BX	1864210000	SC-SMT 3.81/15/90LF 3.2SN BK BX	1430490000
SC-SMT 3.81/16/180LF 1.5SN BK RL	1430790000	SC-SMT 3.81/15/90LF 3.2SN BK RL	1863860000
SC-SMT 3.81/16/180LF 3.2SN BK BX	1863480000	SC-SMT 3.81/16/90LF 1.5SN BK BX	1430500000
SC-SMT 3.81/16/180LF 3.2SN BK RL	1430810000	SC-SMT 3.81/16/90LF 1.5SN BK RL	1862710000
		SC-SMT 3.81/16/90LF 3.2SN BK BX	1430510000
		SC-SMT 3.81/16/90LF 3.2SN BK RL	1863870000
		SC-SMT 3.81/16/90LF 3.2SN BK RL	1430520000

型式

品番

型式

品番

Description	Part Number	Description	Part Number
BCL-SMT 3.81/02/180LFI 1.5SN BK BX	1029260000	BCL-SMT 3.81/02/90LFI 1.5SN BK BX	1028720000
BCL-SMT 3.81/02/180LFI 1.5SN OR BX	1028910000	BCL-SMT 3.81/02/90LFI 1.5SN OR BX	1028130000
BCL-SMT 3.81/03/180LFI 1.5SN BK BX	1029270000	BCL-SMT 3.81/03/90LFI 1.5SN BK BX	1028730000
BCL-SMT 3.81/03/180LFI 1.5SN OR BX	1028920000	BCL-SMT 3.81/03/90LFI 1.5SN OR BX	1028140000
BCL-SMT 3.81/04/180LFI 1.5SN BK BX	1029280000	BCL-SMT 3.81/04/90LFI 1.5SN BK BX	1028740000
BCL-SMT 3.81/04/180LFI 1.5SN OR BX	1028930000	BCL-SMT 3.81/04/90LFI 1.5SN OR BX	1028160000
BCL-SMT 3.81/05/180LFI 1.5SN BK BX	1029290000	BCL-SMT 3.81/05/90LFI 1.5SN BK BX	1028750000
BCL-SMT 3.81/05/180LFI 1.5SN OR BX	1028940000	BCL-SMT 3.81/05/90LFI 1.5SN OR BX	1028170000
BCL-SMT 3.81/06/180LFI 1.5SN BK BX	1029310000	BCL-SMT 3.81/06/90LFI 1.5SN BK BX	1028760000
BCL-SMT 3.81/06/180LFI 1.5SN OR BX	1028950000	BCL-SMT 3.81/06/90LFI 1.5SN OR BX	1028180000
BCL-SMT 3.81/07/180LFI 1.5SN BK BX	1029320000	BCL-SMT 3.81/07/90LFI 1.5SN BK BX	1028770000
BCL-SMT 3.81/07/180LFI 1.5SN OR BX	1028960000	BCL-SMT 3.81/07/90LFI 1.5SN OR BX	1028190000
BCL-SMT 3.81/08/180LFI 1.5SN BK BX	1029330000	BCL-SMT 3.81/08/90LFI 1.5SN BK BX	1028790000
BCL-SMT 3.81/08/180LFI 1.5SN OR BX	1028970000	BCL-SMT 3.81/08/90LFI 1.5SN OR BX	1028210000
BCL-SMT 3.81/09/180LFI 1.5SN BK BX	1029340000	BCL-SMT 3.81/09/90LFI 1.5SN BK BX	1028810000
BCL-SMT 3.81/09/180LFI 1.5SN OR BX	1028990000	BCL-SMT 3.81/09/90LFI 1.5SN OR BX	1028220000
BCL-SMT 3.81/10/180LFI 1.5SN BK BX	1029350000	BCL-SMT 3.81/10/90LFI 1.5SN BK BX	1028820000
BCL-SMT 3.81/10/180LFI 1.5SN OR BX	1029010000	BCL-SMT 3.81/10/90LFI 1.5SN OR BX	1028230000
BCL-SMT 3.81/11/180LFI 1.5SN BK BX	1029360000	BCL-SMT 3.81/11/90LFI 1.5SN BK BX	1028830000
BCL-SMT 3.81/11/180LFI 1.5SN OR BX	1029020000	BCL-SMT 3.81/11/90LFI 1.5SN OR BX	1028240000
BCL-SMT 3.81/12/180LFI 1.5SN BK BX	1029370000	BCL-SMT 3.81/12/90LFI 1.5SN BK BX	1028840000
BCL-SMT 3.81/12/180LFI 1.5SN OR BX	1029030000	BCL-SMT 3.81/12/90LFI 1.5SN OR BX	1028250000

今後とも弊社製品をご愛用いただけますようお願い致します。
ご不明点がございましたら下記までお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ先】

日本ワイドミュラー株式会社 技術部
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲
TEL: 03-6711-5302 FAX : 03-6711-5333
E-mail: info@weidmuller.co.jp
<http://www.weidmuller.co.jp>